

实现了装置的高效化， 有助于生产效率的提高！

线性滑台气缸

装配至 LCR、LCG 实现最优化。

短行程

全螺纹化

采用开缝孔板结构

线性滑台气缸用缓冲器

SKL 系列

机种种类

根据适合线性滑台气缸的最大吸收能量准备了4种类型。

机种种类	螺纹尺寸	行程(mm)	吸收能量(J)
SKL 系列	M8×0.75	3.5	0.2
		4.5	0.4
	M10×1.0	6	1.0
		8	3.6



高效

短行程

大幅缩短动作时间

支持线性滑台气缸的高效率、高精度。

缩短装置的动作时间，有助于生产效率的提高。






通过平稳的停止实现长寿命

通过采用开缝孔板机构，实现平滑的冲击吸收性特性

采用随着活塞的移动，孔板面积平稳变小的开缝孔板机构。

实现理想的三角波形，凭借平稳的吸收特性缓和冲击。




高维护性

无需前端盖帽的简单安装

采用缸体直接接住滑块的构造。

由于无前端盖帽，可从前端安装，因此可在装有线性滑台气缸的状态下，更换缓冲器。



SCP*3
CMK2
CMA2
SCM
SCG
SCA2
SCS2
CKV2
CAV2·COVPIN2
SSD2
SSG
SSD
CAT
MDC2
MVC
SMG
MSD·MSDG
FC※
STK
SRL3
SRG3
SRM3
SRT3
MRL2
MRG2
SM-25
缓冲器
FJ
FK
调速阀
卷末