


E系列	耐热用	适用 气缸	SCA2-L2T(E0)	SSD-T1L(ETO)	SSD2-T1L(ETO)
-----	-----	----------	--------------	--------------	---------------



E0



ETO




规格

项目	有触点2线式				
	EO			ETO	
用途	继电器、PLC专用				
负载电压	DC12/24V	AC110V	AC220V	DC12/24V	AC110V
负载电流	5~50mA	7~20mA	7~10mA	5~50mA	7~20mA
内部电压降	4V以下			3.0V以下	
泄漏电流	0mA				
指示灯	红色LED(ON时亮灯)			黄色LED(ON时亮灯)	
电线管螺纹	G1/2			—	
导线长度	—			1m(耐热氟树脂绝缘导线2芯0.5mm ²)	
绝缘阻抗	DC500V时使用兆欧表测量100MΩ以上				
耐电压	施加AC1500V、1分钟无异常			施加AC1000V 1分钟无异常	
耐冲击	294m/s ²				
环境温度	-10~-+120℃			-10~-+150℃	
防护等级	IEC标准IP67、JIS C0920(防浸入型)、耐油				
触点保护电路	注1	无			
重量	164g			44g	


注1：触点保护措施请参阅卷头80页。

外形尺寸图


● E系列



● ETOH系列(直线导线)



● ETOV系列(L形导线)



开关内部电路图

● E0	● ETOH