


LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

小型・高精度 执行元件。

极限小型化规格，兼具高精度和高刚性
线性滑台气缸LCM系列。
($\phi 4.5 \cdot \phi 6 \cdot \phi 8$)



● 最适用于高精度定位


具有移动平行度 0.005mm^* 、安装平行度 0.03mm 的高精度。最适用于定位。

※部分为 0.006mm 。详情请参阅第49页。

移动平行度 0.005mm
 0.03mm 安装平行度

● 小型化的极限追求

实现了气缸缸体、线性导轨、滑台的一体化，
追求小型、紧凑化的极限。



Linear Slide Cylinder

CKD

LCM Series

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS•STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3•JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

● 适用于狭小空间

狭小空间中也可安装，因此提高了配置的自由度。

● 工件可双面安装


工件可通过预设的安装孔，直接安装至滑台的上面和正面。

● 高可靠性的不锈钢制

气缸缸体和滑台采用具有耐腐蚀性的不锈钢。


● 强耐负荷的设计

采用4点接触的线性导轨。
可应对各方向的负荷。



● 可装载双色开关


超小型开关F形新增双色显示式，可装载使用。



● 种类丰富

产品种类丰富，包括行程可调型、侧面安装型、洁净规格型等。

■ LCM系列产品体系

机种种类		缸径	行程(mm)				
			5	10	15	20	30
双作用・单活塞杆型	LCM		○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○
双作用・伸出行程可调型	LCM-P		○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○
双作用・缩回行程可调型	LCM-R		○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○
双作用・侧面安装型	LCM-A		○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○
双作用・单活塞杆型 洁净规格	LCM-P73		○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○