

环保、

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

排除有害物质，重视环保或污染防治。

进一步提高了耐负荷性

带导杆气缸STG系列 ($\phi 12 \sim \phi 100$)

维护时可使用标准工具

使用内六角扳手安装活塞杆。维护时无需特殊工具。

对应高负荷

在改进导杆轴承部的同时，也变更了金属轴承材料与轴承结构。

耐横向负荷性或偏芯负荷性优异，与以往产品相比，提高了耐负荷性能。实现了更稳定的动作。

轻量化 省资源化

重新评估并优化了气缸缸体的铝合金缸体形状。与以往产品相比，实现了轻量化与省资源化。


高精度・高刚性。

STG-M_B Series


新型带导杆气缸。

配管为2个方向，安装包括3种类型。

● 配管方向




①正面配管




②侧面配管


● 安装方向



①正面安装




②侧面安装



③底面安装

统一为白色系

将产品的颜色统一为易与各装置匹配的白色系。



可安装各种开关

配备小型的T形开关。消除了安装时的开关突出问题，节省了空间。

支持广泛的用途与环境

由于适合各种用途与环境，因此新机型备有许多产品系列。一举充实了产品系列。实现了更稳定的动作。

■ STG系列产品体系

机种种类	轴承方式	缸径(φ)	洁净规格	最大行程	开关	防紫色化规格
	滑动轴承 滚动轴承	12 16 20 25 32 40 50 63 80 100	P7 注1	MAX	SW	P6 注2
单活塞杆型	STG-M	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●	400	○	○ 注3
橡胶气缓冲型	STG-M-C	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		400	○	●
气缓冲型	STG-MC	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		400	○	●
防坠落型	STG-MQ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		400	○	
强力刮板型	STG-MG	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		400	○	
圈形刮板型	STG-MG1	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		400	○	
耐切削油型	STG-MG2, MG3	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		400	○	
防焊渣附着型	STG-MG4	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		400	○	
耐环境刮板型	STG-MG5	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		400	○	
单活塞杆洁净规格	STG-B-P7	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		400	○	

注1：洁净规格仅为φ12~φ63滚动轴承“B型”。

注2：φ12~φ32滚动轴承“B型”的标准为防紫色化规格。

注3：φ80~φ100为接单生产。

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3-JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末