


LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·
卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度
控制器
卷末

种类	型号 JIS符号	缸径 (mm)	标准行程 (mm)								
			10	20	25	30	40	50	75	100	
双作用・单活塞杆型	STG-M _B 	φ12・φ16	●	●		●	●	●	●	●	
		φ20・φ25		●		●	●	●	●	●	
		φ32・φ40・φ50・φ63			●			●	●	●	
		φ80・φ100			●			●	●	●	
双作用・带橡胶气缓冲	STG-M _B -※C 	φ32・φ40・φ50 φ63			●			●	●	●	
双作用・带气缓冲	STG-M _B C 	φ16			●			●	●	●	
		φ20・φ25			●			●	●	●	
		φ32・φ40・φ50・φ63			●			●	●	●	
双作用・防坠落型	STG-M _B Q 	φ20・φ25 φ32・φ40・φ50・φ63			●			●	●	●	
双作用・强力刮板型 圈形刮板型	STG-M _B G STG-M _B G1 	φ20・φ25		●		●	●	●	●	●	
		φ32・φ40・φ50・φ63			●			●	●	●	
双作用・耐切削油型	STG-MG2 STG-MG3 	φ20・φ25		●		●	●	●	●	●	
		φ32・φ40・φ50・φ63			●			●	●	●	
双作用・ 防焊渣附着型	STG-M _B G4 	φ40・φ50・φ63			●			●	●	●	
双作用・ 耐环境刮板型	STG-MG5 	φ20・φ25		○		○	○	○	○	○	
		φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100			○			○	○	○	
双作用・单活塞杆 洁净规格	STG-P7 	φ12・φ16	●	●		●	●	●	●	●	
		φ20・φ25		●		●	●	●	●	●	
		φ32・φ40・φ50・φ63			●			●	●	●	

●：标准 ◎：准标准 ○：接单生产 ■：不可制作

标准行程 (mm)									最小行程 (mm)	最大行程 (mm)	中间行程 每 (mm)	轴承方式		选择项	开关	记载页码
												滑动轴承	滚动轴承	防紫色化规格		
	125	150	175	200	250	300	350	400	注2		注3	M	B	P6 注1		
	●	●	●	●	●	■	■	■	5(10)	250	5	●	●	◎	◎	336
	●	●	●	●	●	●	●	●		400		●	●	◎		
	●	●	●	●	●	●	●	●		400		●	●	◎		
	●	●	●	●	●	●	●	●		400		●	●	○		
	●	●	●	●	●	●	●	●	5(10) 10	400	5	●	●	○	◎	350
	●	●	●	●	●	■	■	■	15 注4	250	1 (接单生产)	●	●	○	◎	358
	●	●	●	●	●	●	●	●		400		●	●	○		
	●	●	●	●	●	●	●	●		400		●	●	○		
	●	●	●	●	●	●	●	●	5(15) 注5	400	5	●	●	■	◎	368
	●	●	●	●	●	●	●	●	5 (10)	400	5	●	●	■	◎	376
	●	●	●	●	●	●	●	●		400		●	●	■		
	●	●	●	●	●	●	●	●	5 (10)	400	5	●	■	■	◎	382
	●	●	●	●	●	●	●	●		400		●	■	■		
	●	●	●	●	●	●	●	●	5 (10)	400	5	●	●	■	◎	388
	○	○	○	○	○	○	○	○	5 (10)	400	5	○	■	■	○	394
	○	○	○	○	○	○	○	○		400		○	■	■		
	●	●	●	●	●	■	■	■	5 (10)	250	5	■	●	■	◎	404
	●	●	●	●	●	●	●	●		400		■	●	■		
	●	●	●	●	●	●	●	●		400		■	●	■		

注1：φ12~φ32滚动轴承“B型”的标准为防紫色化规格。
注2：最小行程的()内数值表示开关为双色显示式、耐强磁场用、预防保养输出式时的数值。
注3：中间行程的对应方法：通过在标准行程的气缸上安装垫块进行对应。
另外，有关专用主体的对应，请另行与本公司协商。
注4：低于带气缓冲的最小行程时达不到缓冲效果，因此请选择基本型。
注5：L形导线的场合。
直线导线为20(30)。

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

STG-M(滑动轴承) Series

产品种类与选择项可否组合一览表(滑动轴承)

		●：标准		△：可根据条件制作(需咨询)																	
		◎：选择项		×：不可制作																	
		○：可以制作(接单生产品)																			
分		分类	种类										配管 螺纹	缓冲	选择项						
			双作用基本型	防坠落型	带气缓冲	耐热型(120℃)	密封件材质氟橡胶	低速型	强力刮板型	圈形刮板型	耐切削油刮板型(NBR)	耐切削油刮板型(FKM)	防焊渣附着型	耐环境刮板型	NPT φ20以上	G φ20以上	带橡胶气缓冲	耐腐蚀型	防紫色化型	洁净规格(排气处理)	洁净规格(抽真空)
		符号	M	Q	C	T	T2	O	G	G1	G2	G3	G4	G5	NN	GN	C	M	P6	P72	P73
种类	双作用基本型	M	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	●	△	◎	×	×	
	防坠落型	Q			注2	×	×	×	△	△	△	△	△	△	○	注2	△	○	×	×	
	带气缓冲	C				注1	注1	○	○	○	○	○	注7	○	○	×	△	○	×	×	
	耐热型(120°)	T						×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
	密封件材质氟橡胶	T2						×	×	○	×	注3	×	×	○	×	△	○	×	×	
	低速型	O							×	×	×	×	×	×	○	○	○	△	×	×	×
	强力刮板型	G								×	×	×	×	×	○	○	○	△	○	×	×
	圈形刮板型	G1									×	×	注4	×	○	○	○	△	×	×	×
	耐切削油刮板型(NBR)	G2										×	×	×	○	○	○	△	×	×	×
	耐切削油刮板型(FKM)	G3											×	×	○	○	×	△	×	×	×
	防焊渣附着型	G4												×	○	○	○	△	×	×	×
	耐环境刮板型	G5													○	○	○	△	×	×	
配管 螺纹	NPT φ20以上	NN													×	○	△	○	×	×	
配管 螺纹	G φ20以上	GN														○	△	○	×	×	
缓冲	带橡胶气缓冲	C															△	○	×	×	
选择项	耐腐蚀型	注5 M																	×	×	×
	防紫色化型	P6																		×	×
	洁净规格(排气处理)	注6 P72																			×
	洁净规格(抽真空)	注6 P73																			

注意事项

注1：可制作φ40以上的产品。

注2：仅防坠落的相反侧可以对应。(例)带后端防坠落时，仅前端带缓冲。

注3：G3与T2的组合因为选择G3，密封件类全部变为氟橡胶。(不需要T2符号)

注4：G4型内置圈形刮板。

注5：M：耐腐蚀型主要是将铁部件变更为不锈钢材料，但连接端板与导杆的螺栓(部件No.6)因制作上的原因而保留铁材质。

注6：由于滑动轴承型的导向部会产生磨损粉末，因此不是洁净规格。

注7：可制作φ25以上的产品。

<型号表示例>

STG

(M)(C)(G)

-50

NN

-50-

T0H

-D-

P6

机种型号

缸径

行程

开关数

开关型号

选择项

种类

配管螺纹种类

选择项

※按左表从左至右顺序填写符号

※按左表从左至右顺序填写符号

机种型号

产品种类

缸径

配管螺纹种类

行程

开关型号

开关数

选择项

：带导杆气缸

：滑动轴承、带气缓冲、强力刮板型

：φ50mm

：NPT螺纹

：50mm

：有触点TOH开关，导线长度1m

：带2个

：防紫色化型

产品种类与选择项可否组合一览表(滚动轴承)


- ：标准
 ◎：选择项
 ○：可以制作(接单生产品)
- △：可根据条件制作(需咨询)
 ×：不可制作

分 类		分类	种类											配管 螺纹	缓冲	选择项				
			双作用基本型	防坠落型	带气缓冲	耐热型(120℃)	密封件材质氟橡胶	低速型	强力刮板型	圈形刮板型	耐切削油刮板型(NBR)	耐切削油刮板型(FKM)	防焊渣附着型	NPT (φ20以上)	G (φ20以上)	带橡胶气缓冲	耐腐蚀型	防紫色化型	洁净规格(排气处理)	洁净规格(抽真空)
		符号	B	Q	C	T	T2	O	G	G1	G2	G3	G4	NN	GN	C	M	P6	P72	P73
种 类	双作用基本型	B	●	●	×	×	○	●	●	×	×	●	○	○	●	×	◎	●	●	
	防坠落型	Q			注2	×	×	×	△	△	×	×	△	○	○	注2	×	○	×	×
	带气缓冲	C				×	×	○	○	○	×	×	○	○	○	×	×	○	×	×
	耐热型(120°)	T					×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	密封件材质氟橡胶	T2						×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	低速型	O							×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	○	○
	强力刮板型	G								×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	×
	圈形刮板型	G1									×	×	注4	○	○	○	×	×	×	×
	耐切削油刮板型(NBR)	G2										×	×	○	○	○	×	○	×	×
	耐切削油刮板型(FKM)	G3											×	○	○	×	×	○	×	×
	防焊渣附着型	G4												○	○	○	×	×	×	×
配管 螺纹	NPT(φ20以上)	NN												×	○	×	○	○	○	
G (φ20以上)	GN														○	×	○	○	○	
缓冲	带橡胶气缓冲	C														×	○	×	×	
选 择 项	耐腐蚀型	M															×	×	×	
	防紫色化型	P6																×	×	
	洁净规格(排气处理)	P72																	×	
	洁净规格(抽真空)	P73																	×	

注意事项

- 注1：滚动轴承的耐热型与密封件材质氟橡胶型不能制作轴承。
 注2：仅防坠落的相反侧可以对应。(例)带后端防坠落时，仅前端带缓冲。
 注3：滚动轴承的耐腐蚀型不能制作轴承。
 注4：G4型内置圈形刮板。

〈型号表示例〉



机种型号

- 产品种类：滑动轴承、带气缓冲、耐切削油刮板型(NBR)

- A 缸径：φ50mm
 B 配管螺纹种类：G螺纹
 C 行程：50mm
 D 开关型号：无触点T2YLH开关，导线长度1m
 E 开关数：带2个
 F 选择项：防紫色化型

LCM
 LCR
 LCG
 LCW
 LCX
 STM
 STG
 STS-STL
 STR2
 UCA2
 ULK※
 JSK/M2
 JSG
 JSC3・JSC4
 USSD
 UFCD
 USC
 UB
 JSB3
 LMB
 LML
 HCM
 HCA
 LBC
 CAC4
 UCAC2
 CAC-N
 UCAC-N
 RCS2
 RCC2
 PCC
 SHC
 MCP
 GLC
 MFC
 BBS
 RRC
 GRC
 RV3※
 NHS
 HRL
 LN
 卡爪
 卡盘
 机械卡爪・卡盘
 缓冲器
 FJ
 FK
 速度
 控制器
 卷末