



LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末


种类	型号 JIS符号	缸径 (mm)	标准行程 (mm)							
			10	20	30	40	50	60	70	
双作用·标准型	STR2- ^M _B 	φ6·φ10	●	●	●	●	●			
		φ16·φ20·φ25·φ32	●	●	●	●	●	●	●	
双作用·防坠落型	STR2- ^M _B Q 	φ16·φ20·φ25·φ32	●	●	●	●	●	●	●	
双作用·低速型	STR2- ^M _B O 	φ6·φ10	●	●	●	●	●			
		φ16·φ20·φ25·φ32	●	●	●	●	●	●	●	
双作用·微速型	STR2- ^M _B F 	φ10	●	●	●	●	●			
		φ16·φ20·φ25·φ32	●	●	●	●	●	●	●	
双作用·双活塞杆型	STR2- ^M _B D 	φ6·φ10	●	●	●	●	●			
		φ16·φ20·φ25·φ32	●	●	●	●	●	●	●	

产品简介

CKD双活塞杆气缸STR2-M、STR2-B系列并列连接2个单活塞杆气缸。
可获得防回转精度和2倍气缸推力。
系列包括φ6~φ32的六个种类，选择项、产品种类也广泛充实。

采用2根活塞杆，实现2倍推力及防回转精度
采用双活塞杆结构，实现2倍推力并提高防回转精度。

开关可双面安装
可整齐安装在检测开关凹槽。



●：标准 ◎：准标准 ○：接单生产 ■：不可制作

行程 (mm)				最小行程 (mm)	最大行程 (mm)	中间行程 各 (mm)	可制作行程 (mm)	轴承方式		选择项				开关	记载页码
								滑动轴承	滚动轴承	端板材质 钢	防紫色化	配管口位置 180° 变更	后端配管型		
	80	90	100					M	B	F	P6	O	R		
				5	50	1	100	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	580
	●	●	●		100		200	●	●	◎	◎	◎	◎		
	●	●	●	5	100	—	—	●	●	◎	○	◎	■	◎	592
				5	50	1	100	●	●	◎	■	◎	○	◎	602
	●	●	●		100		200	●	●	◎	■	◎	○		
				5	50	1	100	●	●	◎	■	○	◎	◎	610
	●	●	●		100		200	●	●	◎	■	○	◎		
				5	50	—	—	●	●	◎	○	◎	■	◎	612
	●	●	●		100		—	●	●	◎	○	◎	■		

LCM	1
LCR	1
LCG	1
LCW	1
LCX	1
STM	1
STG	1
STS・STL	1
STR2	1
UCA2	1
ULK※	1
JSK/M2	1
JSG	1
JSC3・JSC4	1
USSD	1
UFCD	1
USC	1
UB	1
JSB3	1
LMB	1
LML	1
HCM	1
HCA	1
LBC	1
CAC4	1
UCAC2	1
CAC-N	1
UCAC-N	1
RCS2	1
RCC2	1
PCC	1
SHC	1
MCP	1
GLC	1
MFC	1
BBS	1
RRC	1
GRC	1
RV3※	1
NHS	1
HRL	1
LN	1
卡爪	1
卡盘	1
机械卡爪・卡盘	1
缓冲器	1
FJ	1
FK	1
速度控制器	1
卷末	1

STR2-M(滑动轴承) Series

产品种类与选择项可否组合一览表(滑动轴承)

LCM

LCR

LCG

LCW

LCX

STM

STG

STS・STL

STR2

UCA2

ULK※

JSK/M2

JSG

JSC3・JSC4

USSD

UFCD

USC

UB

JSB3

LMB

LML

HCM

HCA

LBC

CAC4

UCAC2

CAC-N

UCAC-N

RCS2

RCC2

PCC

SHC

MCP

GLC

MFC

BBS

RRC

GRC

RV3※

NHS

HRL

LN

卡爪

卡盘

机械卡爪・卡盘

缓冲器

FJ

FK

速度控制器

卷末

●：标准

◎：选择项

○：可以制作(接单生产品)


△：可根据条件制作(请与本公司协商)

×：不可制作

分	类	分类	种类					配管螺纹		选择项						
			双作用基本型(金属轴套式)	双活塞杆型	防坠落型	低速型	微速型	NPT 1/8	G 1/8	板材质指定 钢	防紫色化型	洁净规格(排气处理)	洁净规格(抽真空)	配管口位置180°变更	后端配管型	
		符号	M	D	Q	O	F	N	G	F	P6	P72	P73	O	R	
种类	双作用基本型(金属轴套式)	M		◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	○	○	◎	◎	
	双活塞杆型	D			○	○	○	○	○	◎	○	△	△	◎	×	
	防坠落型	Q				×	×	○	○	◎	○	△	△	◎	×	
	低速型	O					×	○	○	◎	×	○	○	◎	○	
	微速型	F						○	○	◎	×	○	○	○	◎	
	配管螺纹															
选择项	NPT	N							×	○	○	○	○	○	○	
	G	G								○	○	○	○	○	○	
	端板材质 钢	F									◎	○	○	○	○	
	防紫色化型	P6										注1	注1	○	○	
	洁净规格(排气处理)	P72											×	○	×	
	洁净规格(抽真空)	P73												○	×	
附件	配管口位置180°变更	O													×	
	后端配管型	R														
附件	气缸开关	另行记载	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

注1：关于洁净规格(P72、P73、P52、P53)，请参阅《洁净元件系统》(样本编号：CB-033SC)。

〈型号表示例〉



- 机种型号：双活塞杆气缸
- 产品种类：滑动轴承、双活塞杆型、微速型
 - A 缸径：φ16mm
 - B 配管螺纹种类：Rc螺纹
 - C 行程：50mm
 - D 开关型号：有触点、K0H开关，导线长度1m
 - E 开关数：带2个
 - F 选择项：端板材质(钢)、配管口位置180°变更

产品种类与选择项可否组合一览表(滚动轴承)


- ：标准
 ○：选择项
 ○：可以制作(接单生产品)
 △：可根据条件制作(请与本公司协商)
 ×：不可制作

分 类		分类	种类					配管 螺纹		选择项					
			双作用基本型(轴承轴套式)	双活塞杆型	防坠落型	低速型	微速型	NPT 1/8	G 1/8	板材指定 钢	防紫色化型	洁净规格(排气处理)	洁净规格(抽真空)	配管口180°变更	后端配管型
		符号	B	D	Q	O	F	N	G	F	P6	P72	P73	O	R
种类	双作用基本型(轴承轴套式)	B	○	○	○	○	○	○	○	○	注2	○	○	○	○
	双活塞杆型	D		○	○	○	○	○	○	注2	△	△	○	×	
	防坠落型	Q			×	×	○	○	○	注2	△	△	○	×	
	低速型	O				×	○	○	○	×	○	○	○	○	
	微速型	F					○	○	○	×	○	○	○	○	
配管 螺纹	NPT	N						×	○	注2	○	○	○	○	
	G	G							○	注2	○	○	○	○	
选择项	端板材质 钢	F								注2	○	○	○	○	
	防紫色化型	P6									注1	注1	注2	注2	
	洁净规格(排气处理)	P72										×	○	×	
	洁净规格(抽真空)	P73											○	×	
	配管口位置180°变更	O												×	
	后端配管型	R													
附件	气缸开关	另行记载	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：关于洁净规格(P72、P73、P52、P53)，请参阅《洁净元件系统》(样本编号：CB-033SC)。

注2：为防紫色化型。(不需要P6符号。)

〈型号表示例〉



机种型号：双活塞杆气缸

● 产品种类：滚动轴承、双活塞杆型、防坠落型

A 缸径：φ10mm

B 配管螺纹种类：Rc螺纹

C 行程：30mm

D 开关型号：无触点、K2H开关、导线长度1m

E 开关数：带2个

F 选择项：配管口位置180°变更、洁净规格(排气处理)

LCM
 LCR
 LCG
 LCW
 LCX
 STM
 STG
 STS·STL
STR2
 UCA2
 ULK※
 JSK/M2
 JSG
 JSC3·JSC4
 USSD
 UFCD
 USC
 UB
 JSB3
 LMB
 LML
 HCM
 HCA
 LBC
 CAC4
 UCAC2
 CAC-N
 UCAC-N
 RCS2
 RCC2
 PCC
 SHC
 MCP
 GLC
 MFC
 BBS
 RRC
 GRC
 RV3※
 NHS
 HRL
 LN
 卡爪
 卡盘
 机械卡爪·卡盘
 缓冲器
 FJ
 FK
 速度
 控制器
 卷末