




LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

种类	型号 JIS符号	缸径(mm)	标准行程(mm)										最小行程 (mm)	最大行程 (mm)	
			25	50	75	100	125	150	175	200	250	300			
铆接型·双作用型	JSK2	 $\phi 20 \cdot \phi 25 \cdot \phi 32 \cdot \phi 40$	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	700	
铆接型·双作用型 带制动用阀	JSK2-V	$\phi 20 \cdot \phi 25 \cdot \phi 32 \cdot \phi 40$	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	700	
拆解型·双作用型	JSM2	 $\phi 20 \cdot \phi 30 \cdot \phi 40$	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	700	
拆解型· 双作用型·带制动用阀	JSM2-V	$\phi 20 \cdot \phi 30 \cdot \phi 40$	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	700	

产品简介 (JSK2)

- 停止精度±1.0mm以下
气缸速度 300mm/s空载时
- 高安全性
即使气源·电源呈OFF状态，活塞杆也会在
与0.49MPa时的推力相当的夹持力作用下
直接锁紧。



独创的制动机构确保
高停止精度和夹持力。
安全性也更胜一筹。

●：标准 ○：准标准 ■：不可制作

	中间行程 (每mm)	安装形式							选择项							附件			开关	记载页码
		基本型	轴向脚座型	前端法兰型	单耳环型	单耳环一体型	前端耳轴型	后端耳轴型	防尘套 (100℃)	防尘套 (250℃)	活塞杆材质变更	同一气口位置	凸台去除型	带制动部罩 注1	单耳环连接件	双耳环连接件	双耳环支撑件			
		OO	LB	FA	CA	CC	TA	TB	J	L	M	P	V	U	I	Y	B2			
	1	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	706
	1	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	706
	1	●	●	●	●		●	●	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	720
	1	●	●	●	●		●	●	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	720

注1：安装方式“TA”时，无法选择制动部带罩的“U”。

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

产品种类与选择项可否组合一览表

●标记：标准

◎标记：选择项


○标记：可以制作(接单生产品)

△标记：可根据条件制作(请与本公司协商)

×标记：不可制作

分	类	分类	种类	配管螺纹		选择项						
			双作用基本型	带阀型	NPT	G	带防尘套 聚烯烃	带防尘套 有机硅橡胶	活塞杆材质 不锈钢	活塞杆前端 指定	凸台去除型	带制动部罩
		符号	无	V	N	G	J	L	M	N	V	U
种类	双作用基本型	无符号			○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎
	带阀型	V			○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎
配管螺纹	NPT	N				×	○	○	○	○	○	○
	G	G					○	○	○	○	○	○
选择项	带防尘套 聚烯烃	J						×	◎	○	◎	◎
	带防尘套 有机硅橡胶	L							◎	○	◎	◎
	活塞杆材质不锈钢	M								○	◎	◎
	活塞杆前端指定	N									○	○
	凸台去除型	V										◎
	带制动部罩	U										
附件	气缸开关	另行记载	◎	◎			◎	◎	◎	○	◎	◎
	单耳环连接件	I	◎	◎			◎	◎	◎	○	◎	◎
	双耳环连接件	Y	◎	◎			◎	◎	◎	○	◎	◎
	B2支撑件	B2	◎	◎			◎	◎	◎	○	◎	◎

〈型号表示例〉



- 机种型号：带制动气缸
- 种类：带阀
 - A 安装形式：轴向脚座型
 - B 缸径：φ20mm
 - C 配管螺纹种类：Rc螺纹
 - D 行程：50mm
 - E 阀电压：AC100V
 - F 开关型号：有触点T0H开关，导线长度1m
 - G 开关数：带2个
 - H 选择项：防尘套最高环境温度100℃用
 - I 附件：单耳环连接件