

MV3QRA・B1 集成规格书的制作方法

●集成阀型号

MV3QR **A**・B1 **8** **0** - **M5** - **C2** **H** - **8** - **3** - **V1**
配管类型 注1 配管口径 连接方式 选择项 连数 电压 传感器

注1：无法进行上述指定位置的混合，因此请根据型号指定。

产品名称	型号	配置位置										使用数量
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
阀	3QRA119-□											
	3QRB119-□											
	3QRA129-□											
	3QRB129-□											
阀(搭载传感器)	3QRA119-□+传感器	○	○	○		○	○	○				6
	3QRA129-□+传感器											
遮蔽板	3QR1-MP				○				○			2

制作集成规格书须知

- 将配管口背对自己，从左端开始按顺序填写。
- 各机型分别有各自的集成规格书，请填写对应的规格书。

MV3QRA・B1集成规格书

●经办人 ●数量 套 ●交货期 月 日

发票号	订单编号
-----	------

发行 年 月 日

贵公司名

经办人 先生/小姐

订单号

●集成阀型号

MV3QR **A・B** **1** **0** - **M5** - **□** **□** - **□** - **□** - **□**
注1 配管口径 连接方式 选择项 连数 电压 传感器

注1：无法进行上述指定位置的混合，因此请根据型号指定。

产品名称	型号	配置位置										使用数量
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
阀	3QRA119-□											
	3QRB119-□											
	3QRA129-□											
	3QRB129-□											
阀(搭载传感器)	3QRA119-□+传感器											
	3QRA129-□+传感器											
遮蔽板	3QR1-MP											

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B
(气控阀)
4GB
带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B
(气控阀)
4F
4F
(气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HNV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统
(全空压)
全气动系统
(V)
卷末