

停产产品

中真空用 直动式2通电磁阀 单体阀

JUSTFIT

FVB Series

- NC (通电时开) 型
- 配管口径：Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8




详情请参阅卷末。



JIS符号

●NC (通电时开) 型



通用规格

项目	FVB
使用流体	空气 (中真空)
耐压力 (水压) MPa	5.0 (但是, 通径φ7为3.0)
流体温度 ℃	-10~40 (不得冻结)
环境温度 ℃	-20~40
绝缘等级	等级130 (B)
环境	无腐蚀性气体・爆炸性气体的场所
阀结构	直动式提升结构
阀座泄漏 Pa・m³/sHe	1.33×10⁻⁶以下
安装方式	自由
防护等级	相当于IP65 (注1)

注1：T形端子箱型为相当于IP61。

各机种规格

项 目	配管 口径	通径 (mm)	流量特性		使用压力 Pa(abs)	最高工作 压力差 (※6) (MPa)	额定电压	功耗(W)		重量 (kg)	
机种型号			C(dm³/(s·bar))	b				AC	DC		
NC(通电时开)型											
FVB21- 6 - Z - 2	Rc1/8	1	0.14	0.49	1.3×10 ⁻² ~1×10 ⁶	1	AC100V 50/60Hz	4.3	4	0.16	
		2	0.55	0.56	1.3×10 ⁻² ~0.3×10 ⁶	0.3		6.5	6	0.29	
FVB31- ⁶ / ₈ - 3 - 5	Rc1/8	3	1.2	0.57	1.3×10 ⁻² ~0.4×10 ⁶	0.4		AC200V 50/60Hz	8.3	8 ※3	0.50
	Rc1/4	4	2.2	0.50	1.3×10 ⁻² ~0.15×10 ⁶	0.15			11.8	11.5	0.69
FVB41- ⁸ / ₁₀ - 5 - 6	Rc1/4	4	2.2	0.50	1.3×10 ⁻² ~0.3×10 ⁶	0.3	DC 24V DC 12V		11.8	11.5	0.69
	Rc3/8	5	3.2	0.50	1.3×10 ⁻² ~0.12×10 ⁶	0.1			11.8	11.5	0.69
FVB51- ⁸ / ₁₀ - 5 - 6 - 7	Rc1/4	4	2.2	0.50	1.3×10 ⁻² ~0.5×10 ⁶	0.5		DC 24V DC 12V	11.8	11.5	0.69
		5	3.2	0.50	1.3×10 ⁻² ~0.3×10 ⁶	0.3			11.8	11.5	0.69
	Rc3/8	7	5.2	0.38	1.3×10 ⁻² ~0.15×10 ⁶	0.15	11.8		11.5	0.69	

※1：电压波动范围在额定电压±10%以内。

※2：泄漏电流请勿超过以下数值使用。

※3：DC12V时，为8.6(W)。

※4：有效截面积S与音速率C的换算公式为S≈5.0×C。

※5：真空中使用时，请在出口侧抽真空。

※6：最高工作压力差表示的是入口 (高压侧) 与出口 (低压侧) 的差。

※7：使用压力范围的真空度不保证没有真空到达时间和真空度的变化。

※8：密封件材质使用了FKM，因此请在考虑到气体排放的前提下使用。

电压	AC100V	AC200V	DC24V	DC12V
机种型号				
FVB	2mA以下	1mA以下	1mA以下	2mA以下

型号表示方法

F V B 2 1 - 6 - 2 - B 2CR B - 1

通口数
(2通阀)

流体分类
(中真空)

A 系列尺寸

B 动作方式

C 配管口径

D 口径

E 阀体・密封件材质组合

F 线圈选择项

※1

※2

G 其他选择项

H 额定电压

※3

〈型号表示例〉

FVB21-6-Z-B2CRB-1

机种名称：FVB

- A 系列尺寸 : 22 mm
- B 动作方式 : NC (通电时开) 型
- C 配管口径 : Rc 1 / 8
- D 口径 : $\phi 1$
- E 阀体・密封件材质组合 : 阀体-黄铜、密封件-FKM
- F 线圈选择项 : 直接引线带全波整流器
- G 其他选择项 : 带安装板
- H 额定电压 : AC 100V50/60Hz

型号选择时的注意事项

- ※1 : 有关全波整流回路和浪涌吸收器, F项2CR、2CS时内置于线圈中, 3TR、3RR、3RS时内置于端子箱中。
- ※2 : 带全波整流器时, 标准内置浪涌吸收器。
- ※3 : 其他电压有的无法制作对应, 请咨询本公司。

机种型号			
FVB21	FVB31	FVB41	FVB51

符号	内容				
A 系列尺寸					
2	22 mm	●			
3	28 mm		●		
4	34 mm			●	
5	40 mm				●
B 动作方式					
1	NC (通电时开) 型	●	●	●	●
C 配管口径					
6	Rc 1 / 8	●	●		
8	Rc 1 / 4		●	●	●
10	Rc 3 / 8			●	●
D 口径					
Z	$\phi 1$	●			
2	$\phi 2$	●			
3	$\phi 3$		●		
5	$\phi 4$		●	●	●
6	$\phi 5$			●	●
7	$\phi 7$				●
E 阀体・密封件材质组合					
	阀体	密封件			
B	黄铜	FKM	●	●	●
F 线圈选择项					
AC时					
2CR	标准	直接引线 带全波整流器	●	●	●
3TR	选择项	T形端子箱带全波整流器 (G1/2)		●	●
3RR	选择项	T形端子箱指示灯・ 带全波整流器 (G1/2)		●	●
DC时					
2C	标准	直接引线	●	●	●
2CS	选择项	直接引线带浪涌吸收器	●	●	●
3T	选择项	带T形端子箱 (G1/2)		●	●
3RS	选择项	T形端子箱指示灯・ 带浪涌吸收器 (G1/2)		●	●
G 其他选择项					
无符号	标准	无	●	●	●
B	选项	安装板	●	●	●
H 额定电压					
1	AC 100V50/60Hz	●	●	●	●
2	AC 200V50/60Hz	●	●	●	●
3	DC 24V	●	●	●	●
4	DC 12V	●	●	●	●

请从上表内的●标记的组合中选择。

EXA

FWD

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G

FHB

FLB

AB

AG

AP・AD

APK・ADK

干燥空气用

EX防爆型

防爆型

HVB・HVL

S・B・NAB

LAD・NAD

水用相关

NP・NAP・NVP

SNP

CHB/G

MXB/G

其他阀

SWD・MWD

集尘用

CVE・CVSE

CCH・CPE/D

生命科学

燃气

自动洒水

室外专用

特殊流体

接单生产


卷末

FVB Series

- EXA
- FWD
- HNB/G
- USB/G
- FAB/G
- FGB/G
- FVB
- FWB/G
- FHB
- FLB
- AB
- AG
- AP・AD
- APK・ADK
- 干燥
空气用
- EX防爆型
- 防爆型
- HVB・HVL
- S◇B・NAB
- LAD・NAD
- 水用
相关
- NP・NAP・NVP
- SNP
- CHB/G
- MXB/G
- 其他阀
- SWD・MWD
- 集尘用
- CVE・CVSE
- CCH・CPE/D
- 生命科学
- 燃气
- 自动洒水
- 室外专用
- 特殊流体
接单
生产品
- 卷末

内部结构及部件一览表


● FVB系列



编号	部件名称	材质		编号	部件名称	材质	
1	线圈	—	—	4	O形圈	FKM	氟橡胶
2	静铁芯	SUS	不锈钢	5	弹簧	SUS	不锈钢
3	动铁芯	SUS、FKM	不锈钢、氟橡胶	6	阀体	C3771	黄铜

外形尺寸图

● 直接引线带全波整流器
FVB※1-※-※-※2CR




DC电压的导线型时，请使用直接引线(2C)或直接引线带浪涌吸收器(2CS)。

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
FVB21	32	14	8	45.5	56	15.5	26.5	22	Rc1/8	15	M4深6
FVB31	36	18	11	57.5	68.5	18.5	29.5	28	Rc1/8、Rc1/4	18	M5深6
FVB41	40	21	12	67	81	22.5	34	34	Rc1/4、Rc3/8	18	M5深8
FVB51	40	21	12	73.5	89	26	37.5	40	Rc1/4、Rc3/8	18	M5深8

选择项外形尺寸图




- 直接引线型
FVB※1-※-※-※**2C**



型号	A	B
FVB21	19.5	22
FVB31	22.5	28
FVB41	26	34
FVB51	29.5	40


(有关通用尺寸, 请参阅第96页的直接引线带全波整流器的外形尺寸图。)

- 直接引线带浪涌吸收器
FVB※1-※-※-※**2CS**




型号	A	B
FVB21	26.5	22
FVB31	29.5	28
FVB41	34	34
FVB51	37.5	40

- 带T形端子箱(带指示灯・浪涌吸收器)(G1/2)
FVB※1-※-※-※**3T**
3RS
- T形端子箱带全波整流器(带指示灯)(G1/2)
FVB※1-※-※-※**3TR**
3RR



型号	A	B	C	D	E
FVB31	92	60.5	53	79	28
FVB41	96	64.5	62.5	88.5	34
FVB51	99.5	68	71	97	40

- 安装板
FVB※1-※-※-※※**B**
- 材质: 钢
镀锌处理



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
FVB21	40	34	30	25	15	15	φ5	φ4.5	6	1.2	20
FVB31	52	42	40	30	18	18	φ6	φ5.5	7	1.6	25
FVB41	56	48	44	36	18	18	φ6	φ5.5	7	1.6	30
FVB51											

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

停产产品


中真空用 直动式2通电磁阀 集成阀
JUSTFIT

GFVB Series

- NC (通电时开) 型
- 配管口径：Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8




详情请参阅卷末。



JIS符号

● NC (通电时开)・个别供气型



通用规格

项目	GFVB
使用流体	空气(中真空)
耐压力(水压) MPa	5.0(但是, 通径φ7为3.0)
流体温度 °C	-10~40(不得冻结)
环境温度 °C	-20~40
绝缘等级	等级130(B)
环境	无腐蚀性气体・爆炸性气体的场所
阀结构	直动式提升结构
阀座泄漏 Pa・m³/sHe	1.33×10 ⁻⁶ 以下
安装方式	自由
防护等级	相当于IP65(注1)

注1：T形端子箱型为相当于IP61。

各机种规格

项 目 机种型号	配管口径		通径 (mm)	流量特性		使用压力 Pa(abs)	最高工作 压力差 (※6)(MPa)	额定电压	功耗(W)	
	A口 (个别)	C口 (集中)		C[dm³/(s・bar)]	b				AC	DC
NC(通电时开)型										
GFVB25 - Z - 2	Rc1/8	Rc1/4	1	0.13	0.52	1.3×10 ⁻² ~1×10 ⁶	1	AC100 50/60Hz	4.3	4
			2	0.58	0.39	1.3×10 ⁻² ~0.3×10 ⁶	0.3			
GFVB35 - 3 - 5	Rc1/4	Rc3/8	3	1.1	0.35	1.3×10 ⁻² ~0.4×10 ⁶	0.4	AC200 50/60Hz	6.5	6
			4	1.7	0.30	1.3×10 ⁻² ~0.15×10 ⁶	0.15			
GFVB45 - 5 - 6	Rc1/4	Rc3/8	4	2.1	0.36	1.3×10 ⁻² ~0.3×10 ⁶	0.3	DC 24V DC 12V	8.3	8 ※3
			5	2.7	0.34	1.3×10 ⁻² ~0.12×10 ⁶	0.1			
GFVB55 - 5 - 6 - 7	Rc1/4	Rc3/8	4	2.1	0.36	1.3×10 ⁻² ~0.5×10 ⁶	0.5		11.8	11.5
			5	2.7	0.34	1.3×10 ⁻² ~0.3×10 ⁶	0.3			
			7	3.8	0.19	1.3×10 ⁻² ~0.15×10 ⁶	0.15			

※1：电压波动范围在额定电压±10%以内。

※2：泄漏电流请勿超过以下数值使用。

※3：DC12V时，为8.6(W)。

※4：有效截面积S与音速导率C的换算公式为S≈5.0×C。

※5：真空中使用时，请在出口侧抽真空。

※6：最高工作压力差表示的是入口(高压侧)与出口(低压侧)的差。

※7：使用压力的真空度不保证没有真空到达时间和真空度的变化。

※8：密封件材质使用了FKM，因此请在考虑到气体排放的前提下使用。

电压 机种型号	AC100V	AC200V	DC24V	DC12V
GFVB	2mA以下	1mA以下	1mA以下	2mA以下

重量

机种型号	执行部重量(kg)	遮蔽板重量(kg)	底板部重量(g) (底板、连接部、安装板)									产品重量计算公式
			2连	3连	4连	5连	6连	7连	8连	9连	10连	
GFVB25	0.14	0.03	0.40	0.51	0.77	0.77	1.03	1.16	1.30	1.60	1.55	(产品重量(kg))=0.14×(执行部数量)+0.03×(遮蔽板数量)+底板部重量
GFVB35	0.27	0.05	0.60	0.80	1.20	1.22	1.60	1.81	2.02	2.40	2.44	(产品重量(kg))=0.27×(执行部数量)+0.05×(遮蔽板数量)+底板部重量
GFVB45	0.45	0.06	0.73	1.00	1.47	1.50	2.00	2.23	2.50	3.00	3.00	(产品重量(kg))=0.45×(执行部数量)+0.06×(遮蔽板数量)+底板部重量
GFVB55	0.64	0.09	0.83	1.11	1.67	1.70	2.24	2.52	2.81	3.36	3.40	(产品重量(kg))=0.64×(执行部数量)+0.09×(遮蔽板数量)+底板部重量

型号表示方法

● 集成阀

G F V B 3 5 - 2 - 7 - B 3RR - 1

● 带遮蔽板集成阀

G F V B 2 5 - Z - X - B 2CR - 2 - 5 2

通口数
(2通阀)

流体分类
(中真空)

A 系列尺寸

B 回路结构

C 口径

D 集成连数
※1
※2

E 阀体・密封件材质组合

F 线圈选择项
※3
※4

G 额定电压
※5

H 电磁阀数
※6

〈型号表示例〉

GFVB25-Z-X-B2CR-2-52

机种名称：GFVB

- A 系列尺寸 : 22mm
- B 回路结构 : NC(通电时开)・个别供气型
- C 口径 : $\phi 1$
- D 集成连数 : 7连(带遮蔽板)
- E 阀体・密封件材质组合 : 阀体-黄铜、密封件-FKM
- F 线圈选择项 : 直接引线带全波整流器
- G 额定电压 : AC200V50-60Hz
- H 电磁阀数 : 5个
- I 遮蔽板数 : 2个

⚠ 型号选择时的注意事项

- ※1：集成连数请选择2连~10连的任意连数。
- ※2：带遮蔽板时，请将相应D选择项选为X后，再选择H电磁阀的数量、I遮蔽板的数量。
- ※3：有关全波整流回路和浪涌吸收器，F项2CR、2CS时内置于线圈中，3TR、3RR、3RS时内置于端子箱中。
- ※4：带全波整流器时，标准内置浪涌吸收器。
- ※5：其他电压有的无法制作对应，请咨询本公司。
- ※6：将底板的A(单独)口朝外，电磁阀从右侧起依次排列安装。
- ※7：也可只订购遮蔽板和底板，请咨询本公司。

机种型号

GFVB25	GFVB35	GFVB45	GFVB55
--------	--------	--------	--------

符号	内容	GFVB25	GFVB35	GFVB45	GFVB55
A 系列尺寸					
2	22mm	●			
3	28mm		●		
4	34mm			●	
5	40mm				●

B 回路结构					
5	NC(通电时开)・个别供气型	●	●	●	●

C 口径					
Z	$\phi 1$	●			
2	$\phi 2$	●			
3	$\phi 3$		●		
5	$\phi 4$		●	●	●
6	$\phi 5$			●	●
7	$\phi 7$				●

D 集成连数					
2	2连				
5	5连	●	●	●	●
10	10连				
0	仅执行部	●	●	●	●
X	带遮蔽板	●	●	●	●

E 阀体・密封件材质组合					
	阀体	密封件			
B	黄铜	FKM	●	●	●

F 线圈选择项					
AC时					
2CR	标准	直接引线 带全波整流器	●	●	●
3TR	选择项	T形端子箱带全波整流器		●	●
3RR	选择项	T形端子箱带指示灯 带全波整流器(G1/2)		●	●

DC时					
2C	标准	直接引线	●	●	●
2CS	选择项	直接引线带浪涌吸收器	●	●	●
3T	选择项	带T形端子箱(G1/2)		●	●
3RS	选择项	T形端子箱指示灯・ 带浪涌吸收器(G1/2)		●	●

G 额定电压					
1	AC100V	50/60Hz	●	●	●
2	AC200V	50/60Hz	●	●	●
3	DC24V		●	●	●
4	DC12V		●	●	●

H 电磁阀数					
无符号	无遮蔽板		●	●	●
1	电磁阀1个				
5	5个		●	●	●
9	电磁阀9个				

I 遮蔽板数					
无符号	无遮蔽板		●	●	●
1	遮蔽板1个				
5	5个		●	●	●
9	遮蔽板9个				


请从上表内的●标记的组合中选择。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVCSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

内部结构及部件一览表

● GFVB执行部



● GFVB集成阀




编号	部件名称	材质	编号	部件名称	材质
1	线圈	—	7	O形圈	FKM 氟橡胶
2	静铁芯	SUS 不锈钢	8	O形圈	FKM 氟橡胶
3	动铁芯	SUS、FKM 不锈钢、氟橡胶	9	接插件	C3604 黄铜
4	O形圈	FKM 氟橡胶	10	O形圈	FKM 氟橡胶
5	弹簧	SUS 不锈钢	11	底板	C3604 黄铜
6	阀体	C3771 黄铜	12	连接板	SPC 钢

※仅执行部附带4个阀体安装螺钉和2个O形圈。

外形尺寸图：集成阀



- 直接引线带全波整流器
GFVB※5-※-※-**B2CR**



型号	连数	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	符号									
GFVB2	AA	81	109	162	165	218	246	274	327	330
	BB	93	121	174	177	230	258	286	339	342
GFVB3	AA	97	133	194	205	266	302	338	399	410
	BB	109	145	206	217	278	314	350	411	422
GFVB4	AA	106	145	212	223	290	329	368	435	446
	BB	119	158	225	236	303	342	381	448	459
GFVB5	AA	118	163	236	253	326	371	416	489	506
	BB	131	176	249	266	339	384	429	502	519
集成阀结构		2连×1	3连×1	2连×2	5连×1	3连×2	5连+2连	5连+3连	3连×3	5连×2

导线长度300mm


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V
GFVB2	32	13.5	Rc1/4	17.5	66.5	77	15.5	26.5	26	28	6	1.6	6.5	21	22	4.5	2.5	Rc1/8	φ17.3	4
GFVB3	38	14.5	Rc3/8	18.5	75.5	86.5	18.5	29.5	30	36	6	2	6.5	24	28	4.5	2.5	Rc1/4	φ19	4.6
GFVB4	42	16.5	Rc3/8	19.5	84	98	22.5	34	33	39	6.5	2	7.5	24	30	5.5	2.5	Rc1/4	φ19	4.6
GFVB5	42	16.5	Rc3/8	19.5	90	105	26	37.5	36	45	6.5	2	7.5	24	30	5.5	2.5	Rc1/4	φ19	4.6

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVE
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP·AD
APK·ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB·HVL
S◇NAB
LAD·NAD
水用相关
NP·NAP·NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD·MWD
集尘用
CVE·CVSE
CCH·CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末

- EXA
- FWD
- HNB/G
- USB/G
- FAB/G
- FGB/G
- FVB
- FWB/G
- FHB
- FLB
- AB
- AG
- AP・AD
- APK・ADK
- 干燥
空气用
- EX防爆型
- 防爆型
- HVB・HVL
- S◇B・NAB
- LAD・NAD
- 水用
相关
- NP・NAP・NVP
- SNP
- CHB/G
- MXB/G
- 其他阀
- SWD・MWD
- 集尘用
- CVE・CVSE
- CCH・CPE/D
- 生命
科学
- 燃气
- 自动
洒水
室外
专用
- 特殊
流体
- 接单
生产品
- 卷末


外形尺寸图：执行部

● 直接引线带全波整流器
GFVB※5-※-0-B2CR



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	适用O形圈	
												M	N
GFVB2	32	27	4	39	49.5	15.5	26.5	22	19	24	φ3.5	AS568-009	AS568-018
GFVB3	38	34	4.5	45	56	18.5	29.5	28	25	29	φ4.5	AS568-011	AS568-022
GFVB4	42	38	4.5	52.5	66.5	22.5	34	34	28	32	φ4.5	AS568-012	AS568-025
GFVB5	42	44	5.5	58.5	73.5	26	37.5	40	34	32	φ4.5	AS568-012	AS568-025

电磁阀执行部的安装尺寸图





使用2个电磁阀执行部时的加工图。(n：连数)

型号	A	B	C	D	E	F	G
GFVB2	28以上	19±0.1	φ3.5	10.6±0.1	24±0.1	M3 有效螺纹深度6以上	6±0.2
GFVB3	35以上	25±0.1	φ5.5	13.8±0.1	29±0.1	M4 有效螺纹深度6以上	6±0.2
GFVB4	39以上	28±0.1	φ7.5	17±0.1	32±0.1	M4 有效螺纹深度6以上	7±0.2
GFVB5	45以上	34±0.1	φ7.5	17±0.1	32±0.1	M4 有效螺纹深度6以上	7±0.2

选择项外形尺寸图





- 直接引线型
GFVB※5-※-※-**B**2C





型号	A	B
GFVB2	19.5	22
GFVB3	22.5	28
GFVB4	26	34
GFVB5	29.5	40

- 带T形端子箱(带指示灯・浪涌吸收器) (G1/2)
GFVB※5-※-※-**B**3T
3RS
- T形端子箱带全波整流器(带指示灯) (G1/2)
GFVB※5-※-※-**B**3TR
3RR



型号	A	B	C	D	E
GFVB3	92	60.5	40.5	66.5	28
GFVB4	96	64.5	48	74	34
GFVB5	99.5	68	55.5	81.5	40

- 直接引线带浪涌吸收器
GFVB※5-※-※-**B**2CS



型号	A	B
GFVB2	26.5	22
GFVB3	29.5	28
GFVB4	34	34
GFVB5	37.5	40

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末