

- LCM
- LCR
- LCG
- LCW
- LCX
- STM
- STG
- STS·STL
- STR2
- UCA2
- ULK※
- JSK/M2
- JSG
- JSC3·JSC4
- USSD
- UFCD
- USC
- UB
- JSB3
- LMB
- LML
- HCM
- HCA
- LBC
- CAC4
- UCAC2
- CAC-N
- UCAC-N
- RCS2
- RCC2
- PCC
- SHC
- MCP
- GLC
- MFC
- BBS
- RRC
- GRC
- RV3※
- NHS
- HRL
- LN
- 卡爪
- 卡盘
- 机械卡爪·卡盘
- 缓冲器
- FJ
- FK
- 速度控制器
- 卷末
- CKL2
- CKLG2
- CKL2-HC
- CKH2
- CKLB2
- CKG
- CK
- CKA
- CKS
- CKS-F
- CKF
- CKJ
- CHC

产品名称	型号	卡爪的动作	缸径 (mm)	夹持力* (N)	行程 (mm)	记载页码
强力卡盘	CKL2		φ16~φ100	17~680	5~40	1774
带橡胶盖强力卡盘	CKLG2		φ20~φ100	28~680	5~23	1786
防坠落型强力卡盘	CKL2-HC		φ32~φ80	75~510	8~20	1794
大夹持力强力卡盘	CKH2		φ50~φ100	290~1250	6~12	1800
双向强力卡盘 (平行卡爪)	CKLB2		φ20~φ100	35~1050	5~23	1806
三爪轴承卡盘	CKG		φ16~φ50	13~160	6~16	1814
三爪长行程卡盘	CK		φ25·φ44	15~65	20~40	1820
三向薄型卡盘	CKA		φ16~φ100	4~600	6~38	1826
薄型卡盘	CKS		φ8×3~φ32×3	17~320	10~32	1834
薄型卡盘 (中空型)	CKS-F		φ16×3~φ50×3	75~800	16~50	1844
中空卡盘	CKF		φ30~φ80	12~112	5~16	1852
超长行程卡盘	CKJ		φ12×6~φ50×6	86~1550	40~130	1858

* 夹持力为气压0.5MPa、闭侧的值实际的夹持力因到夹持点的距离、卡爪的角度而异，因此在选择时，请参阅各产品的相应页码。