

并行凸轮单元

分度头

PCIS

040~250

摆动分度头

PCOS


●通用规格

选择项减速机TE系列已经停产了。



1.输入输出轴的旋转方向


从输入轴侧观察，并行分度头的输出轴旋转方向与输入轴（凸轮轴）的旋转方向相反。此外，输入轴采用右旋转或左旋转均可。



参考/HO减速机安装与各轴的旋转方向

左轴安装（安装到外壳侧）		右轴安装（安装到外壳板侧）	
A	J	E	N
B	K	F	P
C	L	G	Q
D	M	H	R

※可以按照与箭头相反的旋转方向组合。



2.安装方式与输入输出轴配置

轴配置符号	含义
S	标准配置
R	反向配置 ㊦ 外壳板侧有输出轴。
1	与输出轴相反侧有输入轴。
2	与输出轴相同侧有输入轴。
3	输入轴伸出两侧。

产品规格


滚柱凸轮单元	小型
	标准型
	滑台型
	广角型
	基本型
并行凸轮单元	
拾放单元	回旋式 直进式
选择项	

分度头	PCIS	040~250
摆动分度头	PCOS	

●通用规格

PCIS轴配置・安装方式 PCIS***-***** **^{G H} **

轴配置 G 方式 H		S1(型号表示: 1)	S2(型号表示: 2)	S3(型号表示: 3)		
产品规格 小型 标准型 滚柱凸轮单元 滑台型 广角型 基本型 并行凸轮单元 回旋式直进式 拾放单元 选择项	1	1 1 	2 1 	3 1 	输入轴 	输出轴 
	2	1 2 	2 2 	3 2 	给油口 	油位计 
	3	1 3 	2 3 	3 3 	排油口 	外壳板 
	4	1 4 	2 4 	3 4 		
	5	1 5 	2 5 	3 5 		
	6	1 6 	2 6 	3 6 		



PCIS轴配置・安装方式 PCIS***-***** ** **

轴配置 G 方式 H	R1 (型号表示: 4)	R1 (型号表示: 5)	R3 (型号表示: 6)	
1				输入轴
				输出轴
2				给油口
				油位计
3				排油口
				外壳板
4				
5				
6				

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型


广角型


基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

		分度头	PC I S	040~250																																																					
		摆动分度头	PCOS																																																						
●通用规格																																																									
3.输入轴和输出轴的台阶部位直径																																																									
产品规格 小型 标准型 滚柱凸轮单元 滑台型 广角型 基本型 并行凸轮单元 回旋式直立式 选择项			<table> <tr> <th>尺寸规格</th><th>a</th><th>b</th></tr> <tr><td>040</td><td>φ 15</td><td>φ 15</td></tr> <tr><td>050</td><td>φ 17</td><td>φ 17</td></tr> <tr><td>063</td><td>φ 22</td><td>φ 22</td></tr> <tr><td>080</td><td>φ 28</td><td>φ 28</td></tr> <tr><td>100</td><td>φ 35</td><td>φ 35</td></tr> <tr><td>125</td><td>φ 40</td><td>φ 40</td></tr> <tr><td>160</td><td>φ 48</td><td>φ 48</td></tr> <tr><td>200</td><td>φ 65</td><td>φ 65</td></tr> <tr><td>250</td><td>φ 75</td><td>φ 75</td></tr> </table>		尺寸规格	a	b	040	φ 15	φ 15	050	φ 17	φ 17	063	φ 22	φ 22	080	φ 28	φ 28	100	φ 35	φ 35	125	φ 40	φ 40	160	φ 48	φ 48	200	φ 65	φ 65	250	φ 75	φ 75																							
尺寸规格	a	b																																																							
040	φ 15	φ 15																																																							
050	φ 17	φ 17																																																							
063	φ 22	φ 22																																																							
080	φ 28	φ 28																																																							
100	φ 35	φ 35																																																							
125	φ 40	φ 40																																																							
160	φ 48	φ 48																																																							
200	φ 65	φ 65																																																							
250	φ 75	φ 75																																																							
停产产品																																																									
4.选择项/蜗杆减速机																																																									
标准安装蜗杆减速机一览																																																									
<table> <tr> <th colspan="2">本体型号</th><th>HO减速机尺寸</th><th>减速比 ()内为特殊速比</th><th>TE减速机尺寸</th><th>减速比</th></tr> <tr> <td rowspan="12">PCIS PCOS</td><td>040</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>050</td><td>HO 32</td><td>1/20, 1/40, 1/60 (1/30, 1/50)</td><td>TE 35</td><td>1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60</td></tr> <tr> <td>063</td><td>HO 40</td><td>1/20, 1/40, 1/60 (1/30, 1/50)</td><td>TE 42</td><td>1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60</td></tr> <tr> <td>080</td><td>HO 50</td><td>1/20, 1/30, 1/40 1/50, 1/60</td><td>TE 51</td><td>1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60</td></tr> <tr> <td>100</td><td>HO 60</td><td>1/20, 1/30, 1/40 1/50, 1/60</td><td>TE 63</td><td>1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60</td></tr> <tr> <td>125</td><td>HO 80</td><td>1/20, 1/30, 1/40 1/50, 1/60</td><td>TE 80</td><td>1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60</td></tr> <tr> <td>160</td><td>HO100</td><td>1/20, 1/30, 1/40 1/50, 1/60</td><td>TE100</td><td>1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60</td></tr> <tr> <td rowspan="2">200</td><td>HO100</td><td>1/20, 1/30, 1/40 1/50, 1/60</td><td>TE100</td><td>1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60</td></tr> <tr> <td>HO135</td><td>1/20, 1/40, 1/60 (1/30, 1/50)</td><td>TE150</td><td>1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60</td></tr> <tr> <td>250</td><td>HO135</td><td>1/20, 1/40, 1/60 (1/30, 1/50)</td><td>TE150</td><td>1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60</td></tr> </table>		本体型号		HO减速机尺寸	减速比 ()内为特殊速比	TE减速机尺寸	减速比	PCIS PCOS	040	—	—	—	—	050	HO 32	1/20, 1/40, 1/60 (1/30, 1/50)	TE 35	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60	063	HO 40	1/20, 1/40, 1/60 (1/30, 1/50)	TE 42	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60	080	HO 50	1/20, 1/30, 1/40 1/50, 1/60	TE 51	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60	100	HO 60	1/20, 1/30, 1/40 1/50, 1/60	TE 63	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60	125	HO 80	1/20, 1/30, 1/40 1/50, 1/60	TE 80	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60	160	HO100	1/20, 1/30, 1/40 1/50, 1/60	TE100	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60	200	HO100	1/20, 1/30, 1/40 1/50, 1/60	TE100	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60	HO135	1/20, 1/40, 1/60 (1/30, 1/50)	TE150	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60	250	HO135	1/20, 1/40, 1/60 (1/30, 1/50)	TE150	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60
本体型号		HO减速机尺寸	减速比 ()内为特殊速比	TE减速机尺寸	减速比																																																				
PCIS PCOS	040	—	—	—	—																																																				
	050	HO 32	1/20, 1/40, 1/60 (1/30, 1/50)	TE 35	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60																																																				
	063	HO 40	1/20, 1/40, 1/60 (1/30, 1/50)	TE 42	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60																																																				
	080	HO 50	1/20, 1/30, 1/40 1/50, 1/60	TE 51	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60																																																				
	100	HO 60	1/20, 1/30, 1/40 1/50, 1/60	TE 63	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60																																																				
	125	HO 80	1/20, 1/30, 1/40 1/50, 1/60	TE 80	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60																																																				
	160	HO100	1/20, 1/30, 1/40 1/50, 1/60	TE100	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60																																																				
	200	HO100	1/20, 1/30, 1/40 1/50, 1/60	TE100	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60																																																				
		HO135	1/20, 1/40, 1/60 (1/30, 1/50)	TE150	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60																																																				
	250	HO135	1/20, 1/40, 1/60 (1/30, 1/50)	TE150	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60																																																				
	※以上为标准安装的组合。请确认了减速机负载扭矩(Ter)和减速机额定输出扭矩后再使用。																																																								
					D-405																																																				



5.选择项/扭矩保护装置(TSF4~TSF18)
扭矩挡板(TGX20~TGX70)
+释放检测用接近开关

接近开关型号

扭矩保护装置 扭矩挡板	开关型号	厂商名称
TSF4	TL-W3MC1	欧姆龙
TSF5 } TSF18	TL-W5MC1	
TGX20 } TGX70		

产 品 规 格	小型
	标准型
	滚柱凸轮单元 滑台型
	广角型
	基本型
并行凸轮单元	
拾放单元	回旋式 直进式
选择项	

并行凸轮单元


1.标准本体/型号表 分度头系列

产品规格		PCIS		050		- 002		120		C	1	3	4			
		A		B		C		D		E	F	G	H			
小型	标准型	(A) 机种		(B) 轴间距		(C) 分度数 (n)		(D) 总割付角 (θt)		(E) 凸轮曲线		(F) 凸轮的停留数		(G) 输入输出轴配置		
滑台型		PCIS	040	40mm	001	1	090	90°	S MS曲线 (标准) C MC曲线 (MCV50)	1 2	1 1停留 分度数: 1.2.3.4 2 2停留 分度数: 6.8		1	S1		
			050	50mm	002	2	120	120°					2	S2		
			063	63mm	003	3	150	150°					3	S3		
			080	80mm	004	4	180	180°					4	R1		
			100	100mm	006	6	210	210°					5	R2		
			125	125mm	008	8	240	240°					6	R3		
广角型		停产产品	160	160mm			270	270°								
			200	200mm			300	300°								
			250	250mm			330	330°								
基本型															带扭矩保护装置、扭矩挡板 (选择项)时的 代码为1(S1) 或4(R1)。	
															时序图的详细内容 请参阅B-7。	

型号例<1>

PCIS063-008270S216

- 轴间距.....63mm
- 分度数.....8分度
- 总割付角.....270° (135°×2)
- 凸轮曲线.....MS曲线
- 凸轮的停留数.....2停留
- 输入输出轴配置.....S1
- 安装方式.....方式6



产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项


H 安装方式			
■S1 (标准) ■S2 (标准) ■S3 (标准) ■R1 ■R2 ■R3	1 方式1 2 方式2 3 方式3 4 方式4 5 方式5 6 方式6 根据分度头元件的安装方式，给排油口、油位计的位置会有变化，因此需要选择安装方式①~⑥。	■方式1 ■方式2 ■方式3 ■方式4 ■方式5 ■方式6	

a: 给油口 b: 油位计 c: 排油口 d: 输入轴 e: 输出轴

并行凸轮单元

2-1.带选择项/型号表

分度头、摆动分度头各系列通用



产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式直进式

拾放单元

输入输出轴规格代码		
① 输入轴规格代码【左轴】	② 输入轴规格代码【右轴】	③ 输出轴规格代码
N K W·E V·L	N K W·E V·L	N K F·X S·Y 注2
N 标准(有键槽) K 无键槽 W 带蜗杆减速机(W: HO减速机, E: TE减速机) E 带蜗杆减速机(轴延长型V: HO减速机, L: TE减速机) V 带蜗杆减速机(轴延长型V: HO减速机, L: TE减速机) L 带蜗杆减速机(轴延长型V: HO减速机, L: TE减速机)		N 标准(有键槽) K 无键槽(直轴) F 带扭矩保护装置(TSF) X 带扭矩挡板(TGX) S 带扭矩保护装置(TSF) + 释放检测用接近开关 Y 带扭矩挡板(TGX) + 释放检测用接近开关 选择F·X、S·Y时, 需要所安装扭矩保护装置、扭矩挡板的规格, 因此请确定扭矩保护装置、扭矩挡板安装规格代码。

■输入输出轴配置与输入输出轴规格代码的关系

输入输出轴配置	S1			S2			S3			R1			R2			R3		
	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③
可选择代码	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E



蜗杆减速机安装规格代码				
(L)(M)(N)(O)(P)	(L)(M) 减速机尺寸	(N) 减速比	(O) 有无离合器制动器	(P) 安装方向
03	HO32、TE35	1	1/10(仅TE减速机)	左轴安装 右轴安装
04	HO40、TE42	2	1/20	
05	HO50、TE51	3	1/30	
06	HO60、TE63	4	1/40	
08	HO80、TE80	5	1/50	
10	HO100、TE100	6	1/60	
13	HO135、—			
15	—、TE150			
		※HO32、HO40、HO135的1/30、1/50为特殊速比，请确认交货期。		
※请参阅D-551~588。				

小型	标准型	滑台型	广角型	基本型
滚柱凸轮单元				

扭矩保护装置 安装规格代码				适用 分度头 尺寸	扭矩挡板 安装规格代码				适用 分度头 尺寸
TSF尺寸		释放扭矩 范围			TGX尺寸		跳闸 扭矩范围		
04	TSF4	A B C D	A B C D	040	20	L M H	LC MC HC	050/063	
05	TSF5			050/063	35			080	
06	TSF6			063/080	50			100	
08	TSF8			100	70			125	
11	TSF11			125					
14	TSF14			160					
18	TSF18			200/250					

并行凸轮单元

拾放单元	回旋式
	直进式

选择项

并行凸轮单元

2-2.带选择项型号例/3.特殊规格型号

通过型号订货时，只要组成型号的字符出现任何错误，就会变成不同规格的产品，从而给客户带来不便。

请参考以下型号示例，仔细确定型号，以便准确交付产品。

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式直进式

选择项

型号例<2>

PCIS250-004090S135-KKK

输入轴规格

左轴：无键槽

右轴：无键槽

输出轴规格

无键槽

型号例<3>

PCIS160-003180S111-NWN104YQ

输入轴规格

左轴：标准

右轴：安装蜗杆减速机

输出轴规格：标准

蜗杆减速机安装规格

减速机尺寸：HO100

减速比：1/40

有无离合器/制动器：有

安装方向：Q

型号例<4>

PCIS040-004090S115-NNS-04A

输入轴规格

左轴：标准

右轴：标准

输出轴规格：安装扭矩保护装置+安装释放检测用接近开关

扭矩保护装置安装规格

TSF尺寸：TSF4

释放扭矩范围：A

型号例<5>

PCIS160-001300S141-WNF102YL14C

输入轴规格

左轴：安装蜗杆减速机

右轴：标准

输出轴规格：安装扭矩保护装置

蜗杆减速机安装规格

减速机尺寸：HO100

减速比：1/20


有无离合器/制动器：有

安装方向：L

扭矩保护装置安装规格


TSF尺寸：TSF14

释放扭矩范围：C



●特殊规格型号

分度头、摆动分度头各系列通用




※在本体型号后接续-X(6位编号)作为特殊规格No。

该特殊规格型号在与客户商定规格后确定。

可承接标准选择项以外的定制产品，请告知具体规格。

※快速规格(输入轴旋转速度200rpm以上)属于特殊规格。



产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

并行凸轮单元

1. 标准本体/型号表 摆动分度头系列

产品规格

小型

标准型

滑台型


广角型





基本型

并行凸轮单元

回旋式直齿式

选择项




Ⓐ 机种	Ⓑ 轴间距	Ⓒ 摆角(ψ)	Ⓓ 总割付角(θt)	Ⓔ 凸轮曲线	Ⓕ 摆动模式				
PCOS	040	40mm	015	15°	060	60°(30°×2)	S MS曲线 (标准) C MC曲线 (MCV50)	开始从旋转基准位置转动输入轴时，输出轴按照图中①→②的顺序旋转。	
	050	50mm	030	30°	090	90°(45°×2)		T (标准)	输入输出轴配置 [S1] [R1]
	063	63mm	045	45°	120	120°(60°×2)			输出轴摆动基准位置(键槽)
	080	80mm			180	180°(90°×2)			输入轴旋转基准位置(0°)
	100	100mm			240	240°(120°×2)			
	125	125mm			300	300°(150°×2)			
	160	160mm			360	360°(180°×2)		S	[S1] [R1]
200	200mm								
250	250mm								
时序图的详细内容请参阅B-7。									

型号例<1>

PCOS080-030240ST15

轴间距.....80mm
 摆角.....30°
 总割付角.....240°(120°×2)
 凸轮曲线.....MS曲线
 摆动模式.....T
 输入输出轴配置.....S1
 安装方式.....方式5



产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元


拾放单元
回旋式直进式

选择项

G 输入输出轴配置		H 安装方式	
1	S1 ■S1 (标准)	1 方式1	■方式1
2	S2 e	2 方式2	■方式2
3	S3	3 方式3	■方式3
4	R1 ■S2 (标准)	4 方式4	■方式4
5	R2	5 方式5	■方式5
6	R3	6 方式6	■方式6
	■S3 (标准) ■R1 ■R2 ■R3	根据分度头元件的安装方式，给排油口、油位计的位置会有变化，因此需要选择安装方式①~⑥。	

※带扭矩保护装置、扭矩挡板(选择项)时，代码为1(S1)或4(R1)。

a: 给油口 b: 油位计 c: 排油口 d: 输入轴 e: 输出轴



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	480	280
允许径向力	N	350	200
允许弯曲力矩	N·m	18	—
惯性力矩	kg·m ²	1.09×10 ⁻⁴	1.29×10 ⁻⁴

项目	单位	特性值
内部摩擦力矩 (T _{in})	N·m	1.1
本体重量	kg	3
油量	ℓ	0.12
涂装颜色		银色

精度

分度头·精度(秒)		
分度精度	1 停留	±90
	2 停留	±180
	3 停留	—
	4 停留	—
重复精度		90

摆动分度头·精度(秒)	
分度精度	±180
重复精度	90

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

分度头系列 **PCIS 040** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1								○	○
	2			○	○	○	○	○	○	○
	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	6		○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○

凸轮曲线/MC

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1					○	○	○	○	○
	2		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头系列 **PCOS 040** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)		60	90	120	180	240	300	360
45				○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○

产品规格

小型
标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式


选择项


轴间距 **40** mm

分度头	PC I S 040
摆动分度头	PCOS 040

●带选择项外形尺寸图

带扭矩保护装置(TSF4)





产品规格

滚柱凸轮单元	小型
	标准型
	滑台型
	广角型
	基本型
并行凸轮单元	
拾放单元	回旋式 重进式
选择项	

●标准规格



外形尺寸图

产品规格

小型

标准型

滑台型




广角型

基本型


并行凸轮单元

回旋式直齿式

选择项



输入轴



输出轴


PCIS 050-□□□□□3□
PCOS 050

安装方式和给排油口、油位计的位置

- 给排油口(Rc $\frac{1}{4}$)
- 油位计($\phi 20$)

安装方式	1	2	3
系列	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS
尺寸			

安装方式	4	5	6
系列	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS
尺寸			



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	1100	650
允许径向力	N	780	520
允许弯曲力矩	N·m	26	—
惯性力矩	kg·m ²	3.51×10 ⁻⁴	3.18×10 ⁻⁴

项目	单位	特性值
内部摩擦力矩 (_{Tin})	N·m	1.7
本体重量	kg	6
油量	ℓ	0.2
涂装颜色		银色

精度

分度头·精度(秒)		
分度精度	1 停留	±60
	2 停留	±140
	3 停留	—
	4 停留	—
重复精度		60

摆动分度头·精度(秒)	
分度精度	±140
重复精度	60

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

分度头系列 **PCIS 050** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1								○	○
	2			○	○	○	○	○	○	○
	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	6		○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○

凸轮曲线/MC

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1					○	○	○	○	○
	2		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头系列 **PCOS 050** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)		60	90	120	180	240	300	360
45				○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

●标准规格



外形尺寸图

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型




广角型

基本型

并行凸轮单元

同旋式直齿式

选择项




PCIS 063- 3□
PCOS 063

安装方式和给排油口、油位计的位置

- 给排油口 (Rc 1/4)
- 油位计 (φ 20)

安装方式	1	2	3
系列	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS
尺寸			

安装方式	4	5	6
系列	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS
尺寸			



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	2500	1800
允许径向力	N	1800	1400
允许弯曲力矩	N·m	52	—
惯性力矩	kg·m ²	8.01×10 ⁻⁴	1.27×10 ⁻³

项目	单位	特性值
内部摩擦力矩 (T _{in})	N·m	3.1
本体重量	kg	11
油量	ℓ	0.4
涂装颜色		银色

精度

分度头·精度(秒)		
分度精度	1 停留	±60
	2 停留	±90
	3 停留	—
	4 停留	—
重复精度		60

摆动分度头·精度(秒)	
分度精度	±90
重复精度	60

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

分度头系列 PCIS 063 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1								○	○
	2			○	○	○	○	○	○	○
	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	6		○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○

凸轮曲线/MC

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1					○	○	○	○	○
	2		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头系列 PCOS 063 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)		60	90	120	180	240	300	360
45				○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

●标准规格



外形尺寸图

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元


广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式直齿式


选择项



安装方式和给排油口、油位计的位置

- 给排油口 (Rc $\frac{3}{8}$)
- 油位计 ($\phi 30$)

安装方式	1	2	3
系列	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS
尺寸			
安装方式	4	5	6
系列	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS
尺寸			



特性值

项目	单位	特性值		项目	单位	特性值
		输出轴	输入轴			
允许推力	N	3500	2500	内部摩擦扭矩 (T_{in})	N·m	4.9
允许径向力	N	2700	1800	本体重量	kg	19
允许弯曲力矩	N·m	110	—	油量	ℓ	0.6
惯性力矩	kg·m ²	2.23×10 ⁻³	3.73×10 ⁻³	涂装颜色		银色

精度

分度头·精度(秒)		
分度精度	1 停留	±60
	2 停留	±90
	3 停留	—
	4 停留	—
重复精度		60
摆动分度头·精度(秒)		
分度精度	±90	
重复精度	60	

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

分度头系列 **PCIS 080** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1								○	○
	2			○	○	○	○	○	○	○
	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	6		○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○

凸轮曲线/MC


总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1					○	○	○	○	○
	2		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头系列 **PCOS 080** 凸轮曲线/MS


总割付角(θt) 摆角(ψ)		60	90	120	180	240	300	360
45				○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○

产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型
并行凸轮单元
拾放单元
回旋式 直进式
选择项



带扭矩保护装置(TSF6)



PC1S 080- 1 -NNF-06
PCOS 080

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型


基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项





特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	5000	3500
允许径向力	N	3800	2500
允许弯曲力矩	N·m	190	—
惯性力矩	kg·m ²	7.04×10 ⁻³	1.04×10 ⁻²

精度

项目	单位	特性值
内部摩擦扭矩 (T_{in})	N·m	7.7
本体重量	kg	32
油量	ℓ	1.2
涂装颜色		银色

摆动分度头·精度(秒)		
分度精度	1 停留	±60
	2 停留	±90
	3 停留	—
	4 停留	—
重复精度		60

摆动分度头·精度(秒)	
分度精度	±90
重复精度	60

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

分度头系列 **PCIS 100** 凸轮曲线/MS

总割付角 (θt) 分度数 (n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1								○	○
	2			○	○	○	○	○	○	○
	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	6		○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○

凸轮曲线/MC

总割付角 (θt) 分度数 (n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1					○	○	○	○	○
	2		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头系列 **PCOS 100** 凸轮曲线/MS

总割付角 (θt) 摆角 (ψ)	60	90	120	180	240	300	360
45			○	○	○	○	○
30		○	○	○	○	○	○
15	○	○	○	○	○	○	○


产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	5800	4000
允许径向力	N	5200	3200
允许弯曲力矩	N·m	260	—
惯性力矩	kg·m ²	1.86×10 ⁻²	3.06×10 ⁻²

项目	单位	特性值
内部摩擦力矩 (T _{in})	N·m	12
本体重量	kg	62
油量	ℓ	2.5
涂装颜色		银色

精度

分度头·精度(秒)		
分度精度	1 停留	±60
	2 停留	±90
	3 停留	—
	4 停留	—
重复精度		60

摆动分度头·精度(秒)	
分度精度	±90
重复精度	60

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

分度头系列 **PCIS 125** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1								○	○
	2			○	○	○	○	○	○	○
	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	6		○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○

凸轮曲线/MC

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1					○	○	○	○	○
	2		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头系列 **PCOS 125** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)		60	90	120	180	240	300	360
45				○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

PCOS 125

●标准规格



外形尺寸图

产品规格

小型

标准型

滑台型


广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式直齿式

选择项




安装方式和给排油口、油位计的位置

- 给排油口(Rc $\frac{1}{2}$)
- 油位计($\phi 30$)

安装方式	1	2	3
系列	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS
尺寸			

安装方式	4	5	6
系列	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS
尺寸			



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	8000	6200
允许径向力	N	6500	4000
允许弯曲力矩	N · m	340	—
惯性力矩	kg · m ²	0.084	0.11

精度

项目	单位	特性值
内部摩擦扭矩 (T _{in})	N · m	20
本体重量	kg	130
油量	ℓ	4
涂装颜色		银色

分度头 · 精度(秒)		
分度精度	1 停留	±60
	2 停留	±90
	3 停留	—
	4 停留	—
分度精度		60

摆动分度头 · 精度(秒)	
分度精度	±90
重复精度	60

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

分度头系列 **PCIS 160** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1								○	○
	2			○	○	○	○	○	○	○
	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	6		○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○

凸轮曲线/MC

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1					○	○	○	○	○
	2		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头系列 **PCOS 160** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)		60	90	120	180	240	300	360
45				○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○

产品规格

小型	标准型	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	回旋式重进式	选择项
----	-----	-----	-----	-----	--------	------	--------	-----

●标准规格



外形尺寸图

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元


广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式直齿式

选择项




安装方式和给排油口、油位计的位置

- 给排油口(Rc $\frac{1}{2}$)
- 油位计($\phi 30$)

安装方式	1	2	3
系列	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS
尺寸	365 140 35 0 120	365 140 35 0 120	182 147 45 0 180 220

安装方式	4	5	6
系列	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS
尺寸	195 147 58 0 180 220	525 160 35 0 120	525 225 35 0 120



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	14000	10000
允许径向力	N	11000	7500
允许弯曲力矩	N·m	1200	—
惯性力矩	kg·m ²	0.19	0.32

精度

项目	单位	特性值
内部摩擦扭矩 (T _{in})	N·m	31
本体重量	kg	240
油量	ℓ	7
涂装颜色		银色

分度头·精度(秒)		
分度精度	1 停留	±60
	2 停留	±90
	3 停留	—
	4 停留	—
重复精度		60

摆动分度头·精度(秒)	
分度精度	±90
重复精度	60

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

割付角一览表 **PCIS 200** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1								○	○
	2			○	○	○	○	○	○	○
	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	6		○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○

凸轮曲线/MC



总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1					○	○	○	○	○
	2		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头系列 **PCOS 200** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)		60	90	120	180	240	300	360
45				○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○


产品规格

小型	标准型	滚柱凸轮单元	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	回旋式直进式	选择项
----	-----	--------	-----	-----	-----	--------	------	--------	-----



PCIS 200-1-NVN13YG
PCOS 200

帶蜗杆减速机(无H0135-C/B)



PCIS 200-1-NVN13NG
PCOS 200

选择项

●带选择项外形尺寸图

带扭矩保护装置(TSF18)

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型


广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式
直进式
拾放单元

选择项



PC I S 200- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 ☐ -NNF-18 ☐

PCOS 200

●MEMO

产品规格

小型

标准型

滑台型
滚柱凸轮单元

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元	回旋式
	直进式

选择项

●标准规格



外形尺寸图

产品规格

小型

标准型

滑台型


广角型

基本型

并杆凸轮单元

同旋式直齿式


拾放单元



安装方式和给排油口、油位计的位置

- 给排油口 (Rc $\frac{1}{2}$)
- 油位计 ($\phi 30$)

安装方式	1	2	3
系列	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS
尺寸			
安装方式	4	5	6
系列	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS	PCIS/PCOS
尺寸			



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	18000	15000
允许径向力	N	15000	12000
允许弯曲力矩	N · m	2100	—
惯性力矩	kg · m ²	0.51	0.73

精度

项目	单位	特性值
内部摩擦扭矩 (T_{in})	N · m	48
本体重量	kg	400
油量	ℓ	13
涂装颜色		银色

分度头 · 精度(秒)		
分度精度	1 停留	±60
	2 停留	±90
	3 停留	—
	4 停留	—
重复精度		60

摆动分度头 · 精度(秒)	
分度精度	±90
重复精度	60

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

分度头系列 **PCIS 250** 凸轮曲线/MS

总割付角(θ_t) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1								○	○
	2			○	○	○	○	○	○	○
	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	6		○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○

凸轮曲线/MC

总割付角(θ_t) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	1					○	○	○	○	○
	2		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头系列 **PCOS 250** 凸轮曲线/MC

总割付角(θ_t) 摆角(ψ)		60	90	120	180	240	300	360
45				○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○

产品规格

小型
标准型
滑台型
广角型
基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

