






















4GA/B														
M4GA/B														
MN4GA/B														
4GA/B (气控阀)														
4GB 带传感器														
4GD/E														
M4GD/E														
MN4GD/E														
4GA4/B4														
MN3E MN4E														
W4GA/B2														
W4GB4														
MN3S0 MN4S0														
4SA/B0														
4KA/B														
4KA/B (气控阀)														
4F														
4F (气控阀)														
PV5G GMF														
PV5 GMF														
PV5S-0														
3Q														
MV3QR														
3MA/B0														
3PA/B														
P・M・B														
NP・NAP NVP														
4G※0EJ														
4F※0EX														
4F※0E														
HMV HSV														
2QV 3QV														
SKH														
消音器														
全气动系统 (全空压)														
全气动系统 (V)														
卷末														
		系列种类/外观图		机种型号		位置 线圈数 JIS符号		阀能力		电压				
流量特性 C (dm ³ / s・bar)) 注1								适用缸径		AC 100 V	DC 24 V	DC 12 V	AC 110 V	
										1	3	4	5	
单体		底板水平配管	W4GB4※0 	W4GB4				S 7.3	S φ125		●	●	●	●
		底板底部配管	W4GZ4※0 	W4GZ4							●	●	●	●
个别配线集成阀		底板水平配管	MW4GB4※0  I/O接插件 (R1)	MW4GB4 (NW4GB4)	个别配线 (-R1)	● 5通阀 2位单电控  2位双电控  3位中封  3位A・B・R连接  3位P・A・B连接 		S 8.3	S φ125					
		底板底部配管	MW4GZ4※0  I/O接插件 (R1)	MW4GZ4 (NW4GZ4)										
省配线集成阀		底板水平配管	MW4GB4※0  集中端子台 (T10)	MW4GB4 (NW4GB4)	集中端子台 左侧规格 (-T10) 右侧规格 (-T10R)	S 8.3	S φ125	●	●	●	●			
			 集中端子台 (T10R)		D-Sub接插件 左侧规格 (-T30) 右侧规格 (-T30R)			●	●	●	●			
			 D-Sub接插件 (T30) (接单生产)		 D-Sub接插件 (T30) (接单生产)			串行传输 左侧规格 (-T7※)		●				
		底板底部配管	MW4GZ4※0  集中端子台 (T10)	MW4GZ4 (NW4GZ4)	集中端子台 左侧规格 (-T10) 右侧规格 (-T10R)	S 8.3	S φ125	●	●	●	●			
			 集中端子台 (T10R)		D-Sub接插件 左侧规格 (-T30) 右侧规格 (-T30R)			●	●	●	●			
			 D-Sub接插件 (T30R)		 D-Sub接插件 (T30R)			串行传输 左侧规格 (-T7※)		●				

注1：有效截面积S与音速导率C的换算公式为S≈5.0×C。

	防护等级	切换位置						A·B气口配管口径											电线连接					页码	
		2位		3位		混合型	快插接头				内螺纹							端子台	I/O接插件	集中端子台	D·Sub接插件 (接单生产)	串行传输			
		单电控	双电控	中封	A·B·R连接		P·A·B连接	φ8	φ10	φ12	混合型	Rc 1/4	Rc 3/8	G 1/4	G 3/8	NPT 1/4	NPT 3/8						混合型		
																									C8
	IP65	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●		●	●					1118
	IP65	●	●	●	●	●						●	●	●		●			●	●					1118
	IP65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					1124
	IP65	●	●	●	●	●	●				●		●		●		●	●		●					1124
	IP65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●				1128
	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●			
	IP65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●		1128
	—	●	●	●	●	●	●				●	●	●		●		●	●				●			
	IP65	●	●	●	●	●	●				●	●	●		●		●						●		1128
	—	●	●	●	●	●	●				●	●	●		●		●						●		
	IP65	●	●	●	●	●	●				●	●	●		●		●						●		1128

- 4GA/B
- M4GA/B
- MN4GA/B
- 4GA/B
(气控阀)
- 4GB
带传感器
- 4GD/E
- M4GD/E
- MN4GD/E
- 4GA4/B4
- MN3E
MN4E
- W4GA/B2
- W4GB4
- MN3S0
MN4S0
- 4SA/B0
- 4KA/B
- 4KA/B
(气控阀)
- 4F
- 4F
(气控阀)
- PV5G
GMF
- PV5
GMF
- PV5S-0
- 3Q
- MV3QR
- 3MA/B0
- 3PA/B
- P·M·B
- NP·NAP
NVP
- 4G※0EJ
- 4F※0EX
- 4F※0E
- HMV
HSV
- 2QV
3QV
- SKH
- 消音器
- 全气动系统
(全空压)
- 全气动系统
(V)
- 卷末

4GA/B	电线连接			手动装置		其他选择项								
M4GA/B	单体阀	个别配线集成阀	省配线集成阀											
MN4GA/B	无符号 端子台	R1 I/O接插件 (DC用)	T10 集中端子台 (左侧规格)	无符号 非锁定・锁定通用手动装置	M7 带OFF功能手动装置	K 外部先导	F AB气口 内置过滤网	Z1 供气隔板						
4GA/B (气控阀)		● 导线长度 500mm				主压力与 先导压力的个别 回路规格。								
4GB 带传感器														
4GD/E														
M4GD/E														
MN4GD/E	R1 I/O接插件 (DC用)		T10R 集中端子台 (右侧规格)	M 非锁定式 手动装置 (标准)	● 锁定式 向上滑动后 “先导空气OFF” 通常使用时处于 原位	A 切削油对应产品		Z3 排气隔板						
4GA4/B4														
MN3E MN4E														
W4GA/B2														
W4GB4			T30 D-Sub接插件 (左侧规格)	根据切削油的流入 对应进行选型。		集中排气模块・ 带排气清洁剂								
MN3S0 MN4S0														
4SA/B0														
4KA/B														
4KA/B (气控阀)														
4F						T30R D-Sub接插件 (右侧规格)								
4F (气控阀)														
PV5G GMF			隔断模块											
PV5 GMF														
PV5S-0														
3Q						T7※ 串行传输 (左侧规格)								
MV3QR														
3MA/B0														
3PA/B														
P・M・B														
NP・NAP NVP														
4G※0EJ														
4F※0EX														
4F※0E														
HMV HSV														
2QV 3QV														
SKH														
消音器														
全气动系统 (全空压)														
全气动系统 (V)														
卷末														

电线连接回路图(电磁阀内部)

带指示灯・浪涌吸收器(标准配备)			
单电控	(~)	A	SOLa
	AC	COM	SOLa
	(~)	COM	SOLa
	(±)	A	SOLa
双电控	(~)	A	SOLa
	AC (~)	COM	SOLa
	(~)	B	SOLa
	(~)	COM	SOLa
单电控	(~)	A	SOLa
	AC	COM	SOLa
	(~)	COM	SOLa
	(±)	A	SOLa
双电控	(~)	A	SOLa
	AC (~)	COM	SOLa
	(~)	B	SOLa
	(~)	COM	SOLa