

VSJPM混合集成规格书的制作方法

●混合集成型号(记载示例)

VSJPM - ^A**Z** ^B**CX** ^C**8** ^D**8** ^E**8** - ^F**3** - ^G**5** ^H**B** - ^I**Z**

●混合集成规格书(记载示例)

真空切换单元型号 ^A ^B ^I	配置位置										数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VSJPM - B 4 - W	○	○	○								3
VSJPM - B 6 - A				○							1
VSJPM - B 8 - W					○						1
VSJPM - - 											
VSJPM - - 											


〈仅输出气口尺寸为接头混合格时〉

●混合集成型号(记载示例)

VSJPM - ^A**B** ^B**CX** ^C**6** ^D**8** ^E**8** - ^F**3** - ^G**5** ^H**B** - ^I**W**

●混合集成规格书(记载示例)

真空切换单元型号 ^A ^B ^I	配置位置										数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VSJPM - B 4 - W	○		○		○						3
VSJPM - B 6 - W		○									1
VSJPM - B 8 - W				○							1
VSJPM - - 											
VSJPM - - 											



※将真空口朝自己，从L侧起工作站编号为St.1、St.2……St.10。

〈填写时〉
• 将真空口朝自己，按从左到右的顺序设置配管位置。
• 请在表右侧的所需数量中填写所指定产品型号的总数。

VSJPM混合集成规格书

经办人

数量

套

交货期

月

日

发行

年

月

日

贵公司名

经办人

订单号

发票号

订单号

●混合集成型号

VSJPM -

A

B

C

D

E

 -

F

 -

G

H

 -

I

A 阀类型	
A	常通型
B	常闭型
D	自保持型
Z	混合规格(请在规格书中填写明细)

B 真空口(V)	
4	φ4快插接头
6	φ6快插接头
8	φ8快插接头
CX	接头混合型(请在规格书中填写明细)

C 供气口(PS)	
6	φ6快插接头
8	φ8快插接头
10	φ10快插接头

D 排气口(EX)	
6	φ6快插接头集中排气
8	φ8快插接头集中排气
10	φ10快插接头集中排气

E 真空供给口(PV)	
6	φ6快插接头
8	φ8快插接头
10	φ10快插接头

F 电磁阀电压	
1	AC100V
3	DC24V

G 集成连数	
2~10	2连~10连

H 集中配管伸出方向	
A	真空口侧
B	供气口侧

I 真空用压力开关规格	
无符号	无真空用压力开关
W	带数字显示NPN输出2点
A	带数字显示NPN输出1点+模拟输出
Z	混合规格(请在规格书中填写明细)

●混合集成规格书

真空切换单元型号	配置位置										数量			
	A	B	I	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
VSJPM - -														
VSJPM - -														
VSJPM - -														
VSJPM - -														
VSJPM - -														

真空泵系统

VSJP
VSJPM
VSNP
VSNPM
VSP
VSPM
VSQP
VSZPM