

4GA/B

● 经办人

● 数量

套

● 交货期

月

日

4GA/B

发票号

订单编号

4GA/B

经办人

先生/小姐

4GA/B

订单号

● 集成阀型号

N

P51

-

-

B

C

D

E

F

G

H

I

J

电磁阀连数

电磁阀

口径

手动装置

电线连接

线圈方向

其他选择项

电压

B 电磁阀连数	C 电磁阀	D 口径	E 手动装置	F 电线连接	导线长度
2 2连	2 2通阀	2 φ1.2	M6 向上非锁定式(标准)	E 直接引线	300mm
3 3连	3 3通阀	6 φ1.6	N 无手动(选择项)	B 小型端子箱	无
25 25连※	4 5通阀	8 混合型	M0 横向非锁定式(标准)	C	300mm
	8 混合型		M1 横向锁定式(选择项)	C00	500mm
			M4 带防尘罩非锁定式	C01	1000mm
				C02	2000mm
				C03	3000mm
				C1	无
				C2	300mm
				C20	500mm
				C21	1000mm
				C22	2000mm
				C23	3000mm
				C3	无
				D	300mm
				D00	500mm
				D01	1000mm
				D02	2000mm
				D03	3000mm
				D1	无
				D2	300mm
				D20	500mm
				D21	1000mm
				D22	2000mm
				D23	3000mm
				D3	无
				L	小型端子箱(带指示灯)
				LS	小型端子箱(带浪涌吸收器・指示灯)
				P	小型端子箱(带浪涌吸收器)
				Q	直接引线(带浪涌吸收器)

G 压力分类	H 线圈方向	I 其他选择项
符号 标准或混合	无符号 标准方向	无符号 无
V 低压用・低真空用	R 180°旋转	S 附带浪涌吸收器

V仅适用于2・3通阀的低压(0~0.29MPa)・低真空(3.3~101.0kPa(abs) {25~760Torr})。此外,请从P(S)气口抽真空。仅5通阀无低压・低真空用。

R仅可标准对应电线连接:E(直接引线)。关于其它的电线连接,请与本公司协商。

仅DC24V以下的直接引线为抗干扰型。

X	连续通电(仅限接单生产5通阀)
---	-----------------

J 电压

K 配管

AC100V

AC200V

DC12V

DC24V

AC110V

AC220V

UH4

SH4

向上配管快插接头φ4

横向配管快插接头φ4

(请在下表C栏中填写。)

● 下图表示横向配管。

设置位置No. 1 2 3 n-1 n

填写时请按照“模块部件构成”(第1666~1667页)选择型号。

※ n表示模块数。

产品名称	型号	安装位置No. (最多30连)																														使用数量	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
A 左侧进气用端板	PL H6																																
	左侧排气用端板	RL H6																															
B 右侧进气用端板	PR H6																																
	右侧排气用端板	RR H6																															
C 带电磁阀子模块	N51 -																																
	N51 -																																
	N51 -																																
D 中间进气板	PM H6																																
	中间排气板	RM H6																															
E 消音器(φ6快插用)	SLW-H6	请在数量一栏中填写使用数。																															
	堵头(φ4快插用)	GWP4-B																															
	安装导轨长度	LB=	☐ 内无指示时, 按标准尺寸(第1664~1665页的L)发货。																														

请在 内指示。

请按从右上图看的从左起1...n的顺序, 在 中用○标记指示安装位置No.。