

VSXPM混合集成规格书的制作方法

●混合集成型号(记载示例)

VSXPM - ^AZ ^BCX ^C6 ^D8 - ^E3 - ^F5 - ^GZ

●混合集成规格书(记载示例)

真空切换单元型号 ^A ^B - ^E ^G 	配置位置										数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VSXPM - D 4 - 3 - DW	☐	☐	☐								3
VSXPM - D 4 - 3 - DA				☐							1
VSXPM - T 6 - - DW					☐						1
VSXPM - - - 											
VSXPM - - - 											


〈仅输出气口尺寸为接头混合规格时〉

●混合集成型号(记载示例)

VSXPM - ^AD ^BCX ^C6 ^D6 - ^E3 - ^F5 - ^GDW

●混合集成规格书(记载示例)

真空切换单元型号 ^A ^B - ^E ^G 	配置位置										数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VSXPM - D 4 - 3 - DW	☐	☐	☐								3
VSXPM - D 6 - 3 - DW				☐							1
VSXPM - - - 					☐						1
VSXPM - - - 											
VSXPM - - - 											



- 〈填写时〉
- 将真空口朝自己，按从左到右的顺序设置配管位置。
 - 请在表右侧的所需数量中填写所指定产品型号的总数。

VSXPM混合集成规格书

经办人

数量

套

交货期

月

日

发行

年

月

日

贵公司名

经办人

订单号

发票号

订单号

●混合集成型号

VSXPM -

A

B

C

D

 -

E

 -

F

 -

G

A 阀类型	
D	2通阀规格
T	3通阀规格
Z	混合规格(请在规格书中填写明细)

B 真空口(V)	
4	φ4快插接头
6	φ6快插接头
CX	接头混合型(请在规格书中填写明细)

C 供气口(PS)	
4	φ4快插接头
6	φ6快插接头
8	φ8快插接头
10	φ10快插接头

D 真空供给口(PV)	
4	φ4快插接头
6	φ6快插接头
8	φ8快插接头
10	φ10快插接头

E 电磁阀电压	
1	AC100V
3	DC24V

F 集成连数	
2~10	2连~12连

G 真空用压力开关规格	
无符号	无真空用压力开关
DW	带数字显示NPN输出2点
DA	带数字显示NPN输出1点+模拟输出
AO	模拟输出
Z	混合规格(请在规格书中填写明细)

真空泵系统

VSJP
VSJPM

VSNP
VSNPM

VSXP
VSXPM

VSQP

VSZPM

●混合集成规格书

真空切换单元型号 A B E G	配置位置										数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VSXPM - A B - E - G											
VSXPM - A B - E - G											
VSXPM - A B - E - G											
VSXPM - A B - E - G											
VSXPM - A B - E - G											