





EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

系列外观		机种型号	JIS符号	流量特性			电压 (V)		
				C (dm ³ /(s·bar))	b	S (mm ²)			
				注1					
内部 先导式电磁阀 搭载型 (NC・NO型)	NP13・NP14	3 通	NP13	NC型 	P→A			AC100 AC200 DC24	
				10A~20A 15~35	10A~20A 0.27~0.31	25A~50A 200~660			
	NP14		NO型 	R→A			特注 AC110 AC220		
			10A~20A 15~41	10A~20A 0.21~0.31	25A~50A 210~630				
气控型 (通用型)	NAP11	NAP11		P→A					
		10A~20A 15~35	10A~20A 0.27~0.31	25A~50A 200~660					
气控型电磁阀 搭载型 (通用型)	NVP11	NVP11		P→A			AC100 AC200 DC24		
		10A~20A 15~35	10A~20A 0.27~0.31	25A~50A 200~660	特注 AC110 AC220				

注1：有效截面积S与音速导率C的换算公式为S≈5.0×C。

	A・P口配管口径							线圈接线形式					记载页
	内螺纹							直接 引线	带D I N 端子箱(P g 螺纹)	带指示灯带D I N 端子箱(P g 螺纹)	带T形端子箱(G 1/2)	带指示灯带T形端子箱(G 1/2)	
	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4	Rc1	Rc1 1/4	Rc1 1/2	Rc2						
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	674
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	●	●	●	●	●	●	●						680
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	684

电线连接回路图

选择项	电线回路图		线圈接线形式
	AC	DC	
—			直接引线(2C) DIN端子箱(2G) T形端子箱(3T)
带指示灯			DIN端子箱(2H) T形端子箱(3R)
带浪涌吸收器			直接引线(2CS,Rc1 1/4~Rc2) DIN端子箱(2GS) T形端子箱(3TS)
带浪涌吸收器・指示灯			DIN端子箱(2HS) T形端子箱(3RS)
附带浪涌吸收器			直接引线(2CS,Rc3/8~Rc1)

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末