

阻燃性树脂&不锈钢材料并用、 新型接头——ZW系列。

作业效率高、具有清洁感的白色本体型。

配管口径：M5~R1/2

适用气管外径：φ4~φ12



- 对应省空间的紧凑尺寸。
- 实现了平滑的插入与可靠的密封。
- 白色本体与卸管压环采用阻燃性树脂。(相当于UL94标准V-0)
- 金属部件均为不锈钢。

白色本体采用阻燃性树脂

作为标准，采用适合舒适作业环境的白色本体阻燃性PBT(相当于UL94规格V-0)。

确保最大流量

没有小于气管内径的部分，可完全流过气管内径部分的流量。

配管作业简单

与本体之间的配管连接部可自由旋转，因此配管拆卸方向自由。

标准采用不锈钢

为了提高耐腐蚀性与外观，作为标准，金属部分均采用不锈钢。

表面涂抹密封剂

由于螺纹部涂抹了特氟龙树脂，因此无需缠绕密封带。
密封均匀，无需担心泄漏等。

可靠的气管保持

要拔出配管的夹紧配件进行插入，形成可靠性较高的保持力。

便于拆卸气管

由于卸管压环均匀顶开卡爪，因此可平滑地拆卸气管。

快插安装

气管配管采用只需插入气管的快插方式。密封件采用准确性优异的V型密封件。

ZW 阻燃性树脂&不锈钢材料并用、
新型接头
Series

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(V)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末