

停产产品

油用 直动式2通电磁阀 单体阀

JUSTFIT

FLB Series


- NC (通电时开) 型
- 配管口径：Rc1/8~Rc1/2

CE 详情请参阅卷末。



JIS符号

● NC (通电时开) 型



通用规格

项目	标准规格	选择项规格
使用流体	油 (50mm ² /S以下)	
工作压力差 MPa	0~1.5	
耐压力 (水压) MPa	5.0 (通径φ7、φ10为3.0)	
流体温度 ℃	AC: -10~60 DC: -10~40 (不得冻结)	-10~90 (不得冻结)
环境温度 ℃	AC: -20~60 DC: -20~40	-20~60
绝缘等级	等级130(B)	等级180(H)相当 (仅AC)
环境	无腐蚀性气体・爆炸性气体的场所	
阀结构	直动式提升结构	
阀座泄漏 cm ³ /min	0 (用于油)	
安装方式	自由	
防护等级	相当于IP65 (注1)	

注1：T形端子箱型为相当于IP61。

各机种规格

项 目 机种型号	配管口径	通径 (mm)	Cv值	最高工作压力差 MPa		最高使用 压力 MPa	额定电压	视在功率(VA)				功耗(W)		重量 (kg)
				AC	DC			保持时	启动时	AC	DC	50Hz	60Hz	
NC(通电时开)型														
FLB21- 6 -Z	Rc1/8	1	0.036	1.5	1.0	1.5	AC100V 50/60Hz	6.5	5	9.5	8.5	3.6/2.4	4	0.16
-2		2	0.15	0.6	0.25									
FLB31- 6 -3	Rc1/8	3	0.31	0.8	0.5			15.5	10	24	20	6.5/4.0	6	0.30
	Rc1/4	4	0.50	0.4	0.15									
FLB41- 8 -5	Rc1/4 Rc3/8	5	0.65	0.25	0.05	0.3	AC200V 50/60Hz	22	15	45	40	8.5/6.5	8	0.49
		4	0.54	0.8	0.45									
5		0.80	0.5	0.2										
FLB41- 10 -6		7	1.10	0.2	0.09									
FLB41- 10 -8	Rc3/8・Rc1/2	10	1.88	0.1	0.04	0.3	DC 24V DC 12V						※3	0.60
FLB51- 8 -5	Rc1/4 Rc3/8	4	0.54	1.1	1.3	1.5	32	22	65	55	12.5/10.5	11.5	0.68	
		5	0.80	0.7	0.7									
7		1.10	0.3	0.25	0.3									
FLB51- 10 -8	Rc3/8・Rc1/2	10	1.88	0.12		0.1								

※1：电压波动范围请在额定电压±10%以内使用。


※2：泄漏电流请勿超过以下数值使用。

※3：DC12V时，为8.6(W)。

※4：AC100V(50/60Hz)在AC110V(60Hz)时也可使用。
AC200V(50/60Hz)在AC220V(60Hz)时也可以使用。

电压	AC100V	AC200V	DC24V	DC12V
机种型号				
FLB2	3mA以下	1.5mA以下	1mA以下	2mA以下
FLB3・4・5	6mA以下	3mA以下		

型号表示方法



流体分类
(油)

通口数
(2通阀)

● A 系列尺寸

② 动作方式

③ 配管口径

D 途径

※1

※2

⑤ 阀体·密封件材质组合

F 线圈选择项

- ※3
- ※4
- ※5

G 其他选择项

④ 电压
※6

〈型号表示例〉

FLB21-6-Z-B2CB-1

机种名称：FLB

- A** 系列尺寸 : 22 mm
- B** 动作方式 : NC(通电时开)型
- C** 配管口径 : Rc 1 / 8
- D** 通径 : $\phi 1$
- E** 阀体・密封件材质组合 : 阀体-黄铜、密封件-FKM
- F** 线圈选择项 : 直接引线
- G** 其他 : 带安装板
- H** 电压 : AC 100V 50/60Hz

⚠ 型号选择时的注意事项

※1:FLB41和FLB51的口径 $\phi 4\text{mm}$ (●项5)、 $\phi 5\text{mm}$ (●项6)、 $\phi 7\text{mm}$ (●项7)时, 仅可制作配管口径Rc1/4(●项8)和Rc3/8(●项9)。

※2：通径 $\phi 10\text{mm}$ (●项8)的配管口径为Rc3/8(●项10)和Rc1/2(●项15)。此外，阀体材质为青铜铸件。

※3 : FLB21的F项2G、2HS时, 为DIN端子箱(Pg9)。

※4：有关浪涌吸收器，F项2CS时内置于线圈中，2HS、3RS时内置于端子箱中。

※5：高温规格(流体温度90℃)仅可制作线圈选择项4A。Ⓕ项4A的直接引线(等级180(H)相当)仅限AC设定。

※6：其他电压有的无法制作对应，请咨询本公司。

机种型号			
F L B 21	F L B 31	F L B 41	F L B 51

符号	内 容	1	2	3	4
A	系列尺寸				
2	22 mm	●			
3	28 mm		●		
4	34 mm			●	
5	40 mm				●

B 动作方式				
1	NC(通电时开)型	●	●	●

C 配管口径				
6	Rc 1/8	●	●	
8	Rc 1/4		●	●
10	Rc 3/8			●
15	Rc 1/2			●

D 通径				
2	$\phi 1$	●		
2	$\phi 2$	●		
3	$\phi 3$		●	
5	$\phi 4$		●	●
6	$\phi 5$		●	●
7	$\phi 7$			●
8	$\phi 10$			●

E 阀体·密封件材质组合						
	阀体	密封件				
B	黄铜	FKM	●	●	●	●

F 线圈选择项				
2C	标准	直接引线	●	●
2CS	选择项	直接引线带浪涌吸收器	●	●
2G		带DIN端子箱 (Pg11)	●	●
2HS		DIN形端子箱带指示灯·浪涌吸收器 (Pg11)	●	●
2CG		导线管 (CTC19)		●
2CH		导线管 (G1/2)		●
3T		带T形端子箱 (G1/2)		●
3RS		T形端子箱带指示灯·浪涌吸收器 (G1/2)		●
4A		直接引线 (等级180(H)相当)	●	●

◎ 其他选择项				
无符号	标准	无	●	●
B	选择项	安装板	●	●

H 电压				
1	AC100V 50/60Hz	●	●	●
2	AC200V 50/60Hz	●	●	●
3	DC 24V	●	●	●
4	DC 12V	●	●	●


上述以外的电压请直接填写电压。

请从上表内的●标记的组合中选择。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP·AD
APK·ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB·HVL
S◇NAB
LAD·NAD
水用相关
NP·NAP NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD·MWD
集尘用
CVE·CVSE
CCH·CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

内部结构及部件一览表

● FLB※1系列




编号	部件名称	材质	
1	线圈	—	—
2	静铁芯	SUS、Cu	不锈钢、铜
3	动铁芯	SUS、C3604、FKM	不锈钢、黄铜、氟橡胶
4	O形圈	FKM	氟橡胶
5	弹簧	SUS	不锈钢
6	阀体	C3771或CAC407	黄铜或青铜

外形尺寸图



● 直接引线型

FLB※1-※-※- B2C



导线长度300mm


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
FLB21	32	14	8	45.5	56	15.5	19.5	22	Rc1/8	15	M4深6
FLB31	36	18	11	57.5	68.5	18.5	22.5	28	Rc1/8,Rc1/4	18	M5深6
FLB41	40	21	12	67	81	22.5	26	34	Rc1/4,Rc3/8	18	M5深8
FLB41-10·15-8 (通径φ10)	50	29	15	76	90				Rc3/8,Rc1/2		
FLB51	40	21	12	73.5	89	26	29.5	40	Rc1/4,Rc3/8	18	M5深8
FLB51-10·15-8 (通径φ10)	50	29	15	82.5	98				Rc3/8,Rc1/2		

选择项外形尺寸图




(有关通用尺寸, 请参阅第132页的直接引线型的外形尺寸图。)

- 直接引线带浪涌吸收器
FLB※1-※-※-**B** **2CS**




型号	A	B
FLB21	26.5	22
FLB31	29.5	28
FLB41	34	34
FLB51	37.5	40

- 带DIN形端子箱(带指示灯・浪涌吸收器)
FLB※1-※-※-**B** **2G**
2HS




型号	A	B	C	D	E	F
FLB21	53	44	38	39	22	Pg 9
FLB31	58.5	47	39	51	28	Pg11
FLB41	62	50.5	39	61	34	Pg11
FLB41-10・15-8 (通径φ10)				70		
FLB51	65.5	54	39	69.5	40	Pg11
FLB51-10・15-8 (通径φ10)				78.5		

- 导线管(CTC19・G1/2)
FLB※1-※-※-**B** **2CG**
2CH




型号	A	B	C	D	E
FLB31	92	60.5	53	79	28
FLB41	96.5	64.5	62.5	88.5	34
FLB41-10・15-8 (通径φ10)			71.5	97.5	
FLB51	99.5	68	71	97	40
FLB51-10・15-8 (通径φ10)			80	106	

- 带T形端子箱(带指示灯・浪涌吸收器)(G1/2)
FLB※1-※-※-**B** **3T**
3RS



型号	A	B	C	D
FLB31	39	52.5	28	CTC19 G1/2
FLB41	43	62.5	34	CTC19 G1/2
FLB41-10・15-8 (通径φ10)		71.5		
FLB51	46.5	71	40	CTC19 G1/2
FLB51-10・15-8 (通径φ10)		80		


- 直接引线(绝缘等级H相当)
FLB※1-※-※-**B** **4A**



尺寸与直接引线(2C)相同。

- 安装板
FLB※1-※-※-**B**※**B**

材质: 钢
镀锌处理



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
FLB21	40	34	30	25	15	15	φ5	φ4.5	6	1.2	20
FLB31	52	42	40	30	18	18	φ6	φ5.5	7	1.6	25
FLB41・51	56	48	44	36	18	18	φ6	φ5.5	7	1.6	30

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥
空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用
相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命
科学
燃气
自动
洒水
室外
专用
特殊
流体
接单
生产
品
卷末

停产产品


油用 直动式2通电磁阀 集成阀
JUSTFIT

GFLB Series

- NC (通电时开) 型
- 配管口径：Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8




详情请参阅卷末。



JIS符号

- NC (通电时开) · 集中供油型 (C口加压)



通用规格

项目	标准规格	选择项规格
使用流体	油 (50mm ² /s) 以下	
工作压力差	MPa	0~1.5
耐压力 (水压)	MPa	5.0 (通径φ7、φ10为3.0)
流体温度	℃	AC: -10~60 DC: -10~40 (不得冻结)
环境温度	℃	AC: -20~40 DC: -20~40
绝缘等级	等级130 (B)	等级180 (H) 相当 (仅AC)
环境	无腐蚀性气体·爆炸性气体的场所	
阀结构	直动式提升结构	
阀座泄漏	cm ³ /min	0 (用于油)
安装方式	自由	
防护等级	相当于IP65 (注1)	

注1：T形端子箱型为相当于IP61。

各机种规格

项 目	配管口径		通径 (mm)	Cv值	最高工作压 力差MPa		最高使用 压力MPa	额定电压	视在功率(VA)				功耗(W)	
	A口 (个别口)	C口 (集中口)			AC	DC			保持时 50Hz	60Hz	启动时 50Hz	60Hz	AC 50/60Hz	DC
机种型号														
NC(通电时开)型														
GFLB21-Z	Rc1/8	Rc1/4	1	0.036	1.5	1.0	1.5	AC100V 50/60Hz	6.5	5	9.5	8.5	3.6/2.4	4
-2			2	0.12	0.6	0.25								
GFLB31-3	Rc1/4	Rc3/8	3	0.23	0.8	0.5			15.5	10	24	20	6.5/4.0	6
-5			4	0.36	0.4	0.15								
-6			5	0.45	0.25	0.05								
GFLB41-5	Rc1/4	Rc3/8	4	0.42	0.8	0.45	0.3	AC200V 50/60Hz	22	15	45	40	8.5/6.5	8 ※3
-6			5	0.55	0.5	0.2								
-7			7	0.73	0.2	0.09								
GFLB51-5	Rc1/4	Rc3/8	4	0.42	1.1	1.3	1.5		32	22	65	55	12.5/10.5	11.5
-6			5	0.55	0.7	0.7								
-7			7	0.73	0.3	0.25	0.3							

※1：电压波动范围请在额定电压±10%以内使用。

※2：泄漏电流请勿超过以下数值使用。

※3：DC12V时，为8.6(W)。

※4：AC100V (50/60Hz) 在AC110V (60Hz) 时也可使用。
AC200V (50/60Hz) 在AC220V (60Hz) 时也可以使用。

电压	AC100V	AC200V	DC24V	DC12V
机种型号				
GFLB2	3mA以下	1.5mA以下	1mA以下	2mA以下
GFLB3·4·5	6mA以下	3mA以下		

重量

机种型号	执行部重量 (kg)	遮蔽板重量 (kg)	底板部重量(g) (底板、连接部、安装板)									产品重量计算公式
			2连	3连	4连	5连	6连	7连	8连	9连	10连	
GFLB21	0.14	0.03	0.40	0.51	0.77	0.77	1.03	1.16	1.30	1.60	1.55	(产品重量(kg))=0.14×(执行部数量) + 0.03×(遮蔽板数量)+底板部重量
GFLB31	0.27	0.05	0.60	0.80	1.20	1.22	1.60	1.81	2.02	2.40	2.44	(产品重量(kg))=0.27×(执行部数量) + 0.05×(遮蔽板数量)+底板部重量
GFLB41	0.45	0.06	0.73	1.00	1.47	1.50	2.00	2.23	2.50	3.00	3.00	(产品重量(kg))=0.45×(执行部数量) + 0.06×(遮蔽板数量)+底板部重量
GFLB51	0.64	0.09	0.83	1.11	1.67	1.70	2.24	2.52	2.81	3.36	3.40	(产品重量(kg))=0.64×(执行部数量) + 0.09×(遮蔽板数量)+底板部重量

型号表示方法

● 集成阀

G F L B 2 1 - Z - 3 - B 2C - 1

● 带遮蔽板集成阀

G F L B 5 1 - 6 - X - B 2G - 2 - 5 2

通口数
(2通阀)

流体分类
(油)

A 系列尺寸

B 回路结构

C 口径

D 集成连数
※1
※2

E 阀体・密封件材质组合

F 线圈选择项
※3
※4
※5

G 电压
※6

H 电磁阀数
※7

I 遮蔽板数

〈型号表示例〉

GFLB21-Z-3-B2C-1

机种名称：GFLB

- A 系列尺寸 : 22 mm
- B 回路结构 : NC (通电时开)・集中供油型
- C 口径 : $\phi 1$
- D 集成连数 : 3连
- E 阀体・密封件材质组合 : 阀体-黄铜、密封件-FKM
- F 线圈选择项 : 直接引线
- G 电压 : AC100V 50/60Hz
- H I : 无遮蔽板

⚠ 型号选择时的注意事项

- ※1：集成连数请选择2连~10连的任意连数。
- ※2：带遮蔽板时，请将E项选为X后，再选择H电磁阀的数量、I遮蔽板的数量。
- ※3：F项4A的直接引线(等级180(H)相当)仅限AC设定。
- ※4：GFLB21的G项2G・2HS时，为DIN端子箱(Pg9)。
- ※5：有关浪涌吸收器，F项2CS时内置于线圈中，2HS、3RS时内置于端子箱中。
- ※6：其他电压有的无法制作对应，请咨询本公司。
- ※7：将底板的A(单独)口朝外，电磁阀从右侧起依次排列安装。
- ※8：也可只订购遮蔽板和底板，请咨询本公司。

机种型号

GFLB 21 GFLB 31 GFLB 41 GFLB 51

符号	内容				
A 系列尺寸					
2	22 mm	●			
3	28 mm		●		
4	34 mm			●	
5	40 mm				●

B 回路结构					
1	NC (通电时开)・集中供油型	●	●	●	●

C 口径					
Z	$\phi 1$	●			
2	$\phi 2$	●			
3	$\phi 3$		●		
5	$\phi 4$			●	●
6	$\phi 5$			●	●
7	$\phi 7$			●	●

D 集成连数					
2	2连				
3	3连	●	●	●	●
10	10连				
O	仅执行部	●	●	●	●
X	带遮蔽板	●	●	●	●

E 阀体・密封件材质组合					
	阀体	密封件			
B	黄铜	FKM	●	●	●

F 线圈选择项					
2C	标准	直接引线	●	●	●
2CS	选择项	直接引线	●	●	●
		带浪涌吸收器	●	●	●
2G		带DIN端子箱(Pg11)	●	●	●
2HS		DIN端子箱指示灯・带浪涌吸收器(Pg11)	●	●	●
2CG		导线管(CTC19)		●	●
2CH		导线管(G1/2)		●	●
3T		带T形端子箱(G1/2)		●	●
3RS		T形端子箱指示灯・带浪涌吸收器(G1/2)		●	●
4A		直接引线(等级180(H)相当)	●	●	●

G 电压					
1	AC100V 50/60Hz	●	●	●	●
2	AC200V 50/60Hz	●	●	●	●
3	DC24V	●	●	●	●
4	DC12V	●	●	●	●
上述以外的电压请填写直接电压。					

H 电磁阀数					
无符号	无遮蔽板	●	●	●	●
1	电磁阀1个				
3	电磁阀3个	●	●	●	●
9	电磁阀9个				

I 遮蔽板数					
无符号	无遮蔽板	●	●	●	●
1	遮蔽板1个				
3	遮蔽板3个	●	●	●	●
9	遮蔽板9个				

请从上表内的●标记的组合中选择。


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产
卷末

GFLB Series


EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

内部结构及部件一览表

● GFLB执行部



● GFLB集成阀




编号	部件名称	材质	编号	部件名称	材质
1	线圈	—	7	O形圈	FKM 氟橡胶
2	静铁芯	SUS、Cu 不锈钢、铜	8	O形圈	FKM 氟橡胶
3	动铁芯	SUS、C3604、FKM 不锈钢、黄铜、氟橡胶	9	接插件	C3604 黄铜
4	O形圈	FKM 氟橡胶	10	O形圈	FKM 氟橡胶
5	弹簧	SUS 不锈钢	11	底板	C3604 黄铜
6	阀体	C3771 黄铜	12	连接板	SPC 钢

※仅执行部附带4个阀体安装螺钉和2个O形圈。

外形尺寸图：集成阀



- 直接引线型
GFLB※1-※-※-※B2C



导线长度300mm

型号	连数 符号	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GFLB2	AA	81	109	162	165	218	246	274	327	330
	BB	93	121	174	177	230	258	286	339	342
GFLB3	AA	97	133	194	205	266	302	338	399	410
	BB	109	145	206	217	278	314	350	411	422
GFLB4	AA	106	145	212	223	290	329	368	435	446
	BB	119	158	225	236	303	342	381	448	459
GFLB5	AA	118	163	236	253	326	371	416	489	506
	BB	131	176	249	266	339	384	429	502	519
集成阀结构		2连×1	3连×1	2连×2	5连×1	3连×2	5连+2连	5连+3连	3连×3	5连×2

注)集成阀构成是以2连、3连、5连为基本连接形式。

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V
GFLB2	32	13.5	Rc1/4	17.5	66.5	77	15.5	19.5	26	28	6	1.6	6.5	21	22	4.5	2.5	Rc1/8	φ17.3	4
GFLB3	38	14.5	Rc3/8	18.5	75.5	86.5	18.5	22.5	30	36	6	2	6.5	24	28	4.5	2.5	Rc1/4	φ19	4.6
GFLB4	42	16.5	Rc3/8	19.5	84	98	22.5	26	33	39	6.5	2	7.5	24	30	5.5	2.5	Rc1/4	φ19	4.6
GFLB5	42	16.5	Rc3/8	19.5	90	105	26	29.5	36	45	6.5	2	7.5	24	30	5.5	2.5	Rc1/4	φ19	4.6

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

GFLB Series

EXA

外形尺寸图：执行部

FWD

● 直接引线型
GFLB※1-※-O-B2C

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G

FHB

FLB

AB

AG

AP・AD

APK・ADK

干燥
空气用

EX防爆型

防爆型

HVB・HVL

S◇B・NAB

LAD・NAD

水用
相关

NP・NAP・NVP

SNP

CHB/G

MXB/G

其他阀

SWD・MWD

集尘用

CVE・CVSE

CCH・CPE/D

生命科学

燃气


自动
洒水

室外
专用

特殊
流体

接单
生产品


卷末



导线长度300mm

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	适用O形圈	
												M	N
GFLB2	32	27	4	39	49.5	15.5	19.5	22	19	24	φ3.5	AS568-009	AS568-018
GFLB3	38	34	4.5	45	56	18.5	22.5	28	25	29	φ4.5	AS568-011	AS568-022
GFLB4	42	38	4.5	52.5	66.5	22.5	26	34	28	32	φ4.5	AS568-012	AS568-025
GFLB5	42	44	5.5	58.5	73.5	26	29.5	40	34	32	φ4.5	AS568-012	AS568-025

电磁阀执行部的安装尺寸图



使用2个电磁阀执行部时的加工图。


(n：连数)

型号	A	B	C	D	E	F	G
GFLB2	28以上	19±0.1	φ3.5	10.6±0.1	24±0.1	M3有效螺纹深度6以上	6±0.2
GFLB3	35以上	25±0.1	φ5.5	13.8±0.1	29±0.1	M4有效螺纹深度6以上	6±0.2
GFLB4	39以上	28±0.1	φ7.5	17±0.1	32±0.1	M4有效螺纹深度6以上	7±0.2
GFLB5	45以上	34±0.1	φ7.5	17±0.1	32±0.1	M4有效螺纹深度6以上	7±0.2

选择项外形尺寸图




- 直接引线带浪涌吸收器
GFLB※1-※-B **2CS**



型号	A	B
GFLB2	26.5	22
GFLB3	29.5	28
GFLB4	34	34
GFLB5	37.5	40


- 导线管(CTC19・G1/2)
GFLB※1-※-B **2CG**
2CH



型号	A	B	C	D
GFLB3	39	40.5	28	CTC19・G1/2
GFLB4	43	48	34	CTC19・G1/2
GFLB5	46.5	55.5	40	CTC19・G1/2


(有关通用尺寸, 请参阅第138页的直接引线型执行部的外形尺寸图。)

- 带DIN端子箱(带指示灯・浪涌吸收器)
GFLB※1-※-B **2G**
2HS



型号	A	B	C	D	E	F
GFLB2	53	44	38	32.5	22	Pg9
GFLB3	58.5	47	42	38.5	28	Pg11
GFLB4	62	50.5	42	46.5	34	Pg11
GFLB5	65.5	54	42	54	40	Pg11

- 带T形端子箱(带指示灯・浪涌吸收器)(G1/2)
GFLB※1-※-B **3T**
3RS



型号	A	B	C	D	E
GFLB3	92	60.5	40.5	66.5	28
GFLB4	96	64.5	48	74	34
GFLB5	99.5	68	55.5	81.5	40

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末