


体系表

干燥空气用2・3通电磁阀 多用途流体阀

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

通口数	机种名称		结 构	特别记载事项	
2通		AB31-Z	直动式/单体阀		
		AB41-Z			
		GAB312-Z	直动式/ 集成阀		
		GAB352-Z			
		GAB412-Z			
		GAB452-Z			
		ADK11-Z	先导突跳式 (隔膜驱动)		
3通		AG31-Z	直动式/单体阀		
		AG41-Z			
		AG33-Z			
		AG43-Z			
		AG34-Z			
		AG44-Z			
	  气缸	GAG31※-Z	直动式/ 集成阀		
		GAG35※-Z			
		GAG41※-Z			
		GAG45※-Z			
		GAG33※-Z			
		GAG43※-Z			
		GAG34※-Z			
		GAG44※-Z			

	动作方式		流体	配管口径						记载页码	
				Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4	Rc1		
	NC(通电时开)型		干燥空气 惰性气体 低真空	●	●					332	
					●	●				332	
										338	
										338	
										338	
										338	
										338	
					●	●	●	●	●	360	
	通用型				●	●					342
						●	●				342
	NC加压型				●	●					342
						●	●				342
	NO加压型				●	●					342
						●	●				342
	通用型	集中供气 单独排气			●※1 ※2	●※1 ※2					348
		集中供气分流			●※1 ※2	●※1 ※2					348
		集中供气 单独排气				●※1 ※2	●※1 ※2				348
		集中供气分流				●※1 ※2	●※1 ※2				348
	NC加压型	集中供气 单独排气			●※1 ※2	●※1 ※2					352
						●※1 ※2	●※1 ※2				352
	NO加压型				●※1 ※2	●※1 ※2					356
					●※1 ※2	●※1 ※2				356	

※1 : A口 : Rc1/4, C口 : Rc3/8

※2 : ●标记表示NO口。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

线圈选型指南


● 线圈接线形式的种类和选型指南 (防爆型除外)
根据不同用途, 备有丰富的型号。
请参照结构和特长后, 选择适合的产品。

线圈体系	开式框架型	绝缘等级 130 (B) 封装	● 直流用 ● 防护等级: 相当于IP65 ● 不可在室外使用	导线	● 导线长度300mm ● 直接电线管配管用的导线管可安装 (CTC19)	3A
		绝缘等级 130 (B) 封装	● 直流用 ● 防护等级: 相当于IP21 ● 不可在室外使用	HP端子箱	● 接线便捷 ● 带指示灯	3M 3N
		绝缘等级 130 (B) 封装	● 直流用 ● 防护等级: 相当于IP65 ● 不可在室外使用	HP端子箱	● 接线便捷 ● 带指示灯	3I 3J
		绝缘带二极管 130 (B) 封装	● 线圈部设置二极管, 进行直流转换 (AC-DC转换) ● 交流专用 (50/60Hz通用) ● 防护等级: 相当于IP65 ● 不可在室外使用	导线	● 导线长度300mm ● 可对应直接电线管配管用的导线管安装方式 (CTC19)	5A
		绝缘带二极管 130 (B) 封装	● 线圈部设置二极管, 进行直流转换 (AC-DC转换) ● 交流专用 (50/60Hz通用) ● 防护等级: 相当于IP21 ● 不可在室外使用	HP端子箱	● 接线便捷 ● 带指示灯	5M 5N
		绝缘带二极管 130 (B) 封装	● 线圈部设置二极管, 进行直流转换 (AC-DC转换) ● 交流专用 (50/60Hz通用) ● 防护等级: 相当于IP65 ● 适用于限制噪声的场所 ● 不可在室外使用	HP端子箱	● 接线便捷 ● 带指示灯	5I 5J
				导线管	● 对开式框架型导线进行直接电线管配线时, 使用导线管 (CTC19 或G1/2) 会更方便。	G H

超干燥空气中使用也拥有长寿命。

最适用于大气压露点-60°C的干燥空气、惰性气体、低真空的控制。
长期保持高性能的干燥空气用电磁阀。

CKD干燥空气用电磁阀是在有着出色实绩的CKD
多用途流体阀的基础上开发的长寿命电磁阀。
备有直动式、先导突跳式型号，在广泛领域发挥威力。



这些流体建议采用
干燥空气用电磁阀。

干燥空气
惰性气体 N_2, Ar, He 气体
低真空 $0.133kPa \{1Torr\}$ 以上

禁油处理品

可用于干燥空气、其他氮气、氦气、低真空 $0.133kPa\{1Torr\}$ 等禁止油份及杂质的流体。
(AB31/AB41・AB41E4)

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末