




无金属2通电磁阀

MJB3 Series

- NC（通电时开）型
- 使用流体：水・纯水・药剂
- 配管口径：配管连接气口 外径×内径=φ8×φ4



JIS符号



规格

项 目		MJB3-4TN	
使用流体		水、纯水、药剂(不会腐蚀接触液体部的材质的流体)	
耐压力	MPa	0.23（水压）	
使用压力	MPa	IN→OUT -0.06～0.15 OUT端口负压时，IN端口大气开放 OUT→IN -0.06～0.15 IN端口负压时，OUT端口大气开放	
流体温度	℃	0～90（不得冻结）	
环境温度	℃	0～40	
环境		非易爆、腐蚀性环境	
阀座泄漏	cm ³ /min	0（水压）	
配管口径		配管连接端口 外径×内径=φ8×φ4	
通径	mm	3	
Cv值		0.2	
安装方式		任意	
重量	kg	0.15	
电气规格			
额定电压		DC24V	
电压波动范围		±10%	
功耗	W	5.1	
泄漏电流	mA	1以下（注1）	
绝缘等级		等级130（B）	

注1：控制回路的泄漏电流请在规格表中数值以下使用。
注2：在次氯酸钠(苏打)有效浓度0.1%以下使用时，请事先进行针对各使用条件的功能测试。
有效氯浓度超过0.1%时请勿使用。
注3：安装、拆卸气管时，请勿对接头部施加过大的力。
注4：推荐气管
材质：有机硅橡胶，尺寸：外径×内径=φ11×φ5
注5：使用前请务必阅读第3~8页的使用注意事项。

型号表示方法

MJB3 - 4TN - P F - DC24V

机种型号

A 配管口径


B 阀体材质

C 密封件材质

D 电压

符号	内 容
A 配管口径	
4TN	端口内径φ4
B 阀体材质	
P	PPS
S	PSU
C 密封件材质	
F	FKM
D 电压	
DC24V	DC24V

外形尺寸图



编号	部件名称	材质	
1	静铁芯A	SUM	钢
2	线圈	B种封装线圈	
3	活塞杆	PPS	聚亚苯基硫醚
4	O形圈	FKM	氟橡胶
5	动铁芯	SUS405相当	不锈钢
6	弹簧	SUS304	不锈钢
7	导向管	SUS304	不锈钢
8	膜片压板	PPS	聚亚苯基硫醚
9	膜片	FKM	氟橡胶
10	阀体	PPS (PSU)	聚亚苯基硫醚 (聚砜)

()为选择项。

