

VSJM混合集成规格书的制作方法

●混合集成型号(记载示例)

VSJM - ^A Z ^B 00 ^C Z - ^D CX ^E 8 ^F 8 - ^G 3 - ^H 5 ^I B - ^J Z

●混合集成规格书(记载示例)

真空发生器型号	配置位置										数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VSJM - ^A H ^B 07 ^C B - ^D 4 - ^J W	○	○									2
VSJM - ^A H ^B 07 ^C A - ^D 4 - ^J W			○	○							2
VSJM - ^A E ^B 10 ^C B - ^D 6 - ^J A					○						1
VSJM - ^A ^B ^C - ^D - ^J											
VSJM - ^A ^B ^C - ^D - ^J											


〈仅输出气口尺寸为接头混合规格时〉

●混合集成型号(记载示例)

VSJM - ^A H ^B 07 ^C B - ^D CX ^E 8 ^F 5 - ^G 3 - ^H 5 ^I B - ^J W

●混合集成规格书(记载示例)

真空发生器型号	配置位置										数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VSJM - ^A H ^B 07 ^C B - ^D 4 - ^J W	○	○									2
VSJM - ^A H ^B 07 ^C B - ^D 6 - ^J W			○	○							2
VSJM - ^A H ^B 07 ^C B - ^D 8 - ^J W					○						1
VSJM - ^A ^B ^C - ^D - ^J											
VSJM - ^A ^B ^C - ^D - ^J											



※.将真空口朝自己，从L侧起工作站编号为St.1、St.2……St.10。

〈填写时〉
• 将真空口朝自己，按从左到右的顺序设置配管位置。
• 请在表右侧的所需数量中填写所指定产品型号的总数。

VSJM混合集成规格书

经办人 数量 套 交货期 月 日

发行 年 月 日

贵公司名

发票号 订单号

经办人

订单号

●混合集成型号

VSJM - ^A ^B ^C - ^D ^E ^F - ^G ^H ^I - ^J

A 真空特性 注1、2、3	
H	高真空・中流量型
L	中真空・大流量型
E	高真空・小流量型
Z	混合规格(请在规格书中填写明细)

B 喷嘴直径 注1、2	
05	φ0.5
07	φ0.7
10	φ1.0
12	φ1.2
00	混合规格(请在规格书中填写明细)

C 阀类型	
A	常通型
B	常闭型
D	双电控型
Z	混合规格(请在规格书中填写明细)

D 真空口(V)	
4	φ4快插接头
6	φ6快插接头
8	φ8快插接头
CX	接头混合型(请在规格书中填写明细)

E 供气口(PS)	
6	φ6快插接头
8	φ8快插接头
10	φ10快插接头

F 排气口(EX)	
S	带消音器大气开放
8	φ8快插接头集中排气
10	φ10快插接头集中排气

G 电磁阀电压	
1	AC100V
3	DC24V

H 集成连数	
2~10	2连~10连

I 集中配管伸出方向	
A	真空口侧
B	供气口侧

J 真空用压力开关规格	
无符号	无真空用压力开关
W	带数字显示型NPN输出2点
A	带数字显示型NPN输出1点+模拟输出
Z	混合规格(请在规格书中填写明细)

⚠ 型号选择时的注意事项

注1：无法选择A E和E 05及A L和E 12的组合。

注3：A Z时仅可选择E 00。

E 00时仅可选择A Z。

●混合集成规格书

真空发生器型号 A B C D J	配置位置										数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VSJM - - -											
VSJM - - -											
VSJM - - -											
VSJM - - -											
VSJM - - -											

发生器系统

VSJ

VSH・VSU
VSB・VSC

VSG

VSK
VSKMVSJ
VSJMVSN
VSNMVSX
VSXM

VSQ

VSZM