

VSNM混合集成规格书的制作方法

● 混合集成型号 (记载示例)

VSNM - ^A Z ^B 00 - ^C CX ^D 4R ^E N ^F S - ^G 3 - ^H 5 - ^I Z

● 混合集成规格书

真空发生器单元型号	配置位置										数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	B	C	I							
VSNM - H 05 - 4 - R1	○	○									2
VSNM - E 05 - 4 - R2			○	○							2
VSNM - E 05 - 4L - R2					○						1
VSNM - - -											
VSNM - - -											


〈仅真空口尺寸为接头混合规格时〉

● 混合集成型号 (记载示例)

VSNM - ^A H ^B 05 - ^C CX ^D 4R ^E N ^F S - ^G 3 - ^H 5 - ^I V1C1

● 混合集成规格书

真空发生器单元型号	配置位置										数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	B	C	I							
VSNM - H 05 - 4 - V1C1	○	○									2
VSNM - H 05 - 4L - V1C1			○	○	○						3
VSNM - - -											
VSNM - - -											
VSNM - - -											



〈填写时〉
• 将真空口朝自己，按从左到右的顺序设置配管位置。
• 请在表右侧的所需数量中填写所指定产品型号的总数。

VSNM混合集成规格书

经办人

数量

套

交货期

月

日

发行

年

月

日

贵公司名

经办人

订单号

发票号

订单号

● 混合集成型号

VSNM -

A

B

 -

C

D

E

F

 -

G

 -

H

 -

I

A 真空特性 注1、2		G 电磁阀电压	
H	高真空・中流量型	3	DC24V
E	高真空・小流量型	H 集成连数	
Z	混合规格(请在规格书中填写明细)	2	2连
B 喷嘴直径 注1、2		5	5
04	φ0.4	10	10连
05	φ0.5	I 真空传感器规格	
06	φ0.6	无符号	无真空用压力开关
00	混合规格(请在规格书中填写明细)	V1C0	负压用模拟输出・接插件导线500mm
C 真空口(V)		V1C1	负压用模拟输出・接插件导线1000mm
4	φ4快插直管接头	V1C2	负压用模拟输出・接插件导线2000mm
4L	φ6快插弯管接头	V1C3	负压用模拟输出・接插件导线3000mm
CX	接头混合型(请在规格书中填写明细)	V2C0	分离型LED显示器+负压用模拟输出・接插件导线500mm
D 真空发生用供气口(PV)		V2C1	分离型LED显示器+负压用模拟输出・接插件导线1000mm
单元组合请参阅第91页的附表1。		V2C2	分离型LED显示器+负压用模拟输出・接插件导线2000mm
E 真空破坏用供气口(PS)		V2C3	分离型LED显示器+负压用模拟输出・接插件导线3000mm
单元组合请参阅第91页的附表2。		R1	复合压力用模拟输出・直接引线3000mm
F 排气口(EX)		R2	分离型LED显示器+复合压力用模拟输出・直接引线3000mm
S	带消音器大气开放	Z	混合规格(请在规格书中填写明细。)

⚠ 型号选择时的注意事项

注1：A B的组合仅限“E04”、“H05”、“E05”、“H06”、“E06”、“Z00”。

● 混合集成规格书

真空发生器单元型号 A B C I	配置位置										数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VSNM - A B - C - I											
VSNM - A B - C - I											
VSNM - A B - C - I											
VSNM - A B - C - I											
VSNM - A B - C - I											