

VSNPM混合集成规格书的制作方法

● 混合集成型号 (记载示例)

VSNPM - ^ACX ^B4R ^C4 - ^D3 - ^E5 - ^FZ

● 混合集成规格书

真空切换单元型号	配置位置										数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VSNPM - ^A 4 - ^F V2	○	○			○						3
VSNPM - 4L - V2			○								1
VSNPM - 4L - V1				○							1
VSNPM - - -											
VSNPM - - -											


〈仅真空口尺寸为接头混合规格时〉

● 混合集成型号 (记载示例)

VSNPM - ^ACX ^B4 ^C4 - ^D3 - ^F5 - ^GV2

● 混合集成规格书

真空切换单元型号	配置位置										数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VSNPM - ^A 4 - ^F V2	○	○		○	○						4
VSNPM - 4L - V2			○								1
VSNPM - - -											
VSNPM - - -											
VSNPM - - -											



〈填写时〉
• 将真空口朝自己，按从左到右的顺序设置配管位置。
• 请在表右侧的所需数量中填写所指定产品型号的总数。

VSNPM混合集成规格书

经办人

数量

套

交货期

月

日

发行

年

月

日

贵公司名

经办人

订单号

发票号

订单号

● 混合集成型号

VSNPM -

A

B

C

 -

D

 -

E

 -

F

A 真空口(V)	
4	φ4快插直管接头
4L	φ4快插弯管接头
CX	接头混合型(请在规格书中填写明细)

B 真空发生用供气口(PV)	
单元组合请参阅第215页的附表1。	

C 真空破坏用供气口(PS)	
单元组合请参阅第215页的附表2。	

D 电磁阀电压	
3	DC24V

E 集成连数	
2	2连
5	5
10	10连

F 真空传感器规格	
无符号	无真空用压力开关
V1C0	负压用模拟输出・接插件导线500mm
V1C1	负压用模拟输出・接插件导线1000mm
V1C2	负压用模拟输出・接插件导线2000mm
V1C3	负压用模拟输出・接插件导线3000mm
V2C0	分离型LED显示器+负压用模拟输出・接插件导线500mm
V2C1	分离型LED显示器+负压用模拟输出・接插件导线1000mm
V2C2	分离型LED显示器+负压用模拟输出・接插件导线2000mm
V2C3	分离型LED显示器+负压用模拟输出・接插件导线3000mm
R1	复合压力用模拟输出・直接引线3000mm
R2	分离型LED显示器+复合压力用模拟输出・直接引线3000mm
Z	混合规格(请在规格书中填写明细。)

- 真空泵系统
- VSJP
- VSJPM
- VSNP
- VSNPM
- VSXP
- VSXPM
- VSQP
- VSZPM

● 混合集成规格书

真空切换单元型号 A F	配置位置										数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VSNPM - A - F											
VSNPM - A - F											
VSNPM - A - F											
VSNPM - A - F											
VSNPM - A - F											