

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(V)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

GW 新型接头

配管口径 M3~1/2 (Rc或R)

适合舒适作业环境、装置的白色本体阻燃型

大幅度缩小配管空间的新型接头系列

1. 空压配管用快插接头。
2. 对应省空间的紧凑尺寸。
3. 软管插入密封件使用V型密封件。实现了平滑的插入与可靠的密封。
4. 弯管活接头型可自由旋转，易于进行配管作业・配管拆卸作业。
5. 适合舒适作业环境的白色本体，黄铜部采用无电解镀镍。
6. GW系列的本体与卸管压环采用阻燃性树脂(相当于UL94标准V-0)。

气管内径部
流过最大流量

- ・没有比气管内径狭窄的部分。
- ・流过与气管内径相同容量的流量。

白色
阻燃性树脂
采用 (GW系列)

- ・适合舒适作业环境的白色本体。
- ・标准采用 阻燃性PBT(相当于 UL94规格V-0)。

黄铜部采用无电解
镀镍

- ・为了提高耐腐蚀性外观，作为标准，黄铜部均采用无电解镀镍处理。

配管作业简单

- ・与本体之间的配管连接部可自由旋转，因此配管拆卸方向自由。

正确的气管夹持

- ・如果卡爪部件作用于气管的拔出方向，则会起到插入的作用。这就形成了可靠性较高的夹持力。

快插安装

- ・配管适配器与气管的结合采用只需插入气管的快插方式。
- ・气管与接头之间的密封件采用V型密封件。正确的密封件可轻松插入。

便于拆卸气管

- ・由于卸管压环均匀顶开卡爪，因此卡爪可完全脱离气管，实现平滑地拆卸。

螺纹部涂抹密封剂
为标准

- ・螺纹部涂抹了特氟龙树脂。
- ・无需缠绕密封带，可降低密封带缠绕工时。
- ・密封均匀，无需担心泄漏等。

