

一部販売終了

電動アクチュエータ ボールねじ駆動 スライダタイプ

ETS Multi-Axis Series

- サーボモータサイズ：200W/400W/750W
- 2軸組合せ X-Y軸・サポートガイド付（Gタイプ）

RoHS

形番表示方法

ETS - 760 G 1 - 040 030 - M N W

A組合せ軸

760	ETS-17×ETS-14
870	ETS-22×ETS-17

B組合せ方式

G X-Y軸サポートガイド付

C組合せ方向

1~4 下表をご確認ください。

D1軸目ストローク

010	100mm～ (50mmピッチ)
150	1500mm

E2軸目ストローク

020	200mm～ (50mmピッチ)
105	1050mm

Fブレーキ ※1

N	無し
---	----

H原点・リミットセンサ (3個×2軸分) ※2

N	無し
W	有り

I取付モータ仕様 ※3

M	取付モータ仕様については 下表より選択ください。
Y	
P	
O	

F取付モータ仕様

メーカー	200W	400W	750W
三菱電機 株式会社	M	M	M
デルタ電子 株式会社	M	M	M
山洋電気 株式会社	M	M	—
株式会社 安川電機	Y	Y	Y
株式会社 キーエンス	Y	Y	Y
パナソニック 株式会社	P	P	P
オムロン 株式会社	O	O	O

※ 推奨モータ形番は164ページを参照ください。

C組合せ方向について

G1	G2	G3	G4

- ※1 ブレーキは2軸目が対象となります。
 ※2 センサはお客様で位置の調整ができます。(添付出荷)
 ※3 取付モータ仕様で"O"を選択した場合、1軸目・2軸目のモータ仕様記号は
 "M"又は"P"のどちらかとなります。

軸の組合せ仕様

◎組合せ方向とモータ取付方向について

組合せ軸	組合せ方式	組合せ方向	モータ取付方向とモータサイズ							
			1軸目				2軸目			
			機種	200W	400W	750W	機種	200W	400W	750W
ETS-760	G	1~4	ETS-17	—	B	—	ETS-14	B	—	—
ETS-870	G	1~4	ETS-22	—	—	B	ETS-17	—	B	—

※ B：ビルトイン取付

◎◎ストロークについて

組合せ軸	組合せ方式	1軸目			2軸目		
		機種	ねじリード(mm)	ストローク(mm)	機種	ねじリード(mm)	ストローク(mm)
ETS-760	G	ETS-17	20	100~1250	ETS-14	20	200~850
ETS-870		ETS-22	25	100~1500	ETS-17	20	200~1050

グリースニップルについて

組合せ軸	組合せ方式	組合せ方向	1軸目		2軸目	
			機種	グリースニップル位置	機種	グリースニップル位置
ETS-760	G	1	ETS-17	L	ETS-14	R
		2		L		L
		3		R		L
		4		R		R
ETS-870	G	1	ETS-22	L	ETS-17	R
		2		L		L
		3		R		L
		4		R		R

※ R：右側 L：左側

一部販売終了

電動アクチュエータ ボールねじ駆動 スライダタイプ

ETS Multi-Axis Series

- サーボモータサイズ：400W/200W
- 2軸組合せ X-Y軸・サポートガイド付（Gタイプ）

RoHS

形番表示方法

ETS - 760 G 1 - 040 030 - M N W

A組合せ軸

760 ETS-17×ETS-14

B組合せ方式

G X-Y軸サポートガイド付

C組合せ方向

1~4 下表をご確認ください。

D1軸目ストローク

010	100mm～
125	(50mmピッチ)

E2軸目ストローク

020	200mm～
085	(50mmピッチ)

Fブレーキ ※1

N 無し

H原点・リミットセンサ
(3個×2軸分) ※2

N	無し
W	有り

I取付モータ仕様 ※3


M	取付モータ仕様については 下表より選択ください。
Y	
P	
O	

※1 ブレーキは2軸目が対象となります。

※2 センサはお客様で位置の調整ができます。(添付出荷)

※3 取付モータ仕様で“O”を選択した場合、1軸目・2軸目のモータ仕様記号は“M”又は“P”のどちらかとなります。

C組合せ方向について



C組合せ方向とモータ取付方向について

組合せ軸	組合せ方式	組合せ方向	モータ取付方向とモータサイズ			
			1軸目		2軸目	
			機種	400W	機種	200W
ETS-760	G	1	ETS-17	B	ETS-14	B
		2		B		B
		3		B		B
		4		B		B

※ B：ビルトイン取付

D E ストロークについて

組合せ軸	組合せ方式	1軸目			2軸目		
		機種	ねじリード(mm)	ストローク(mm)	機種	ねじリード(mm)	ストローク(mm)
ETS-760	G	ETS-17	20	100～1250	ETS-14	20	200～850


グリースニップルについて

組合せ軸	組合せ方式	組合せ方向	1軸目		2軸目	
			機種	グリースニップル位置	機種	グリースニップル位置
ETS-760	G	1	ETS-17	L	ETS-14	R
		2		L		L
		3		R		L
		4		R		R

※ R：右側 L：左側

外形寸法図

● ETS-760G1



X軸ストローク (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	511	561	611	661	711	761	811	861	911	961	1011	1061	1111	1161	1211	1261	1311	1361	1411	1461	1511	1561	1611	1661
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
P	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
最高使用速度 (mm/s)	1000																	900	800	700	600			

X軸サポート ガイドストローク (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
P	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
B	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
J	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
K	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16

Y軸ストローク (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
H	791	841	891	941	991	1041	1091	1141	1191	1241	1291	1341	1391	1441
最高使用速度 (mm/s)	1000													
最大可搬質量 (kg)	35										32	30		

添付品一覧

【モータ取付用部品】

形番	取付モータ 仕様	モータ 取付方向	取付部品	出荷 方法	モータ サイズ	モータ 取付用ボルト
ETS-17	M	B	カップリング	組付け 出荷	400W	M5 4
ETS-14	Y				200W	M5 4
	P					M4 4

※ 取付モータ仕様で“O”を選択した場合、1軸目・2軸目のモータ仕様記号は“M”又は“P”のどちらかとなります。

【原点センサ・リミットセンサ】

メーカー	型式	数量
オムロン	EE-SX672	6

※ センサの仕様については156ページを参照ください。





【その他軸組合せ用添付品】

ケーブルベア、軸組合せ用ブラケット

ETS Multi-Axis Series

外形寸法図

● ETS-760G2



※ 本図は組合せ時の外形寸法です。

※1 原点復帰時の移動範囲及びこの範囲内で停止します。

X軸ストローク (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	511	561	611	661	711	761	811	861	911	961	1011	1061	1111	1161	1211	1261	1311	1361	1411	1461	1511	1561	1611	1661
A	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
P	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
最高使用速度 (mm/s)	1000																		900	800	700	600		

X軸サポート ガイドストローク (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
P	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
B	200	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150
J	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
K	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16

Y軸ストローク (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
H	791	841	891	941	991	1041	1091	1141	1191	1241	1291	1341	1391	1441
最高使用速度 (mm/s)	1000													
最大可搬質量 (kg)	35										32	30		

添付品一覧

【モータ取付用部品】

形番	取付モータ 仕様	モータ 取付方向	取付部品	出荷 方法	モータ サイズ	モータ 取付用ボルト
ETS-17	M	B	カップリング	組付け 出荷	400W	M5 4
ETS-14	Y					M5 4
	P				200W	M4 4

※ 取付モータ仕様で“O”を選択した場合、1軸目・2軸目のモータ仕様記号は“M”又は“P”のどちらかとなります。

【原点センサ・リミットセンサ】

メーカー	型式	数量
オムロン	EE-SX672	6


※ センサの仕様については156ページを参照ください。

【その他軸組合せ用添付品】

ケーブルベア、軸組合せ用ブラケット


外形寸法図

● ETS-760G3



※ 本図は組合せ時の外形寸法です。

※1 原点復帰時の移動範囲及びこの範囲内で停止します。



X軸ストローク (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	511	561	611	661	711	761	811	861	911	961	1011	1061	1111	1161	1211	1261	1311	1361	1411	1461	1511	1561	1611	1661
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
P	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
最高使用速度 (mm/s)	1000																900		800		700		600	

X軸サポート ガイドストローク (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
P	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
B	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
J	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
K	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16

Y軸ストローク (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
H	791	841	891	941	991	1041	1091	1141	1191	1241	1291	1341	1391	1441
最高使用速度 (mm/s)	1000													
最大可搬質量 (kg)	35										32		30	

添付品一覧

【モータ取付用部品】

形番	取付モータ 仕様	モータ 取付方向	取付部品	出荷 方法	モータ サイズ	モータ 取付用ボルト
ETS-17	M	B	カップリング	組付け 出荷	400W	M5 4
ETS-14	Y				200W	M5 4
	P					M4 4

※ 取付モータ仕様で"O"を選択した場合、1軸目・2軸目のモータ仕様記号は"M"又は"P"のどちらかとなります。

【原点センサ・リミットセンサ】

メーカー	型式	数量
オムロン	EE-SX672	6

※ センサの仕様については156ページを参照ください。








【その他軸組合せ用添付品】

ケーブルベア、軸組合せ用ブラケット

ETS Multi-Axis Series

外形寸法図

● ETS-760G4



※ 本図は組合せ時の外形寸法です。

※ 1 原点復帰時の移動範囲及びこの範囲内で停止します。

X軸ストローク (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	511	561	611	661	711	761	811	861	911	961	1011	1061	1111	1161	1211	1261	1311	1361	1411	1461	1511	1561	1611	1661
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
P	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
最高使用速度 (mm/s)	1000																900		800		700		600	

X軸サポート ガイドストローク (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
P	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
B	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
J	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
K	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16

Y軸ストローク (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
H	791	841	891	941	991	1041	1091	1141	1191	1241	1291	1341	1391	1441
最高使用速度 (mm/s)	1000													
最大可搬質量 (kg)	35					32			30					

添付品一覧

【モータ取付用部品】

形番	取付モータ 仕様	モータ 取付方向	取付部品	出荷 方法	モータ サイズ	モータ 取付用ボルト
ETS-17	M	B	カップリング	組付け 出荷	400W	M5 4
ETS-14	Y				200W	M5 4
	P					M4 4

※ 取付モータ仕様で“O”を選択した場合、1軸目・2軸目のモータ仕様記号は“M”又は“P”のどちらかとなります。

【原点センサ・リミットセンサ】

メーカー	型式	数量
オムロン	EE-SX672	6

※ センサの仕様については156ページを参照ください。

【その他軸組合せ用添付品】

ケーブルペア、軸組合せ用ブラケット

一部販売終了

ETS Multi-Axis Series

外形寸法図（X-Y軸）サポートガイド付

MEMO

サ ー ボ モ ー タ 対 応							ス テ ッ ピ ン グ モ ー タ 対 応				
EBS	EBR	ETS	ETSMultiAxis	ECS	ETV	ECV	EKS	EBS	EBR	ETS	ECS

使用上の
注意事項

一部販売終了


電動アクチュエータ ボールねじ駆動 スライダタイプ

ETS Multi-Axis Series

- サーボモータサイズ：750W/400W
- 2軸組合せ X-Y軸・サポートガイド付（Gタイプ）

RoHS

形番表示方法




※1 ブレーキは2軸目が対象となります。

※2 センサはお客様で位置の調整ができます。(添付出荷)

※3 取付モータ仕様で“O”を選択した場合、1軸目・2軸目のモータ仕様記号は“M”又は“P”のどちらかとなります。

③組合せ方向について



⑧取付モータ仕様

メーカー	400W	750W
三菱電機 株式会社	M	M
デルタ電子 株式会社	M	M
山洋電気 株式会社	M	—
株式会社 安川電機	Y	Y
株式会社 キーエンス	Y	Y
パナソニック 株式会社	P	P
オムロン 株式会社	O	O

※ 推奨モータ形番は164ページを参照ください。

③組合せ方向とモータ取付方向について

組合せ軸	組合せ方式	組合せ方向	モータ取付方向とモータサイズ			
			1軸目		2軸目	
			機種	750W	機種	400W
ETS-870	G	1	ETS-22	B	ETS-17	B
		2		B		B
		3		B		B
		4		B		B

※ B：ビルトイン取付

④⑤ストロークについて

組合せ軸	組合せ方式	1軸目			2軸目		
		機種	ねじリード(mm)	ストローク(mm)	機種	ねじリード(mm)	ストローク(mm)
ETS-870	G	ETS-22	25	100～1500	ETS-17	20	200～1050

グリースニップルについて

組合せ軸	組合せ方式	組合せ方向	1軸目		2軸目	
			機種	グリースニップル位置	機種	グリースニップル位置
ETS-870	G	1	ETS-22	L	ETS-17	R
		2		L		L
		3		R		L
		4		R		R


※ R：右側 L：左側

※ 本図は組合せ時の外形寸法です。
※1 原点復帰時の移動範囲及びこの範囲内で停止します。


ETS Multi-Axis Series

外形寸法図





● ETS-870G2



B部分断面図



A部詳細



※ 本図は組合せ時の外形寸法です。

※1 原点復帰時の移動範囲及びこの範囲内で停止します。

X軸ストローク (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1840	1890	1940	1990	2040	2090
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
P	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
最高使用速度 (mm/s)	1250																	1125		1000	875	750	625	500					

X軸サポート ガイドストローク (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18

Y軸ストローク (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
H	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708
最高使用速度 (mm/s)	1000														900		800	
最大可搬質量 (kg)	50																	

添付品一覧

【モータ取付用部品】

形番	取付モータ 仕様	モータ 取付方向	取付部品	出荷 方法	モータ サイズ	モータ 取付用ボルト
ETS-22	M	B	カップリング	組付け 出荷	750W	M6/M5 4
	Y					M6/M5 4
ETS-17	P				400W	M5/M4 4

※ 取付モータ仕様で“O”を選択した場合、1軸目・2軸目のモータ仕様記号は“M”又は“P”のどちらかとなります。

【原点センサ・リミットセンサ】

メーカー	型式	数量
オムロン	EE-SX672	6

※ センサの仕様については156ページを参照ください。






【その他軸組合せ用添付品】

ケーブルベア、軸組合せ用ブラケット

ETS Multi-Axis Series

外形寸法図

● ETS-870G4



※ 本図は組合せ時の外形寸法です。

※ 1 原点復帰時の移動範囲及びこの範囲内で停止します。

X軸ストローク (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1840	1890	1940	1990	2040	2090
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
P	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
最高使用速度 (mm/s)	1250																1125		1000		875		750		625		500		

X軸サポート ガイドストローク (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18

Y軸ストローク (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
H	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708
最高使用速度 (mm/s)	1000														900		800	
最大可搬質量 (kg)	50																	

添付品一覧

【モータ取付用部品】

形番	取付モータ 仕様	モータ 取付方向	取付部品	出荷 方法	モータ サイズ	モータ 取付用ボルト
ETS-22	M	B	カップリング	組付け 出荷	750W	M6/M5 4
ETS-17	Y				400W	M6/M5 4
	P					M5/M4 4

※ 取付モータ仕様で“O”を選択した場合、1軸目・2軸目のモータ仕様記号は“M”又は“P”のどちらかとなります。

【原点センサ・リミットセンサ】

メーカー	型式	数量
オムロン	EE-SX672	6

※ センサの仕様については156ページを参照ください。

【その他軸組合せ用添付品】

ケーブルベア、軸組合せ用ブラケット

一部販売終了

ETS Multi-Axis Series

外形寸法図（X-Y軸）サポートガイド付

MEMO

サ ー ボ モ ー タ 対 応							ス テ ッ ピ ン グ モ ー タ 対 応				
EBS	EBR	ETS	ETSMultiAxis	ECS	ETV	ECV	EKS	EBS	EBR	ETS	ECS

使用上の
注意事項

電動アクチュエータ ボールねじ駆動 スライダタイプ

ETS Multi-Axis Series

組合せ部品：サポートガイド

形番表示方法

ETS - 760 G - SUPG 00 - X 030

A X-Yサポートガイド付
(ガントリータイプ)

A組合せ軸	
760	ETS-17×ETS-14
870	ETS-22×ETS-17

Bストローク

010	100mm
1	(50mm毎)
150	1500mm

※1 サポートガイドのストロークは組合せ軸の1軸目のストローク範囲から選択ください。
(軸のストローク範囲は各サイズ仕様ページを参照ください。)

■サポートガイド用ブラケット


ETS - 760 G - SBKT 00 - X 000

A

A組合せ軸	
760	ETS-17×ETS-14
870	ETS-22×ETS-17

サポートガイド外形寸法図


● ETS-760G-SUPG00-X※※※



ストローク (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16

サポートガイド外形寸法図

● ETS-870G-SUPG00-X※※※




ストローク (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14


ストローク (mm)	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7
N	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18

サポートガイド用ブラケット外形寸法図

● ETS-760G-SBKT00-X000



● ETS-870G-SBKT00-X000



電動アクチュエータ ボールねじ駆動 スライダタイプ

ETS Multi-Axis Series

組合せ部品：サポートガイド

形番表示方法

ETS - 760 G - SUPG 00 - X 030

A X-Yサポートガイド付
(ガントリータイプ)

A組合せ軸

760	ETS-17×ETS-14
870	ETS-22×ETS-17

Bストローク

010	100mm
1	(50mm毎)
150	1500mm

※1 サポートガイドのストロークは組合せ軸の1軸目のストローク範囲から選択ください。
(軸のストローク範囲は各サイズ仕様ページを参照ください。)

■サポートガイド用ブラケット

ETS - 760 G - SBKT 00 - X 000


A

A組合せ軸

760	ETS-17×ETS-14
870	ETS-22×ETS-17

サポートガイド外形寸法図


● ETS-760G-SUPG00-X※※※



ストローク (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16

サポートガイド外形寸法図

● ETS-870G-SUPG00-X※※※




ストローク (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14

ストローク (mm)	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7
N	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18

サポートガイド用ブラケット外形寸法図

● ETS-760G-SBKT00-X000



● ETS-870G-SBKT00-X000

