

医薬品製造 プロセス機器

体系表

医薬品製造プロセス機器

機種シリーズ名				ポート数	材質		使用流体	流体温度	使用圧力（MPa）	接続口径/ 適用チューブ外径	記載ページ
					ボディ	シール					
ダイヤフラムバルブ	ウエア形	エアオペレイトタイプ	SWD 	2	SUS316L （接液部・ バフ研磨 #400相当、 電解研磨）	PTFE	水、純水、 薬液 （接液部の材質 を腐食させない流体）	5～90℃ （蒸気滅菌時130℃ 20分以内可）	0～0.6	クランプ継手：8A～50A ※ISOフェルール	4
		マニュアルタイプ	MWD 	2						クランプ継手：8A～50A ※ISOフェルール	8
		流量コントロールタイプ	SWD-T 	2							

