



气控式球阀2通阀
(紧凑型旋转阀)

CHB-W・CHB-WR※ Series

● 配管口径：Rc3/8～Rc2



冷凝水分离器
FRL单元

空压辅助元件

空压阀

流体控制阀


空压气缸

关联产品


使用注意事项

JIS符号


● CHB-W
(双作用型)



● CHB-WR1
(单作用-NC)



● CHB-WR2
(单作用-NO)



通用规格

项目	CHB-W	CHB-WR※
动作方式	气控型：双作用型	气控型：单作用型
使用流体	水・空气・油 (500mm ² /s以下) (注1)	
使用压力 MPa	0～1.0	
耐压力(水压) MPa	2.0	
流体温度 ℃	水・油：0～80(但是，不得冻结) 空气：-20～80(但是，不得冻结) (注2)	
环境温度 ℃	氟橡胶：-10～60、特殊氟橡胶：-20～60	
使用环境	室内、室外	
阀座泄漏 cm ³ /min	0 (但是，为水压1MPa的初始值时)	
安装方式	任意	
频率 次/min	1以下	
旋转气缸	先导流体	压缩空气
	给油	无需(注3)
	耐压力(水压) MPa	1.5
	使用压力 MPa	0.35～0.7
	流体温度 ℃	5～60
配管口径	Rc1/8	Rc1/8

注1：运动粘度因温度而发生变化。在使用温度范围内，运动粘度为500mm²/s请确认以下。500mm²/s以上会导致动作不稳定。

注2：流体：在-20～80℃的条件下使用空气时，请选择特殊氟橡胶 (F)。

注3：给油时，请使用ISO VG32透平油。

在低温环境下使用时，请另行与本公司协商。

各机种规格

项目		配管口径	通径 (mm)	Cv值	重量(kg)	
机种型号					双作用型	单作用型
标准孔型	CHB-W(R※)-10	Rc3/8	10	10	1.0	1.1
	CHB-W(R※)-15	Rc1/2	10	6	1.0	1.1
	CHB-W(R※)-20	Rc3/4	15	16	1.2	1.3
	CHB-W(R※)-25	Rc1	20	29	1.3	2.2
	CHB-W(R※)-32	Rc1 1/4	25	50	2.3	2.8
	CHB-W(R※)-40	Rc1 1/2	32	98	2.7	4.9
	CHB-W(R※)-50	Rc 2	40	125	3.5	5.7

注1：CHB-W(R※)-10为全通径型。

型号表示方法

CHB - W R1 - 15 - E

机种型号

A 保修期

B 执行器

C 配管口径

D 阀体・橡胶材质

符号		内 容	
A 保修期			
W	交货后的1年内		
WG	交货后的3年内 (带检查成绩单、检查要领书、溯源体系图)		※1 ※2
B 执行器			
无符号	双作用型		
R 1	单作用型NC(常闭)型		
R 2	单作用型NO(常通)型		
C 配管口径			
10	Rc3/8		
15	Rc1/2		
20	Rc3/4		
25	Rc1		
32	Rc1 1/4		
40	Rc1 1/2		
50	Rc 2		
D 阀体・橡胶材质			
	阀体	橡胶	
E	不锈钢	氟橡胶	※3
F		特殊氟橡胶	※3

〈型号表示例〉

CHB-WR1-15-E

机种名称：CHB(标准孔型)

- A 保修期：交货后的1年内
B 执行器部位：单作用型NC(常闭)型
C 配管口径：Rc1/2
D 阀体材质：不锈钢

⚠ 型号选择时的注意事项

- ※1：选择项WG的保修期为交货后直至开始使用最长2年或者开始使用后1年，最长不超过3年。
※2：选择项WG时，需替换规格书、图纸。有关详情，请参阅第101页。
※3：选择项E时，环境温度为-10℃~60℃。
选择项F时，环境温度为-20℃~60℃。

冷凝水分离器
FRL单元

空压辅助元件

空压阀

流体控制阀


空压气缸

关联产品

使用注意事项


外形尺寸图：CHB-W系列

● CHB-W-10・15・20・25



型号	A	B	C	D	E
CHB-W-10	56	28	91	107	Rc3/8
CHB-W-15	56	28	91	107	Rc1/2
CHB-W-20	65	34	97	117.5	Rc3/4
CHB-W-25	76	41	100	124	Rc1

● CHB-W-32・40・50



型号	A	B	C	D	E
CHB-W-32	84	50	116	145.5	Rc1 1/4
CHB-W-40	94	57	122	157.5	Rc1 1/2
CHB-W-50	108	70	131	171.5	Rc2

冷凝水分离器
FRL单元

空压辅助元件

空压阀

流体控制阀


空压气缸

关联产品

使用注意事项



外形尺寸图：CHB-WR※系列

● CHB-WR※-10・15・20



型号	A	B	C	D	E
CHB-WR※-10	56	28	91	107	Rc3/8
CHB-WR※-15	56	28	91	107	Rc1/2
CHB-WR※-20	65	34	97	117.5	Rc3/4

● CHB-WR※-25・32・40・50



型号	A	B	C	D	E	F	G	H
CHB-WR※-25	76	41	110	134	Rc1	173	38	32
CHB-WR※-32	84	50	116	145.5	Rc1 1/4	173	38	32
CHB-WR※-40	94	57	156.5	192	Rc1 1/2	244	43	38
CHB-WR※-50	108	70	165.5	206	Rc2	244	43	38

冷凝水分离器
FRL单元

空压辅助元件


空压阀

流体控制阀

空压气缸

关联产品

使用注意事项



气控式球阀3通阀
(紧凑旋转阀)

CHG-W·CHG-WR※ Series

● 配管口径：Rc1/2~Rc2



冷凝水分离器
FRL单元

空压辅助元件

空压阀

流体控制阀


空压气缸

关联产品


使用注意事项

JIS符号


● CHG-W (双作用型)



● CHG-WR1 (单作用-始终B-C流路)



● CHG-WR2 (单作用-始终A-C流路)



通用规格

项目	CHG-W	CHG-WR※
动作方式	气控型：双作用型	气控型：单作用型
使用流体	水・空气・油 (500mm ² /s以下) (注1)	
使用压力 MPa	0~1.0	
耐压力 (水压) MPa	2.0	
流体温度 °C	水・油：0~80 (但是，不得冻结) 空气：-20~80 (但是，不得冻结) (注2)	
环境温度 °C	氟橡胶 (E)：-10~60、特殊氟橡胶 (F)：-20~60	
使用环境	室内、室外	
阀座泄漏 cm ³ /min	0 (但是，为水压1MPa的初始值时)	
安装方式	任意	
频率 次/min	1以下	
加压方向	限定为C口加压	
流路形状	混水型 (90°旋转切换方式)	
旋转气缸	先导流体	压缩空气
	给油	无需 (注3)
	耐压力 (水压) MPa	1.5
	使用压力 MPa	0.35~0.7
	流体温度 °C	5~60
配管口径	Rc 1/8	Rc 1/8

注1：运动粘度因温度而发生变化。在使用温度范围内，运动粘度为500mm²/s请确认以下。500mm²/s以上会导致动作不稳定。

注2：流体：在-20~80℃的条件下使用空气时，请选择特殊氟橡胶 (F)。

注3：给油时，请使用ISO VG32透平油。
在低温环境下使用时，请另行与本公司协商。

各机种规格

机种型号	配管口径	通径 (mm)	Cv值	重量 (kg)	
				双作用型	单作用型
CHG-W (R※)-15	Rc 1/2	10	3	1.1	1.2
CHG-W (R※)-20	Rc 3/4	14	6	1.3	1.4
CHG-W (R※)-25	Rc 1	19	11	1.5	2.4
CHG-W (R※)-32	Rc 1 1/4	23	16	2.3	2.8
CHG-W (R※)-40	Rc 1 1/2	30	28	2.8	5.0
CHG-W (R※)-50	Rc 2	38	47	3.7	5.9

型号表示方法

CHG-WR1-20-E

机种型号

A 保修期

B 执行器

C 配管口径

D 阀体・橡胶材质

符号	内 容	
A 保修期		
W	交货后的1年内	
WG	交货后的3年内 (带检查成绩单、检查要领书、溯源体系图)	※1 ※2
B 执行器		
无符号	双作用型	
R 1	单作用型 始终B-C流路	
R 2	单作用型 始终A-C流路	
C 配管口径		
15	Rc1/2	
20	Rc3/4	
25	Rc1	
32	Rc1 ¹ / ₄	
40	Rc1 ¹ / ₂	
50	Rc2	
D 阀体・橡胶材质		
	阀体	橡胶
E	不锈钢	氟橡胶 ※3
F		特殊氟橡胶 ※3

〈型号表示例〉

CHG-WR1-20-E

机种名称：CHG

- A 保修期 : 交货后的1年内
B 执行器 : 单作用型 始终B-C流路
C 配管口径 : Rc3/4
D 阀体材质 : 不锈钢

⚠ 型号选择时的注意事项

※1：选择项WG的保修期为交货后直至开始使用最长2年或者开始使用后1年，最长不超过3年。

※2：选择项WG时，需替换规格书、图纸。有关详情，请参阅第101页。

※3：选择项E时，环境温度为-10℃~60℃。

选择项F时，环境温度为-20℃~60℃。

冷凝水分离器
FRL单元

空压辅助元件

空压阀

流体控制阀


空压气缸

关联产品

使用注意事项


外形尺寸图：CHG-W系列

● CHG-W-15・20・25



型号	A	B	C	D	E
CHG-W-15	56	28	91	121	Rc1/2
CHG-W-20	65	34	97	133	Rc3/4
CHG-W-25	76	41	100	142	Rc1

● CHG-W-32・40・50



型号	A	B	C	D	E
CHG-W-32	84	50	116	163	Rc1 ¹ / ₄
CHG-W-40	94	57	122	175	Rc1 ¹ / ₂
CHG-W-50	108	70	131	192	Rc2

冷凝水分离器
FRL单元

空压辅助元件

空压阀

流体控制阀


空压气缸

关联产品

使用注意事项

外形尺寸图：CHG-WR※系列



● CHG-WR※-15・20



型号	A	B	C	D	E
CHG-WR※-15	56	28	91	121	Rc1/2
CHG-WR※-20	65	34	97	133	Rc3/4

● CHG-WR※-25・32・40・50

● CHG-WR※-40・50 执行器部位



型号	A	B	C	D	E	F	G	H
CHG-WR※-25	76	41	110	152	Rc1	173	38	32
CHG-WR※-32	84	50	116	163	Rc1 1/4	173	38	32
CHG-WR※-40	94	57	156.5	209.5	Rc1 1/2	244	43	38
CHG-WR※-50	108	70	165.5	226.5	Rc2	244	43	38

冷凝水分离器
FRL单元

空压辅助元件


空压阀

流体控制阀

空压气缸

关联产品

使用注意事项



气控式球阀 2 通阀 电磁阀搭载型
(紧凑型旋转阀)

CHB-WV1·CHB-WX1 Series

●配管口径：Rc3/8~Rc2



冷凝水分分离器
FRL单元

空压辅助元件

空压阀

流体控制阀


空压气缸

关联产品


使用注意事项

JIS符号

●CHB-WV1
(双作用-NC)



●CHB-WX1
(单作用-NC)



通用规格

项目	CHB-WV1	CHB-WX1
动作方式	电磁阀搭载型：双作用型	电磁阀搭载型：单作用型
使用流体	水・空气・油(500mm ² /s以下) (注1)	
使用压力 MPa	0~1.0	
耐压力 (水压) MPa	2.0	
流体温度 °C	水・油：0~80(但是，不得冻结) 空气：-20~80(但是，不得冻结) (注2)	
环境温度 °C	氟橡胶 (E)：-10~60、特殊氟橡胶 (F)：-20~60	
使用环境	室内、室外	
阀座泄漏 cm ³ /min	0 (但是，为水压1MPa的初始值时)	
安装方式	执行部垂直向上安装	
频率 次/min	1以下	
先导流体	压缩空气	
给油	无需(注3)	
耐压力 (水压) MPa	1.5	
使用压力 MPa	0.35~0.7	0.4~0.7
流体温度 °C	5~60	
配管口径	S、E1、E2气口	
	Rc1/4	
EXH口	Rc1/8	

电气规格

额定电压	AC100V(50/60Hz)、AC200V(50/60Hz)、DC24V	
启动电流 (A)	AC100V	0.170/0.140(50/60Hz)
	AC200V	0.090/0.070(50/60Hz)
	DC24V	0.250
保持电流 (A)	AC100V	0.100/0.080(50/60Hz)
	AC200V	0.050/0.040(50/60Hz)
	DC24V	0.250
功耗 (W)	AC100V	5.0/4.0(50/60Hz)
	AC200V	5.0/4.0(50/60Hz)
	DC24V	6.0
绝缘等级	等级130(B)	
防护等级	IP65	
电压波动范围	±10%	

注1：运动粘度因温度而发生变化。在使用温度范围内，运动粘度为500mm²/s请确认以下。
500mm²/s以上会导致动作不稳定。

注2：流体：在-20~80℃的条件下使用空气时，请选择特殊氟橡胶 (F)。

注3：给油时，请使用ISOVG32透平油。

在低温环境下使用时，请另行与本公司协商。

各机种规格

项 目 机种型号		配管口径	通径 (mm)	Cv值	重量(kg)	
					双作用型	单作用型
标准孔型	CHB-WV1・WX1-10-	Rc3/8	10	10	2.1	2.2
	CHB-WV1・WX1-15-	Rc1/2	10	6	2.1	2.2
	CHB-WV1・WX1-20-	Rc3/4	15	16	2.3	2.4
	CHB-WV1・WX1-25-	Rc1	20	29	2.4	3.3
	CHB-WV1・WX1-32-	Rc1 ¹ / ₄	25	50	3.4	3.9
	CHB-WV1・WX1-40-	Rc1 ¹ / ₂	32	98	3.8	6.0
	CHB-WV1・WX1-50-	Rc2	40	125	4.6	6.8

型号表示方法

CHB - W V1 - 25 - E B - S - AC100V

机种型号

A 保修期

B 执行器

C 配管口径

D 阀体・橡胶材质

E 线圈选择项

F 其他选择项

G 电压

〈型号表示例〉

CHB-WV1-25-EB-S-AC100V

机种名称：CHB(标准孔型)

- A 保修期：交货后的1年内
B 执行器部位：双作用型NC(通电时开)型
C 配管口径：Rc1
D 阀体材质：不锈钢
E 线圈选择项：带圆形端子箱
F 其他选择项：附带2个消音器
G 电压：AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz

型号选择时的注意事项

- ※1：选择项WG的保修期为交货后直至开始使用最长2年或者开始使用后1年，最长不超过3年。
※2：选择项WG时，需替换规格书、图纸。有关详情，请参阅第101页。
※3：选择项E时，环境温度为-10℃~60℃。
选择项F时，环境温度为-20℃~60℃。
※4：●WV1时，2个CKD制SL-8A-W，●WX1时产品附带1个。

符号	内 容
A 保修期	
W	交货后的1年内
WG	交货后的3年内 (带检查成绩单、检查要领书、溯源体系图) ※1※2
B 执行器	
V1	双作用型NC(通电时开)型
X1	单作用型NC(通电时开)型
C 配管口径	
10	Rc3/8
15	Rc1/2
20	Rc3/4
25	Rc1
32	Rc1 1/4
40	Rc1 1/2
50	Rc2
D 阀体・橡胶材质	
	阀体 橡胶
E	不锈钢 氟橡胶 ※3
F	特殊氟橡胶 ※3
E 线圈选择项	
B	圆形端子箱 (G1/2)
BL	圆形端子箱带指示灯 (G1/2)
F 其他选择项	
无符号	无
S	消音器 ※4
G 电压	
AC100V	AC100V50/60Hz、AC110V60Hz
AC200V	AC200V50/60Hz、AC220V60Hz
DC24V	DC24V

冷凝水分离器
FRL单元

空压辅助元件

空压阀

流体控制阀

空压气缸


关联产品

使用注意事项

CHB-WV1Series


外形尺寸图 CHB-WV1系列

●CHB-WV1-10・15・20・25



型号	A	B	C	D	E	F
CHB-WV1-10	56	28	91	107	Rc3/8	144
CHB-WV1-15	56	28	91	107	Rc1/2	144
CHB-WV1-20	65	34	97	117.5	Rc3/4	150
CHB-WV1-25	76	41	100	124	Rc1	153



●CHB-WV1-32・40・50




型号	A	B	C	D	E	F
CHB-WV1-32	84	50	116	145.5	Rc1 1/4	160
CHB-WV1-40	94	57	122	157.5	Rc1 1/2	166
CHB-WV1-50	108	70	131	171.5	Rc2	175

外形尺寸图 CHB-WX1系列



●CHB-WX1-10・15・20



型号	A	B	C	D	E	F
CHB-WX1-10	56	28	91	107	Rc3/8	144
CHB-WX1-15	56	28	91	107	Rc1/2	144
CHB-WX1-20	65	34	97	117.5	Rc3/4	150



●CHB-WX1-25・32・40・50



型号	A	B	C	D	E	F
CHB-WX1-25	76	41	110	134	Rc1	153
CHB-WX1-32	84	50	116	145.5	Rc1 1/4	160
CHB-WX1-40	94	57	156.5	192	Rc1 1/2	194
CHB-WX1-50	108	70	165.5	206	Rc2	203

冷凝水分离器
FRL单元

空压辅助元件


空压阀

流体控制阀

空压气缸

关联产品

使用注意事项



气控式球阀3通阀 电磁阀搭载型
(小型旋转阀)


CHG-WV1·CHG-WX1 Series

●配管口径：Rc1/2~Rc2




JIS符号

●CHG-WV1 (双作用-始终B-C流路)



●CHG-WX1 (单作用-始终B-C流路)



通用规格

项目	CHG-WV1	CHG-WX1
动作方式	电磁阀搭载型：双作用型	电磁阀搭载型：单作用型
使用流体	水·空气·油 (500mm ² /s以下) (注1)	
使用压力 MPa	0~1.0	
耐压力 (水压) MPa	2.0	
流体温度 °C	水·油：0~80 (但是，不得冻结) 空气：-20~80 (但是，不得冻结) (注2)	
环境温度 °C	氟橡胶 (E)：-10~60、特殊氟橡胶 (F)：-20~60	
使用环境	室内、室外	
阀座泄漏 cm ³ /min	0 (但是，为水压1MPa的初始值时)	
安装方式	执行部垂直向上安装	
频率 次/min	1以下	
加压方向	限定为C口加压	
流路形状	混水型 (90°旋转切换方式)	
旋转气缸	先导流体	压缩空气
	给油	无需 (注3)
	耐压力 (水压) MPa	1.5
	使用压力 MPa	0.35~0.7
	流体温度 °C	5~60
	配管口径	Rc1/4
	EXH口	Rc1/8

电气规格

额定电压	AC100V (50/60Hz)、AC200V (50/60Hz)、DC24V	
启动电流 (A)	AC100V	0.170/0.140 (50/60Hz)
	AC200V	0.090/0.070 (50/60Hz)
	DC24V	0.250
保持电流 (A)	AC100V	0.100/0.080 (50/60Hz)
	AC200V	0.050/0.040 (50/60Hz)
	DC24V	0.250
功耗 (W)	AC100V	5.0/4.0 (50/60Hz)
	AC200V	5.0/4.0 (50/60Hz)
	DC24V	6.0
绝缘等级	等级130 (B)	
防护等级	IP65	
电压波动范围	±10%	

注1：运动粘度因温度而发生变化。在使用温度范围内，运动粘度为500mm²/s请确认以下。
500mm²/s以上会导致动作不稳定。

注2：流体：在-20~80℃的条件下使用空气时，请选择特殊氟橡胶 (F)。

注3：给油时，请使用ISOVG32透平油。

在低温环境下使用时，请另行与本公司协商。

各机种规格

项 目 机种型号	配管口径	通径 (mm)	Cv值	重量 (kg)	
				双作用型	单作用型
CHG-WV1·WX1-15-	Rc1/2	10	3	2.2	2.3
CHG-WV1·WX1-20-	Rc3/4	14	6	2.4	2.5
CHG-WV1·WX1-25-	Rc1	19	11	2.6	3.5
CHG-WV1·WX1-32-	Rc1 1/4	23	16	3.4	3.9
CHG-WV1·WX1-40-	Rc1 1/2	30	28	3.9	6.1
CHG-WV1·WX1-50-	Rc2	38	47	4.8	7.0

型号表示方法

CHG - W X1 - 15 - E B - S - AC200V

机种型号

A 保修期

B 执行器

C 配管口径

D 阀体・橡胶材质

E 线圈选择项

F 其他选择项

G 电压

符号	内 容						
A 保修期							
W	交货后的1年内						
WG	交货后的3年内 (带检查成绩单、检查要领书、溯源体系图) ※1 ※2						
B 执行器							
V1	双作用型始终B-C流路						
X1	单作用型始终B-C流路						
C 配管口径							
15	Rc1/2						
20	Rc3/4						
25	Rc1						
32	Rc1 1/4						
40	Rc1 1/2						
50	Rc2						
D 阀体・橡胶材质							
	<table><tr><th>阀体</th><th>橡胶</th></tr><tr><td>E</td><td>氟橡胶 ※3</td></tr><tr><td>F</td><td>特殊氟橡胶 ※3</td></tr></table>	阀体	橡胶	E	氟橡胶 ※3	F	特殊氟橡胶 ※3
阀体	橡胶						
E	氟橡胶 ※3						
F	特殊氟橡胶 ※3						
E 线圈选择项							
B	圆形端子箱 (G 1/2)						
BL	圆形端子箱带指示灯 (G 1/2)						
F 其他选择项							
无符号	无						
S	消音器 ※4						
G 电压							
AC100V	AC100V50/60Hz、AC110V60Hz						
AC200V	AC200V50/60Hz、AC220V60Hz						
DC24V	DC24V						

冷凝水分离器
FRL单元

空压辅助元件

空压阀

流体控制阀

空压气缸

关联产品

使用注意事项

〈型号表示例〉

CHG-WX1-15-EB-S-AC200V

机种名称：CHG



- A 保修期 : 交货后的1年内
B 执行器部位 : 单作用型始终B-C流路
C 配管口径 : Rc1/2
D 阀体材质 : 不锈钢
E 线圈选择项 : 带圆形端子箱
F 其他选择项 : 带1个消音器
G 电压 : AC200V 50/60Hz.AC220V 60Hz

⚠ 型号选择时的注意事项

- ※1：选择项WG的保修期为交货后直至开始使用最长2年或者开始使用后1年，最长不超过3年。
※2：选择项WG时，需替换规格书、图纸。有关详情，请参阅第101页。
※3：选择项E时，环境温度-10℃~60℃。
选择项F时，环境温度为-20℃~60℃。
※4：●WV1时，有2个CKD制SL-8A-W，●WX1时产品附带1个。



外形尺寸图 CHG-WV1系列

●CHG-WV1-15・20・25



型号	A	B	C	D	E	F
CHG-WV1-15	56	28	91	121	Rc1/2	144
CHG-WV1-20	65	34	97	133	Rc3/4	150
CHG-WV1-25	76	41	100	142	Rc1	153



●CHG-WV1-32・40・50




型号	A	B	C	D	E	F
CHG-WV1-32	84	50	116	163	Rc1 1/4	160
CHG-WV1-40	94	57	122	175	Rc1 1/2	166
CHG-WV1-50	108	70	131	192	Rc2	175

外形尺寸图 CHG-WX1系列



●CHG-WX1-15・20



型号	A	B	C	D	E	F
CHG-WX1-15	56	28	91	121	Rc1/2	144
CHG-WX1-20	65	34	97	133	Rc3/4	150



●CHG-WX1-25・32・40・50



型号	A	B	C	D	E	F
CHG-WX1-25	76	41	110	152	Rc1	153
CHG-WX1-32	84	50	116	163	Rc1 1/4	160
CHG-WX1-40	94	57	156.5	209.5	Rc1 1/2	194
CHG-WX1-50	108	70	165.5	226.5	Rc2	203

冷凝水分离器
FRL单元

空压辅助元件

空压阀

流体控制阀

空压气缸

关联产品

使用注意事项