

●通用规格


选择项减速机TE系列已经停产了。



1. 安装方式

给排油口、油位计的位置请参阅各尺寸的外形尺寸图。

根据分度头元件的安装方式，给排油口、油位计的位置会有变化，因此需要选择安装方式①~⑥。





2. 外壳安装孔/外壳的六面全部加工了安装孔。

3. 外壳材质

轴间距为40、50、63、80的机种可以选择Fc和A ℓ 两种。

尺寸	材 质
040~250	Fc
040~080	A ℓ


4. 输入轴和输出轴的台阶部位直径 5. 法兰轴中空规格(定制)



尺寸	a	b
040	$\phi 15$	$\phi 20$
050	$\phi 17$	$\phi 25$
063	$\phi 25$	$\phi 30$
080	$\phi 28$	$\phi 32$
110	$\phi 32$	$\phi 42$
140	$\phi 42$	$\phi 55$
180	$\phi 55$	$\phi 70$
250	$\phi 70$	$\phi 90$








尺寸	c	d	e
080	$\phi 25$	$\phi 12$	5
110	$\phi 30$	$\phi 16$	5
140	$\phi 40$	$\phi 20$	5
180	$\phi 55$	$\phi 30$	5
250	$\phi 80$	$\phi 45$	5

※选择安装方式⑥时，请咨询本公司。



6.输出轴(法兰轴)定位销孔尺寸(定制)


在输出轴上加工定位销孔时,参考以下尺寸。

尺寸	050	063	080	110	140
螺距					
基准孔	φ8H7贯通 有效长度12	φ8H7贯通 有效长度12	φ8H7深15 (P.C.D46)	φ10H7深20 (P.C.D60)	2-φ13H7 深25
尺寸	180	250			
螺距					
基准孔	2-φ16H7 深30	2-φ20H7 深30			

7.外壳定位销孔尺寸(定制)

在外壳上加工定位销孔时,参考以下尺寸。

①关于铝制外壳,请咨询本公司。



尺寸	040	050	063	080	110	140	180
上表面							
下表面							
基准孔径	2- $\phi 6H7$ 深8	2- $\phi 8H7$ 深10	2- $\phi 8H7$ 深10	2- $\phi 8H7$ 深10	2- $\phi 10H7$ 深10	2- $\phi 13H7$ 深8	2- $\phi 13H7$ 深10

※关于下表面的定位销尺寸公差,请咨询本公司。

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式直进式

选择项

●通用规格

8.选择项/蜗杆减速机

标准安装蜗杆减速机一览

本体型号	HO减速机尺寸	减速比() 内为特殊速比	TE减速机尺寸	减速比
RGIS	040	HO 32 1/20,1/40,1/60 (1/30,1/50)		
	050	HO 32 1/20,1/40,1/60 (1/30,1/50)	TE 35	1/10,1/20,1/30 1/40,1/50,1/60
	063	HO 40 1/20,1/40,1/60 (1/30,1/50)	TE 42	1/10,1/20,1/30 1/40,1/50,1/60
RGOS	080	HO 50 1/20,1/30,1/40 1/50,1/60	TE 51	1/10,1/20,1/30 1/40,1/50,1/60
	110	HO 60 1/20,1/30,1/40 1/50,1/60	TE 63	1/10,1/20,1/30 1/40,1/50,1/60
RGCS	140	HO 80 1/20,1/30,1/40 1/50,1/60	TE 80	1/10,1/20,1/30 1/40,1/50,1/60
	180	HO100 1/20,1/30,1/40 1/50,1/60	TE100	1/10,1/20,1/30 1/40,1/50,1/60
	250	HO135 1/20,1/40,1/60 (1/30,1/50)	TE150	1/10,1/20,1/30 1/40,1/50,1/60

※以上为标准安装的组合。请确认了减速机负载扭矩(Ter)和减速机额定输出扭矩后再使用。

9.关于选择项(马达)

厂商为安装的选择项部件设定了以下参考寿命，如果动作频繁，可能在短时间内达到寿命。请参考以下使用寿命，设定维护周期。


厂商提供的选择项部件参考寿命

选择项部件	参考寿命	厂商名称
带制动马达、带C/B马达	动作次数 200万次	东方马达

10.选择项 带齿轮头+马达

〈东方马达公司生产〉

齿轮头+马达安装一览表


本体型号		RGIS RGOS RGCS	040	040 050	050 063	063
马达规格	马达输出		25W	40W	60W	90W
	异步	单相100V	○	○	○	○
		单相200V	○	○	○	○
		三相200V	○	○	○	○
	可逆	单相100V	○	○	○	○
		单相200V	○	○	○	○
		三相200V	○	○	○	○
	带电磁制动器	单相100V	○	○	○	○
		单相200V	○	○	○	○
		三相200V	○	○	○	○
	带C/B	单相100V	◎	◎	◎	◎
		单相200V	○	○	○	○
三相200V		○	○	○	○	
齿轮头减速比			1/3,1/3.6,1/5,1/6,1/7.5,1/9,1/12.5 1/15,1/18,1/25,1/30,1/36,1/50,1/60 1/75,1/90,1/100,1/120,1/150,1/180			
齿轮外壳减速比			1/1			
 齿轮外壳 齿轮头 马达部分						
※关于皮带驱动,请咨询本公司。						

◎...标准(外形尺寸图记载)

○...准标准

② 通过异步电机断续运行时,需要电子制动回路。
请另行购买东方马达公司的制动套件。

③ 在选择本体的同时,计算马达功率后再使用。



11.选择项/输入轴1圈检测凸轮+接近开关


接近开关型号

12.选择项/扭矩保护装置(TSF4~TSF18)扭矩挡板(TGX20~TGX70)+释放检测用接近开关

接近开关型号

本体轴间距	开关型号	厂商名称
040 └ 110	E2S-Q23	欧姆龙
140 └ 250	E2E-X2E1	

扭矩保护装置 扭矩挡板	开关型号	厂商名称
TSF4	TL-W3MC 1	欧姆龙
TSF5 } TSF18	TL-W5MC 1	
TGX20 } TGX70		




产品规格

小型	标准型	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	回旋式 直进式	选择项
----	-----	-----	-----	-----	--------	------	------------	-----

标准型

1.标准本体/型号表

分度头系列



产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型


广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式
直进式

选择项

A 机种		B 轴间距		C 分度数(n)		D 总割付角(θt)		E 凸轮曲线		F 凸轮的扭转方向・停留数	
RGIS	040	40mm	002	2	090	90°	S C T	MS曲线 (标准) MC曲线 (MCV50) MT曲线	1	左侧扭转・1停留	
	050	50mm	003	3	120	120°			2	左侧扭转・2停留	
	063	63mm	004	4	150	150°			3	左侧扭转・3停留	
	080	80mm	005	5	180	180°			4	左侧扭转・4停留	
	110	110mm	006	6	210	210°					
	140	140mm	008	8	240	240°			5	右侧扭转・1停留	
	180	180mm	009	9	270	270°			6	右侧扭转・2停留	
	250	250mm	010	10	300	300°			7	右侧扭转・3停留	
			012	12	330	330°			8	右侧扭转・4停留	
			015	15							
			016	16							
			018	18							
			020	20							
			024	24							
			030	30							
			032	32							
			036	36							
			040	40							
			048	48							
											
										左侧扭转 (标准)	右侧扭转
时序图的详细内容请参阅B-7。											

左侧扭转
(标准)


右侧扭转

时序图的详细内容请参阅B-7。

型号例<1>

RGIS063-008270S5F1

- 轴间距..... 63mm
- 分度数..... 8分度
- 总割付角..... 270°
- 凸轮曲线..... MS曲线
- 凸轮的扭转方向・停留数..... 右侧扭转・1停留
- 输出轴形状..... 法兰
- 安装方式・外壳材质..... 方式1・Fc外壳



G 输出轴形状		H 安装方式・外壳材质	
S 直轴 F 法兰	※带扭矩保护装置 (选择项)时的代码 为S。	1 方式1・Fc外壳 2 方式2・Fc外壳 3 方式3・Fc外壳 4 方式4・Fc外壳 5 方式5・Fc外壳 6 方式6・Fc外壳	■方式1
		A 方式1・Aℓ外壳 B 方式2・Aℓ外壳 C 方式3・Aℓ外壳 D 方式4・Aℓ外壳 E 方式5・Aℓ外壳 F 方式6・Aℓ外壳	■方式2
		※Fc外壳为标准规格。 Aℓ外壳规格为选择项， 设置为轴间距规格 40mm~80mm。(请 另行确认交货期。)	■方式3
			■方式4
			■方式5
			■方式6

a: 给油口 b: 油位计 c: 排油口

型号例<2>

RGIS110-024090S2S5

轴间距..... 110mm
分度数..... 24分度
总割付角..... 90° (45°×2)
凸轮曲线..... MS曲线
凸轮的扭转方向・停留数..... 左侧扭转・2停留
输出轴形状..... 直轴
安装方式、外壳材质..... 方式5、Fc外壳

产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型

并行凸轮单元


拾放单元
回旋式
直进式

选择项

标准型

2-1.带选择项/型号表

分度头、摆动分度头、减速机各系列通用



产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式
直进式




选择项

输入输出轴规格代码

① 输入输出轴规格代码【左轴】


② 输入轴规格代码【右轴】

③ 输入输出轴规格代码

N		N		N	
K		K		K	
C		C			
J		J		F · A · X · C	
H		H		· S · B · Y · D	
WE		WE			
G		G			

N	标准(有键槽)	N	标准(有键槽)	N	标准(有键槽)
K	无键槽	K	无键槽(直轴)	K	无键槽(直轴)
C	切断 ※在台阶部位被切断,因此会外壳突出。请通过尺寸图确认。	F	带扭矩保护装置(TSF)	F	带扭矩保护装置(TSF)
J	带输入轴1圈检测凸轮+接近开关(1连)	A	带扭矩保护装置(TSF) (无输出轴键槽)	A	带扭矩保护装置(TSF) (无输出轴键槽)
	※2连以上为定制。(正反转输入轴时,可能需要使用2连)	X	带扭矩挡板(TGX)	X	带扭矩挡板(TGX)
	※接近开关的检测位置为2停留(含摆动分度头)时,为2处;3停留以上时需要定制。	C	带扭矩挡板(TGX) (无输出轴键槽)	C	带扭矩挡板(TGX) (无输出轴键槽)
H	带中空轴型同步马达	S	带扭矩保护装置(TSF) + 释放检测用接近开关	S	带扭矩保护装置(TSF) + 释放检测用接近开关
	※需要所安装马达的规格,因此请确定“中空轴型同步马达安装规格代码”。	B	带扭矩保护装置(TSF) + 释放检测用接近开关	B	带扭矩保护装置(TSF) + 释放检测用接近开关
WE	带蜗杆减速机(W:HO减速机, E:TE减速机)	Y	带扭矩保护装置(TSF) + 释放检测用接近开关	Y	带扭矩保护装置(TSF) + 释放检测用接近开关
	※需要所安装蜗杆减速机的规格,因此请确定“蜗杆减速机安装规格代码”。	D	带扭矩挡板(TGX) + 释放检测用接近开关	D	带扭矩挡板(TGX) + 释放检测用接近开关
G	带齿轮头+马达		(无输出轴键槽)		(无输出轴键槽)
	※需要所安装齿轮头和马达的规格,因此请确定“齿轮头+马达安装规格代码”。				

选择F · A · X · C · S · B · Y · D时,需要所安装扭矩保护装置、扭矩挡板的规格,因此请确定扭矩保护装置、扭矩挡板安装规格代码。



▼安装扭矩保护装置、扭矩挡板时

(请参阅下页)

▼中空轴型同步马达安装规格代码 ※请参阅D-621~D-624页。

Ⓕ 马达种类		Ⓜ 马达输出		适用分度头尺寸	Ⓝ 电压		Ⓞ 减速比		Ⓟ 驱动方法	
G	准双曲面齿轮	G	0.1kW	050	S	三相200V	减速比的符号 请参阅下表。	F	表面安装块	
		H	0.2kW							
		H	0.2kW	063						
		J	0.4kW							
		J	0.4kW	080						
		K	0.75kW							
K	0.75kW	110								
L	1.5kW									
T		L	1.5kW	140						
		M	2.2kW							
S	螺旋蜗轮	M	2.2kW	180						
		N	3.7kW							
		P	5.5kW	250						
		Q	7.5kW							

Ⓐ G: NISSEI T: TSUBAKI T&M S: SEW

▼马达输出与减速比组合表

Ⓜ 马达输出		Ⓞ 减速比												
		尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
G	0.1kW	050	—	—	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
H	0.2kW		1/10	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
H	0.2kW	063	—	—	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
J	0.4kW		1/10	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
J	0.4kW	080	—	—	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
K	0.75kW		1/10	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
K	0.75kW	110	—	—	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
L	1.5kW		1/10	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
L	1.5kW	140	—	—	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
M	2.2kW		1/10	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/49.286	1/60				
M	2.2kW	180	1/20.37	1/23.33	1/26.93	1/29.63	1/34.80	1/36.85	1/41.89	1/46.40				
N	3.7kW		1/12.07	1/15.28	1/20.99	1/25.07	1/28.41	1/32.38	1/35.94	1/41.07	1/43.33	1/49.38	1/53.87	1/56.92
P	5.5kW	250	1/19.70	1/25.50	1/31.43	1/34.96	1/39.10	1/44.03	1/47.91	1/57.00				
Q	7.5kW		1/10.93	1/15.64	1/19.70	1/25.50	1/31.43	1/34.96	1/39.10	1/44.03				

※以上为标准安装的组合。

请确认马达功率(Pe)、输出轴允许扭矩(Trr)、同步马达负载扭矩(Ter)后再使用。

▼安装蜗杆减速机时

(请参阅下页)

▼安装齿轮头+马达时

(请参阅下页)

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元


回旋式
直进式

选择项

标准型

2-1.带选择项/型号表

分度头、摆动分度头、减速机各系列通用




▼安装蜗杆减速机时

L M N O P				蜗杆减速机安装规格代码					
L M 减速机尺寸		N 减速比		O 有无离合器 制动器	P 安装方向				
03	H032、 TE35	1	1/10 (仅TE减速机)	Y 有离合器 制动器	左轴 安装	A	B	C	D
04	H040、 TE42	2	1/20	N 无离合器 制动器		J	K	L	M
05	H050、 TE51	3	1/30			AR	BR	CR	DR
06	H060、 TE63	4	1/40						
08	H080、 TE80	5	1/50						
10	H0100、 TE100	6	1/60						
13	H0135、 —								
15	—、 TE150								
※请参阅 D-551~588。				※H032、H040、 H0135的1/30、 1/50为特殊速比，请 确认交货期。					
						E	F	G	H
						N	P	Q	R
						ER	FR	GR	HR

▼安装齿轮头+马达时

L M N O P					齿轮头+马达安装规格代码		
L 马达种类		M 马达输出	N 电压	O 齿轮头减速比		P 驱动方法	
E 异步	C 25W	A 单相100V	A 1/3	L 1/30			
R 可逆	D 40W	C 单相200V	B 1/3.6	M 1/36			
B 带制动	E 60W	S 三相200V	C 1/5	N 1/50			
C 带C/B	F 90W		D 1/6	P 1/60			
			E 1/7.5	Q 1/75			
			F 1/9	R 1/90			
			G 1/12.5	S 1/100			
			H 1/15	T 1/120			
			J 1/18	U 1/150			
			K 1/25	V 1/180			
※请参阅D-39齿轮头+马达安装一览。							

※减速比为1/3~1/9时，输入轴旋转速度可能会超过200rpm。
需要特殊规格型号。



▼安装扭矩保护装置时

Q R 扭矩保护装置安装规格代码				适用 分度头 尺寸
Q TSF尺寸		R 释放 扭矩范围		
04	TSF4	A B C D	A B C D	040
05	TSF5			040/050
06	TSF6			050/063
08	TSF8			080
11	TSF11			110
14	TSF14			140
18	TSF18			180

※如果输入轴未安装“蜗杆减速机”、“齿轮头+马达”、“中空轴型同步马达”中的任何一个，并且输出轴安装了扭矩保护装置、扭矩挡板，则在(L)后加上“-”连字符，接续扭矩保护装置、扭矩挡板安装规格代码。

例) RGIS080-006270S1S1-NNF-08D
RGIS110-008180S1S1-NNX-70L

※如果在超过分度数n=12的规格下安装扭矩保护装置、扭矩挡板，可能无法设置合适的释放扭矩。
请在选型时确认。

※如果要指定扭矩保护装置、扭矩挡板的释放(脱扣)设定扭矩，请告知。如未指定，将设置为调整范围的最小值发货。(请参阅 D-589-619)

※扭矩保护装置、扭矩挡板的释放检测用接近开关为NO型。也可以选择NC型，请咨询本公司。

▼安装扭矩挡板时

Q R 扭矩挡板安装规格代码				适用 分度头 尺寸
Q TGX尺寸		R 跳闸 扭矩范围		
20	TGX20	L M H	LC	040/050
35	TGX35		MC	063
50	TGX50		HC	080
70	TGX70			110

产品规格

小型	标准型	滚柱凸轮单元	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	回旋式直进式	选择项
----	-----	--------	-----	-----	-----	--------	------	--------	-----


标准型

2-2.带选择项型号例／3.特殊规格型号

通过型号订货时，只要组成型号的字符出现任何错误，就会变成不同规格的产品，从而给客户带来不便。


请参考以下型号示例，仔细确定型号，以便准确交付产品。

产品规格	小型	标准型	滚柱凸轮单元	滑台型	广角型	基本型	型号例<3>		型号例<4>	
							RGIS110-016090S1S5-NJN		RGIS180-008270S1S1-WNN104YL	
							输入轴规格		输入轴规格	
							左轴：标准		左轴：安装蜗杆减速机	
							右轴：带输入轴1圈检测凸轮+接近开关(1连)输出轴规格		右轴：标准	
							输出轴规格		输出轴规格：标准	
							标准		蜗杆减速机安装规格	
									减速机尺寸：HO100	
									减速比：1/40	
									有无离合器/制动器：有	
									安装方向：L	
							型号例<5>		型号例<6>	
							RGIS040-004270S1S1-NNS-04B		RGIS063-008270S1SA-JWF046YG06C	
							输入轴规格		输入轴规格	
							左轴：标准		左轴：带输入轴1圈检测凸轮+接近开关(1连)	
							右轴：标准		右轴：安装蜗杆减速机	
							输出轴规格：安装扭矩保护装置		输出轴规格：安装扭矩保护装置	
							+释放检测用接近开关		蜗杆减速机安装规格	
							扭矩保护装置安装规格		减速机尺寸：HO40	
							TSFR寸：TSF4		减速比：1/60	
							释放扭矩范围：B		有无离合器/制动器：有	
									安装方向：G	
									扭矩保护装置安装规格	
									TSFR寸：TSF6	
									释放扭矩范围：C	



●特殊规格型号

分度头、摆动分度头、减速机各系列通用



※在本体型号后接续-X(6位编号)作为特殊规格No。该特殊规格型号在与客户商定规格后确定。可承接标准选择项以外的定制产品，请告知具体规格。

※快速规格(输入轴旋转速度200rpm以上)属于特殊规格。



产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元


拾放单元
回旋式
直进式







选择项

标准型

1.标准本体/型号表 摆动分度头系列

产品规格		A		B		C		D		E		F		G		H	
小型		A		B		C		D		E		F		G		H	
标准型		A		B		C		D		E		F		G		H	
滑台型		A		B		C		D		E		F		G		H	
广角型		A		B		C		D		E		F		G		H	
基本型		A		B		C		D		E		F		G		H	
并行凸轮单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
同旋式直进式		A		B		C		D		E		F		G		H	
选择项		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	
拾放单元		A		B		C		D		E		F		G		H	



G 输出轴形状		H 安装方式・外壳材质	
S 直轴 F 法兰	※带扭矩保护装置 (选择项)时的代码 为S。	1 方式1・Fc外壳 2 方式2・Fc外壳 3 方式3・Fc外壳 4 方式4・Fc外壳 5 方式5・Fc外壳 6 方式6・Fc外壳	■方式1 
		A 方式1・Al外壳 B 方式2・Al外壳 C 方式3・Al外壳 D 方式4・Al外壳 E 方式5・Al外壳 F 方式6・Al外壳	■方式2 
		■方式3 	■方式4 
		■方式5 	■方式6 
		※Fc外壳为标准规格。 Al外壳规格为选择项，设置 为轴间距规格40mm~ 80mm。(请另行确认交 货期。)	

a: 给油口 b: 油位计 c: 排油口


产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型
并行凸轮单元
拾放单元
回旋式直进式
选择项

标准型

1.标准本体/型号表

减速机系列



产品规格

小型

标准型

滑台型

广角型

基本型



滚柱凸轮单元

并行凸轮单元

回旋式
重进式

拾放单元

选择项

Ⓐ 机种	Ⓑ 轴间距		Ⓒ 减速比(id)		Ⓓ 总割付角(θt)		Ⓔ 凸轮曲线		Ⓕ 凸轮的扭转方向	
RGCS	040	40mm	003	1/3	360	360°	R	等速旋转 曲线	L	左侧扭转
	050	50mm	004	1/4					R	右侧扭转
	063	63mm	005	1/5						
	080	80mm	006	1/6						
	110	110mm	008	1/8						
	140	140mm	009	1/9						
	180	180mm	010	1/10						
	250	250mm	012	1/12						
										左侧扭转
										右侧扭转
时序图的详细内容请参阅B-7。										

时序图的详细内容请参阅B-7。

型号例<1>

RGCS050-005360RRF1

轴间距.....50mm

减速比.....1/5


总割付角.....360°

凸轮曲线.....等速旋转曲线

凸轮的扭转方向.....右侧扭转

输出轴形状.....法兰

安装方式、外壳材质.....方式1、Fc外壳



G 输出轴形状		H 安装方式・外壳材质	
S 直轴 F 法兰	※带扭矩保护装置(选择项)时的代码为S。	1 方式1・Fc外壳	■方式1
		2 方式2・Fc外壳	■方式2
		3 方式3・Fc外壳	■方式3
		4 方式4・Fc外壳	■方式4
		5 方式5・Fc外壳	■方式5
		6 方式6・Fc外壳	■方式6
		a: 给油口 b: 油位计 c: 排油口	

产品规格

小型	标准型	滚柱凸轮单元	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	回旋式 直进式	选择项
----	-----	--------	-----	-----	-----	--------	------	------------	-----

轴间距 40 mm 直轴

停产产品

标准型

●标准规格

分度头	RGIS 040
摆动分度头	RGOS 040
减速机	RGCS 040



外形尺寸图

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型


广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式
重立式


选择项



安装方式和给排油口、油位计的位置

• 给排油口 (Rc $\frac{1}{4}$) ○ 油位计
1~4号方式 (φ20)
5~6号方式 (φ30)

安装方式	1	2	3
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸			
安装方式	4	5	6
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸			



特性值 () 内的数值表示铝制外壳的数据。

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	1300(800)	800(500)
允许径向力	N	1200(700)	750(450)
允许弯曲力矩	N · m	35(20)	—
惯性力矩	kg · m ²	6.40×10 ⁻⁵	4.61×10 ⁻⁵

项目	单位	特性值
内部摩擦扭矩 (T _{in})	N · m	1.9
本体重量	kg	5(3)
油量	ℓ	0.1
涂装颜色		银色

精度

分度头 · 精度(秒)		
分度精度	1 停留	±60
	2 停留	±120
	3 停留	±180
	4 停留	±240
重复精度		30

摆动分度头 · 精度(秒)	
分度精度	±120
重复精度	30

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

分度头系列 RGIS 040 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	2							○	○	○
	3				○	○	○	○	○	○
	4			○	○	○	○	○	○	○
	5		○	○	○	○	○	○	○	○
	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16		○	○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 停留	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24			○	○	○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○	○	○
4 停留	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32				○	○	○	○	○	○
	36			○	○	○	○	○	○	○
	40			○	○	○	○	○	○	○
5 停留	48		○	○	○	○	○	○	○	○

减速机系列 RGCS 040

总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/3	○
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

摆动分度头系列 RGOS 040 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)	90	120	180	240	300	360
120						○
90					○	○
60			○	○	○	○
45			○	○	○	○
30			○	○	○	○

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元



拾放单元
回旋式
直进式

选择项

分度头	RGIS 040
摆动分度头	RGOS 040
减速机	RGCS 040



●带选择项外形尺寸图

带蜗杆减速机(有H032-C/B)




RGIS 040-□□□□□□□□□□S□-NWN03□YG
 RGOS 040
 RGCS 040


带蜗杆减速机(无H032-C/B)



RGIS 040-□□□□□□□□□□S□-NWN03□NG
 RGOS 040
 RGCS 040




带齿轮头+马达(带C/B25W)



RGIS 040----S--NGNCCA-G
 RGOS 040
 RGCS 040

带齿轮头+马达(带C/B40W)



〈 〉内的尺寸是齿轮头的减速比为 1/3~1/18 的尺寸。

RGIS 040----S--NGNCDA-G
 RGOS 040
 RGCS 040

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式
直进式

选择项

分度头	RGIS 040
摆动分度头	RGOS 040
减速机	RGCS 040

●带选择项外形尺寸图

带扭矩保护装置(TSF4)

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元



广角型

基本型

并行凸轮单元



回旋式直连式

选择项




RGIS 040-□□□□□□□□S□-NNF-04□
RGOS 040
RGCS 040


带扭矩保护装置(TSF5)



RGIS 040-□□□□□□□□S□-NNF-05□
RGOS 040
RGCS 040



带扭矩挡板(TGX20)



(注1)请在尺寸范围内组装到设备上。

RGIS 040--NNX-20
RGOS 040
RGCS 040

产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型

并行凸轮单元
拾放单元
回旋式 直进式

选择项

标准型

停产产品

分度头	RGIS 040
摆动分度头	RGOS 040
减速机	RGCS 040

●标准规格



外形尺寸图

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元


广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式直进式

选择项



RGIS 040-F

RGOS 040

RGCS 040


安装方式和给排油口、油位计的位置

• 给排油口 (Rc $\frac{1}{4}$)。油位计

1~4号方式($\phi 20$)
5~6号方式($\phi 30$)

安装方式	1	2	3
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸			()内的尺寸为RGOS的尺寸。

安装方式	4	5	6
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸	()内的尺寸为RGOS的尺寸。		



特性值 () 内的数值表示铝制外壳的数据。

项目	单位	特性值		项目	单位	特性值	分度头·精度(秒)		
		输出轴	输入轴				分度精度	1 停留	±60
允许推力	N	1300(800)	800(500)	内部摩擦扭矩 (T _{fr})	N·m	1.9	2 停留	±120	
允许径向力	N	1200(700)	750(450)	本体重量	kg	5(3)	3 停留	±180	
允许弯曲力矩	N·m	35(20)	—	油量	ℓ	0.1	4 停留	±240	
惯性力矩	kg·m ²	6.40×10 ⁻⁵	4.61×10 ⁻⁵	涂装颜色		银色	重复精度	30	

摆动分度头·精度(秒)		
分度精度	±120	
重复精度	30	

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

分度头系列 RGIS 040 凸轮曲线/MS										减速机系列 RGCS 040	
总割付角(θt) 分度数(n)	90	120	150	180	210	240	270	300	330	总割付角(θt) 减速比(id)	360
1 停留	2						○	○	○	1/3	○
	3			○	○	○	○	○	○	1/4	○
	4		○	○	○	○	○	○	○	1/5	○
	5	○	○	○	○	○	○	○	○	1/6	○
	6	○	○	○	○	○	○	○	○	1/8	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	1/9	○
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	1/10	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	1/12	○
2 停留	12	○	○	○	○	○	○	○	○		
	16		○	○	○	○	○	○	○		
	18		○	○	○	○	○	○	○		
	20	○	○	○	○	○	○	○	○		
3 停留	24	○	○	○	○	○	○	○	○		
	24			○	○	○	○	○	○		
	30		○	○	○	○	○	○	○		
	36	○	○	○	○	○	○	○	○		
4 停留	32				○	○	○	○	○		
	36			○	○	○	○	○	○		
	40			○	○	○	○	○	○		
	48		○	○	○	○	○	○	○		

摆动分度头系列 RGOS 040 凸轮曲线/MS						
总割付角(θt) 摆角(ψ)	90	120	180	240	300	360
120						○
90					○	○
60			○	○	○	○
45			○	○	○	○
30			○	○	○	○

产品规格

小型

标准型

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式 直进式

选择项

●带选择项外形尺寸图

带蜗杆减速机(有H032-C/B)

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元




广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式直进式

选择项






输入轴

RGIS 040-□□□□□□□□F□-NWN03□YG


RGOS 040

RGCS 040

带蜗杆减速机(无H032-C/B)



减速机输入轴




输入轴


RGIS 040-□□□□□□□□F□-NWN03□NG

RGOS 040

RGCS 040




带齿轮头+马达(带C/B 25W)



RGIS 040--NGNCCAG
RGOS 040
RGCS 040

带齿轮头+马达(带C/B 40W)



〈 〉内的尺寸是齿轮头的减速比为 1/3~1/18 的尺寸。

RGIS 040--NGNCDAG
RGOS 040
RGCS 040

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并杆凸轮单元

拾放单元

回旋式
直进式

选择项

轴间距 50 mm 直轴

停产产品


标准型

●标准规格

分度头	RGIS 050
摆动分度头	RGOS 050
减速机	RGCS 050



外形尺寸图



RGIS 050-□□□□□□□□S□
 RGOS 050
 RGCS 050

安装方式和给排油口、油位计的位置


安装方式	1	2	3
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸			

- 给排油口(Rc $\frac{1}{4}$)
- 油位计($\phi 20$)

() 内的尺寸为RGOS的尺寸。

安装方式	4	5	6	
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGCS	RGOS
尺寸				

() 内的尺寸为RGOS的尺寸。



特性值 ()内的数值表示铝制外壳的数据。

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	2200(1300)	1200(700)
允许径向力	N	2000(1200)	900(550)
允许弯曲力矩	N·m	50(35)	—
惯性力矩	kg·m ²	2.20×10 ⁻⁴	2.57×10 ⁻⁴

精度 (☆符号的分度数)

分度头·精度(秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±90
	3 停留	±135
	4 停留	±180
重复精度		15

割付角一览表

分度头系列 **RGIS 050** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	☆2							○	○	○
	☆3				○	○	○	○	○	○
	☆4			○	○	○	○	○	○	○
	☆5		○	○	○	○	○	○	○	○
	☆6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	☆8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	☆9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	☆16		○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	☆18		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	☆24			○	○	○	○	○	○	○
3 停留	30		○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	☆32				○	○	○	○	○	○
4 停留	☆36			○	○	○	○	○	○	○
	40			○	○	○	○	○	○	○
	48		○	○	○	○	○	○	○	○

(☆符号以外的分度数)

分度头·精度(秒)		
分度精度	1 停留	±60
	2 停留	±120
	3 停留	±180
	4 停留	±240
重复精度		30

※关于停留精度，请咨询本公司。

减速机系列 **RGCS 050**

总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/3	○
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

摆动分度头系列 **RGOS 050** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)	90	120	180	240	300	360
★120						○
★ 90					○	○
★ 60			○	○	○	○
★ 45			○	○	○	○
30			○	○	○	○

(★符号的摆角)

摆动分度头·精度(秒)	
分度精度	±90
重复精度	15

(★符号以外的摆角)

摆动分度头·精度(秒)	
分度精度	±120
重复精度	30

※关于停留精度，请咨询本公司。

产品规格

小型

标准型

滑台型
滚柱凸轮单元

广角型

基本型

并行凸轮单元



拾放单元
回旋式 直进式

选择项

分度头	RGIS 050
摆动分度头	RGOS 050
减速机	RGCS 050



●带选择项外形尺寸图

带蜗杆减速机 (有H032-C/B)




RGIS 050-□□□□□□□□□□S□-NWN03□YG
 RGOS 050
 RGCS 050


带蜗杆减速机 (无H032-C/B)



RGIS 050-□□□□□□□□□□S□-NWN03□NG
 RGOS 050
 RGCS 050




带齿轮头+马达(带C/B 40W)



〈 〉内的尺寸是齿轮头的减速比为1/3~1/18的尺寸。

RG I S 050--S-NGNCDA-G
RGOS 050
RGCS 050

带齿轮头+马达(带C/B 60W)



RG I S 050--S-NGNCEA-G
RGOS 050
RGCS 050

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

分度头	RGIS 050
摆动分度头	RGOS 050
减速机	RGCS 050

●带选择项外形尺寸图**带扭矩保护装置(TSF5)**

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型



广角型

基本型


并行凸轮单元

回旋式
直齿式
拾放单元



选择项




输入轴




RGIS 050-□□□□□□□□S□-NNF-05□
 RGOS 050
 RGCS 050

带扭矩保护装置(TSF6)



输入轴



RGIS 050-□□□□□□□□S□-NNF-06□
 RGOS 050
 RGCS 050



帶扭矩挡板(TGX20)



(注1)请在尺寸范围内组装到设备上。

RGIS 050-S-NNX-20

RGOS 050

RGCS 050

产品规格

小型

标准型

滑台型
滚柱凸轮单元

广角型

基本型

并行凸轮单元


拾放单元	回旋式
	直进式

选择项

分度头	RGIS 050
摆动分度头	RGOS 050
减速机	RGCS 050

●带选择项外形尺寸图

带中空轴型同步马达(0.1kW)



标准型

停产产品

分度头	RGIS 050
摆动分度头	RGOS 050
减速机	RGCS 050

●标准规格



外形尺寸图

产品规格

小型

标准型

滑台型


广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式直进式

选择项



RGIS 050-F

RGOS 050


RGCS 050

安装方式和给排油口、油位计的位置

安装方式	1	2	3
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸	Technical drawing of unit 1 showing dimensions: 103, 42, 17, 0, 60.	Technical drawing of unit 2 showing dimensions: 103, 42, 17, 0, 60.	Technical drawing of unit 3 showing dimensions: 101, 42(78), 19, 0, 85. () 内的尺寸为RGOS的尺寸。

- 给排油口(Rc1/4)
- 油位计($\phi 20$)

安装方式	4	5	6	
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGCS	RGOS
尺寸	()内的尺寸为RGOS的尺寸。			



特性值 () 内的数值表示铝制外壳的数据。

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	2200(1300)	1200(700)
允许径向力	N	2000(1200)	900(550)
允许弯曲力矩	N · m	55(35)	—
惯性力矩	kg · m ²	4.69×10 ⁻⁴	2.57×10 ⁻⁴

精度 (☆符号的分度数)

分度头 · 精度(秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±90
	3 停留	±135
	4 停留	±180
重复精度		15

割付角一览表

分度头系列 **RGIS 050** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	☆2							○	○	○
	☆3				○	○	○	○	○	○
	☆4			○	○	○	○	○	○	○
	☆5		○	○	○	○	○	○	○	○
	☆6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	☆8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	☆9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	☆16		○	○	○	○	○	○	○	○
	☆18		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 停留	☆24			○	○	○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 停留	☆32				○	○	○	○	○	○
	☆36			○	○	○	○	○	○	○
	40			○	○	○	○	○	○	○
	48		○	○	○	○	○	○	○	○

(☆符号以外的分度数)

分度头 · 精度(秒)		
分度精度	1 停留	±60
	2 停留	±120
	3 停留	±180
	4 停留	±240
重复精度		30

※关于停留精度，请咨询本公司。

减速机系列 **RGCS 050**

总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/3	○
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

摆动分度头系列 **RGOS 050** 凸轮曲线/MS (★符号的摆角)

总割付角(θt) 摆角(ψ)	90	120	180	240	300	360
★120						○
★ 90					○	○
★ 60			○	○	○	○
★ 45			○	○	○	○
30			○	○	○	○

(★符号以外的摆角)

摆动分度头 · 精度(秒)	
分度精度	±90
重复精度	15

※关于停留精度，请咨询本公司。

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式 直进式

选择项

●带选择项外形尺寸图**带蜗杆减速机(有H032-C/B)**

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元




广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式
直进式

选择项






输入轴


RGIS 050-□□□□□□□□F□-NWN03□YG

RGOS 050

RGCS 050

带蜗杆减速机(无H032-C/B)

减速机输入轴




输入轴



RGIS 050-□□□□□□□□F□-NWN03□NG

RGOS 050

RGCS 050





带齿轮头+马达(带C/B 40W)



〈 〉内的尺寸是齿轮头的减速比为1/3~1/18的尺寸。

RGIS 050-F-NGNCDAG
RGOS 050
RGCS 050

带齿轮头+马达(带C/B 60W)



RGIS 050-F-NGNCEAG
RGOS 050
RGCS 050

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元	回旋式
	直进式


选择项

分度头	RGIS 050
摆动分度头	RGOS 050
减速机	RGCS 050




●带选择项外形尺寸图

帶中空軸型同步馬達(0.1kW)




RGIS 050- F -NHNGGS F
RGOS 050
RGCS 050

※马达可能会从外壳端面(A部)伸出。



带中空轴型同步马达 (0.2kW)



※马达可能会从外壳端面 (A部) 伸出。

产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型

并行凸轮单元

拾放单元

选择项

轴间距 63 mm 直轴

停产产品


标准型

●标准规格

分度头	RGIS 063
摆动分度头	RGOS 063
减速机	RGCS 063



外形尺寸图




安装方式和给排油口、油位计的位置

安装方式	1	2	3
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸			

- 给排油口(Rc $\frac{1}{4}$)
- 油位计(φ20)

安装方式	4	5	6	
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGCS	RGOS
尺寸	()内的尺寸为RGOS的尺寸。	()内的尺寸为RGOS的尺寸。	()内的尺寸为RGOS的尺寸。	()内的尺寸为RGOS的尺寸。



特性值 () 内的数值表示铝制外壳的数据。

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	3000(1800)	2000(1200)
允许径向力	N	3000(1800)	1600(1000)
允许弯曲力矩	N · m	110(65)	—
惯性力矩	kg · m ²	6.99×10 ⁻⁴	8.09×10 ⁻⁴

项目	单位	特性值
内部摩擦扭矩 (T _{fr})	N · m	4.8
本体重量	kg	18(13)
油量	ℓ	0.8
涂装颜色		银色

精度

分度头 · 精度(秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±90
	3 停留	±135
	4 停留	±180
重复精度		15

分度头 · 精度(秒)	
分度精度	±90
重复精度	15

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

分度头系列 RGIS 063 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	2							○	○	○
	3				○	○	○	○	○	○
	4			○	○	○	○	○	○	○
	5		○	○	○	○	○	○	○	○
	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16		○	○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 停留	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24			○	○	○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○	○	○
4 停留	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32				○	○	○	○	○	○
	36			○	○	○	○	○	○	○
	40			○	○	○	○	○	○	○
5 停留	48		○	○	○	○	○	○	○	○

减速机系列 RGCS 063

总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/3	○
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

摆动分度头系列 RGOS 063 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)	90	120	180	240	300	360
120						○
90					○	○
60			○	○	○	○
45			○	○	○	○
30			○	○	○	○

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元





拾放单元
回旋式
直进式

选择项

分度头	RGIS 063
摆动分度头	RGOS 063
减速机	RGCS 063

●带选择项外形尺寸图






带蜗杆减速机(有HO40-C/B)




RG IS 063-S-NWN04YG
RGOS 063
RGCS 063

※减速机可能会突出外壳端面(A部)。


带蜗杆减速机(无HO40-C/B)



RG IS 063-S-NWN04NG
RGOS 063
RGCS 063




带齿轮头+马达(带C/B 60W)



RG I S 063- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ S ☐ -NGNCEA ☐ G
RGOS 063
RGCS 063

带齿轮头+马达(带C/B 90W)



RG I S 063- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ S ☐ -NGNCFA ☐ G
RGOS 063
RGCS 063


产品规格

小型	标准型	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	回旋式 直进式	选择项
----	-----	-----	-----	-----	--------	------------	-----


分度头	RGIS 063
摆动分度头	RGOS 063
减速机	RGCS 063

●带选择项外形尺寸图

带选择项外形尺寸图




带扭矩挡板 (TGX35)






RGIS 063-☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ S ☐ -NNX-35 ☐
RGOS 063
RGCS 063

(注1) 请在尺寸范围内组装到设备上。






带中空轴型同步马达 (0.2kW)



RGIS 063--NHNHGSF
RGOS 063
RGCS 063

带中空轴型同步马达 (0.4kW)



RGIS 063--NHNHGSF
RGOS 063
RGCS 063

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式
直进式

选择项

轴间距 63 mm 法兰轴

停产产品


标准型

●标准规格

分度头	RGIS 063
摆动分度头	RGOS 063
减速机	RGCS 063



外形尺寸图




RGIS 063-
RGOS 063
RGCS 063

安装方式和给排油口、油位计的位置

安装方式	1	2	3
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸			

- 给排油口(Rc $\frac{1}{4}$)
- 油位计($\phi 20$)

安装方式	4	5	6	
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGCS	RGOS
尺寸				



特性值 () 内的数值表示铝制外壳的数据。

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	3000(1800)	2000(1200)
允许径向力	N	3000(1800)	1600(1000)
允许弯曲力矩	N · m	110(65)	—
惯性力矩	kg · m ²	1.12×10 ⁻³	8.09×10 ⁻⁴

项目	单位	特性值
内部摩擦扭矩 (T _{in})	N · m	4.8
本体重量	kg	18(13)
油量	ℓ	0.8
涂装颜色		银色

精度

分度头 · 精度(秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±90
	3 停留	±135
	4 停留	±180
重复精度		15

摆动分度头 · 精度(秒)	
分度精度	±90
重复精度	15

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

分度头系列 **RGIS 063** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	2							○	○	○
	3				○	○	○	○	○	○
	4			○	○	○	○	○	○	○
	5		○	○	○	○	○	○	○	○
	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16		○	○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 停留	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24			○	○	○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○	○	○
4 停留	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32				○	○	○	○	○	○
	36			○	○	○	○	○	○	○
	40			○	○	○	○	○	○	○
4 停留	48		○	○	○	○	○	○	○	○

减速机系列 **RGCS 063**

总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/3	○
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

摆动分度头系列 **RGOS 063** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)	90	120	180	240	300	360
120					○	○
90				○	○	○
60			○	○	○	○
45			○	○	○	○
30			○	○	○	○

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型




广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式 直进式

选择项



●带选择项外形尺寸图**带蜗杆减速机 (有HO40-C/B)**

RGIS 063-□□□□□□□□F□-NWN04□YG

RGOS 063

RGCS 063


※减速机可能会突出外壳端面(A部)。

带蜗杆减速机 (无HO40-C/B)


RGIS 063-□□□□□□□□F□-NWN04□NG

RGOS 063

RGCS 063




带齿轮头+马达(带C/B 60W)



RG I S 063-☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ F ☐ -NGNCEA ☐ G
RGOS 063
RGCS 063

带齿轮头+马达(带C/B 90W)



RG I S 063-☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ F ☐ -NGNCFA ☐ G
RGOS 063
RGCS 063

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式 直进式

选择项

分度头	RGIS 063
摆动分度头	RGOS 063
减速机	RGCS 063

●带选择项外形尺寸图



帶中空軸型同步馬達(0.2kW)

产品规格

小型

标准型

滑台型





广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式直进式

选择项



RGIS 063- F -NHNGHS F
RGOS 063
RGCS 063

轴间距 80 mm 直轴

停产产品


标准型

●标准规格

分度头	RGIS 080
摆动分度头	RGOS 080
减速机	RGCS 080



外形尺寸图




安装方式和给排油口、油位计的位置

安装方式	1	2	3
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸			

- 给排油口(Rc $\frac{3}{8}$)
- 油位计($\phi 30$)

安装方式	4	5	6	
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGCS	RGOS
尺寸	()内的尺寸为RGOS的尺寸。			



特性值 ()内的数值表示铝制外壳的数据。

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	3500(2100)	2500(1500)
允许径向力	N	4200(2500)	2700(1600)
允许弯曲力矩	N·m	150(90)	—
惯性力矩	kg·m ²	1.95×10 ⁻³	3.14×10 ⁻³

精度

项目	单位	特性值
内部摩擦力矩 (T _{in})	N·m	7.8
本体重量	kg	32(23)
油量	ℓ	1.2
涂装颜色		银色

分度头·精度(秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±60
	3 停留	±90
	4 停留	±120
重复精度		15

割付角一览表

分度头系列 RGIS 080 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	2							○	○	○
	3				○	○	○	○	○	○
	4			○	○	○	○	○	○	○
	5		○	○	○	○	○	○	○	○
	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16		○	○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 停留	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24			○	○	○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 停留	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32				○	○	○	○	○	○
	36			○	○	○	○	○	○	○
	40			○	○	○	○	○	○	○
	48		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头·精度(秒)	
分度精度	±60
重复精度	15

※关于停留精度，请咨询本公司。

减速机系列 RGCS 080

总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/3	○
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

摆动分度头系列 RGCS 080 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)	90	120	180	240	300	360
120						○
90					○	○
60			○	○	○	○
45			○	○	○	○
30			○	○	○	○

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元




回旋式
直进式

选择项

分度头	RGIS 080
摆动分度头	RGOS 080
减速机	RGCS 080




●带选择项外形尺寸图

帶蜗杆减速机(有H050-C/B)




RGIS 080-S-NWN05YG
RGOS 080
BGCS 080


带蜗杆减速机(无H050-C/B)




RGIS 080-S-NWN05NG
RGOS 080
RGCS 080



带扭矩保护装置(TSF8)



输入轴





RGIS 080-S-NNF-08

RGOS 080

RGCS 080

帶扭矩挡板(TGX50)



RGIS 080-S-NNX-50

RGOS 080

RGCS 080

(注1)请在尺寸范围内组装到设备上。

产品规格

小型

标准型

滑台型
滚柱凸轮单元

广角型

基本型




并行凸轮单元

拾放单元	回旋式	直进式
------	-----	-----

选择项

●带选择项外形尺寸图

带中空轴型同步马达 (0.4kW)






RGIS 080-□□□□□□□□□□S□-NHNGJS□F

RGOS 080

RGCS 080

带中空轴型同步马达 (0.75kW)



RGIS 080-□□□□□□□□□□S□-NHNGKS□F

RGOS 080

RGCS 080

停产产品

●MEMO

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元	回旋式直进式
------	--------

选择项

轴间距 **80** mm 法兰轴

停产产品

分度头 **RG | S 080**

摆动分度头 **RGOS 080**

减速机 **RGCS 080**

标准型

●标准规格



外形尺寸图

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元


广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式	直进式
-----	-----

选择项




安装方式和给排油口、油位计的位置

安装方式	1	2	3
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸			()内的尺寸为RGOS的尺寸。

- 给排油口(Rc^{3/8})

○ 油位计($\phi 30$)

安装方式	4	5	6	
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGCS	RGOS
尺寸	()内的尺寸为RGOS的尺寸。			



特性值 () 内的数值表示铝制外壳的数据。

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	3500(2100)	2500(1500)
允许径向力	N	4500(2500)	2700(1700)
允许弯曲力矩	N · m	200(120)	—
惯性力矩	kg · m ²	3.07 × 10 ⁻³	3.14 × 10 ⁻³

割付角一览表

分度头系列 **RGIS 080** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	2							○	○	○
	3				○	○	○	○	○	○
	4			○	○	○	○	○	○	○
	5		○	○	○	○	○	○	○	○
	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 停留	24			○	○	○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 停留	32				○	○	○	○	○	○
	36			○	○	○	○	○	○	○
	40			○	○	○	○	○	○	○
	48		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头系列 **RGOS 080** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)	90	120	180	240	300	360
120						○
90					○	○
60			○	○	○	○
45			○	○	○	○
30			○	○	○	○

精度

分度头 · 精度(秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±60
	3 停留	±90
	4 停留	±120
重复精度		15

摆动分度头 · 精度(秒)	
分度精度	±60
重复精度	15

※关于停留精度，请咨询本公司。

减速机系列 **RGCS 080**

总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/3	○
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元



回旋式
直进式

选择项

分度头	RGIS 080
摆动分度头	RGOS 080
减速机	RGCS 080



●带选择项外形尺寸图

带蜗杆减速机(有H050-C/B)



RGIS 080-□□□□□□□□□□F□-NWN05□YG
RGOS 080
RGCS 080

带蜗杆减速机(无H050-C/B)



RGIS 080-□□□□□□□□□□F□-NWN05□NG
RGOS 080
RGCS 080


分度头	RGIS 080
摆动分度头	RGOS 080
减速机	RGCS 080

●带选择项外形尺寸图



带中空轴型同步马达(0.75kW)

产品规格	小型	标准型	滚柱凸轮单元	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	回旋式直进式	拾放单元	选择项
------	----	-----	--------	-----	-----	-----	--------	--------	------	-----



停产产品

●MEMO

产品规格

小型	标准型	滚柱凸轮单元	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	回旋式 直进式	选择项

轴间距110mm 直轴

停产产品


标准型

●标准规格

分度头	RGIS 110
摆动分度头	RGOS 110
减速机	RGCS 110



外形尺寸图




安装方式和给排油口、油位计的位置

安装方式	1	2	3
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸			

- 给排油口(Rc $\frac{3}{8}$)
- 油位计($\phi 30$)

安装方式	4	5	6	
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGCS	RGOS
尺寸	()内的尺寸为RGOS的尺寸。			



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	4900	3500
允许径向力	N	6200	3600
允许弯曲力矩	N·m	180	—
惯性力矩	kg·m ²	8.92×10 ⁻³	1.36×10 ⁻²

精度

项目	单位	特性值
内部摩擦力矩 (T _{in})	N·m	15
本体重量	kg	60
油量	ℓ	3.8
涂装颜色		银色

分度头·精度(秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±60
	3 停留	±90
	4 停留	±120
重复精度		15

割付角一览表

分度头系列 RGIS 110 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	2							○	○	○
	3				○	○	○	○	○	○
	4			○	○	○	○	○	○	○
	5		○	○	○	○	○	○	○	○
	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16		○	○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 停留	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24			○	○	○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 停留	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32				○	○	○	○	○	○
	36			○	○	○	○	○	○	○
	40			○	○	○	○	○	○	○
	48		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头·精度(秒)	
分度精度	±60
重复精度	15

※关于停留精度，请咨询本公司。

减速机系列 RGCS 110

总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/3	○
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

摆动分度头系列 RGOS 110 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)	90	120	180	240	300	360
120						○
90					○	○
60			○	○	○	○
45			○	○	○	○
30			○	○	○	○

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元



拾放单元

回旋式
直进式

选择项



●带选择项外形尺寸图

带蜗杆减速机 (有HO60-C/B)



RGIS 110-□□□□□□□□S□-NWN06□YG
 RGOS 110
 RGCS 110

带蜗杆减速机 (无HO60-C/B)



RGIS 110-□□□□□□□□S□-NWN06□NG
 RGOS 110
 RGCS 110

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元


广角型

基本型



并行凸轮单元

回旋式直齿式

选择项





带扭矩保护装置(TSF11)



RGIS 110- S -NNF-110
RGOS 110
RGCS 110

带扭矩挡板(TGX70)



RGIS 110- S -NNX-700
RGOS 110
RGCS 110

(注1)请在尺寸范围内组装到设备上。

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元




回旋式
直进式

选择项

分度头	RGIS 110
摆动分度头	RGOS 110
减速机	RGCS 110




●带选择项外形尺寸图

帶中空轴型同步马达(0.75kW)



RGIS 110-S-NHNGKSF
RGOS 110
BGCS 110

带中空轴型同步马达(1.5kW)



RGIS 110-S-NHNGLSF
RGOS 110
RGCS 110

停产产品

●MEMO

产品规格

	小型	标准型	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	回旋式	直进式	选择项

轴间距110mm 法兰轴

停产产品

标准型

●标准规格

分度头	RGIS 110
摆动分度头	RGOS 110
减速机	RGCS 110

外形尺寸图



产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元


广角型

基本型

并行凸轮单元

同旋式直齿式

选择项




安装方式和给排油口、油位计的位置

安装方式	1	2	3
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸			

- 给排油口(Rc $\frac{3}{8}$)
- 油位计($\phi 30$)

安装方式	4	5	6	
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGCS	RGOS
尺寸				



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	4900	3500
允许径向力	N	6800	3600
允许弯曲力矩	N · m	350	—
惯性力矩	kg · m ²	1.38×10 ⁻²	1.36×10 ⁻²

精度

项目	单位	特性值
内部摩擦扭矩 (T _{in})	N · m	15
本体重量	kg	60
油量	ℓ	3.8
涂装颜色		银色

分度头 · 精度(秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±60
	3 停留	±90
	4 停留	±120
重复精度		15

割付角一览表

分度头系列 RGIS 110 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	2							○	○	○
	3				○	○	○	○	○	○
	4			○	○	○	○	○	○	○
	5		○	○	○	○	○	○	○	○
	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 停留	24			○	○	○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 停留	32				○	○	○	○	○	○
	36			○	○	○	○	○	○	○
	40			○	○	○	○	○	○	○
	48		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头 · 精度(秒)	
分度精度	±60
重复精度	15

※关于停留精度，请咨询本公司。

减速机系列 RGCS 110

总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/3	○
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

摆动分度头系列 RGOS 110 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)	90	120	180	240	300	360
120						○
90					○	○
60			○	○	○	○
45			○	○	○	○
30			○	○	○	○

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元



拾放单元
回旋式
直进式

选择项

分度头	RGIS 110
摆动分度头	RGOS 110
减速机	RGCS 110




●带选择项外形尺寸图

带蜗杆减速机(有HO60-C/B)




RGIS 110-□□□□□□□□F□-NWN06□YG
RGOS 110
RGCS 110




带蜗杆减速机(无HO60-C/B)



RGIS 110-□□□□□□□□F□-NWN06□NG
RGOS 110
RGCS 110



带中空轴型同步马达 (0.75kW)



RGIS 110- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ F ☐ -NHNGKS ☐ F
RGOS 110
RGCS 110

产品规格

小型	标准型	滑台型	广角型	基本型
滚柱凸轮单元				
并行凸轮单元				
拾放单元	回旋式	直进式	选择项	


停产产品

分度头	RGIS 110
摆动分度头	RGOS 110
减速机	RGCS 110

●带选择项外形尺寸图



帶中空軸型同步馬達(1.5kW)



停产产品

●MEMO

产品规格

产品规格	小型
	标准型
	滚柱凸轮单元
	滑台型
广角型	
基本型	
并行凸轮单元	
拾放单元	回旋式 直进式
选择项	

轴间距140mm 直轴

停产产品


标准型

●标准规格

分度头	RGIS 140
摆动分度头	RGOS 140
减速机	RGCS 140



外形尺寸图




安装方式和给排油口、油位计的位置

安装方式	1	2	3
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸			

- 给排油口(Rc $\frac{3}{8}$)
- 油位计($\phi 30$)

安装方式	4	5	6	
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGCS	RGOS
尺寸	()内的尺寸为RGOS的尺寸。	()内的尺寸为RGOS的尺寸。	()内的尺寸为RGOS的尺寸。	()内的尺寸为RGOS的尺寸。



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	7300	4500
允许径向力	N	9500	4200
允许弯曲力矩	N · m	450	—
惯性力矩	kg · m ²	2.53 × 10 ⁻²	5.42 × 10 ⁻²

精度

项目	单位	特性值
内部摩擦扭矩 (T _{in})	N · m	24
本体重量	kg	115
油量	ℓ	6
涂装颜色		银色

分度头 · 精度(秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±60
	3 停留	±90
	4 停留	±120
重复精度		15

割付角一览表

分度头系列 RGIS 140 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	2							○	○	○
	3				○	○	○	○	○	○
	4			○	○	○	○	○	○	○
	5		○	○	○	○	○	○	○	○
	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16		○	○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 停留	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24			○	○	○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 停留	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32				○	○	○	○	○	○
	36			○	○	○	○	○	○	○
	40			○	○	○	○	○	○	○
	48		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头 · 精度(秒)	
分度精度	±60
重复精度	15

※关于停留精度，请咨询本公司。

减速机系列 RGCS 140

总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/3	○
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

摆动分度头系列 RGOS 140 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)	90	120	180	240	300	360
120						○
90					○	○
60			○	○	○	○
45			○	○	○	○
30			○	○	○	○



产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型
并行凸轮单元
拾放单元
回旋式 重进式
选择项

分度头	RGIS 140
摆动分度头	RGOS 140
减速机	RGCS 140



●带选择项外形尺寸图

帶蜗杆减速机(有H080-C/B)




RGIS 140-S-NWN08YG
RGOS 140
RGCS 140

带蜗杆减速机(无H080-C/B)





RGIS 140-S-NWN08NG
RGOS 140
RGCS 140




带扭矩保护装置(TSF14)

停止位置

(摆动分度头中间位置)



输入轴



RGIS 140----S-NNF-14-
RGOS 140
RGCS 140

产品规格

小型

标准型

滑台型
滚柱凸轮单元

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式





选择项

停产产品

分度头	RGIS 140
摆动分度头	RGOS 140
摆动分度头	RGCS 140





●带选择项外形尺寸图

帶中空軸型同步馬達(1.5kW)



RGIS 140--NHNGLSF
RGOS 140
RGCS 140

帶中空軸型同步馬達(2.2kW)



RGIS 140-
 RGOS 140
 RGCS 140

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元	回旋式
	直进式

选择项

停产产品

●MEMO

产品规格

	小型	标准型	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	回旋式	直进式	选择项

轴间距140mm 法兰轴

停产产品


标准型

●标准规格

分度头	RGIS 140
摆动分度头	RGOS 140
减速机	RGCS 140



外形尺寸图




安装方式和给排油口、油位计的位置

安装方式	1	2	3
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸			

- 给排油口(Rc $\frac{3}{8}$)
- 油位计($\phi 30$)

安装方式	4	5	6	
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGCS	RGOS
尺寸				



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	7300	4500
允许径向力	N	9500	4200
允许弯曲力矩	N · m	600	—
惯性力矩	kg · m ²	3.93 × 10 ⁻²	5.42 × 10 ⁻²

精度

项目	单位	特性值
内部摩擦扭矩 (T _{in})	N · m	24
本体重量	kg	115
油量	ℓ	6
涂装颜色		银色

分度头 · 精度(秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±60
	3 停留	±90
	4 停留	±120
重复精度		15

割付角一览表

分度头系列 **RGIS 140** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	2							○	○	○
	3				○	○	○	○	○	○
	4			○	○	○	○	○	○	○
	5		○	○	○	○	○	○	○	○
	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16		○	○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 停留	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24			○	○	○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 停留	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32				○	○	○	○	○	○
	36			○	○	○	○	○	○	○
	40			○	○	○	○	○	○	○
4 停留	48		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头 · 精度(秒)	
分度精度	±60
重复精度	15

※关于停留精度，请咨询本公司。

减速机系列 **RGCS 140**

总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/3	○
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

摆动分度头系列 **RGOS 140** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)	90	120	180	240	300	360
120						○
90					○	○
60			○	○	○	○
45			○	○	○	○
30			○	○	○	○

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元


回旋式
直进式

选择项


分度头	RGIS 140
摆动分度头	RGOS 140
减速机	RGCS 140

●带选择项外形尺寸图

带蜗杆减速机(有H080-C/B)



带蜗杆减速机(无H080-C/B)






分度头	RGIS 140
摆动分度头	RGOS 140
减速机	RGCS 140

●带选择项外形尺寸图



帶中空軸型同步馬達(2.2kW)



RGIS 140-F-NHNTMSF
 RGOS 140
 RGCS 140

停产产品

●MEMO

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元	回旋式	直进式
------	-----	-----

选择项

标准型

停产产品

分度头	RGIS 180
摆动分度头	RGOS 180
减速机	RGCS 180

●标准规格



外形尺寸图

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元


广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式	直进式
-----	-----

选择项



RGIS 180-S

RGOS 180


RGCS 180

安装方式和给排油口、油位计的位置

安装方式	1	2	3
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸			

- 给排油口(Rc $\frac{1}{2}$)
- 油位计($\phi 30$)

安装方式	4	5	6	
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGCS	RGOS
尺寸	() 内的尺寸为RGOS的尺寸。			



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	12000	6800
允许径向力	N	15000	6500
允许弯曲力矩	N · m	700	—
惯性力矩	kg · m ²	0.10	0.37

精度

项目	单位	特性值
内部摩擦力矩 (T _{in})	N · m	39
本体重量	kg	230
油量	ℓ	12.5
涂装颜色		银色

分度头 · 精度(秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±60
	3 停留	±90
	4 停留	±120
重复精度		15

割付角一览表

分度头系列 **RGIS 180** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	2							○	○	○
	3				○	○	○	○	○	○
	4			○	○	○	○	○	○	○
	5		○	○	○	○	○	○	○	○
	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16		○	○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 停留	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24			○	○	○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 停留	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32				○	○	○	○	○	○
	36			○	○	○	○	○	○	○
	40			○	○	○	○	○	○	○
	48		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头 · 精度(秒)	
分度精度	±60
重复精度	15

※关于停留精度，请咨询本公司。

减速机系列 **RGCS 180**

总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/3	○
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

摆动分度头系列 **RGOS 180** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)	90	120	180	240	300	360
120						○
90					○	○
60			○	○	○	○
45			○	○	○	○
30			○	○	○	○

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型




并行凸轮单元

拾放单元
回旋式 直进式

选择项

●带选择项外形尺寸图

带蜗杆减速机(有HO100-C/B)






RGIS 180-□□□□□□□□S□-NWN10□YG

RGOS

RGCS

带蜗杆减速机(无HO100-C/B)



RGIS 180-□□□□□□□□S□-NWN10□NG

RGOS

RGCS

产品规格

小型

标准型

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式
直进式



选择项

停产产品


分度头	RGIS 180
摆动分度头	RGOS 180
减速机	RGCS 180

●带选择项外形尺寸图



帶中空軸型同步馬達(2.2kW)




RGIS 180-
 RGOS 180
 RGCS 180



帶中空軸型同步馬達(3.7kW)



RGIS 180-S-NHNSNSF
RGOS 180
RGCS 180



停产产品

●MEMO

产品规格

小型	标准型	滚柱凸轮单元	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	回旋式 直进式	选择项

●标准规格

停产产品

分度头	RGIS 180
摆动分度头	RGOS 180
减速机	RGCS 180



外形尺寸图

产品规格

小型

标准型

滑台型


广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式	直进式
-----	-----

选择项



安装方式和给排油口、油位计的位置


安装方式	1	2	3
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸			() 内的尺寸为RGOS的尺寸。

- 给排油口(Rc $\frac{1}{2}$)

○ 油位计($\phi 30$)

()内的尺寸为RGOS的尺寸。

安装方式	4	5	6	
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGCS	RGOS
尺寸	() 内的尺寸为RGOS的尺寸。			



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	12000	6800
允许径向力	N	19000	6500
允许弯曲力矩	N · m	1000	—
惯性力矩	kg · m ²	0.15	0.37

精度

项目	单位	特性值
内部摩擦力矩 (T _{in})	N · m	39
本体重量	kg	230
油量	ℓ	12.5
涂装颜色		银色

分度头 · 精度(秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±60
	3 停留	±90
	4 停留	±120
重复精度		15

割付角一览表

分度头系列 RGIS 180 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	2							○	○	○
	3				○	○	○	○	○	○
	4			○	○	○	○	○	○	○
	5		○	○	○	○	○	○	○	○
	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16		○	○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 停留	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24			○	○	○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 停留	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32				○	○	○	○	○	○
	36			○	○	○	○	○	○	○
	40			○	○	○	○	○	○	○
	48		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头 · 精度(秒)	
分度精度	±60
重复精度	15

※关于停留精度，请咨询本公司。

减速机系列 RGCS 180

总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/3	○
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

摆动分度头系列 RGOS 180 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)	90	120	180	240	300	360
120						○
90					○	○
60			○	○	○	○
45			○	○	○	○
30			○	○	○	○

产品规格

小型

标准型
滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元


拾放单元
回旋式
直进式

选择项


分度头	RGIS 180
摆动分度头	RGOS 180
减速机	RGCS 180

●带选择项外形尺寸图

帶蜗杆减速机(有H0100-C/B)



帶蜗杆减速机(无H0100-C/B)




分度头	RGIS 180
摆动分度头	RGOS 180
减速机	RGCS 180

●带选择项外形尺寸图



帶中空軸型同步馬達(3.7kW)



停产产品

●MEMO

产品规格

产品规格	小型
	标准型
	滑台型
	滚柱凸轮单元
广角型	
基本型	
并行凸轮单元	
拾放单元	回旋式 直进式
选择项	

轴间距250mm 直轴

停产产品

标准型

●标准规格

分度头 RG I S250

摆动分度头 RGOS250

减速机 RGCS250



外形尺寸图

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型





广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式直齿式

选择项


RG I S 250-□□□□□□S□
RGOS 250
RGCS 250

安装方式和给排油口、油位计的位置

安装方式	1	2	3
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸			

- 给排油口(Rc $\frac{1}{2}$)
- 油位计($\phi 30$)

安装方式	4	5	6	
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGCS	RGOS
尺寸				



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	26000	12000
允许径向力	N	28000	14000
允许弯曲力矩	N · m	2500	—
惯性力矩	kg · m ²	0.38	0.96

精度

项目	单位	特性值
内部摩擦扭矩 (T _{in})	N · m	76
本体重量	kg	650
油量	ℓ	38
涂装颜色		银色

分度头 · 精度(秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±60
	3 停留	±90
	4 停留	±120
重复精度		15

割付角一览表

分度头系列 **RGIS 250** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	2							○	○	○
	3				○	○	○	○	○	○
	4			○	○	○	○	○	○	○
	5		○	○	○	○	○	○	○	○
	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 停留	24			○	○	○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 停留	32				○	○	○	○	○	○
	36			○	○	○	○	○	○	○
	40			○	○	○	○	○	○	○
	48		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头 · 精度(秒)	
分度精度	±60
重复精度	15

※关于停留精度，请咨询本公司。

减速机系列 **RGCS 250**

总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/3	○
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

摆动分度头系列 **RGOS 250** 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)	90	120	180	240	300	360
120						○
90					○	○
60			○	○	○	○
45			○	○	○	○
30			○	○	○	○

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元



拾放单元
回旋式
直进式

选择项

分度头	RGIS 250
摆动分度头	RGOS 250
减速机	RGCS 250



●带选择项外形尺寸图

带蜗杆减速机(有H0135-C/B)



RGIS 250-□□□□□□S□-NWN13□YG
 RGOS 250
 RGCS 250

带蜗杆减速机(无H0135-C/B)



RGIS 250-□□□□□□S□-NWN13□NG
 RGOS 250
 RGCS 250

产品规格

小型

标准型

滑台型

滚柱凸轮单元

广角型


基本型

并行凸轮单元


回旋式直进式

拾放单元

选择项



带中空轴型同步马达 (5.5kW)



RGIS 250-S-NHNSPSF
RGOS 250
RGCS 250

产品规格

小型	标准型	滑台型	广角型	基本型
----	-----	-----	-----	-----

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式


选择项

停产产品

分度头	RGIS 250
摆动分度头	RGOS 250
减速机	RGCS 250

●带选择项外形尺寸图

帶中空軸型同步馬達(7.5kW)



RGIS 250-S-NHNSQSF
RGOS 250
RGCS 250

停产产品

●MEMO

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元	回旋式	直进式
------	-----	-----

选择项

轴间距250mm 法兰轴

停产产品

标准型

●标准规格

分度头	RGIS 250
摆动分度头	RGOS 250
减速机	RGCS 250



外形尺寸图

产品规格

小型

标准型

滑台型

滚柱凸轮单元




广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式
直齿式

选择项




RGIS 250-□□□□□□F□
RGOS 250
RGCS 250

安装方式和给排油口、油位计的位置

安装方式	1	2	3
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS
尺寸			

- 给排油口(Rc $\frac{1}{2}$)
- 油位计($\phi 30$)

安装方式	4	5	6	
系列	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGOS/RGCS	RGIS/RGCS	RGOS
尺寸				



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	26000	12000
允许径向力	N	32000	14000
允许弯曲力矩	N · m	3000	—
惯性力矩	kg · m ²	0.69	0.96

精度

项目	单位	特性值
内部摩擦力矩 (T _{in})	N · m	76
本体重量	kg	650
油量	ℓ	38
涂装颜色		银色

分度头 · 精度(秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±60
	3 停留	±90
	4 停留	±120
重复精度		15

割付角一览表

分度头系列 RGIS 250 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	2							○	○	○
	3				○	○	○	○	○	○
	4			○	○	○	○	○	○	○
	5		○	○	○	○	○	○	○	○
	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16		○	○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 停留	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24			○	○	○	○	○	○	○
	30		○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 停留	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32				○	○	○	○	○	○
	36			○	○	○	○	○	○	○
	40			○	○	○	○	○	○	○
	48		○	○	○	○	○	○	○	○

摆动分度头 · 精度(秒)	
分度精度	±60
重复精度	15

※关于停留精度，请咨询本公司。

减速机系列 RGCS 250

总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/3	○
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

摆动分度头系列 RGOS 250 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 摆角(ψ)	90	120	180	240	300	360
120						○
90					○	○
60			○	○	○	○
45			○	○	○	○
30			○	○	○	○

产品规格

小型

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元


拾放单元
回旋式
直进式

选择项


分度头	RG I S250
摆动分度头	RGOS250
减速机	RGCS250

●带选择项外形尺寸图

帶蜗杆减速机(有H0135-C/B)



带蜗杆减速机(无H0135-C/B)




停产产品

分度头	RG I S 250
摆动分度头	RGOS 250
减速机	RGCS 250

●带选择项外形尺寸图



带中空轴型同步马达(7.5kW)



停产产品

●MEMO

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型


并行凸轮单元

拾放单元	回旋式 直进式
------	------------

选择项

输出扭矩表


●扭矩表的查看方法




注意事项

- 1. 输出扭矩表数据汇总如左图所示。
- 2. 割付角以输入轴旋转1圈期间的总割付角表示。
- 3. 数据以基准寿命时间10000小时作为参考标准。


分度头系列



摆动分度头系列



减速机系列



$\theta_t = \theta_h \times z$
 θ_t : 总割付角
 θ_h : 割付角
 z : 停留数

输出扭矩表的查看方法

凸轮曲线/MS

分度数	总分配角 (deg)	尺寸	静态额定输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
3	330	140	1640	939	889	763	682	624	556	470	414	334
		180	3030	1810	1710	1470	1310	1200	1060	890	770	590
		250	10400	4070	3850	3300	2940	2680	2370	1940	1630	
	120	90	032	1.39	0.78	0.69	0.53	0.48	0.42	0.34		
		025	1.09	0.72	0.64	0.55	0.49	0.45	0.40	0.33	0.29	
		032	1.39	0.92	0.82	0.70	0.62	0.57	0.51	0.42	0.36	
	90	025	1.49	0.83	0.75	0.64	0.57	0.52	0.46	0.39	0.34	
		032	2.70	1.52	1.37	1.17	1.04	0.95	0.85	0.71	0.61	
		040	10.2	6.66	5.99	5.11	4.57	4.18	3.72	3.14	2.75	2.20
	150	050	12.8	8.90	8.45	8.14	7.91	7.74	7.50	6.30	5.45	4.13
4	330	063	65.4	35.4	31.8	27.1	24.2	22.1	19.8	16.8	13.9	10.0
		080	152	68.1	61.2	52.2	46.5	42.5	37.5	31.5	26.5	18.1
		110	331	193	173	147	131	120	106	89	77	59
	120	090	032	1.39	0.78	0.69	0.53	0.48	0.42	0.34		
		025	1.09	0.72	0.64	0.55	0.49	0.45	0.40	0.33	0.29	
		032	1.39	0.92	0.82	0.70	0.62	0.57	0.51	0.42	0.36	
	90	025	1.49	0.83	0.75	0.64	0.57	0.52	0.46	0.39	0.34	
		032	2.70	1.52	1.37	1.17	1.04	0.95	0.85	0.71	0.61	
		040	10.2	6.66	5.99	5.11	4.57	4.18	3.72	3.14	2.75	2.20
	150	050	12.8	8.90	8.45	8.14	7.91	7.74	7.50	6.30	5.45	4.13

- 静态额定输出扭矩 (N·m)
- 尺寸: 表示轴间距 C
- 总割付角 $\theta_t(^{\circ})$
- 分度数 n
- 输入轴旋转速度 $N(\text{rpm})$
- 动态额定输出扭矩 $Tr(\text{N} \cdot \text{m})$

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式直进式

选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
						输入轴旋转速度 (rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	2	150	025	1.09	0.56	0.49	0.42	0.38	0.34	0.30	0.25			
				032	1.99	1.02	0.9	0.77	0.68	0.62	0.55				
180	025		1.09	0.63	0.56	0.48	0.43	0.39	0.35	0.29	0.25				
	032		2.69	1.56	1.39	1.19	1.06	0.97	0.86	0.73					
210	025		1.09	0.69	0.62	0.53	0.47	0.43	0.38	0.32	0.28				
	032		2.69	1.70	1.53	1.30	1.16	1.07	0.95	0.80	0.71				
240	025		1.09	0.73	0.66	0.57	0.51	0.46	0.41	0.35	0.31				
	032		2.69	1.81	1.64	1.40	1.25	1.15	1.02	0.87	0.77				
滑台型	基本型		270	025	1.09	0.76	0.70	0.60	0.53	0.49	0.44	0.37	0.33		
				032	2.69	1.89	1.74	1.48	1.33	1.21	1.08	0.92	0.82		
				040	10.9	6.64	6.45	6.21	6.05	5.93	5.77	4.92	4.37	3.63	
				050	19.9	12.3	12.0	11.5	11.2	11.0	10.7	10.2	9.4	7.7	
				063	85.1	44.2	40.6	34.6	30.9	28.3	25.2	21.2	18.6	14.7	
				080	164	100	97	89	80	73	65	55	48	38	
				110	359	220	211	180	161	147	130	109	94		
				140	950	444	407	347	309	282	248	203	168		
				180	2860	1110	1020	870	770	700	610	490			
				250	5840	2620	2400	2040	1800	1620	1400				
广角型	基本型		300	025	2.13	1.19	1.10	0.94	0.84	0.77	0.69	0.58	0.52		
				032	4.77	2.69	2.49	2.13	1.90	1.74	1.55	1.32	1.17		
				040	30.6	16.1	14.9	12.7	11.4	10.4	9.3	7.9	7.1	5.9	
				050	50.1	28.1	26.1	22.3	19.9	18.2	16.3	13.8	12.2	10.1	
				063	85.1	47.0	43.6	37.2	33.3	30.4	27.1	22.9	20.2	16.3	
				080	242	140	130	111	99	91	81	68	60	49	
		110		591	286	265	226	202	184	164	138	120	93		
		140		1160	598	555	473	422	385	342	284	242			
		180		3030	1430	1330	1130	1010	920	810	660				
		250		10400	3260	3010	2560	2270	2060	1790					
并行凸轮单元	基本型	330	025	2.13	1.25	1.17	1.00	0.90	0.82	0.73	0.62	0.55			
			032	4.77	2.83	2.65	2.26	2.02	1.85	1.65	1.41	1.25			
			040	30.6	17.0	15.9	13.5	12.1	11.1	9.9	8.4	7.5	6.3		
			050	50.1	29.6	27.7	23.6	21.1	19.4	17.3	14.7	13.0	10.9		
			063	119	56.6	52.9	45.2	40.3	36.9	33.0	27.9	24.7	20.3		
			080	242	148	138	118	105	96	86	73	65	53		
			110	591	301	281	240	214	196	175	147	129	102		
			140	1160	631	590	503	449	411	365	305	263			
			180	3030	1510	1410	1210	1070	980	870	710	600			
			250	10400	3430	3200	2720	2420	2200	1920	1530				
拾放单元	选择项	3	120	025	1.09	0.62	0.55	0.47	0.42	0.38	0.34	0.28	0.24		
				032	2.69	1.54	1.37	1.16	1.04	0.95	0.84	0.70			
			150	025	1.09	0.71	0.63	0.54	0.48	0.44	0.39	0.33	0.29		
				032	2.69	1.75	1.56	1.33	1.19	1.09	0.97	0.82	0.71		
			180	025	1.09	0.76	0.69	0.59	0.52	0.48	0.43	0.36	0.32		
				032	2.69	1.89	1.71	1.46	1.30	1.19	1.06	0.90	0.79		
				040	10.9	6.64	6.33	6.10	5.94	5.81	5.65	4.81	4.25	3.48	
				050	19.9	12.3	11.7	11.3	11.0	10.8	10.4	9.9	9.1	7.2	
				063	85.1	44.2	39.8	34.0	30.3	27.7	24.6	20.6	17.8	13.5	
				080	164	100	96	87	78	71	63	53	46	36	
				110	359	220	207	177	157	144	127	105	88		
				140	950	444	400	340	302	275	241	192	152		
				180	2860	1110	1000	850	750	680	590	450			
				250	5840	2620	2350	1990	1750	1560	1310				

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
3	210	025	2.13	1.22	1.12	0.95	0.85	0.78	0.70	0.59	0.52	
		032	4.77	2.76	2.53	2.16	1.93	1.76	1.57	1.33	1.18	
		040	10.9	7.27	7.03	6.77	6.60	6.46	6.29	5.37	4.76	3.96
		050	50.1	28.9	26.4	22.5	20.1	18.4	16.4	13.9	12.3	10.1
		063	85.1	48.3	44.2	37.7	33.7	30.8	27.4	23.1	20.2	16.0
		080	242	144	132	112	100	92	82	69	61	49
		110	591	293	268	229	204	187	166	138	119	89
		140	1160	615	562	479	427	390	344	283	238	
		180	2860	1220	1110	950	840	760	670	530		
	250	5840	2870	2620	2220	1960	1770	1520				
	240	025	2.13	1.31	1.22	1.04	0.93	0.85	0.76	0.64	0.57	
		032	4.77	2.97	2.75	2.34	2.09	1.92	1.71	1.45	1.29	
		040	30.6	17.7	16.4	14.0	12.5	11.5	10.2	8.7	7.8	6.5
		050	50.1	30.9	28.6	24.4	21.8	20.0	17.8	15.2	13.4	11.1
		063	85.1	51.8	48.0	40.9	36.6	33.5	29.8	25.2	22.2	18.0
		080	242	154	143	122	109	100	89	75	66	54
		110	591	314	291	248	222	203	180	152	132	103
		140	1160	660	611	521	465	424	376	313	268	
		180	3030	1580	1460	1250	1110	1010	890	730	610	
	250	10400	3580	3310	2810	2490	2260	1970	1530			
	270	025	2.13	1.39	1.30	1.11	0.99	0.91	0.81	0.69	0.61	
		032	7.41	4.87	4.56	3.89	3.48	3.19	2.85	2.42	2.16	
		040	41.6	26.1	24.4	20.8	18.6	17.1	15.3	13.0	11.6	9.8
		050	50.1	32.6	30.5	26.0	23.3	21.3	19.0	16.2	14.4	12.0
		063	85.1	54.7	51.1	43.7	39.0	35.7	31.9	27.0	23.9	19.6
080		242	163	152	130	116	106	95	81	71	59	
110		591	332	310	265	236	216	193	163	143	114	
140		1160	697	652	556	496	454	403	338	293	224	
180		3030	1670	1560	1330	1190	1080	960	790	670		
250	10400	3770	3530	3000	2670	2430	2130	1700				
300	025	2.89	1.97	1.86	1.59	1.42	1.30	1.16	0.99	0.88		
	032	7.41	5.09	4.81	4.11	3.67	3.36	3.00	2.56	2.28		
	040	41.6	27.2	25.7	22.0	19.6	18.0	16.1	13.7	12.2	10.4	
	050	67.0	45.2	42.7	36.4	32.6	29.8	26.7	22.7	20.2	17.0	
	063	119	65.0	61.4	52.4	46.9	42.9	38.3	32.5	28.9	24.0	
	080	262	207	204	174	156	143	127	108	96	80	
	110	738	451	426	364	325	298	265	225	199	163	
	140	1640	907	857	731	653	597	532	448	393	312	
	180	3030	1740	1650	1400	1250	1140	1020	850	730		
250	10400	3930	3710	3160	2810	2560	2260	1830	1510			
330	025	2.89	2.04	1.93	1.66	1.48	1.36	1.21	1.04	0.92		
	032	7.41	5.27	4.99	4.29	3.83	3.51	3.14	2.68	2.38		
	040	41.6	28.2	26.7	22.9	20.5	18.8	16.8	14.3	12.8	10.8	
	050	67.0	46.7	44.2	38.0	33.9	31.1	27.8	23.7	21.1	17.8	
	063	129	106	106	97	87	80	71	61	54	45	
	080	262	214	212	182	162	149	133	113	101	85	
	110	738	467	442	379	339	310	277	235	208	172	
	140	1640	939	889	763	682	624	556	470	414	334	
	180	3030	1810	1710	1470	1310	1200	1060	890	770	590	
250	10400	4070	3850	3300	2940	2680	2370	1940	1630			

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	4	120	032	1.39	0.78	0.69	0.59	0.53	0.48	0.42	0.34			
				025	1.09	0.72	0.64	0.55	0.49	0.45	0.40	0.33	0.29		
				032	1.39	0.92	0.82	0.70	0.62	0.57	0.51	0.42	0.36		
				025	1.49	0.83	0.75	0.64	0.57	0.52	0.46	0.39	0.34		
				032	2.70	1.52	1.37	1.17	1.04	0.95	0.85	0.71	0.61		
				040	10.2	6.66	5.99	5.11	4.57	4.18	3.72	3.14	2.75	2.20	
				050	12.8	8.90	8.45	8.14	7.91	7.74	7.50	6.30	5.45	4.13	
				063	63.6	35.4	31.8	27.1	24.2	22.1	19.5	16.2	13.8	9.9	
				080	108	59.7	53.6	45.7	40.7	37.2	32.9	27.0	22.7	15.4	
				110	331	193	173	147	131	119	105	85	70	43	
标准型	滑台型	4	150	140	760	362	325	276	245	222	193	150	113		
				180	1490	769	689	583	514	462	393	280			
				250	4150	2000	1780	1500	1310	1160	950				
			180	025	1.49	0.92	0.84	0.72	0.64	0.59	0.52	0.44	0.39		
				032	2.70	1.68	1.54	1.31	1.17	1.07	0.95	0.81	0.71		
				040	10.9	7.79	7.53	7.25	7.07	6.92	6.73	5.75	5.10	4.24	
				050	19.9	14.4	13.9	13.4	13.1	12.8	12.4	11.9	11.0	8.9	
				063	63.6	38.9	35.6	30.4	27.1	24.8	22.0	18.5	16.0	12.4	
				080	152	75.0	68.6	58.5	52.2	47.7	42.4	35.4	30.6	23.2	
				110	359	258	246	210	187	171	152	127	109	80	
				140	950	522	477	406	361	329	290	237	196		
				180	2100	1060	960	820	730	660	580	450	350		
				250	4150	2200	2000	1690	1490	1340	1130	800			
基本型	广角型	4	210	025	2.13	1.41	1.31	1.12	1.00	0.91	0.82	0.69	0.62		
				032	4.77	3.18	2.95	2.52	2.25	2.06	1.84	1.56	1.39		
				040	17.9	13.9	13.6	13.1	12.8	12.3	11.0	9.4	8.3	7.0	
				050	19.9	15.4	15.1	14.6	14.2	13.9	13.5	12.9	12.0	9.9	
				063	63.6	41.7	38.7	33.0	29.4	27.0	24.0	20.3	17.8	14.2	
				080	164	126	124	113	101	92	82	70	62	50	
				110	359	277	268	228	204	186	166	139	121	94	
				140	950	560	519	442	394	360	319	264	224	159	
				180	2100	1130	1050	890	790	720	640	510	420		
				250	4150	2350	2170	1840	1630	1470	1270	960			
并行凸轮单元	拾放单元	4	240	025	2.13	1.49	1.40	1.19	1.07	0.98	0.87	0.74	0.66		
				032	4.77	3.35	3.15	2.69	2.40	2.20	1.96	1.67	1.48		
				040	17.9	14.6	14.5	14.0	13.6	13.1	11.7	10.0	8.9	7.5	
				050	19.9	16.2	16.1	15.5	15.1	14.8	14.4	13.8	12.8	10.7	
				063	63.6	43.9	41.1	35.1	31.4	28.7	25.6	21.7	19.1	15.6	
				080	164	133	132	120	108	99	88	75	66	55	
				110	359	291	285	243	217	199	177	149	131	105	
				140	950	589	553	471	420	384	341	285	246	185	
				180	2100	1190	1120	950	850	770	680	560	470	310	
				250	5840	3450	3230	2750	2440	2220	1950	1560	1240		
选择项	回旋式直进式	4	270	025	2.13	1.55	1.47	1.25	1.12	1.03	0.92	0.78	0.70		
				032	4.77	3.49	3.30	2.82	2.52	2.31	2.06	1.76	1.56		
				040	17.9	15.1	15.1	14.6	14.2	13.8	12.3	10.5	9.3	7.9	
				050	19.9	16.8	16.8	16.2	15.8	15.5	15.1	14.5	13.5	11.3	
				063	63.6	45.5	43.1	36.8	32.9	30.2	26.9	22.8	20.2	16.7	
				080	164	138	138	126	113	103	92	78	70	58	
				110	591	367	348	297	265	243	217	183	162	132	
				140	1160	775	733	626	559	512	456	384	335	265	
				180	2860	1530	1450	1240	1100	1010	900	740	640	470	
				250	5840	3580	3390	2890	2570	2340	2060	1680	1380		

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
4	300	025	2.13	1.60	1.51	1.31	1.17	1.07	0.96	0.81	0.73	
		032	4.77	3.59	3.40	2.94	2.63	2.41	2.15	1.83	1.63	
		040	30.6	21.3	20.2	17.4	15.6	14.3	12.8	10.9	9.7	8.2
		050	50.1	37.1	35.1	30.3	27.1	24.8	22.2	18.9	16.8	14.2
		063	85.1	62.3	59.0	50.9	45.5	41.7	37.2	31.7	28.1	23.5
		080	164	142	142	131	117	108	96	82	73	61
		110	591	378	358	309	276	253	225	191	169	139
		140	1160	798	755	652	582	533	475	401	352	283
		180	2860	1580	1490	1290	1150	1050	930	780	680	510
		250	5840	3680	3480	3000	2670	2440	2160	1770	1490	
	330	025	2.13	1.64	1.55	1.35	1.21	1.11	0.99	0.84	0.75	
		032	4.77	3.68	3.48	3.03	2.71	2.48	2.22	1.89	1.69	
		040	30.6	21.8	20.7	18.0	16.1	14.7	13.2	11.2	10.0	8.5
		050	50.1	37.9	35.9	31.2	27.9	25.6	22.8	19.5	17.4	14.7
		063	85.1	63.8	60.4	52.5	47.0	43.0	38.4	32.7	29.1	24.4
		080	164	145	145	135	121	111	99	84	75	63
		110	591	386	366	318	284	261	233	197	175	145
		140	1160	817	773	673	601	550	490	415	366	298
		180	2860	1620	1530	1330	1190	1090	970	810	710	550
		250	5840	3760	3560	3100	2760	2520	2230	1850	1570	1120
5	120	040	7.19	4.92	4.38	3.74	3.33	3.05	2.71	2.27	1.96	1.49
		050	13.1	8.32	7.40	6.30	5.61	5.12	4.52	3.70	3.09	2.01
		063	16.4	11.2	10.5	10.1	9.8	9.5	9.1	7.3	5.8	2.9
		080	80.0	45.0	40.0	34.0	30.3	27.5	24.2	19.4	15.6	8.3
		110	200	94.1	83.6	71.0	62.8	56.8	49.1	37.3	26.7	
		140	420	245	217	184	162	146	124	89	55	
		180	976	465	411	345	299	263	211	112		
		250	2870	1330	1170	970	830	710	530			
	150	032	1.89	1.20	1.09	0.93	0.83	0.76	0.67	0.56	0.49	
		040	7.19	5.45	4.95	4.23	3.77	3.45	3.08	2.60	2.28	1.83
		050	12.8	9.87	9.46	9.11	8.87	8.68	8.42	7.12	6.21	4.88
		063	25.3	18.5	17.8	17.1	16.6	16.2	15.7	14.8	13.3	9.9
		080	108	67.1	60.9	51.9	46.3	42.3	37.5	31.2	26.7	19.4
		110	225	165	158	145	129	117	104	85	71	47
		140	462	335	317	270	240	218	191	151	118	54
		180	976	524	474	400	352	316	267	184		
		250	2870	1490	1350	1130	990	870	710	420		
	180	032	2.70	1.86	1.71	1.46	1.31	1.20	1.07	0.90	0.79	
		040	10.2	7.93	7.32	6.25	5.58	5.11	4.56	3.87	3.43	2.85
		050	12.8	10.5	10.3	9.9	9.6	9.4	9.2	7.8	6.9	5.6
		063	25.3	20.0	19.5	18.8	18.3	17.9	17.3	16.5	15.1	11.8
		080	108	72.4	66.8	57.0	50.9	46.6	41.4	34.8	30.3	23.5
		110	225	178	174	159	142	129	115	96	82	61
		140	462	362	349	297	265	241	213	174	144	90
		180	1220	739	681	579	513	465	405	315	237	
		250	3910	1990	1830	1550	1370	1230	1050	760	480	
	210	032	2.70	1.96	1.84	1.57	1.40	1.28	1.14	0.97	0.86	
		040	14.8	8.30	7.77	6.63	5.93	5.43	4.85	4.12	3.66	3.07
		050	12.8	11.0	10.9	10.5	10.2	10.0	9.7	8.3	7.3	6.1
		063	63.6	45.2	42.3	36.1	32.2	29.5	26.3	22.3	19.6	15.9
		080	152	87.1	81.5	69.6	62.1	56.9	50.7	42.8	37.6	30.3
		110	331	246	230	196	175	160	143	120	104	82
		140	462	382	374	318	284	259	230	190	161	114
		180	1490	987	923	786	699	637	561	455	373	223
		250	4150	2540	2370	2020	1790	1620	1410	1100	830	

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行动轮单元

拾放单元

回旋式直进式

选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)															
						输入轴旋转速度(rpm)															
						30	60	90	120	150	200	300	400	600							
小型	标准型	5	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	选择项	60	90	025	1.49	1.12	1.06	0.90	0.81	0.74	0.66	0.56	0.50	
											032	2.70	2.04	1.93	1.65	1.47	1.35	1.20	1.02	0.91	
											040	10.9	9.39	9.39	9.06	8.83	8.65	8.43	7.21	6.43	5.43
											050	37.9	26.6	25.1	21.5	19.2	17.6	15.7	13.4	11.9	9.9
											063	63.6	46.9	44.4	37.9	33.9	31.0	27.7	23.5	20.8	17.1
											080	152	90.4	85.6	73.1	65.3	59.8	53.3	45.2	39.9	32.7
											110	331	255	241	206	184	168	150	127	111	89
											140	760	483	457	391	348	319	283	237	205	155
											180	1490	1030	970	830	740	670	590	490	410	280
											250	4150	2640	2490	2120	1890	1720	1500	1200	960	
标准型	滑台型	5	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	选择项	60	90	025	1.49	1.15	1.09	0.94	0.84	0.77	0.69	0.59	0.52		
										032	3.66	2.84	2.69	2.32	2.08	1.90	1.70	1.45	1.29		
										040	10.9	9.65	9.65	9.41	9.17	8.99	8.75	7.50	6.69	5.67	
										050	37.9	27.3	25.8	22.3	19.9	18.3	16.3	13.9	12.4	10.4	
										063	63.6	48.2	45.6	39.4	35.2	32.2	28.8	24.4	21.7	18.0	
										080	152	92.9	88.0	76.0	67.9	62.2	55.5	47.1	41.7	34.5	
										110	359	319	315	272	243	223	199	168	149	122	
										140	760	497	471	406	362	332	295	248	216	169	
										180	1490	1050	1000	860	770	700	620	520	440	320	
										250	4150	2710	2560	2200	1960	1790	1580	1280	1050	640	
基本型	并行凸轮单元	5	拾放单元	选择项	60	90	025	1.49	1.18	1.11	0.97	0.87	0.80	0.71	0.61	0.54					
							032	3.66	2.90	2.75	2.40	2.14	1.96	1.75	1.49	1.33					
							040	10.9	9.85	9.85	9.70	9.45	9.26	9.02	7.73	6.90	5.85				
							050	37.9	27.8	26.3	23.0	20.5	18.8	16.8	14.3	12.8	10.8				
							063	63.6	49.2	46.5	40.6	36.2	33.2	29.6	25.2	22.4	18.7				
							080	152	94.9	89.8	78.3	69.9	64.1	57.2	48.6	43.1	35.9				
							110	359	326	322	281	251	230	205	174	154	128				
							140	760	508	481	419	374	342	305	257	225	180				
							180	1490	1080	1020	890	790	720	640	540	460	350				
							250	4150	2760	2610	2270	2020	1850	1630	1340	1120	750				
选择项	并行凸轮单元	6	拾放单元	选择项	60	90	025	1.49	1.20	1.13	1.00	0.89	0.82	0.73	0.62	0.55					
							032	3.66	2.95	2.79	2.46	2.20	2.01	1.80	1.53	1.37					
							040	10.9	10.0	10.0	9.9	9.7	9.5	9.2	7.9	7.1	6.0				
							050	37.9	28.3	26.7	23.5	21.0	19.3	17.2	14.7	13.1	11.1				
							063	63.6	49.9	47.3	41.6	37.1	34.0	30.4	25.9	23.0	19.3				
							080	152	96.4	91.2	80.2	71.7	65.7	58.6	49.9	44.3	37.1				
							110	359	331	327	287	257	235	210	179	158	132				
							140	760	516	488	429	383	351	313	264	233	188				
							180	1490	1090	1040	910	810	740	660	550	480	370				
							250	4150	2800	2650	2330	2080	1900	1680	1390	1180	840				
选择项	并行凸轮单元	6	拾放单元	选择项	60	90	025	1.09	0.60	0.53	0.45	0.40	0.37	0.32	0.26	0.21					
							032	2.69	1.49	1.32	1.13	1.00	0.91	0.80	0.66						
							025	1.09	0.75	0.67	0.57	0.51	0.46	0.41	0.35	0.30					
							032	2.69	1.86	1.65	1.41	1.26	1.15	1.02	0.86	0.75					
							040	10.9	6.53	6.13	5.91	5.75	5.62	5.45	4.61	4.01	3.13				
							050	19.9	12.1	11.4	10.9	10.6	10.4	10.0	9.4	8.4	6.1				
							063	85.1	43.4	38.6	32.9	29.3	26.7	23.5	19.2	16.0	10.2				
							080	164	98.7	92.6	84.6	75.4	68.8	60.8	50.0	41.9	28.0				
							110	591	264	234	199	177	161	141	111	87					
							140	950	436	386	327	289	261	223	163	107					
选择项	并行凸轮单元	6	拾放单元	选择项	90	120	150	200	300	400	180	2860	1090	970	810	710	640	530	350		
											250	5840	2570	2270	1890	1630	1420	1100			

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺 寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
6	120	025	2.89	1.78	1.60	1.36	1.22	1.11	0.99	0.84	0.74	
		032	7.41	4.61	4.14	3.53	3.16	2.89	2.58	2.18	1.92	
		040	41.6	24.7	22.2	18.9	16.9	15.5	13.8	11.8	10.4	8.7
		050	67.0	41.1	36.9	31.5	28.1	25.8	23.0	19.4	17.1	13.9
		063	119	59.1	53.0	45.2	40.4	36.9	32.8	27.5	23.9	18.3
		080	262	188	176	150	134	123	109	92	80	63
		110	738	410	368	314	280	255	226	188	160	115
		140	1640	822	737	628	559	509	449	366	301	
		180	4270	2210	1980	1680	1500	1360	1190	930	730	
		250	10400	3580	3200	2700	2380	2130	1800	1240		
	150	025	3.76	2.56	2.35	2.00	1.79	1.64	1.46	1.25	1.11	
		032	7.41	5.09	4.66	3.98	3.56	3.26	2.91	2.47	2.19	
		040	41.6	27.2	24.9	21.3	19.0	17.4	15.6	13.3	11.8	9.9
		050	67.0	45.2	41.4	35.3	31.5	28.9	25.8	21.9	19.4	16.1
		063	129	102	99	90	81	74	66	56	49	41
		080	262	207	198	169	151	138	123	104	92	75
		110	738	451	413	352	315	288	256	215	187	146
		140	1640	907	830	708	631	577	511	425	364	265
		180	4270	2440	2230	1900	1690	1540	1360	1110	920	
		250	10400	3930	3590	3050	2700	2450	2120	1620	1180	
	180	025	3.76	2.73	2.55	2.17	1.94	1.78	1.59	1.35	1.21	
		032	7.41	5.42	5.05	4.31	3.85	3.53	3.15	2.68	2.39	
		040	41.6	28.9	26.9	23.0	20.6	18.8	16.8	14.3	12.8	10.8
		050	67.0	47.9	44.6	38.1	34.0	31.2	27.9	23.7	21.1	17.7
		063	129	109	107	98	87	80	71	61	54	45
		080	431	268	249	213	190	174	155	132	117	97
		110	903	606	564	482	430	394	351	297	262	212
		140	2230	1190	1110	950	850	770	690	580	500	390
		180	4270	2590	2410	2060	1830	1680	1490	1230	1050	760
		250	10400	4180	3880	3300	2930	2670	2340	1870	1480	
	210	025	3.76	2.86	2.70	2.30	2.06	1.88	1.68	1.44	1.28	
		032	7.41	5.66	5.34	4.56	4.08	3.74	3.34	2.84	2.53	
		040	41.6	30.1	28.5	24.3	21.7	19.9	17.8	15.2	13.5	11.5
		050	67.0	49.9	47.1	40.2	35.9	32.9	29.4	25.1	22.3	18.8
		063	129	113	113	103	92	84	75	64	57	48
		080	431	279	263	225	201	184	164	140	124	104
		110	903	631	596	508	454	416	371	315	279	230
		140	2230	1240	1170	1000	890	820	730	620	540	440
		180	4270	2700	2550	2180	1940	1780	1580	1320	1150	880
		250	10400	4340	4100	3490	3110	2830	2500	2040	1680	
	240	025	3.76	2.94	2.79	2.40	2.15	1.97	1.76	1.50	1.34	
		032	7.41	5.83	5.52	4.75	4.25	3.89	3.48	2.97	2.64	
		040	41.6	31.0	29.4	25.3	22.6	20.7	18.5	15.8	14.1	12.0
		050	67.0	51.3	48.5	41.8	37.4	34.3	30.6	26.1	23.3	19.7
		063	129	116	116	107	96	88	79	67	60	50
		080	431	287	271	234	209	192	171	146	130	109
		110	903	649	614	529	473	433	387	329	292	243
		140	2230	1280	1210	1040	930	850	760	650	570	470
		180	4270	2780	2630	2270	2020	1850	1650	1390	1210	960
		250	10400	4470	4230	3630	3240	2960	2620	2160	1830	1270

产品规格

小型

标准型

滑台型

滚柱凸轮单元

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	6	270	025	3.76	3.01	2.85	2.48	2.22	2.03	1.82	1.55	1.38		
				032	7.41	5.95	5.64	4.91	4.39	4.02	3.59	3.06	2.73		
				040	41.6	31.7	30.0	26.1	23.3	21.4	19.1	16.3	14.6	12.4	
				050	67.0	52.3	49.5	43.1	38.5	35.3	31.6	26.9	24.0	20.4	
				063	129	119	119	111	99	91	81	69	62	52	
				080	431	293	277	241	216	198	177	150	134	113	
				110	1270	825	781	680	608	557	497	423	376	316	
				140	2230	1310	1240	1080	960	880	790	670	590	490	
				180	4270	2840	2690	2340	2090	1910	1710	1440	1270	1020	
				250	10400	4560	4310	3750	3340	3060	2710	2260	1930	1420	
滑台型	标准型	6	300	025	3.76	3.06	2.90	2.55	2.28	2.09	1.86	1.59	1.42		
				032	7.41	6.05	5.73	5.04	4.50	4.12	3.69	3.14	2.81		
				040	41.6	32.1	30.4	26.8	23.9	21.9	19.6	16.7	14.9	12.7	
				050	67.0	53.1	50.2	44.2	39.5	36.2	32.3	27.6	24.6	20.9	
				063	129	120	120	113	101	93	83	71	63	54	
				080	431	297	281	247	221	203	181	154	138	116	
				110	1270	838	793	697	623	571	510	434	386	325	
				140	2230	1330	1260	1110	990	900	810	690	610	510	
				180	4270	2890	2730	2400	2140	1960	1750	1480	1310	1070	
				250	10400	4620	4380	3840	3430	3140	2790	2330	2020	1530	
广角型	基本型	6	330	025	3.76	3.10	2.93	2.60	2.32	2.13	1.90	1.62	1.45		
				032	7.41	6.12	5.80	5.13	4.59	4.21	3.76	3.21	2.87		
				040	41.6	32.5	30.8	27.3	24.4	22.4	20.0	17.1	15.2	13.0	
				050	67.0	53.7	50.8	45.0	40.3	36.9	33.0	28.1	25.1	21.4	
				063	129	122	122	116	103	95	85	72	65	55	
				080	431	301	285	252	226	207	185	157	140	119	
				110	1270	847	802	710	636	583	520	443	395	333	
				140	2230	1340	1270	1130	1010	920	820	700	620	520	
				180	4270	2920	2760	2450	2190	2000	1790	1520	1340	1100	
				250	10400	4680	4420	3910	3500	3200	2850	2390	2080	1620	
并行凸轮单元	拾放单元	8	45	032	1.39	0.76	0.67	0.57	0.50	0.46	0.39	0.30			
			60	032	1.39	0.89	0.79	0.68	0.60	0.55	0.48	0.39	0.32		
			90	025	2.13	1.31	1.16	0.99	0.89	0.81	0.72	0.61	0.53		
				032	4.77	2.95	2.63	2.24	2.00	1.83	1.63	1.37	1.19		
				040	10.9	7.77	7.29	7.03	6.84	6.70	6.51	5.52	4.86	3.92	
				050	50.1	30.8	27.4	23.4	20.8	19.1	17.0	14.2	12.4	9.6	
				063	85.1	51.6	45.9	39.1	34.9	31.8	28.2	23.4	20.0	14.4	
				080	164	117	110	101	90	82	73	61	52	38	
				110	359	257	239	203	181	165	145	117	96	57	
				140	950	520	461	392	347	315	273	211	157		
			120	180	2100	1050	930	790	690	620	530	370	220		
				250	4150	2180	1930	1610	1400	1220	970	480			
选择项	直进式	8	120	025	2.13	1.49	1.35	1.16	1.03	0.95	0.84	0.71	0.63		
				032	4.77	3.35	3.05	2.60	2.33	2.13	1.90	1.61	1.42		
				040	30.6	20.0	18.2	15.5	13.9	12.7	11.3	9.6	8.6	7.2	
				050	50.1	34.7	31.6	27.0	24.1	22.0	19.7	16.7	14.7	12.0	
				063	85.1	58.3	53.0	45.2	40.4	37.0	32.9	27.7	24.2	19.2	
				080	242	174	158	135	120	110	98	83	73	58	
				110	591	354	322	274	245	224	198	165	142	105	
				140	1160	745	677	577	514	469	414	340	285	189	
				180	2100	1190	1080	920	820	740	650	510	390		
				250	4150	2470	2230	1890	1660	1490	1270	890	520		

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
8	150	025	2.13	1.60	1.48	1.27	1.13	1.04	0.93	0.79	0.70	
		032	4.77	3.59	3.34	2.85	2.54	2.33	2.08	1.77	1.57	
		040	30.6	21.3	19.8	16.9	15.1	13.8	12.4	10.5	9.4	7.9
		050	50.1	37.1	34.4	29.4	26.2	24.0	21.4	18.2	16.2	13.5
		063	85.1	62.3	57.8	49.4	44.1	40.4	36.0	30.5	26.9	22.0
		080	242	186	172	147	131	120	107	91	80	66
		110	591	378	351	299	267	244	217	183	160	126
		140	1160	798	740	631	563	514	457	381	328	246
		180	2860	1580	1460	1250	1110	1010	890	730	610	390
		250	5840	3680	3410	2900	2570	2340	2040	1600	1240	
	180	025	2.13	1.67	1.57	1.34	1.20	1.10	0.98	0.84	0.74	
		032	4.77	3.75	3.54	3.02	2.70	2.47	2.21	1.88	1.67	
		040	30.6	22.2	21.0	17.9	16.0	14.7	13.1	11.2	10.0	8.4
		050	50.1	38.5	36.4	31.0	27.7	25.4	22.7	19.3	17.2	14.4
		063	85.1	64.9	61.2	52.2	46.7	42.8	38.2	32.4	28.7	23.9
		080	242	194	183	156	139	128	114	97	86	71
		110	738	513	484	413	369	338	301	255	225	184
		140	1640	1040	980	830	740	680	610	510	450	350
		180	2860	1640	1550	1320	1180	1080	950	790	680	490
		250	5840	3830	3610	3070	2730	2490	2190	1780	1450	860
	210	025	2.13	1.72	1.63	1.40	1.25	1.15	1.03	0.87	0.78	
		032	4.77	3.85	3.65	3.14	2.81	2.58	2.30	1.96	1.75	
		040	30.6	22.8	21.6	18.6	16.6	15.3	13.6	11.6	10.4	8.8
		050	50.1	39.5	37.4	32.3	28.8	26.4	23.6	20.1	17.9	15.1
		063	85.1	66.6	63.0	54.4	48.6	44.5	39.7	33.8	30.0	25.1
		080	242	199	188	162	145	133	119	101	90	75
		110	738	527	498	430	384	352	314	266	236	196
		140	1640	1060	1010	870	780	710	630	540	470	380
		180	2860	1690	1600	1380	1230	1120	1000	840	730	560
		250	5840	3930	3720	3200	2850	2600	2300	1890	1590	1080
	240	025	2.13	1.75	1.66	1.45	1.29	1.18	1.06	0.90	0.80	
		032	4.77	3.92	3.71	3.24	2.90	2.66	2.37	2.02	1.80	
		040	30.6	23.2	22.0	19.2	17.2	15.7	14.0	12.0	10.7	9.1
		050	50.1	40.2	38.1	33.2	29.7	27.2	24.3	20.7	18.5	15.6
		063	85.1	67.8	64.2	56.0	50.0	45.9	41.0	34.9	31.0	26.1
		080	242	202	191	167	149	137	122	104	93	78
		110	738	536	507	443	396	362	323	275	244	204
		140	1640	1080	1030	900	800	730	650	550	490	400
		180	2860	1720	1630	1420	1270	1160	1030	870	760	600
		250	5840	4000	3780	3300	2940	2680	2380	1980	1690	1230
	270	025	2.13	1.77	1.68	1.48	1.32	1.21	1.08	0.92	0.83	
		032	4.77	3.97	3.76	3.32	2.97	2.72	2.43	2.07	1.85	
		040	30.6	23.5	22.3	19.6	17.6	16.1	14.4	12.3	11.0	9.3
		050	50.1	40.7	38.5	34.0	30.4	27.8	24.9	21.2	18.9	16.0
		063	85.1	68.6	65.0	57.3	51.2	46.9	41.9	35.7	31.8	26.9
		080	262	249	246	217	194	178	159	136	121	102
		110	738	542	513	453	405	371	331	282	251	210
		140	1640	1100	1040	920	820	750	670	570	500	420
		180	2860	1740	1650	1450	1300	1190	1060	890	790	630
		250	5840	4040	3830	3370	3010	2750	2440	2040	1770	1340

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	8	300	025	2.89	2.43	2.30	2.03	1.83	1.68	1.50	1.28	1.14		
				032	4.77	4.01	3.80	3.36	3.02	2.77	2.48	2.11	1.89		
				040	30.6	23.7	22.5	19.9	17.9	16.4	14.6	12.5	11.2	9.5	
				050	50.1	41.1	38.9	34.4	30.9	28.4	25.3	21.6	19.3	16.4	
				063	85.1	69.2	65.5	58.0	52.2	47.8	42.7	36.4	32.5	27.5	
				080	262	252	249	220	198	181	162	138	123	105	
				110	738	547	518	459	412	378	337	287	256	215	
				140	1640	1110	1050	930	830	760	680	580	520	430	
				180	2860	1760	1660	1470	1320	1210	1080	910	810	660	
				250	5840	4080	3860	3420	3070	2810	2500	2100	1820	1420	
滑台型	标准型	8	330	025	2.89	2.44	2.31	2.05	1.86	1.70	1.52	1.30	1.16		
				032	4.77	4.04	3.83	3.39	3.07	2.82	2.52	2.15	1.92		
				040	30.6	23.9	22.6	20.0	18.2	16.6	14.9	12.7	11.3	9.7	
				050	50.1	41.3	39.1	34.6	31.4	28.8	25.7	21.9	19.6	16.7	
				063	85.1	69.7	66.0	58.4	53.0	48.6	43.4	37.0	33.0	28.0	
				080	262	253	250	222	201	184	165	140	125	106	
				110	738	551	522	462	419	384	343	292	260	220	
				140	1640	1120	1060	940	850	780	690	590	520	440	
				180	2860	1770	1680	1480	1340	1230	1100	930	820	680	
				250	5840	4110	3890	3440	3120	2850	2540	2140	1870	1480	
广角型	基本型	9	90	032	2.70	1.78	1.58	1.35	1.20	1.10	0.98	0.82	0.70		
				040	10.9	8.23	7.74	7.46	7.26	7.11	6.91	5.87	5.18	4.21	
				050	37.9	23.3	20.8	17.7	15.8	14.5	12.9	10.8	9.4	7.3	
				063	63.6	41.1	36.6	31.2	27.8	25.4	22.5	18.6	15.8	11.1	
				080	152	79.2	70.5	60.0	53.5	48.8	43.2	35.5	29.8	20.1	
				110	331	224	199	169	151	137	121	97	79	46	
				140	760	422	375	319	282	256	222	170	125		
				180	1490	895	794	672	591	530	449	313	180		
				250	4150	2310	2040	1720	1490	1320	1070	600			
并行凸轮单元	基本型	9	120	025	1.49	1.08	0.99	0.85	0.75	0.69	0.62	0.52	0.46		
				032	2.70	1.98	1.81	1.54	1.38	1.26	1.12	0.95	0.83		
				040	10.9	9.12	8.81	8.49	8.27	8.10	7.88	6.73	5.98	4.99	
				050	37.9	25.8	23.6	20.1	18.0	16.5	14.7	12.4	11.0	8.9	
				063	63.6	45.5	41.6	35.5	31.7	29.0	25.8	21.7	18.9	14.8	
				080	152	87.8	80.3	68.5	61.1	55.9	49.7	41.7	36.2	27.9	
				110	359	302	288	246	219	200	178	149	128	96	
				140	760	469	429	365	325	296	261	212	174	106	
				180	2100	1240	1130	960	860	780	680	540	420	200	
				250	4150	2560	2330	1980	1740	1570	1340	970	610		
拾放单元	选择项	9	150	025	2.13	1.65	1.54	1.31	1.17	1.07	0.96	0.81	0.72		
				032	3.66	2.84	2.65	2.26	2.02	1.85	1.65	1.40	1.25		
				040	10.9	9.65	9.51	9.17	8.93	8.75	8.52	7.29	6.49	5.46	
				050	37.9	27.3	25.4	21.7	19.4	17.8	15.9	13.5	12.0	9.9	
				063	85.1	64.1	59.7	51.0	45.5	41.7	37.2	31.5	27.9	22.9	
				080	164	146	144	131	117	108	96	81	72	59	
				110	359	319	311	265	237	217	193	163	142	113	
				140	950	649	605	516	460	420	373	311	268	199	
				180	2100	1310	1220	1040	930	850	750	610	510	330	
				250	5840	3780	3520	2990	2660	2420	2120	1680	1320	620	

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分度数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
9	180	025	2.13	1.71	1.62	1.38	1.23	1.13	1.01	0.86	0.77	
		032	4.77	3.83	3.63	3.10	2.77	2.54	2.27	1.93	1.72	
		040	10.9	9.98	9.98	9.64	9.39	9.20	8.96	7.67	6.84	5.79
		050	51.5	39.3	37.2	31.8	28.4	26.1	23.3	19.8	17.6	14.9
		063	85.1	66.2	62.7	53.6	47.9	43.9	39.2	33.3	29.5	24.6
		080	164	151	151	138	124	113	101	86	76	64
		110	359	330	326	279	249	228	203	172	152	124
		140	950	671	635	543	485	443	395	332	289	226
		180	2860	1680	1590	1360	1210	1110	980	820	700	520
		250	5840	3910	3690	3150	2810	2560	2250	1840	1520	940
	210	025	2.13	1.75	1.65	1.43	1.28	1.17	1.05	0.89	0.80	
		032	4.77	3.92	3.71	3.21	2.87	2.63	2.35	2.00	1.79	
		040	30.6	23.2	21.9	19.0	17.0	15.6	13.9	11.9	10.6	9.0
		050	51.5	40.1	38.0	32.9	29.4	27.0	24.1	20.5	18.3	15.5
		063	85.1	67.6	64.0	55.5	49.6	45.5	40.6	34.5	30.7	25.8
		080	164	154	154	143	128	117	105	89	79	67
		110	359	337	333	289	258	236	211	179	158	130
		140	1160	868	822	712	636	582	519	439	386	313
		180	2860	1720	1620	1410	1260	1150	1020	860	750	580
		250	5840	3990	3770	3270	2910	2660	2350	1940	1640	1140
	240	025	2.13	1.77	1.68	1.47	1.32	1.21	1.08	0.92	0.82	
		032	4.77	3.97	3.76	3.30	2.95	2.70	2.42	2.06	1.84	
		040	30.6	23.5	22.3	19.5	17.5	16.0	14.3	12.2	10.9	9.3
		050	51.5	40.7	38.5	33.8	30.2	27.7	24.7	21.1	18.8	16.0
		063	85.1	68.6	65.0	57.0	50.9	46.7	41.7	35.5	31.6	26.6
080		164	156	156	147	131	120	108	92	82	69	
110		359	341	338	296	265	242	216	184	163	136	
140		1160	881	834	731	653	598	534	453	400	329	
180		2860	1740	1650	1450	1290	1180	1050	890	780	620	
250		5840	4040	3830	3350	2990	2730	2430	2020	1740	1280	
270	025	2.13	1.79	1.70	1.50	1.35	1.23	1.10	0.94	0.84		
	032	4.77	4.02	3.80	3.37	3.01	2.76	2.47	2.11	1.88		
	040	30.6	23.7	22.5	19.9	17.8	16.3	14.6	12.5	11.1	9.5	
	050	51.5	41.1	38.9	34.4	30.8	28.3	25.3	21.5	19.2	16.3	
	063	85.1	69.3	65.6	58.1	52.0	47.7	42.6	36.3	32.3	27.3	
	080	164	158	158	150	134	123	110	94	83	71	
	110	359	345	341	302	270	248	221	188	167	140	
	140	1160	890	843	746	667	611	546	463	411	341	
	180	2860	1760	1670	1470	1320	1210	1080	910	800	650	
	250	5840	4080	3860	3420	3060	2790	2480	2080	1800	1380	
300	025	2.13	1.81	1.71	1.51	1.37	1.25	1.12	0.96	0.85		
	032	4.77	4.05	3.83	3.39	3.07	2.81	2.51	2.14	1.91		
	040	30.6	23.9	22.7	20.1	18.1	16.6	14.8	12.7	11.3	9.6	
	050	51.5	41.4	39.2	34.7	31.4	28.7	25.7	21.9	19.6	16.6	
	063	85.1	69.8	66.1	58.5	52.9	48.5	43.3	36.9	32.9	27.9	
	080	164	159	159	151	136	125	112	95	85	72	
	110	591	423	400	354	320	293	262	223	199	167	
	140	1160	897	849	752	679	622	555	472	419	350	
	180	2860	1770	1680	1490	1340	1230	1100	930	820	670	
	250	5840	4110	3890	3440	3110	2840	2530	2130	1860	1460	

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	9	330	025	2.13	1.82	1.72	1.52	1.39	1.27	1.14	0.97	0.87		
				032	4.77	4.07	3.85	3.41	3.11	2.85	2.55	2.17	1.94		
				040	30.6	24.1	22.8	20.2	18.4	16.9	15.1	12.9	11.5	9.8	
				050	51.5	41.6	39.4	34.9	31.8	29.1	26.0	22.2	19.8	16.9	
				063	85.1	70.2	66.4	58.8	53.6	49.2	43.9	37.4	33.4	28.3	
				080	164	160	160	152	138	127	113	97	86	73	
				110	591	425	402	356	325	298	266	226	202	170	
				140	1160	902	854	756	689	631	564	479	426	357	
				180	2860	1780	1690	1490	1360	1250	1110	940	840	690	
				250	5840	4130	3910	3460	3150	2890	2570	2170	1900	1520	
滑台型	标准型	9	90	032	2.70	1.86	1.66	1.42	1.26	1.16	1.03	0.86	0.75		
				040	10.2	7.93	7.09	6.05	5.40	4.95	4.41	3.72	3.26	2.62	
				050	12.8	10.5	10.0	9.6	9.3	9.1	8.8	7.4	6.4	4.9	
				063	25.3	20.0	18.9	18.2	17.6	17.2	16.6	15.5	13.8	9.8	
				080	108	72.4	64.8	55.2	49.2	44.9	39.7	32.7	27.6	18.9	
				110	225	178	168	154	137	124	110	89	73	43	
				140	462	362	338	287	254	230	200	155	115		
				180	1220	739	658	556	489	438	369	253	138		
				250	3910	1990	1770	1480	1290	1140	920	510			
广角型	基本型	10	120	025	1.49	1.12	1.03	0.88	0.78	0.72	0.64	0.54	0.48		
				032	2.70	2.04	1.87	1.60	1.43	1.31	1.16	0.98	0.87		
				040	10.9	9.39	9.11	8.78	8.55	8.38	8.16	6.97	6.19	5.18	
				050	37.9	26.6	24.4	20.8	18.6	17.0	15.2	12.9	11.4	9.3	
				063	63.6	46.9	43.0	36.7	32.8	30.0	26.7	22.5	19.7	15.6	
				080	152	90.4	83.0	70.8	63.2	57.8	51.4	43.2	37.6	29.4	
				110	331	255	234	200	178	163	144	120	104	77	
				140	760	483	444	378	336	307	271	221	184	117	
				180	1490	1020	940	800	710	640	560	440	350	150	
				250	4150	2630	2410	2040	1810	1630	1400	1030	690		
并行凸轮单元	基本型	10	150	025	1.49	1.18	1.10	0.94	0.84	0.77	0.69	0.58	0.52		
				032	2.70	2.14	2.01	1.71	1.53	1.40	1.25	1.06	0.94		
				040	10.9	9.85	9.75	9.40	9.16	8.97	8.74	7.48	6.66	5.62	
				050	37.9	27.8	26.1	22.3	19.9	18.2	16.3	13.8	12.3	10.2	
				063	63.6	49.1	46.1	39.3	35.1	32.1	28.7	24.3	21.4	17.5	
				080	152	94.8	88.9	75.8	67.7	62.0	55.3	46.7	41.2	33.4	
				110	359	326	319	272	243	222	198	167	147	117	
				140	760	508	476	405	362	330	293	244	209	153	
				180	1490	1080	1010	860	760	700	610	500	410	260	
				250	4150	2760	2580	2190	1950	1770	1540	1210	940	380	
拾放单元	选择项	10	180	025	1.49	1.21	1.15	0.99	0.88	0.81	0.72	0.61	0.55		
				032	3.66	2.99	2.83	2.43	2.17	1.99	1.78	1.51	1.35		
				040	10.9	10.1	10.1	9.8	9.6	9.4	9.1	7.8	7.0	5.9	
				050	37.9	28.6	27.1	23.3	20.8	19.0	17.0	14.5	12.9	10.8	
				063	85.1	67.2	63.6	54.7	48.8	44.8	40.0	34.0	30.2	25.2	
				080	152	97.6	92.3	79.3	70.9	64.9	57.9	49.1	43.5	35.9	
				110	359	335	331	284	254	232	207	176	155	127	
				140	950	682	645	554	495	453	403	339	296	234	
				180	2100	1380	1310	1120	1000	910	810	670	580	430	
				250	4150	2840	2680	2300	2040	1860	1640	1330	1080	630	

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
10	210	025	2.13	1.77	1.67	1.46	1.30	1.19	1.07	0.91	0.81	
		032	3.66	3.05	2.88	2.51	2.24	2.06	1.84	1.57	1.39	
		040	10.9	10.3	10.3	10.1	9.9	9.7	9.4	8.1	7.2	6.1
		050	37.9	29.1	27.5	24.0	21.4	19.6	17.5	15.0	13.3	11.2
		063	85.1	68.4	64.8	56.4	50.4	46.2	41.3	35.1	31.2	26.3
		080	164	156	156	146	130	119	106	91	81	68
		110	359	341	337	293	262	240	214	182	161	134
		140	950	694	657	572	511	468	417	353	310	251
		180	2100	1410	1330	1160	1030	950	840	700	610	470
		250	5840	4030	3820	3320	2960	2700	2390	1980	1690	1200
	240	025	2.13	1.79	1.70	1.49	1.34	1.22	1.09	0.93	0.83	
		032	3.66	3.08	2.92	2.57	2.30	2.11	1.88	1.61	1.43	
		040	10.9	10.4	10.4	10.4	10.1	9.9	9.7	8.3	7.4	6.3
		050	37.9	29.4	27.9	24.6	21.9	20.1	18.0	15.3	13.7	11.6
		063	85.1	69.2	65.5	57.8	51.6	47.3	42.3	36.0	32.1	27.1
		080	164	158	158	149	133	122	109	93	83	70
		110	359	345	341	300	268	246	220	187	166	138
		140	950	703	665	586	524	480	428	363	320	263
		180	2100	1420	1350	1190	1060	970	860	730	640	500
		250	5840	4080	3860	3400	3030	2770	2460	2060	1770	1330
	270	025	2.13	1.81	1.71	1.51	1.36	1.25	1.12	0.95	0.85	
		032	3.66	3.11	2.94	2.61	2.34	2.15	1.92	1.64	1.46	
		040	10.9	10.5	10.5	10.5	10.3	10.1	9.9	8.4	7.5	6.4
		050	37.9	29.7	28.1	24.9	22.4	20.5	18.3	15.6	13.9	11.8
		063	85.1	69.8	66.1	58.5	52.6	48.2	43.1	36.7	32.7	27.7
080		164	159	159	151	136	124	111	95	85	72	
110		359	347	344	304	273	251	224	190	169	142	
140		950	709	671	594	534	489	437	371	328	272	
180		2100	1430	1360	1200	1080	990	880	740	650	530	
250		5840	4110	3890	3440	3090	2830	2520	2110	1830	1420	
300	025	2.13	1.82	1.72	1.52	1.38	1.27	1.13	0.97	0.86		
	032	3.66	3.13	2.96	2.62	2.38	2.18	1.95	1.66	1.49		
	040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.5	10.3	10.0	8.6	7.7	6.5	
	050	37.9	29.8	28.2	25.0	22.7	20.8	18.6	15.9	14.2	12.0	
	063	85.1	70.2	66.5	58.9	53.5	49.0	43.8	37.3	33.3	28.2	
	080	164	160	160	152	138	126	113	96	86	73	
	110	359	349	346	306	278	255	227	194	172	145	
	140	950	713	675	598	543	497	444	377	335	279	
	180	2100	1440	1370	1210	1100	1010	900	760	670	550	
	250	5840	4140	3920	3460	3140	2880	2560	2160	1880	1490	
330	025	2.13	1.83	1.73	1.53	1.40	1.29	1.15	0.98	0.88		
	032	3.66	3.14	2.98	2.64	2.41	2.21	1.98	1.69	1.51		
	040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.4	10.1	8.7	7.8	6.6	
	050	37.9	30.0	28.4	25.1	23.0	21.1	18.8	16.1	14.3	12.2	
	063	85.1	70.5	66.8	59.1	54.2	49.6	44.4	37.8	33.7	28.6	
	080	164	161	161	153	140	128	114	98	87	74	
	110	359	351	347	307	281	258	230	196	175	148	
	140	950	717	679	601	550	504	450	383	340	285	
	180	2100	1450	1370	1220	1110	1020	910	770	680	560	
	250	5840	4150	3930	3480	3180	2910	2600	2190	1920	1550	

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行动轮单元

拾放单元

回旋式直进式

选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	12	90	032	1.89	1.38	1.25	1.06	0.95	0.87	0.77	0.64	0.56		
				040	7.19	6.13	5.53	4.72	4.21	3.86	3.44	2.90	2.54	2.04	
				050	12.8	11.1	10.6	10.2	9.9	9.7	9.4	7.9	6.9	5.4	
				063	25.3	21.2	20.2	19.5	18.9	18.5	17.9	16.8	15.1	11.2	
				080	108	77.0	69.4	59.2	52.8	48.2	42.7	35.5	30.3	21.8	
				110	225	189	180	165	147	134	118	97	81	52	
				140	462	385	363	308	274	249	217	171	133	58	
				180	976	602	541	457	402	360	303	207			
滑台型	标准型	12	120	250	2870	1710	1530	1290	1120	990	800	460			
				032	1.89	1.49	1.38	1.17	1.05	0.96	0.86	0.72	0.64		
				040	7.19	6.49	6.01	5.13	4.58	4.20	3.75	3.18	2.81	2.30	
				050	12.8	11.7	11.5	11.1	10.8	10.6	10.3	8.7	7.7	6.3	
				063	25.3	22.8	22.3	21.4	20.9	20.4	19.8	18.9	17.3	13.8	
				080	108	82.5	76.4	65.2	58.2	53.2	47.4	39.9	34.9	27.5	
				110	225	203	198	181	162	148	131	110	95	72	
				140	462	414	400	341	304	277	245	201	169	112	
广角型	基本型	12	150	180	976	647	598	508	450	408	354	273	203		
				250	2870	1830	1690	1430	1260	1140	970	700	440		
				032	1.89	1.54	1.46	1.24	1.11	1.02	0.91	0.77	0.68		
				040	10.2	9.14	8.64	7.37	6.59	6.04	5.39	4.59	4.09	3.44	
				050	12.8	12.1	12.1	11.6	11.3	11.1	10.8	9.2	8.2	6.8	
				063	25.3	23.6	23.5	22.7	22.1	21.6	21.0	20.1	18.6	15.3	
				080	108	85.5	80.8	68.9	61.6	56.4	50.3	42.6	37.5	30.6	
				110	225	210	209	192	171	157	139	118	103	82	
并行凸轮单元	基本型	12	180	140	462	429	424	361	322	294	261	218	188	140	
				180	1220	876	827	704	627	571	504	411	340	213	
				250	3910	2340	2210	1880	1670	1510	1320	1040	810	350	
				032	1.89	1.58	1.49	1.29	1.15	1.06	0.94	0.80	0.71		
				040	10.2	9.30	8.81	7.63	6.82	6.25	5.58	4.76	4.24	3.58	
				050	12.8	12.3	12.3	12.0	11.7	11.5	11.2	9.6	8.5	7.1	
				063	25.3	24.1	24.1	23.5	22.9	22.4	21.8	21.0	19.5	16.2	
				080	108	87.3	82.6	71.5	63.9	58.6	52.3	44.4	39.3	32.5	
拾放单元	基本型	12	210	110	331	280	265	230	205	188	168	142	125	103	
				140	760	534	505	437	390	357	318	268	234	184	
				180	1220	894	846	732	652	596	528	437	372	264	
				250	3910	2390	2260	1950	1740	1580	1390	1130	920	550	
				032	1.89	1.60	1.51	1.33	1.19	1.09	0.97	0.83	0.74		
				040	10.2	9.40	8.90	7.82	6.99	6.40	5.72	4.88	4.35	3.69	
				050	12.8	12.4	12.4	12.3	12.0	11.8	11.4	9.8	8.7	7.4	
				063	25.3	24.4	24.4	24.2	23.5	23.1	22.5	21.6	20.1	16.8	
选择项	基本型	12	240	080	108	88.4	83.7	73.5	65.7	60.2	53.7	45.7	40.6	33.9	
				110	331	284	269	236	211	193	172	146	130	107	
				140	760	541	512	449	401	367	327	277	243	196	
				180	1220	906	857	752	671	613	545	455	393	296	
				250	3910	2420	2290	2010	1790	1630	1440	1190	1000	680	
				032	1.89	1.61	1.53	1.35	1.21	1.11	0.99	0.84	0.75		
				040	10.2	9.47	8.96	7.94	7.12	6.53	5.83	4.97	4.44	3.77	
				050	12.8	12.5	12.5	12.5	12.2	12.0	11.7	10.0	8.9	7.5	

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
12	270	032	1.89	1.62	1.53	1.36	1.23	1.13	1.01	0.86	0.77	
		040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.5	10.3	10	8.6	7.6	6.5
		050	19.9	19.5	19.5	19.5	19.3	18.9	18.4	15.9	14.2	12.0
		063	25.3	24.7	24.7	24.7	24.4	23.9	23.3	22.4	20.9	17.7
		080	108	89.7	84.9	75.2	68.2	62.5	55.8	47.5	42.3	35.7
		110	331	288	273	241	219	201	179	152	136	114
		140	760	549	519	460	417	382	341	289	256	212
		180	1220	919	870	770	698	639	569	479	420	335
		250	3910	2450	2320	2050	1860	1700	1510	1260	1090	830
	300	032	2.70	2.33	2.21	1.95	1.79	1.64	1.46	1.25	1.11	
		040	10.9	10.7	10.7	10.7	10.7	10.4	10.2	8.7	7.7	6.6
		050	19.9	19.6	19.6	19.6	19.5	19.1	18.7	16.1	14.4	12.2
		063	63.6	53.2	50.4	44.6	40.8	37.4	33.4	28.5	25.4	21.5
		080	152	103	97	86	79	72	65	55	49	41
		110	331	289	274	242	222	203	182	155	138	116
		140	760	551	522	462	423	387	346	294	261	217
		180	1490	1170	1110	980	900	820	730	620	550	450
		250	4150	2980	2820	2500	2280	2090	1860	1570	1370	1080
	330	032	2.70	2.34	2.21	1.96	1.80	1.66	1.48	1.26	1.13	
		040	10.9	10.7	10.7	10.7	10.7	10.6	10.3	8.8	7.8	6.7
		050	19.9	19.6	19.6	19.6	19.6	19.4	18.9	16.3	14.6	12.4
		063	63.6	53.4	50.5	44.7	41.0	37.9	33.8	28.9	25.7	21.8
		080	152	103	98	86	79	73	65	56	50	42
		110	331	290	275	243	223	206	184	157	140	118
		140	760	553	524	463	425	392	350	298	264	221
		180	1490	1170	1110	980	900	830	740	630	560	460
		250	4150	2990	2830	2510	2300	2120	1880	1590	1390	1120
15	90	080	31.8	28.4	27.3	26.2	25.5	24.9	24.0	22.5	20.0	14.1
		110	143	109	99	85	75	68	60	49	39	23
		140	285	254	244	222	198	179	157	123	96	41
		180	591	523	496	420	370	333	283	201	122	
		250	1630	1130	1020	860	750	660	530	280		
	120	080	80.0	63.7	59.6	50.8	45.4	41.5	37.0	31.1	27.2	21.4
		110	200	130	122	104	92	84	75	62	53	39
		140	285	266	263	240	214	195	172	141	118	78
		180	591	550	536	456	404	367	320	250	191	
		250	2020	1510	1410	1190	1050	950	810	590	390	
	150	080	80.0	65.2	61.7	53.1	47.4	43.4	38.7	32.8	28.9	23.5
		110	200	133	126	108	96	88	78	66	57	45
		140	420	357	338	290	259	237	210	176	151	114
		180	976	688	650	558	497	453	400	326	269	168
		250	2020	1540	1460	1250	1110	1010	880	680	520	190
	180	080	80.0	66.1	62.5	54.7	48.9	44.8	39.9	33.9	30.0	24.8
		110	200	134	127	111	99	91	81	68	60	48
		140	420	362	342	299	267	245	218	183	160	125
		180	976	698	660	576	514	469	416	344	292	207
		250	2020	1560	1480	1290	1150	1040	920	740	600	330
	210	080	80.0	66.6	63.1	55.8	50.0	45.8	40.9	34.8	30.9	25.8
		110	200	135	128	113	101	93	83	70	62	51
		140	420	365	345	306	273	250	223	188	166	133
		180	976	704	666	589	526	481	427	357	308	231
		250	2870	1980	1880	1660	1480	1350	1200	990	830	570

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式直进式

选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	15	240	080	80.0	67.0	63.4	56.1	50.9	46.6	41.6	35.4	31.5	26.4	
				110	200	136	129	114	103	95	84	72	63	52	
				140	420	367	347	307	278	255	227	193	170	139	
				180	976	708	670	592	536	491	436	366	319	248	
				250	2870	1990	1890	1670	1510	1380	1220	1020	870	640	
			270	080	80.0	67.2	63.6	56.3	51.6	47.3	42.2	36.0	32.0	27.0	
				110	200	136	129	114	105	96	86	73	65	54	
				140	420	368	349	308	282	259	231	196	173	143	
				180	976	710	672	595	544	498	444	374	328	261	
				250	2870	2000	1890	1670	1530	1400	1240	1040	900	690	
		300		080	80.0	67.4	63.8	56.5	51.8	47.9	42.8	36.4	32.5	27.4	
				110	200	137	129	115	105	97	87	74	66	55	
				140	420	369	349	309	284	262	234	199	176	146	
				180	976	712	674	597	547	505	450	380	334	270	
				250	2870	2010	1900	1680	1540	1420	1260	1060	920	720	
	滑台型	330		080	80.0	67.5	63.9	56.6	51.9	48.4	43.2	36.8	32.8	27.8	
				110	200	137	130	115	105	98	88	75	66	56	
				140	420	370	350	310	284	265	236	201	179	149	
				180	976	714	676	598	548	511	455	385	340	278	
				250	2870	2010	1900	1680	1540	1440	1280	1080	940	750	
	广角型	90		080	31.8	28.7	27.7	26.7	25.9	25.3	24.4	22.9	20.5	14.7	
				110	143	110	101	86	76	70	61	50	41	24	
				140	305	267	257	234	208	189	164	128	97.1	34.2	
				180	591	530	504	427	377	339	290	209	132		
				250	1630	1140	1040	870	760	670	540	300			
	基本型	120		080	31.8	30.0	29.7	28.6	27.8	27.2	26.4	25.1	22.9	18.0	
				110	143	115	107	92	82	75	66	55	47	34	
				140	285	268	266	243	216	197	174	143	120	81	
				180	591	554	542	461	409	372	325	256	198		
				250	1630	1190	1110	940	830	750	640	450	280		
并行凸轮单元	拾放单元	16	150	080	31.8	30.6	30.6	29.8	29.0	28.4	27.6	26.4	24.3	19.8	
				110	143	117	110	95	85	78	69	58	51	39	
				140	285	274	274	253	226	207	183	153	132	98	
				180	591	567	560	482	429	391	345	280	231	142	
				250	2020	1550	1470	1260	1120	1010	890	700	540	210	
			180	080	80.0	66.3	62.8	55.1	49.2	45.1	40.2	34.1	30.3	25.1	
				110	143	118	112	98	87	80	71	60	53	42	
				140	285	277	277	261	233	213	189	159	139	109	
				180	591	574	567	497	443	404	358	296	251	176	
				250	2020	1570	1480	1300	1150	1050	920	750	610	350	
	选择项	210		080	80.0	66.8	63.2	56.0	50.3	46.0	41.1	35.0	31.1	26.0	
				110	200	136	128	114	102	93	83	71	62	51	
				140	285	279	279	265	238	218	194	164	144	116	
				180	591	578	571	505	453	414	368	307	264	198	
				250	2020	1580	1490	1320	1180	1080	950	780	660	440	

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
16	240	080	80.0	67.1	63.5	56.2	51.1	46.8	41.8	35.6	31.7	26.6
		110	200	136	129	114	104	95	85	72	64	53
		140	285	281	281	266	242	222	198	167	148	121
		180	591	581	574	508	461	422	375	315	274	212
		250	2020	1590	1500	1330	1200	1100	970	810	690	490
	270	080	80.0	67.3	63.7	56.4	51.7	47.5	42.4	36.1	32.2	27.1
		110	200	137	129	114	105	96	86	73	65	54
		140	285	282	282	267	245	225	201	170	151	124
		180	976	712	674	596	546	501	446	376	330	264
		250	2020	1590	1510	1330	1220	1120	990	830	710	530
	300	080	80.0	67.5	63.9	56.6	51.9	48.1	42.9	36.6	32.6	27.6
		110	200	137	130	115	105	97	87	74	66	55
		140	285	282	282	268	246	228	203	173	153	127
		180	976	714	675	598	548	507	452	382	336	273
		250	2020	1600	1510	1340	1220	1130	1010	840	730	560
	330	080	80.0	67.6	64.0	56.7	52.0	48.6	43.4	37.0	33.0	27.9
		110	200	137	130	115	105	98	88	75	67	56
		140	285	283	283	268	246	230	205	175	155	129
		180	976	715	677	599	549	513	457	387	342	280
		250	2020	1600	1510	1340	1230	1140	1020	860	750	590

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(2停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总制 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	16	120	025	1.49	1.04	0.98	0.83	0.74	0.68	0.61	0.52	0.46	0.38	
				032	2.70	1.90	1.78	1.52	1.36	1.25	1.11	0.94	0.84	0.69	
				040	16.1	13.0	12.9	12.4	12.1	11.9	11.6	10.0	8.8	7.5	
				050	19.9	16.2	16.1	15.5	15.1	14.8	14.4	13.8	12.8	10.7	
				063	63.6	43.9	41.1	35.1	31.4	28.7	25.6	21.7	19.1	15.6	
				080	164	133	132	120	108	98.5	87.9	74.6	66.0	54.6	
				110	359	291	285	243	217	199	177	149	131	105	
				140	950	589	553	471	420	384	341	285	246	185	
				180	2860	1480	1380	1180	1050	960	850	700	590	410	
				250	5840	3450	3230	2750	2440	2220	1950	1560	1240	630	
滑台型	基本型	16	150	025	2.13	1.60	1.51	1.31	1.17	1.07	0.96	0.81	0.73	0.61	
				032	4.77	3.59	3.40	2.94	2.63	2.41	2.15	1.83	1.63	1.38	
				040	30.6	21.3	20.2	17.4	15.6	14.3	12.8	10.9	9.7	8.2	
				050	50.1	37.1	35.1	30.3	27.1	24.8	22.2	18.9	16.8	14.2	
				063	85.1	62.3	59.0	50.9	45.5	41.7	37.2	31.7	28.1	23.5	
				080	164	142	142	131	117	108	96	82	73	61	
				110	591	378	358	309	276	253	225	191	169	139	
				140	1160	798	755	652	582	533	475	401	352	283	
				180	2860	1580	1490	1290	1150	1050	930	780	680	510	
				250	5840	3680	3480	3000	2670	2440	2160	1770	1490	990	
并行动单元	选择项	16	180	025	2.13	1.67	1.58	1.39	1.24	1.14	1.01	0.87	0.77	0.65	
				032	4.77	3.75	3.55	3.11	2.78	2.55	2.28	1.94	1.73	1.47	
				040	30.6	22.2	21.0	18.5	16.5	15.1	13.5	11.5	10.3	8.8	
				050	50.1	38.5	36.5	32.0	28.6	26.2	23.4	20.0	17.8	15.1	
				063	119	74.0	70.1	61.5	55.0	50.4	45.0	38.3	34.1	28.8	
				080	242	194	183	161	144	132	118	100	89	75	
				110	591	393	372	327	292	267	239	203	180	150	
				140	1160	832	787	691	617	565	504	427	378	310	
				180	2860	1640	1560	1370	1220	1120	990	840	730	580	
				250	5840	3830	3620	3180	2830	2590	2300	1910	1640	1210	
拾放单元	选择项	16	210	025	2.89	2.33	2.20	1.95	1.75	1.60	1.43	1.22	1.09	0.93	
				032	4.77	3.85	3.65	3.23	2.90	2.66	2.38	2.03	1.81	1.54	
				040	30.6	22.8	21.6	19.1	17.2	15.7	14.1	12.0	10.7	9.1	
				050	50.1	39.5	37.4	33.1	29.8	27.3	24.4	20.8	18.6	15.8	
				063	119	76.0	71.9	63.7	57.2	52.4	46.8	39.9	35.6	30.1	
				080	242	199	188	166	150	137	122	104	93	79	
				110	591	403	382	338	304	278	249	212	188	158	
				140	1640	1060	1010	890	800	730	650	560	490	410	
				180	2860	1690	1600	1420	1270	1160	1040	880	770	630	
				250	5840	3930	3720	3290	2950	2700	2400	2010	1750	1350	
拾放单元	选择项	16	240	025	2.89	2.37	2.24	1.99	1.81	1.66	1.48	1.26	1.13	0.96	
				032	4.77	3.92	3.71	3.29	2.99	2.74	2.45	2.09	1.87	1.59	
				040	30.6	23.2	22.0	19.5	17.7	16.2	14.5	12.4	11.1	9.4	
				050	50.1	40.2	38.1	33.7	30.6	28.1	25.1	21.4	19.1	16.3	
				063	119	77.3	73.2	64.8	58.9	54.0	48.2	41.1	36.7	31.1	
				080	242	202	191	169	154	141	126	108	96	81	
				110	591	411	389	344	313	287	256	218	194	163	
				140	1640	1080	1030	910	830	760	680	570	510	430	
				180	2860	1720	1630	1440	1310	1200	1070	910	800	660	
				250	5840	4000	3780	3350	3040	2780	2480	2090	1830	1450	
拾放单元	选择项	16	270	025	2.89	2.40	2.27	2.01	1.85	1.70	1.52	1.29	1.16	0.98	
				032	4.77	3.97	3.76	3.33	3.06	2.81	2.51	2.14	1.91	1.63	
				040	30.6	23.5	22.3	19.7	18.1	16.6	14.8	12.7	11.3	9.6	
				050	50.1	40.7	38.5	34.1	31.3	28.7	25.7	21.9	19.6	16.6	
				063	119	78.3	74.1	65.6	60.2	55.3	49.4	42.1	37.6	31.9	

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(2停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
16	270	080	242	205	194	172	157	144	129	110	98	83
		110	591	416	394	348	320	293	262	223	199	168
		140	1640	1100	1040	920	840	770	690	590	520	440
		180	2860	1740	1650	1460	1340	1230	1100	930	830	690
		250	5840	4040	3830	3390	3110	2850	2540	2150	1890	1530
	300	025	2.89	2.43	2.30	2.03	1.87	1.73	1.55	1.32	1.18	1.00
		032	4.77	4.01	3.80	3.36	3.09	2.86	2.56	2.18	1.95	1.66
		040	30.6	23.7	22.5	19.9	18.2	16.9	15.1	12.9	11.5	9.8
		050	50.1	41.1	38.9	34.4	31.6	29.3	26.2	22.3	19.9	17.0
		063	119	79.0	74.8	66.2	60.7	56.3	50.3	42.9	38.3	32.6
		080	262	252	249	220	202	187	167	143	127	108
		110	738	547	518	459	421	390	348	297	265	225
		140	1640	1110	1050	930	850	790	710	600	540	450
		180	2860	1760	1660	1470	1350	1250	1120	950	840	700
	250	5840	4080	3860	3420	3130	2900	2590	2190	1930	1580	
	330	025	2.89	2.44	2.31	2.05	1.88	1.76	1.57	1.34	1.20	1.02
		032	4.77	4.04	3.83	3.39	3.11	2.91	2.60	2.22	1.98	1.69
		040	30.6	23.9	22.6	20.0	18.4	17.2	15.4	13.1	11.7	10.0
		050	50.1	41.3	39.1	34.6	31.8	29.7	26.6	22.7	20.2	17.2
		063	119	79.5	75.3	66.7	61.1	57.2	51.1	43.6	38.9	33.1
		080	262	253	250	222	203	190	170	145	130	110
		110	738	551	522	462	424	396	354	302	269	229
		140	1640	1120	1060	940	860	800	720	610	540	460
		180	2860	1770	1680	1480	1360	1270	1140	970	860	720
		250	5840	4110	3890	3440	3160	2950	2630	2230	1970	1630
120	025	1.49	1.08	1.02	0.87	0.78	0.71	0.64	0.54	0.48	0.40	
	032	3.66	2.68	2.53	2.16	1.93	1.77	1.58	1.34	1.19	1.00	
	040	10.9	9.12	9.09	8.76	8.54	8.36	8.15	6.97	6.21	5.24	
	050	37.9	25.8	24.4	20.8	18.6	17.0	15.2	12.9	11.5	9.6	
	063	85.1	60.6	57.1	48.8	43.6	39.9	35.6	30.2	26.8	22.2	
	080	152	87.8	82.8	70.7	63.1	57.8	51.5	43.6	38.5	31.3	
	110	359	302	297	254	226	207	185	156	137	111	
	140	950	612	577	492	439	402	357	299	259	198	
	180	2100	1240	1170	1000	890	810	720	590	500	340	
	250	4150	2560	2410	2050	1820	1660	1450	1150	900	420	
	150	025	2.13	1.65	1.56	1.35	1.21	1.11	0.99	0.84	0.75	0.64
		032	3.66	2.84	2.69	2.33	2.09	1.91	1.71	1.45	1.30	1.09
		040	10.9	9.65	9.65	9.46	9.22	9.03	8.80	7.54	6.72	5.70
		050	37.9	27.3	25.8	22.4	20.0	18.4	16.4	14.0	12.4	10.5
		063	85.1	64.1	60.6	52.6	47.0	43.1	38.5	32.7	29.1	24.4
080		164	146	146	136	121	111	99	84	75	63	
110		359	319	315	274	244	224	200	170	150	124	
140		950	649	614	533	476	435	388	327	287	231	
180		2100	1310	1240	1080	960	880	780	650	570	430	
250		5840	3780	3580	3100	2760	2520	2230	1840	1560	1070	
180	025	2.13	1.71	1.62	1.43	1.27	1.17	1.04	0.89	0.79	0.67	
	032	4.77	3.83	3.63	3.20	2.86	2.62	2.34	2.00	1.78	1.51	
	040	30.6	22.7	21.5	18.9	16.9	15.5	13.9	11.8	10.6	9.0	
	050	51.5	39.3	37.2	32.8	29.3	26.9	24.0	20.5	18.3	15.5	
	063	85.1	66.2	62.7	55.3	49.4	45.3	40.5	34.5	30.7	25.9	
	080	164	151	151	143	127	117	104	89	79	67	
	110	359	330	326	288	257	235	210	179	159	133	
	140	1160	849	804	709	633	580	518	439	388	320	
	180	2860	1680	1590	1400	1250	1150	1020	860	760	600	
	250	5840	3910	3700	3260	2910	2660	2360	1970	1700	1270	

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(2停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总制 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	18	210	025	2.13	1.75	1.65	1.46	1.32	1.21	1.08	0.92	0.82	0.70	
				032	4.77	3.92	3.71	3.28	2.96	2.72	2.43	2.07	1.85	1.57	
				040	30.6	23.2	21.9	19.4	17.5	16.1	14.4	12.3	11.0	9.3	
				050	51.5	40.1	38.0	33.6	30.4	27.8	24.9	21.2	18.9	16.1	
				063	85.1	67.6	64.0	56.7	51.2	46.9	41.9	35.7	31.9	27.0	
				080	164	154	154	146	132	121	108	92	82	70	
				110	591	410	388	343	310	284	254	216	192	162	
				140	1160	868	822	727	657	602	537	456	405	337	
滑台型	标准型	18	240	180	2860	1720	1620	1440	1300	1190	1060	900	790	650	
				250	5840	3990	3770	3340	3010	2760	2450	2060	1800	1400	
				025	2.13	1.77	1.68	1.49	1.36	1.25	1.11	0.95	0.85	0.72	
				032	4.77	3.97	3.76	3.33	3.05	2.79	2.49	2.13	1.90	1.62	
				040	30.6	23.5	22.3	19.7	18.0	16.5	14.8	12.6	11.3	9.6	
				050	51.5	40.7	38.5	34.1	31.2	28.6	25.5	21.8	19.5	16.6	
				063	85.1	68.6	65.0	57.5	52.6	48.2	43.0	36.7	32.7	27.8	
				080	164	156	156	148	136	124	111	95	85	72	
广角型	基本型	18	270	110	591	416	393	348	318	292	261	222	198	167	
				140	1160	881	834	738	675	618	552	470	417	350	
				180	2860	1740	1650	1460	1330	1220	1090	920	820	680	
				250	5840	4040	3830	3390	3090	2830	2520	2130	1870	1490	
				025	2.13	1.79	1.70	1.50	1.38	1.27	1.14	0.97	0.87	0.74	
				032	4.77	4.02	3.80	3.37	3.09	2.85	2.55	2.17	1.94	1.65	
				040	30.6	23.7	22.5	19.9	18.3	16.9	15.1	12.9	11.5	9.8	
				050	51.5	41.1	38.9	34.4	31.6	29.2	26.1	22.2	19.9	16.9	
并行凸轮单元	选择项	18	300	063	85.1	69.3	65.6	58.1	53.3	49.2	43.9	37.5	33.5	28.4	
				080	164	158	158	150	137	127	113	97	86	73	
				110	591	420	397	352	323	298	266	227	202	171	
				140	1160	890	843	746	684	631	564	480	427	360	
				180	2860	1760	1670	1470	1350	1250	1110	950	840	700	
				250	5840	4080	3870	3420	3140	2890	2580	2180	1920	1560	
				025	2.13	1.81	1.71	1.51	1.39	1.29	1.16	0.99	0.88	0.75	
				032	4.77	4.05	3.83	3.39	3.11	2.90	2.59	2.21	1.98	1.68	
拾放单元	选择项	18	330	040	30.6	23.9	22.7	20.1	18.4	17.1	15.3	13.1	11.7	10.0	
				050	51.5	41.4	39.2	34.7	31.8	29.7	26.5	22.6	20.2	17.2	
				063	85.1	69.8	66.1	58.5	53.7	50.0	44.7	38.1	34.0	29.0	
				080	164	159	159	151	139	129	115	98	88	75	
				110	591	423	400	354	325	303	271	231	206	175	
				140	1160	897	849	752	689	642	574	489	435	368	
				180	2860	1770	1680	1490	1360	1270	1130	960	860	720	
				250	5840	4110	3890	3450	3160	2940	2620	2220	1970	1610	
20	90	330	330	025	2.13	1.82	1.72	1.52	1.40	1.31	1.17	1.00	0.90	0.76	
				032	4.77	4.07	3.85	3.41	3.13	2.93	2.63	2.24	2.01	1.71	
				040	30.6	24.1	22.8	20.2	18.5	17.3	15.5	13.3	11.9	10.1	
				050	51.5	41.6	39.4	34.9	32.0	29.9	26.9	22.9	20.5	17.5	
				063	85.1	70.2	66.5	58.8	54.0	50.5	45.3	38.7	34.5	29.4	
				080	164	160	160	152	139	130	117	100	89	76	
				110	591	425	402	356	327	306	274	234	209	177	
				140	1160	902	854	756	693	648	582	496	442	374	
20	90	330	330	180	2860	1780	1690	1490	1370	1280	1150	980	870	730	
				250	5840	4140	3910	3460	3180	2970	2660	2260	2000	1660	
				040	10.2	7.93	7.32	6.25	5.58	5.11	4.56	3.87	3.43	2.85	
				050	19.9	15.8	15.5	14.9	14.5	14.2	13.8	11.9	10.5	8.6	
				063	25.3	20.0	19.5	18.8	18.3	17.9	17.3	16.5	15.1	11.8	
20	90	330	330	080	108	72.4	66.8	57.0	50.9	46.6	41.4	34.8	30.3	23.5	
				110	225	178	174	159	142	129	115	96	82	61	

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(2停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺 寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)								
				输入轴旋转速度(rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
20	90	140	462	362	349	297	265	241	213	174	144	90
		180	1220	739	681	579	513	465	405	315	237	
		250	3910	1990	1830	1550	1370	1230	1050	760	480	
	120	025	1.49	1.12	1.06	0.90	0.81	0.74	0.66	0.56	0.50	0.42
		032	2.70	2.04	1.93	1.65	1.47	1.35	1.20	1.02	0.91	0.76
		040	10.9	9.39	9.39	9.06	8.83	8.65	8.43	7.21	6.43	5.43
		050	37.9	26.6	25.1	21.5	19.2	17.6	15.7	13.4	11.9	9.9
		063	63.6	46.9	44.4	37.9	33.9	31.0	27.7	23.5	20.8	17.1
		080	152	90.4	85.6	73.1	65.3	59.8	53.3	45.2	39.9	32.7
		110	331	255	241	206	184	168	150	127	111	89
		140	760	483	457	391	348	319	283	237	205	155
		180	1490	1030	970	830	740	670	590	490	410	280
		250	4150	2640	2490	2120	1890	1720	1500	1200	960	490
	150	025	1.49	1.18	1.11	0.97	0.87	0.80	0.71	0.61	0.54	0.46
		032	3.66	2.90	2.75	2.40	2.14	1.96	1.75	1.49	1.33	1.12
		040	10.9	9.85	9.85	9.70	9.45	9.26	9.02	7.73	6.90	5.85
		050	37.9	27.8	26.3	23.0	20.5	18.8	16.8	14.3	12.8	10.8
		063	63.6	49.2	46.5	40.6	36.2	33.2	29.6	25.2	22.4	18.7
		080	152	94.9	89.8	78.3	69.9	64.1	57.2	48.6	43.1	35.9
		110	359	326	322	281	251	230	205	174	154	128
		140	760	508	481	419	374	342	305	257	225	180
		180	2100	1340	1270	1110	990	900	800	670	580	450
		250	4150	2760	2610	2270	2020	1850	1630	1340	1120	750
	180	025	1.49	1.21	1.15	1.02	0.91	0.83	0.74	0.63	0.57	0.48
		032	3.66	2.99	2.83	2.51	2.24	2.05	1.84	1.57	1.40	1.18
		040	10.9	10.1	10.1	10.1	9.9	9.7	9.4	8.1	7.2	6.1
		050	37.9	28.6	27.1	24.0	21.4	19.7	17.6	15.0	13.4	11.3
		063	63.6	50.5	47.8	42.4	37.9	34.7	31.0	26.4	23.5	19.8
		080	152	97.6	92.4	81.8	73.1	67.0	59.9	50.9	45.3	38.1
		110	359	335	331	293	262	240	214	182	162	136
		140	950	682	646	571	511	468	417	354	313	258
		180	2100	1380	1310	1160	1030	950	840	710	620	500
		250	4150	2840	2680	2370	2120	1940	1720	1430	1230	900
	210	025	2.13	1.77	1.67	1.48	1.34	1.23	1.10	0.94	0.84	0.71
		032	3.66	3.05	2.88	2.55	2.32	2.12	1.90	1.62	1.44	1.23
		040	10.9	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	9.7	8.4	7.5	6.3
		050	37.9	29.1	27.5	24.4	22.1	20.3	18.1	15.5	13.8	11.7
		063	63.6	51.4	48.7	43.1	39.1	35.8	32.0	27.3	24.3	20.6
		080	164	156	156	148	134	123	110	94	84	71
		110	359	341	337	298	270	248	221	188	168	141
		140	950	695	657	582	528	484	432	367	325	271
		180	2100	1410	1330	1180	1070	980	870	740	650	530
		250	4150	2890	2730	2420	2190	2000	1780	1490	1300	1000
	240	025	2.13	1.79	1.70	1.50	1.38	1.26	1.13	0.96	0.86	0.73
		032	3.66	3.08	2.92	2.58	2.37	2.18	1.94	1.66	1.48	1.26
		040	10.9	10.4	10.4	10.4	10.4	10.2	10.0	8.6	7.6	6.5
		050	37.9	29.4	27.9	24.7	22.6	20.8	18.5	15.8	14.1	12.0
		063	63.6	52.0	49.3	43.6	40.0	36.7	32.8	28.0	24.9	21.1
		080	164	158	158	150	137	126	113	96	86	73
		110	359	345	341	302	277	254	227	193	172	145
		140	950	703	666	589	540	496	443	376	335	280
		180	2100	1420	1350	1190	1090	1000	890	760	670	550
		250	5840	4080	3860	3420	3130	2870	2560	2160	1900	1530

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式
直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(2停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	20	270	025	2.13	1.81	1.71	1.51	1.39	1.29	1.15	0.98	0.88	0.75	
				032	3.66	3.11	2.94	2.61	2.39	2.22	1.98	1.69	1.51	1.29	
				040	10.9	10.5	10.5	10.5	10.5	10.4	10.2	8.7	7.8	6.6	
				050	37.9	29.7	28.1	24.9	22.8	21.1	18.9	16.1	14.4	12.3	
				063	63.6	52.5	49.7	44.0	40.3	37.4	33.4	28.5	25.4	21.6	
				080	164	159	159	151	139	128	115	98	87	74	
				110	359	347	344	304	279	259	231	197	176	149	
				140	950	709	671	594	545	505	451	384	342	288	
				180	2100	1430	1360	1200	1100	1020	910	770	690	570	
				250	5840	4110	3890	3450	3160	2930	2610	2210	1950	1590	
滑台型	标准型	20	300	025	2.13	1.82	1.72	1.52	1.40	1.31	1.17	1.00	0.89	0.76	
				032	3.66	3.13	2.96	2.62	2.41	2.25	2.01	1.72	1.53	1.31	
				040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.3	8.9	7.9	6.7	
				050	37.9	29.8	28.2	25.0	22.9	21.5	19.2	16.4	14.6	12.5	
				063	85.1	70.2	66.5	58.9	54.0	50.5	45.2	38.5	34.4	29.3	
				080	164	160	160	152	139	130	117	99	89	76	
				110	359	349	346	306	281	262	235	200	179	151	
				140	950	713	675	598	548	513	459	391	348	294	
				180	2100	1440	1370	1210	1110	1040	930	790	700	590	
				250	5840	4140	3920	3470	3180	2970	2650	2250	1990	1640	
广角型	基本型	20	330	025	2.13	1.83	1.73	1.53	1.41	1.31	1.19	1.01	0.90	0.77	
				032	3.66	3.14	2.98	2.64	2.42	2.26	2.04	1.74	1.56	1.33	
				040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.5	9.0	8.0	6.8	
				050	37.9	30.0	28.4	25.1	23.0	21.5	19.4	16.6	14.8	12.6	
				063	85.1	70.5	66.8	59.1	54.2	50.7	45.8	39.1	34.9	29.7	
				080	164	161	161	153	140	131	118	101	90	77	
				110	359	351	347	307	282	264	238	203	181	154	
				140	950	717	679	601	551	515	465	396	353	299	
				180	2100	1450	1370	1220	1110	1040	940	800	710	600	
				250	5840	4160	3930	3480	3190	2980	2690	2280	2020	1680	
并行凸轮单元	拾放单元	24	90	032	1.89	1.38	1.29	1.10	0.98	0.90	0.80	0.68	0.60	0.48	
				040	7.19	6.13	5.71	4.87	4.35	3.99	3.56	3.02	2.68	2.22	
				050	12.8	11.1	10.9	10.5	10.2	10.0	9.7	8.3	7.3	6.0	
				063	25.3	21.3	20.9	20.1	19.6	19.2	18.6	17.7	16.3	13.0	
				080	80.0	57.6	53.6	45.7	40.8	37.3	33.2	27.9	24.2	18.8	
				110	200	119	110	94	84	77	68	56	48	34	
				140	462	386	375	319	284	260	230	189	159	108	
				180	976	603	560	476	422	382	333	258	194		
				250	2870	1710	1590	1350	1190	1070	920	670	440		
				032	1.89	1.49	1.41	1.21	1.08	0.99	0.88	0.75	0.66	0.60	
选择项	直进式	24	120	040	7.19	6.49	6.15	5.30	4.73	4.34	3.87	3.30	2.93	2.50	
				050	12.8	11.8	11.7	11.4	11.1	10.9	10.6	9.1	8.1	6.7	
				063	25.3	22.8	22.8	22.1	21.6	21.1	20.5	19.7	18.2	15.1	
				080	108	82.5	78.1	67.3	60.1	55.0	49.1	41.6	36.8	30.3	
				110	225	203	203	187	167	153	136	115	101	82	
				140	462	414	409	352	314	287	256	214	186	143	
				180	1220	844	799	687	612	559	494	407	342	232	
				250	3910	2260	2140	1840	1630	1490	1310	1050	840	450	

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(2停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)								
				输入轴旋转速度(rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
24	150	032	2.70	2.21	2.09	1.84	1.64	1.50	1.34	1.14	1.02	0.86
		040	10.2	9.14	8.66	7.61	6.80	6.23	5.57	4.75	4.23	3.59
		050	12.8	12.1	12.1	12.0	11.7	11.5	11.2	9.5	8.5	7.2
		063	63.6	50.5	47.8	42.1	37.6	34.4	30.8	26.2	23.3	19.5
		080	108	85.5	81.0	71.2	63.6	58.2	52.0	44.2	39.3	32.8
		110	225	210	210	198	177	162	144	123	108	90
		140	462	429	424	373	333	305	272	229	201	162
		180	1220	876	829	728	649	594	527	440	380	286
		250	3910	2340	2220	1940	1730	1580	1400	1150	970	650
	180	032	2.70	2.25	2.13	1.89	1.70	1.56	1.40	1.19	1.06	0.90
		040	10.2	9.30	8.81	7.80	7.03	6.45	5.76	4.91	4.39	3.73
		050	12.8	12.3	12.3	12.3	12.1	11.8	11.5	9.9	8.8	7.5
		063	63.6	51.6	48.8	43.2	39.0	35.7	31.9	27.2	24.2	20.4
		080	108	87.3	82.6	73.2	66.0	60.5	54.0	46.0	40.9	34.4
		110	225	214	214	203	183	168	150	128	113	95
		140	462	438	434	384	346	317	283	240	212	174
		180	1490	1130	1070	950	850	780	700	590	510	410
		250	3910	2390	2260	2000	1800	1650	1460	1220	1050	770
	210	032	2.70	2.28	2.16	1.91	1.75	1.61	1.43	1.22	1.09	0.93
		040	10.2	9.40	8.90	7.88	7.21	6.61	5.90	5.04	4.50	3.83
		050	12.8	12.4	12.4	12.4	12.4	12.1	11.8	10.1	9.0	7.7
		063	63.6	52.2	49.5	43.8	40.0	36.7	32.8	28.0	24.9	21.1
		080	152	101	95	85	77	71	63	54	48	41
		110	225	217	217	206	188	173	154	131	117	98
		140	760	541	512	453	414	380	339	288	255	212
		180	1490	1150	1080	960	880	800	720	610	530	440
		250	4150	2930	2770	2450	2240	2050	1820	1530	1340	1050
	240	032	2.70	2.30	2.18	1.93	1.77	1.64	1.47	1.25	1.12	0.95
		040	10.2	9.47	8.96	7.94	7.28	6.73	6.02	5.14	4.59	3.91
		050	12.8	12.5	12.5	12.5	12.5	12.4	12.0	10.3	9.2	7.8
		063	63.6	52.7	49.9	44.2	40.5	37.5	33.5	28.5	25.5	21.6
		080	152	102	96	85	78	72	65	55	49	42
		110	225	219	219	208	190	176	157	134	119	101
		140	760	545	516	457	419	388	346	294	262	219
		180	1490	1160	1090	970	890	820	730	620	550	450
		250	4150	2950	2800	2470	2270	2090	1870	1580	1380	1110
	270	032	2.70	2.32	2.20	1.94	1.78	1.67	1.49	1.27	1.14	0.97
		040	10.2	9.51	9.01	7.97	7.31	6.84	6.11	5.22	4.66	3.97
		050	37.9	29.9	28.3	25.1	23.0	21.5	19.2	16.4	14.7	12.5
		063	63.6	53.0	50.2	44.4	40.7	38.1	34.0	29.0	25.9	22.0
		080	152	102	97	86	79	74	66	56	50	42
		110	225	220	220	209	192	179	160	136	122	103
		140	760	549	520	460	422	394	352	300	267	224
		180	1490	1160	1100	970	890	840	750	630	560	470
		250	4150	2970	2810	2490	2280	2130	1900	1610	1420	1150
	300	032	2.70	2.33	2.21	1.95	1.79	1.68	1.51	1.29	1.15	0.98
		040	10.2	9.55	9.04	8.00	7.34	6.86	6.19	5.29	4.72	4.02
		050	37.9	30.1	28.5	25.2	23.1	21.6	19.5	16.6	14.9	12.7
		063	63.6	53.2	50.4	44.6	40.9	38.3	34.5	29.4	26.3	22.4
		080	152	103	97	86	79	74	67	57	51	43
		110	331	289	274	242	222	208	188	160	143	121
		140	760	551	522	462	424	396	357	304	271	229
		180	1490	1170	1110	980	900	840	760	640	570	480
		250	4150	2980	2820	2500	2290	2140	1930	1630	1440	1190

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式直立式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(2停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	24	330	032	2.70	2.34	2.21	1.96	1.80	1.68	1.53	1.31	1.17	0.99	
				040	10.2	9.57	9.06	8.02	7.36	6.88	6.26	5.35	4.78	4.07	
				050	37.9	30.2	28.5	25.3	23.2	21.7	19.7	16.8	15.0	12.8	
				063	63.6	53.4	50.5	44.7	41.0	38.4	34.9	29.8	26.6	22.6	
				080	152	103	98	86	79	74	67	58	51	44	
				110	331	290	275	243	223	209	190	162	144	123	
				140	760	553	524	464	425	398	362	308	275	232	
				180	1490	1170	1110	980	900	840	770	650	580	490	
				250	4150	2990	2830	2510	2300	2150	1950	1660	1470	1220	
				080	31.8	28.4	28.2	27.1	26.4	25.8	25.0	23.8	21.8	17.1	
标准型	滑台型	30	90	110	143	109	103	87	78	71	63	53	45	33	
				140	285	254	252	230	205	187	166	136	114	77	
				180	591	524	513	436	388	352	307	242	188		
				250	2020	1440	1350	1150	1010	910	790	580	390		
			120	080	80.0	63.7	60.3	52.5	46.9	42.9	38.3	32.5	28.7	23.6	
				110	200	130	123	107	96	87	78	66	58	46	
				140	285	266	266	248	221	203	180	151	131	100	
				180	591	550	543	472	420	383	339	278	232	153	
				250	2020	1510	1430	1240	1100	1000	880	700	550	270	
			150	080	80.0	65.2	61.7	54.7	49.0	44.9	40.1	34.1	30.2	25.2	
				110	200	133	126	111	100	91	81	69	61	50	
				140	420	357	338	299	268	245	219	185	162	131	
				180	976	688	651	576	515	471	418	349	301	226	
				250	2020	1540	1460	1290	1150	1050	930	760	630	410	
基本型	并行动凸轮单元	30	180	080	80.0	66.1	62.6	55.4	50.5	46.2	41.3	35.2	31.3	26.3	
				110	200	134	127	113	103	94	84	71	63	52	
				140	420	362	343	303	276	253	226	191	169	139	
				180	976	698	660	584	532	486	433	364	318	250	
				250	2020	1560	1480	1310	1190	1090	960	800	680	490	
			210	080	80.0	66.6	63.1	55.8	51.2	47.3	42.2	36.0	32.1	27.1	
				110	200	135	128	113	104	96	86	73	65	54	
				140	420	365	345	306	280	259	231	196	174	144	
				180	976	704	666	589	540	498	444	375	330	266	
				250	2870	1980	1880	1660	1520	1400	1250	1050	910	710	
拾放单元	选择项	30	240	080	80.0	67.0	63.4	56.1	51.5	48.1	43.0	36.6	32.7	27.7	
				110	200	136	129	114	104	98	87	74	66	56	
				140	420	367	347	307	282	263	235	200	178	149	
				180	976	708	670	593	543	507	452	383	338	277	
				250	2870	1990	1890	1670	1530	1430	1270	1070	940	750	
			270	080	80.0	67.2	63.6	56.3	51.7	48.3	43.6	37.2	33.2	28.1	
				110	200	136	129	114	105	98	88	75	67	57	
				140	420	368	349	309	283	265	239	203	181	152	
				180	976	710	673	595	546	510	460	390	345	285	
				250	2870	2000	1890	1680	1540	1440	1290	1090	960	780	
拾放单元	选择项	30	300	080	80.0	67.4	63.8	56.5	51.8	48.5	44.1	37.6	33.6	28.5	
				110	200	137	129	115	105	98	89	76	68	58	
				140	420	369	350	309	284	265	242	206	183	154	
				180	976	712	674	597	547	512	466	396	351	292	
				250	2870	2010	1900	1680	1540	1440	1310	1110	980	800	
			330	080	80.0	67.5	63.9	56.6	51.9	48.5	44.5	38.1	34.0	28.9	
				110	200	137	130	115	105	98	90	77	69	58	
				140	420	370	350	310	284	266	244	208	185	157	
				180	976	714	676	598	549	513	470	400	356	297	
				250	2870	2010	1900	1680	1540	1440	1320	1120	990	820	

●RGIS直轴(2停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
32	90	080	31.8	28.7	28.6	27.6	26.8	26.2	25.4	24.2	22.2	17.5
		110	143	110	104	89	79	72	64	53	46	34
		140	285	257	256	234	209	190	168	139	117	81
		180	591	531	522	444	394	358	313	248	195	90
		250	1630	1150	1080	910	810	730	620	450	290	
	120	080	31.8	30.0	30.0	29.5	28.7	28.1	27.4	26.2	24.2	19.9
		110	143	115	108	95	84	77	69	58	51	40
		140	285	269	268	251	224	205	182	153	133	102
		180	591	555	548	477	425	388	343	282	237	159
		250	2020	1520	1440	1250	1110	1010	890	710	570	290
	150	080	31.8	30.6	30.6	30.6	30.0	29.3	28.6	27.4	25.5	21.2
		110	143	117	110	98	88	80	72	61	54	44
		140	285	274	274	260	234	214	190	161	141	114
		180	591	567	560	495	445	406	361	301	259	194
		250	2020	1550	1470	1300	1160	1060	940	770	640	430
	180	080	80.0	66.3	62.8	55.6	50.8	46.5	41.6	35.4	31.5	26.5
		110	143	118	112	99	90	83	74	63	56	46
		140	285	277	277	263	240	220	196	166	147	121
		180	591	574	567	502	458	419	373	314	273	214
		250	2020	1570	1480	1310	1200	1090	970	810	690	510
	210	080	80.0	66.8	63.2	56.0	51.3	47.5	42.5	36.2	32.2	27.3
		110	200	136	128	114	104	96	86	73	65	55
		140	285	279	279	265	243	225	201	171	151	125
		180	591	578	572	506	464	429	382	323	283	228
		250	2020	1580	1500	1320	1210	1120	990	830	720	560
	240	080	80.0	67.1	63.5	56.2	51.6	48.2	43.2	36.8	32.8	27.8
		110	200	136	129	114	105	98	88	75	66	56
		140	285	281	281	266	244	228	204	174	154	129
		180	591	581	574	508	466	435	389	329	291	237
		250	2020	1590	1500	1330	1220	1140	1010	850	750	590
	270	080	80.0	67.3	63.7	56.4	51.8	48.4	43.8	37.4	33.3	28.3
		110	200	137	129	114	105	98	89	76	67	57
		140	285	282	282	267	245	229	207	176	157	132
		180	976	712	674	596	547	511	462	392	347	287
		250	2020	1590	1510	1330	1220	1140	1030	870	760	620
	300	080	80.0	67.5	63.9	56.6	51.9	48.5	44.3	37.8	33.8	28.7
		110	200	137	130	115	105	98	90	77	68	58
		140	285	282	282	268	246	230	210	179	159	134
		180	976	714	675	598	548	512	468	397	353	294
		250	2020	1600	1510	1340	1230	1140	1040	880	780	630
	330	080	80.0	67.6	64.0	56.7	52.0	48.6	44.6	38.2	34.1	29.0
		110	200	137	130	115	105	99	90	77	69	59
		140	285	283	283	268	246	230	211	181	161	136
		180	976	715	677	599	549	514	471	402	357	299
		250	2020	1600	1510	1340	1230	1150	1050	890	790	650

产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型

并行凸轮单元
拾放单元
回旋式
直进式

选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(3停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)										
						输入轴旋转速度(rpm)										
						10	20	30	40	50	70	100	140	200		
小型	标准型	24	150	025	1.49	1.12	1.06	0.93	0.83	0.76	0.67	0.58	0.51	0.44		
				032	2.70	2.04	1.93	1.70	1.52	1.39	1.22	1.06	0.92	0.79		
				040	10.9	9.39	9.39	9.32	9.08	8.90	8.55	7.43	6.51	5.64		
				050	19.9	17.3	17.3	17.2	16.7	16.4	15.9	15.4	14.1	12.1		
				063	85.1	62.3	59.0	51.9	46.4	42.5	37.2	32.3	28.2	24.2		
				080	164	142	142	134	120	110	96	83	73	63		
				110	591	378	358	314	281	257	225	195	170	145		
				140	1160	798	755	664	593	543	475	411	355	298		
滑台型	基本型	24	180	180	2860	1580	1490	1310	1170	1070	940	800	690	560		
				250	5840	3680	3490	3060	2730	2490	2170	1840	1540	1170		
				025	2.89	2.26	2.14	1.90	1.71	1.57	1.37	1.20	1.05	0.91		
				032	4.77	3.75	3.55	3.14	2.83	2.60	2.28	1.98	1.73	1.50		
				040	30.6	22.2	21.0	18.6	16.8	15.4	13.5	11.8	10.3	8.9		
				050	50.1	38.5	36.5	32.3	29.1	26.7	23.4	20.4	17.8	15.4		
				063	85.1	64.9	61.4	54.4	49.1	45.0	39.4	34.2	29.9	25.8		
				080	242	194	183	162	146	134	118	102	89	77		
并行动单元	拾放单元	24	210	110	591	393	372	330	297	272	239	207	181	155		
				140	1160	832	787	697	628	576	504	437	380	323		
				180	2860	1650	1560	1380	1240	1140	990	860	740	620		
				250	5840	3830	3630	3210	2890	2640	2300	1980	1680	1340		
				025	2.89	2.33	2.20	1.95	1.78	1.63	1.43	1.25	1.09	0.95		
				032	4.77	3.85	3.65	3.23	2.95	2.71	2.37	2.06	1.81	1.57		
				040	30.6	22.8	21.6	19.1	17.5	16.0	14.1	12.2	10.7	9.3		
				050	50.1	39.5	37.4	33.1	30.3	27.8	24.4	21.2	18.6	16.1		
并行动单元	拾放单元	24	240	063	85.1	66.6	63.0	55.8	51.1	46.8	41.0	35.7	31.2	27.0		
				080	242	199	188	166	152	140	122	106	93	81		
				110	738	527	499	441	404	370	324	282	246	212		
				140	1640	1060	1010	890	820	750	650	570	500	430		
				180	2860	1690	1600	1420	1290	1190	1040	900	780	660		
				250	5840	4000	3780	3350	3070	2840	2480	2140	1850	1540		
				025	2.89	2.37	2.24	1.99	1.82	1.69	1.48	1.29	1.13	0.98		
				032	4.77	3.92	3.71	3.29	3.02	2.79	2.45	2.13	1.87	1.62		
并行动单元	拾放单元	24	270	040	30.6	23.2	22.0	19.5	17.9	16.5	14.5	12.6	11.0	9.6		
				050	50.1	40.2	38.1	33.7	30.9	28.6	25.1	21.8	19.1	16.6		
				063	85.1	67.8	64.2	56.8	52.1	48.2	42.3	36.7	32.2	27.9		
				080	262	246	243	216	198	183	160	139	122	106		
				110	738	536	507	449	412	381	334	290	254	220		
				140	1640	1080	1030	910	830	770	680	590	510	440		
				180	2860	1720	1630	1440	1320	1220	1070	930	810	690		
				250	5840	4000	3780	3350	3070	2840	2480	2140	1850	1540		
并行动单元	拾放单元	24	270	025	2.89	2.40	2.27	2.01	1.85	1.73	1.51	1.32	1.16	1.00		
				032	4.77	3.97	3.76	3.33	3.06	2.86	2.51	2.18	1.91	1.66		
				040	30.6	23.5	22.3	19.7	18.1	16.9	14.8	12.9	11.3	9.8		
				050	50.1	40.7	38.5	34.1	31.3	29.3	25.7	22.3	19.6	17.0		
				063	85.1	68.6	65.0	57.5	52.8	49.3	43.2	37.6	32.9	28.6		
				080	262	249	246	218	200	187	164	143	125	109		
				110	738	542	514	455	417	390	342	297	260	225		
				140	1640	1100	1040	920	840	790	690	600	530	450		
选择项	拾放单元	24	270	180	2860	1740	1650	1460	1340	1250	1100	950	830	710		
				250	5840	4040	3830	3390	3110	2900	2540	2200	1900	1600		

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(3停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				10	20	30	40	50	70	100	140	200
24	300	025	2.89	2.43	2.30	2.03	1.87	1.75	1.54	1.34	1.18	1.02
		032	4.77	4.01	3.80	3.36	3.09	2.89	2.55	2.22	1.95	1.69
		040	30.6	23.7	22.5	19.9	18.2	17.1	15.1	13.1	11.5	10.0
		050	50.1	41.1	38.9	34.4	31.6	29.5	26.1	22.7	19.9	17.3
		063	85.1	69.2	65.5	58.0	53.2	49.8	44.1	38.3	33.6	29.1
		080	262	252	249	220	202	189	167	145	127	111
		110	738	547	518	459	421	394	348	303	265	230
		140	1640	1110	1050	930	850	800	700	610	540	460
		180	2860	1760	1660	1470	1350	1260	1120	970	850	730
		250	5840	4080	3860	3420	3140	2930	2590	2240	1950	1650
	330	025	2.89	2.44	2.31	2.05	1.88	1.76	1.57	1.37	1.20	1.04
		032	4.77	4.04	3.83	3.39	3.11	2.91	2.60	2.26	1.98	1.72
		040	30.6	23.9	22.6	20.0	18.4	17.2	15.3	13.3	11.7	10.2
		050	50.1	41.3	39.1	34.6	31.8	29.7	26.5	23.1	20.2	17.6
		063	85.1	69.7	66.0	58.4	53.6	50.1	44.7	38.9	34.1	29.6
		080	262	253	250	222	203	190	170	148	129	112
		110	738	551	522	462	424	396	354	308	269	234
		140	1640	1120	1060	940	860	800	720	620	540	470
		180	2860	1770	1680	1480	1360	1270	1140	990	860	740
		250	5840	4110	3890	3440	3160	2950	2630	2280	1980	1690
30	120	040	10.9	9.39	9.39	9.23	8.99	8.81	8.46	7.35	6.43	5.60
		050	22.8	19.7	19.7	19.4	18.8	17.9	15.7	13.6	11.9	10.2
		063	63.6	46.9	44.4	38.6	34.5	31.6	27.7	24.0	20.9	17.8
		080	152	90.4	85.6	74.5	66.5	61.0	53.4	46.2	40.1	34.1
		110	359	311	307	267	239	219	191	165	143	121
		140	760	483	458	398	355	325	284	244	208	169
		180	1490	1030	970	840	750	690	600	510	430	320
		250	4150	2640	2490	2160	1930	1760	1520	1270	1020	690
	150	025	1.49	1.18	1.11	0.99	0.88	0.81	0.71	0.62	0.54	0.47
		032	3.66	2.90	2.75	2.43	2.18	2.00	1.75	1.52	1.33	1.15
		040	10.9	9.85	9.85	9.85	9.63	9.43	9.06	7.88	6.90	5.98
		050	37.9	27.8	26.3	23.3	20.9	19.2	16.8	14.6	12.8	11.0
		063	85.1	65.4	61.9	54.8	49.1	45.0	39.4	34.3	29.9	25.8
		080	152	94.9	89.8	79.5	71.2	65.3	57.2	49.6	43.3	37.1
		110	359	326	322	285	255	234	205	178	155	132
		140	950	663	627	555	497	456	399	345	298	251
	180	025	2.13	1.73	1.64	1.45	1.32	1.21	1.06	0.93	0.81	0.70
		032	3.66	2.99	2.83	2.51	2.28	2.09	1.83	1.60	1.40	1.21
		040	10.9	10.1	10.1	10.1	10.1	9.9	9.5	8.2	7.2	6.3
		050	37.9	28.6	27.1	24.0	21.8	20.0	17.5	15.3	13.4	11.6
063		85.1	67.2	63.7	56.4	51.4	47.1	41.3	35.9	31.4	27.1	
080		152	97.6	92.4	81.8	74.5	68.3	59.8	52.0	45.4	39.1	
110		359	335	331	293	267	245	214	186	162	140	
140		950	682	646	572	521	477	418	362	315	268	
200	180	2100	1380	1310	1160	1050	960	840	730	630	530	
	250	4150	2840	2690	2380	2160	1980	1720	1480	1250	1000	

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回程式直进式

选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(3停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)										
						输入轴旋转速度(rpm)										
						10	20	30	40	50	70	100	140	200		
小型	标准型	30	210	025	2.13	1.77	1.67	1.48	1.36	1.26	1.10	0.96	0.84	0.73		
				032	3.66	3.05	2.88	2.55	2.34	2.16	1.90	1.65	1.44	1.25		
				040	10.9	10.3	10.3	10.3	10.3	10.2	9.8	8.5	7.5	6.5		
				050	37.9	29.1	27.5	24.4	22.4	20.6	18.1	15.7	13.8	12.0		
				063	85.1	68.4	64.8	57.4	52.6	48.6	42.6	37.0	32.4	28.1		
				080	164	156	156	148	136	125	110	96	84	72		
				110	359	341	337	298	273	252	221	192	168	145		
				140	950	695	657	582	534	493	432	374	326	280		
滑台型	标准型	30	240	180	2100	1410	1330	1180	1080	1000	870	760	650	550		
				250	4150	2890	2730	2420	2220	2040	1780	1540	1320	1080		
				025	2.13	1.79	1.70	1.50	1.38	1.29	1.13	0.98	0.86	0.75		
				032	3.66	3.08	2.92	2.58	2.37	2.22	1.94	1.69	1.48	1.29		
				040	10.9	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.0	8.7	7.6	6.6		
				050	37.9	29.4	27.9	24.7	22.6	21.1	18.5	16.1	14.1	12.3		
				063	85.1	69.2	65.5	58.0	53.2	49.7	43.6	37.9	33.2	28.8		
				080	164	158	158	150	137	128	113	98	86	74		
广角型	基本型	30	270	110	359	345	341	302	277	259	227	197	172	149		
				140	950	703	666	589	540	505	442	384	335	288		
				180	2100	1420	1350	1190	1090	1020	890	780	670	570		
				250	5840	4080	3860	3420	3130	2930	2560	2210	1910	1610		
				025	2.13	1.81	1.71	1.51	1.39	1.30	1.15	1.00	0.88	0.76		
				032	3.66	3.11	2.94	2.61	2.39	2.24	1.98	1.72	1.51	1.31		
				040	10.9	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.2	8.9	7.8	6.8		
				050	37.9	29.7	28.1	24.9	22.8	21.3	18.9	16.4	14.4	12.5		
并行凸轮单元	基本型	30	300	063	85.1	69.8	66.1	58.5	53.7	50.2	44.4	38.7	33.9	29.4		
				080	164	159	159	151	139	130	115	100	87	76		
				110	359	347	344	304	279	261	231	201	176	152		
				140	950	709	671	594	545	510	451	392	342	295		
				180	2100	1440	1360	1200	1100	1030	910	790	690	590		
				250	5840	4110	3890	3450	3160	2950	2610	2260	1960	1660		
				025	2.13	1.82	1.72	1.52	1.40	1.31	1.17	1.02	0.89	0.78		
				032	3.66	3.13	2.96	2.62	2.41	2.25	2.01	1.75	1.53	1.33		
拾放单元	选择项	30	330	040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.4	9.0	7.9	6.9		
				050	37.9	29.8	28.2	25.0	22.9	21.5	19.2	16.7	14.6	12.7		
				063	85.1	70.2	66.5	58.9	54.0	50.5	45.1	39.3	34.4	29.9		
				080	164	160	160	152	139	130	117	101	89	77		
				110	359	349	346	306	281	262	235	204	179	155		
				140	950	713	675	598	549	513	458	398	348	301		
				180	2100	1440	1370	1210	1110	1040	930	800	700	600		
				250	5840	4140	3920	3470	3180	2970	2650	2300	2000	1700		
RGIS直轴	选择项	30	330	025	2.13	1.83	1.73	1.53	1.41	1.31	1.19	1.03	0.90	0.79		
				032	3.66	3.14	2.98	2.64	2.42	2.26	2.04	1.77	1.56	1.35		
				040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.5	9.1	8.0	7.0		
				050	37.9	30.0	28.4	25.1	23.0	21.5	19.4	16.9	14.8	12.9		
				063	85.1	70.5	66.8	59.1	54.2	50.7	45.7	39.8	34.9	30.3		
				080	164	161	161	153	140	131	118	103	90	78		
				110	359	351	347	307	282	264	238	207	181	157		
				140	950	717	679	601	551	515	465	404	353	306		
拾放单元	选择项	30	330	180	2100	1450	1370	1220	1120	1040	940	820	710	610		
				250	5840	4160	3930	3480	3190	2990	2690	2330	2030	1740		

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(3停留)

凸轮曲线/MS

分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)								
				输入轴旋转速度(rpm)								
				10	20	30	40	50	70	100	140	200
36	90	040	7.19	6.13	5.80	4.96	4.43	4.06	3.56	3.09	2.69	2.30
		050	13.1	10.2	9.6	8.2	7.3	6.7	5.9	5.1	4.4	3.7
		063	16.4	14.1	14.1	13.6	13.2	13.0	12.4	10.7	9.1	7.5
		080	80.0	57.6	54.5	46.6	41.6	38.1	33.3	28.7	24.6	20.2
		110	200	119	112	96	86	78	68	58	49	38
		140	420	315	298	254	227	207	180	152	126	94
		180	976	603	570	486	432	393	337	278	213	122
		250	2020	1370	1290	1100	970	880	740	580	380	
	120	032	2.70	2.13	2.01	1.77	1.58	1.45	1.27	1.10	0.96	0.83
		040	10.2	8.87	8.40	7.37	6.59	6.04	5.29	4.60	4.02	3.47
		050	12.8	11.8	11.7	11.6	11.3	11.1	10.7	9.3	8.1	6.9
		063	25.3	22.8	22.8	22.6	22.0	21.5	20.8	20.1	18.3	15.6
		080	108	82.5	78.1	68.5	61.2	56.1	49.1	42.6	37.0	31.5
		110	225	203	203	191	170	156	136	118	102	86
		140	462	414	409	359	320	293	256	220	189	154
		180	1220	845	799	700	625	571	496	423	353	270
		250	3910	2260	2140	1880	1670	1520	1320	1100	890	610
	150	032	2.70	2.21	2.09	1.85	1.67	1.53	1.34	1.17	1.02	0.88
		040	10.2	9.14	8.66	7.66	6.93	6.35	5.57	4.84	4.24	3.67
		050	12.8	12.1	12.1	12.1	11.9	11.7	11.2	9.7	8.5	7.4
		063	63.6	50.5	47.8	42.4	38.3	35.1	30.7	26.7	23.3	20.1
		080	108	85.5	81.0	71.7	64.8	59.3	52.0	45.1	39.4	33.8
		110	225	210	210	199	180	165	144	125	109	93
		140	462	429	425	376	339	311	272	235	203	171
		180	1220	876	829	733	662	606	528	454	387	313
		250	3910	2340	2220	1960	1770	1620	1410	1200	1000	760
	180	032	2.70	2.25	2.13	1.89	1.73	1.59	1.39	1.21	1.06	0.92
		040	10.2	9.30	8.81	7.80	7.15	6.57	5.76	5.01	4.39	3.80
		050	12.8	12.3	12.3	12.3	12.3	12.1	11.6	10.1	8.8	7.6
		063	63.6	51.6	48.8	43.2	39.7	36.4	31.9	27.7	24.2	21.0
		080	108	87.3	82.6	73.2	67.1	61.6	54.0	46.9	41.0	35.4
		110	225	214	214	203	186	171	150	130	114	98
		140	760	534	505	447	410	376	329	286	248	211
		180	1490	1130	1070	950	870	800	700	600	520	430
		250	3910	2390	2260	2000	1830	1680	1460	1260	1070	850
	210	032	2.70	2.28	2.16	1.92	1.76	1.64	1.43	1.25	1.09	0.95
		040	10.2	9.40	8.90	7.88	7.23	6.73	5.90	5.13	4.50	3.90
		050	12.8	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	11.9	10.3	9.0	7.8
		063	63.6	52.2	49.5	43.8	40.2	37.4	32.8	28.5	24.9	21.6
		080	152	101	95	85	78	72	63	55	48	42
		110	331	284	269	238	218	203	178	155	135	117
		140	760	541	512	453	416	387	339	294	256	219
		180	1490	1150	1080	960	880	820	720	620	540	460
		250	4150	2930	2770	2450	2250	2090	1830	1580	1360	1120
	240	032	2.70	2.30	2.18	1.93	1.77	1.66	1.46	1.27	1.12	0.97
		040	10.2	9.47	8.96	7.94	7.28	6.81	6.01	5.23	4.59	3.98
		050	12.8	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.1	10.5	9.2	8.0
		063	63.6	52.7	49.9	44.2	40.5	37.9	33.5	29.1	25.5	22.1
		080	152	102	96	85	78	73	65	56	49	43
		110	331	286	271	240	220	206	182	158	138	119
		140	760	545	516	457	419	392	346	300	262	226
		180	1490	1160	1090	970	890	830	730	630	550	470
		250	4150	2950	2800	2480	2270	2120	1870	1610	1400	1170

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(3停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						10	20	30	40	50	70	100	140	200	
小型	标准型	36	270	032	2.70	2.32	2.20	1.94	1.78	1.67	1.49	1.30	1.13	0.99	
				040	10.2	9.51	9.01	7.97	7.31	6.84	6.11	5.31	4.66	4.05	
				050	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.3	10.7	9.4	8.1	
				063	63.6	53.0	50.2	44.4	40.7	38.1	34.0	29.6	25.9	22.5	
				080	152	102	97	86	79	74	66	57	50	43	
				110	331	288	273	241	221	207	185	161	141	122	
				140	760	549	520	460	422	394	352	306	267	230	
				180	1490	1160	1100	970	890	840	750	650	560	480	
				250	4150	2970	2810	2490	2280	2130	1900	1650	1430	1210	
				032	2.70	2.33	2.21	1.95	1.79	1.68	1.51	1.31	1.15	1.00	
滑台型	基本型	36	300	040	10.2	9.55	9.04	8.00	7.34	6.87	6.19	5.38	4.72	4.10	
				050	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.4	10.8	9.5	8.2	
				063	63.6	53.2	50.4	44.6	40.9	38.3	34.5	30.0	26.3	22.8	
				080	152	103	97	86	79	74	67	58	51	44	
				110	331	289	274	242	222	208	187	163	143	124	
				140	760	551	522	462	424	396	357	310	271	234	
				180	1490	1170	1110	980	900	840	760	660	570	490	
				250	4150	2980	2820	2500	2290	2140	1930	1670	1450	1240	
				032	2.70	2.34	2.21	1.96	1.80	1.68	1.52	1.33	1.17	1.01	
				040	10.2	9.57	9.06	8.02	7.36	6.88	6.22	5.44	4.77	4.15	
广角型	基本型	36	330	050	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.5	10.9	9.6	8.3	
				063	63.6	53.4	50.5	44.7	41.0	38.4	34.7	30.4	26.6	23.1	
				080	152	103	98	86	79	74	67	59	51	45	
				110	331	290	275	243	223	209	189	165	144	125	
				140	760	553	524	464	425	398	359	314	275	238	
				180	1490	1170	1110	980	900	840	760	660	580	500	
				250	4150	2990	2830	2510	2300	2150	1940	1690	1470	1260	
				080	31.8	28.7	28.7	28.1	27.3	26.8	25.9	24.9	22.4	18.7	
				110	143	110	104	90	81	74	64	55	47	38	
				140	285	257	257	239	213	195	169	144	121	93	
并行凸轮单元	基本型	48	90	180	591	531	524	453	403	367	317	264	209	135	
				250	1630	1150	1080	930	830	750	630	500	350		
			120	080	31.8	30.0	30.0	30.0	29.3	28.7	27.8	26.8	24.4	20.7	
				110	143	115	108	96	86	79	69	60	51	43	
				140	285	269	268	255	228	209	182	157	135	110	
				180	591	555	548	485	434	397	345	293	245	186	
				250	2020	1520	1440	1270	1140	1040	900	750	600	410	
			150	080	31.8	30.6	30.6	30.6	30.5	29.9	29.0	28.0	25.5	21.9	
				110	143	117	110	98	90	82	72	62	54	46	
				140	285	274	274	260	238	218	191	165	143	120	
				180	591	567	560	496	453	415	362	311	264	213	
				250	2020	1550	1470	1300	1190	1080	940	800	670	510	
拾放单元	基本型	48	180	080	80.0	66.3	62.8	55.6	51.0	47.4	41.6	36.1	31.5	27.2	
				110	143	118	112	99	91	84	74	64	56	48	
				140	285	277	277	263	241	224	196	170	148	126	
				180	591	574	567	502	460	427	373	322	277	229	
				250	2020	1570	1490	1310	1200	1120	970	830	710	560	
			210	080	80.0	66.8	63.2	56.0	51.4	48.0	42.4	36.9	32.3	27.9	
				110	200	136	128	114	104	97	86	75	65	56	
				140	285	279	279	265	243	227	201	174	152	130	
				180	591	578	572	506	464	433	382	330	286	240	
				250	2020	1580	1500	1320	1210	1130	1000	860	730	600	

●RGIS直轴(3停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				10	20	30	40	50	70	100	140	200
48	240	080	80.0	67.1	63.5	56.3	51.6	48.2	43.2	37.5	32.9	28.5
		110	200	136	129	114	105	98	88	76	66	57
		140	285	281	281	266	244	228	204	177	155	133
		180	591	581	575	509	466	436	389	337	292	248
		250	2020	1590	1500	1330	1220	1140	1020	880	750	630
	270	080	80.0	67.3	63.7	56.4	51.8	48.4	43.7	38.1	33.3	28.9
		110	200	137	129	114	105	98	89	77	67	58
		140	285	282	282	267	245	229	207	180	157	135
		180	976	712	674	596	547	511	462	401	349	298
		250	2020	1590	1510	1330	1220	1140	1030	890	770	650
	300	080	80.0	67.5	63.9	56.6	51.9	48.5	43.9	38.5	33.8	29.3
		110	200	137	130	115	105	98	89	78	68	59
		140	285	282	282	268	246	230	208	182	159	138
		180	976	714	676	598	548	513	463	406	354	303
		250	2020	1600	1510	1340	1230	1150	1030	900	780	660
	330	080	80.0	67.6	64.0	56.7	52.0	48.6	43.9	38.9	34.1	29.6
		110	200	137	130	115	105	99	89	79	69	60
		140	285	283	283	268	246	230	208	184	161	139
		180	976	715	677	599	549	514	464	410	358	308
		250	2020	1600	1510	1340	1230	1150	1040	910	800	680

产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型

并行凸轮单元
拾放单元
回旋式直进式
选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(4停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)												
						输入轴旋转速度(rpm)												
						10	15	20	30	40	50	75	100	150				
小型	标准型	32	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	240	025	1.49	1.17	1.10	1.01	0.89	0.80	0.73	0.62	0.56	0.47
								032	2.70	2.13	2.01	1.85	1.63	1.46	1.33	1.14	1.01	0.86
								040	10.9	9.78	9.78	9.78	9.74	9.49	9.30	7.98	7.12	6.07
								050	50.1	38.5	36.5	33.5	29.5	26.4	24.2	20.6	18.4	15.7
								063	85.1	64.9	61.4	56.4	49.7	44.4	40.7	34.7	31.0	26.3
								080	164	148	148	145	128	115	105	90	80	68
								110	591	393	372	342	301	269	247	210	187	158
								140	1160	832	787	722	637	569	521	443	394	330
								180	2860	1640	1560	1430	1260	1120	1030	870	770	640
								250	5840	3830	3630	3320	2930	2610	2390	2020	1770	1410
标准型	滑台型	32	广角型	基本型	210		025	2.89	2.33	2.20	2.02	1.79	1.61	1.48	1.26	1.13	0.96	
							032	4.77	3.85	3.65	3.35	2.96	2.67	2.45	2.09	1.87	1.59	
							040	30.6	22.8	21.6	19.8	17.5	15.8	14.5	12.4	11.1	9.4	
							050	50.1	39.5	37.4	34.3	30.4	27.4	25.2	21.5	19.2	16.3	
							063	85.1	66.6	63.0	57.8	51.2	46.2	42.4	36.1	32.3	27.4	
							080	242	199	188	172	153	138	126	108	96	82	
							110	738	527	499	457	405	365	335	286	255	216	
							140	1640	1060	1010	920	820	740	680	580	510	430	
							180	2860	1690	1600	1470	1300	1170	1070	910	810	670	
							250	5840	3930	3720	3410	3020	2720	2490	2110	1860	1520	
基本型	广角型	32	基本型	240	025		2.89	2.37	2.24	2.06	1.82	1.67	1.53	1.30	1.16	0.99		
					032		4.77	3.92	3.71	3.41	3.02	2.76	2.53	2.16	1.93	1.64		
					040		30.6	23.2	22.0	20.2	17.9	16.3	15.0	12.8	11.4	9.7		
					050		50.1	40.2	38.1	34.9	30.9	28.3	25.9	22.1	19.7	16.8		
					063		85.1	67.8	64.2	58.9	52.1	47.6	43.6	37.2	33.3	28.3		
					080		262	246	243	223	198	181	166	141	126	107		
					110		738	536	507	465	412	376	345	294	263	223		
					140		1640	1080	1030	940	830	760	700	590	530	450		
					180		2860	1720	1630	1490	1320	1210	1110	940	840	700		
					250		5840	4000	3780	3470	3070	2800	2570	2180	1930	1590		
并行凸轮单元	拾放单元	32	基本型	270	025		2.89	2.40	2.27	2.09	1.85	1.69	1.56	1.34	1.19	1.02		
					032		4.77	3.97	3.76	3.45	3.06	2.80	2.59	2.21	1.97	1.68		
					040		30.6	23.5	22.3	20.4	18.1	16.6	15.3	13.1	11.7	10.0		
					050		50.1	40.7	38.5	35.3	31.3	28.7	26.5	22.6	20.2	17.2		
					063		85.1	68.6	65.0	59.6	52.8	48.4	44.7	38.1	34.0	29.0		
					080		262	249	246	226	200	184	169	145	129	110		
					110		738	542	514	471	417	383	353	301	269	229		
					140		1640	1100	1040	950	840	770	710	610	540	460		
					180		2860	1740	1650	1510	1340	1230	1130	960	860	720		
					250		5840	4040	3830	3510	3110	2850	2630	2230	1980	1650		
选择项	直进式	300	025	2.89	2.43		2.30	2.11	1.87	1.71	1.59	1.36	1.22	1.04				
			032	4.77	4.01		3.80	3.49	3.09	2.83	2.64	2.25	2.01	1.72				
			040	30.6	23.7		22.5	20.6	18.2	16.7	15.6	13.3	11.9	10.2				
			050	50.1	41.1		38.9	35.7	31.6	29.0	27.0	23.0	20.6	17.5				
			063	85.1	69.2		65.5	60.1	53.2	48.8	45.5	38.8	34.7	29.6				
			080	262	252		249	228	202	185	173	147	132	112				
			110	738	547		518	475	421	386	360	307	274	233				
			140	1640	1110		1050	960	850	780	730	620	550	470				
			180	2860	1760		1660	1530	1350	1240	1150	980	880	740				
			250	5840	4080		3860	3540	3140	2870	2680	2280	2020	1690				

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(4停留)

凸轮曲线/MS

分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
				输入轴旋转速度(rpm)									
				10	15	20	30	40	50	75	100	150	
32	330	025	2.89	2.44	2.31	2.12	1.88	1.72	1.61	1.38	1.24	1.05	产品规格
		032	4.77	4.04	3.83	3.51	3.11	2.85	2.67	2.29	2.04	1.74	
		040	30.6	23.9	22.6	20.7	18.4	16.9	15.8	13.5	12.1	10.3	
		050	50.1	41.3	39.1	35.9	31.8	29.2	27.3	23.4	20.9	17.8	
		063	85.1	69.7	66.0	60.5	53.6	49.2	46.0	39.4	35.2	30.0	
		080	262	253	250	230	203	187	174	150	134	114	
		110	738	551	522	479	424	389	363	312	278	237	
		140	1640	1120	1060	970	860	790	740	630	560	480	
		180	2860	1770	1680	1540	1360	1250	1170	1000	890	750	
		250	5840	4110	3890	3570	3160	2890	2700	2310	2060	1730	
36	150	032	2.70	2.10	1.99	1.82	1.59	1.42	1.30	1.11	0.99	0.84	滚柱凸轮单元
		040	10.9	9.65	9.65	9.65	9.51	9.27	9.08	7.78	6.95	5.92	
		050	37.9	27.3	25.8	23.7	20.7	18.5	16.9	14.4	12.9	10.9	
		063	63.6	48.2	45.6	41.8	36.5	32.6	29.9	25.4	22.7	19.1	
		080	152	92.9	88.0	80.7	70.4	62.9	57.6	49.1	43.7	36.8	
		110	359	319	315	289	252	225	207	176	156	131	
		140	760	497	471	432	376	336	307	261	231	190	
		250	2100	1310	1240	1140	990	890	810	690	600	490	
	180	025	2.13	1.71	1.62	1.48	1.31	1.17	1.08	0.92	0.82	0.70	广角型
		032	4.77	3.83	3.63	3.33	2.94	2.64	2.42	2.06	1.84	1.57	
		040	30.6	22.7	21.5	19.7	17.4	15.6	14.3	12.2	10.9	9.3	
		050	51.5	39.3	37.2	34.1	30.2	27.1	24.8	21.2	18.9	16.1	
		063	85.1	66.2	62.7	57.5	50.9	45.6	41.8	35.6	31.8	27.0	
		080	164	151	151	148	131	118	108	92	82	70	
		110	591	401	380	348	309	276	253	216	192	162	
		140	1160	849	804	737	653	584	535	455	405	340	
	210	180	2860	1680	1590	1460	1290	1150	1060	900	790	660	基本型
		250	5840	3910	3700	3390	3000	2680	2450	2070	1820	1460	
		025	2.13	1.75	1.65	1.52	1.34	1.22	1.12	0.95	0.85	0.73	
		032	4.77	3.92	3.71	3.40	3.01	2.73	2.51	2.14	1.91	1.63	
		040	30.6	23.2	21.9	20.1	17.8	16.2	14.8	12.7	11.3	9.6	
		050	51.5	40.1	38.0	34.9	30.9	28.0	25.7	21.9	19.6	16.7	
		063	85.1	67.6	64.0	58.7	52.0	47.2	43.3	36.9	33.0	28.0	
		080	164	154	154	152	134	122	112	95	85	72	
	240	110	591	410	388	356	315	286	262	223	199	169	并行凸轮单元
		140	1160	868	822	754	667	606	555	473	421	355	
		180	2860	1720	1630	1490	1320	1200	1100	930	830	690	
		250	5840	3990	3780	3460	3060	2780	2540	2150	1900	1560	
		025	2.13	1.77	1.68	1.54	1.36	1.25	1.15	0.98	0.88	0.75	
		032	4.77	3.97	3.76	3.45	3.06	2.80	2.57	2.20	1.96	1.67	
		040	30.6	23.5	22.3	20.4	18.1	16.6	15.2	13.0	11.6	9.9	
		050	51.5	40.7	38.5	35.3	31.3	28.7	26.4	22.5	20.1	17.1	
36	240	063	85.1	68.6	65.0	59.6	52.8	48.4	44.4	37.9	33.9	28.8	拾放单元
		080	164	156	156	154	136	125	115	98	87	74	
		110	591	416	394	361	320	293	269	229	205	174	
		140	1160	881	834	765	677	621	570	486	433	367	
		180	2860	1740	1650	1510	1340	1230	1130	960	850	720	
		250	5840	4040	3830	3510	3110	2850	2610	2220	1960	1630	
		025	2.13	1.77	1.68	1.54	1.36	1.25	1.15	0.98	0.88	0.75	
		032	4.77	3.97	3.76	3.45	3.06	2.80	2.57	2.20	1.96	1.67	
		040	30.6	23.5	22.3	20.4	18.1	16.6	15.2	13.0	11.6	9.9	
		050	51.5	40.7	38.5	35.3	31.3	28.7	26.4	22.5	20.1	17.1	
36	240	063	85.1	68.6	65.0	59.6	52.8	48.4	44.4	37.9	33.9	28.8	选择项
		080	164	156	156	154	136	125	115	98	87	74	
		110	591	416	394	361	320	293	269	229	205	174	
		140	1160	881	834	765	677	621	570	486	433	367	
		180	2860	1740	1650	1510	1340	1230	1130	960	850	720	
		250	5840	4040	3830	3510	3110	2850	2610	2220	1960	1630	
		025	2.13	1.77	1.68	1.54	1.36	1.25	1.15	0.98	0.88	0.75	
		032	4.77	3.97	3.76	3.45	3.06	2.80	2.57	2.20	1.96	1.67	
		040	30.6	23.5	22.3	20.4	18.1	16.6	15.2	13.0	11.6	9.9	
		050	51.5	40.7	38.5	35.3	31.3	28.7	26.4	22.5	20.1	17.1	

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(4停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						10	15	20	30	40	50	75	100	150	
小型	标准型	36	270	025	2.13	1.79	1.70	1.56	1.38	1.26	1.17	1.00	0.89	0.76	
				032	4.77	4.02	3.80	3.49	3.09	2.83	2.63	2.24	2.01	1.71	
				040	30.6	23.7	22.5	20.6	18.3	16.8	15.5	13.3	11.9	10.1	
				050	51.5	41.1	38.9	35.7	31.6	29.0	26.9	23.0	20.5	17.5	
				063	85.1	69.3	65.6	60.2	53.3	48.9	45.4	38.7	34.6	29.4	
				080	164	158	158	155	138	126	117	100	89	76	
				110	591	420	397	365	323	296	275	234	209	178	
				140	1160	890	843	773	684	628	582	496	443	376	
				180	2860	1760	1670	1530	1350	1240	1150	980	870	740	
				250	5840	4080	3870	3550	3140	2880	2670	2270	2010	1680	
滑台型	基本型	36	300	025	2.13	1.81	1.71	1.57	1.39	1.27	1.19	1.02	0.91	0.78	
				032	4.77	4.05	3.83	3.52	3.11	2.86	2.67	2.28	2.04	1.74	
				040	30.6	23.9	22.7	20.8	18.4	16.9	15.8	13.5	12.1	10.3	
				050	51.5	41.4	39.2	35.9	31.8	29.2	27.3	23.3	20.9	17.8	
				063	85.1	69.8	66.1	60.6	53.7	49.2	46.0	39.4	35.2	30.0	
				080	164	159	159	156	139	127	119	102	91	77	
				110	591	423	400	367	325	298	279	238	213	181	
				140	1160	897	849	779	690	632	591	505	451	383	
				180	2860	1770	1680	1540	1360	1250	1170	1000	890	750	
				250	5840	4110	3890	3570	3160	2900	2710	2310	2050	1720	
广角型	基本型	36	330	025	2.13	1.82	1.72	1.58	1.40	1.28	1.20	1.03	0.92	0.79	
				032	4.77	4.07	3.85	3.54	3.13	2.87	2.69	2.32	2.07	1.77	
				040	30.6	24.1	22.8	20.9	18.5	17.0	15.9	13.7	12.2	10.4	
				050	51.5	41.6	39.4	36.1	32.0	29.3	27.4	23.7	21.2	18.0	
				063	85.1	70.2	66.5	61.0	54.0	49.5	46.3	39.9	35.7	30.4	
				080	164	160	160	157	139	128	119	103	92	78	
				110	591	425	402	369	327	300	280	242	216	184	
				140	1160	902	854	783	693	636	595	513	458	389	
				180	2860	1780	1690	1550	1370	1260	1180	1010	900	760	
				250	5840	4140	3910	3590	3180	2910	2720	2340	2080	1750	
并行凸轮单元	拾放单元	40	150	025	1.49	1.18	1.11	1.02	0.90	0.80	0.73	0.63	0.56	0.47	
				032	2.70	2.14	2.03	1.86	1.63	1.46	1.34	1.14	1.02	0.86	
				040	10.9	9.85	9.85	9.85	9.75	9.50	9.31	7.98	7.13	6.07	
				050	37.9	27.8	26.3	24.2	21.2	18.9	17.3	14.8	13.2	11.2	
				063	63.6	49.2	46.5	42.7	37.4	33.4	30.6	26.1	23.3	19.7	
				080	152	94.9	89.8	82.4	72.2	64.5	59.1	50.3	44.8	37.8	
				110	359	326	322	295	259	231	212	180	160	135	
				140	950	663	627	575	504	450	412	350	311	258	
				180	2100	1340	1270	1160	1020	910	830	700	620	510	
				250	4150	2760	2610	2400	2100	1870	1700	1430	1240	950	
选择项	RGIS直轴式	40	180	025	2.13	1.73	1.64	1.51	1.33	1.20	1.10	0.94	0.84	0.71	
				032	3.66	2.99	2.83	2.60	2.30	2.07	1.89	1.62	1.44	1.23	
				040	10.9	10.1	10.1	10.1	10.1	9.9	9.7	8.3	7.5	6.4	
				050	37.9	28.6	27.1	24.8	22.0	19.8	18.1	15.5	13.8	11.7	
				063	85.1	67.2	63.7	58.4	51.7	46.5	42.6	36.3	32.4	27.5	
				080	164	153	153	151	133	120	110	94	84	71	
				110	359	335	331	304	269	242	221	189	168	142	
				140	950	682	646	592	524	471	432	367	327	274	
				180	2100	1380	1310	1200	1060	950	870	740	660	540	
				250	4150	2840	2690	2460	2180	1950	1790	1510	1320	1060	

●RGIS直轴(4停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺 寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				10	15	20	30	40	50	75	100	150
40	210	025	2.13	1.77	1.67	1.54	1.36	1.24	1.14	0.97	0.87	0.74
		032	3.66	3.05	2.88	2.64	2.34	2.14	1.96	1.67	1.49	1.27
		040	10.9	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.1	8.6	7.7	6.6
		050	37.9	29.1	27.5	25.3	22.4	20.4	18.7	16.0	14.2	12.1
		063	85.1	68.4	64.8	59.4	52.6	48.0	44.0	37.5	33.5	28.5
		080	164	156	156	153	136	124	113	97	86	74
		110	359	341	337	309	273	249	229	195	174	147
		140	950	695	658	603	534	487	446	380	338	285
		180	2100	1410	1330	1220	1080	980	900	770	680	570
		250	5840	4030	3820	3500	3100	2820	2580	2190	1940	1590
	240	025	2.13	1.79	1.70	1.56	1.38	1.26	1.17	0.99	0.89	0.76
		032	3.66	3.08	2.92	2.68	2.37	2.17	2.01	1.71	1.53	1.30
		040	10.9	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.3	8.8	7.9	6.7
		050	37.9	29.4	27.9	25.6	22.6	20.8	19.1	16.3	14.6	12.4
		063	85.1	69.2	65.5	60.1	53.2	48.8	45.0	38.4	34.3	29.2
		080	164	158	158	155	137	126	116	99	89	75
		110	359	345	341	313	277	254	234	200	178	151
		140	950	703	666	611	540	496	457	390	347	294
		180	2100	1420	1350	1240	1090	1000	920	790	700	590
		250	5840	4080	3860	3540	3140	2870	2650	2250	1990	1660
	270	025	2.13	1.81	1.71	1.57	1.39	1.27	1.19	1.01	0.91	0.77
		032	4.77	4.05	3.83	3.52	3.11	2.86	2.66	2.27	2.03	1.70
		040	10.9	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	9.0	8.0	6.9
		050	37.9	29.7	28.1	25.8	22.8	20.9	19.5	16.6	14.9	12.7
		063	85.1	69.8	66.1	60.6	53.7	49.2	45.9	39.2	35.0	29.8
080		164	159	159	156	139	127	118	101	90	77	
110		359	347	344	315	279	256	239	203	182	155	
140		950	709	671	616	545	500	466	397	354	300	
180		2100	1430	1360	1250	1100	1010	940	800	710	600	
250		5840	4110	3890	3570	3160	2900	2700	2290	2040	1700	
300	025	2.13	1.82	1.72	1.58	1.40	1.28	1.20	1.03	0.92	0.79	
	032	4.77	4.07	3.86	3.54	3.13	2.87	2.69	2.31	2.06	1.80	
	040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	9.1	8.2	7.0	
	050	37.9	29.8	28.2	25.9	22.9	21.0	19.7	16.9	15.1	12.9	
	063	85.1	70.2	66.5	61.0	54.0	49.5	46.3	39.8	35.5	30.3	
	080	164	160	160	157	139	128	120	103	92	78	
	110	359	349	346	317	281	257	241	207	185	157	
	140	950	713	675	620	549	503	470	404	360	306	
	180	2100	1440	1370	1250	1110	1020	950	820	730	610	
	250	5840	4140	3920	3590	3180	2920	2720	2330	2080	1740	
330	025	2.13	1.83	1.73	1.59	1.41	1.29	1.21	1.04	0.93	0.80	
	032	4.77	4.09	3.88	3.55	3.15	2.89	2.70	2.34	2.09	1.80	
	040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	9.3	8.3	7.1	
	050	37.9	30.0	28.4	26.0	23.0	21.1	19.8	17.1	15.3	13.1	
	063	85.1	70.5	66.8	61.3	54.2	49.8	46.5	40.3	36.0	30.7	
	080	164	161	161	158	140	128	120	104	93	79	
	110	359	351	347	318	282	259	242	209	187	159	
	140	950	717	679	622	551	505	473	409	365	310	
	180	2100	1450	1370	1260	1120	1020	960	830	740	620	
	250	5840	4160	3930	3610	3190	2930	2740	2370	2110	1770	

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式直进式

选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(4停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						10	15	20	30	40	50	75	100	150	
小型	标准型	48	120	032	1.89	1.49	1.41	1.29	1.12	1.00	0.91	0.78	0.69	0.58	
				040	10.2	8.87	8.40	7.70	6.67	5.96	5.47	4.66	4.16	3.53	
				050	12.8	11.8	11.7	11.7	11.5	11.2	11.0	9.4	8.4	7.1	
				063	25.3	22.8	22.8	22.8	22.3	21.7	21.2	20.4	19.0	16.0	
				080	80.0	61.6	58.3	53.5	46.3	41.4	37.9	32.2	28.6	23.9	
				110	225	203	203	199	173	154	141	120	106	88	
				140	462	414	409	375	325	290	265	224	198	161	
				180	1220	844	799	733	634	565	515	432	376	291	
滑台型	标准型	48	150	250	3910	2260	2140	1960	1700	1510	1370	1140	970	690	
				032	2.70	2.21	2.09	1.92	1.69	1.51	1.39	1.18	1.06	0.90	
				040	10.2	9.14	8.66	7.94	7.02	6.27	5.75	4.90	4.38	3.73	
				050	12.8	12.1	12.1	12.1	12.1	11.8	11.5	9.9	8.8	7.5	
				063	63.6	50.5	47.8	43.9	38.8	34.7	31.8	27.1	24.1	20.4	
				080	108	85.5	81.0	74.3	65.6	58.6	53.7	45.8	40.8	34.5	
				110	225	210	210	206	182	163	149	127	113	95	
				140	462	429	425	389	344	307	281	239	212	176	
广角型	基本型	48	180	180	1220	876	829	760	671	599	547	463	407	328	
				250	3910	2340	2220	2030	1790	1600	1460	1220	1060	820	
				032	2.70	2.25	2.13	1.96	1.73	1.57	1.44	1.23	1.10	0.93	
				040	10.2	9.30	8.81	8.08	7.15	6.49	5.94	5.07	4.53	3.86	
				050	12.8	12.3	12.3	12.3	12.3	12.2	11.9	10.2	9.1	7.7	
				063	63.6	51.6	48.8	44.8	39.7	36.0	33.0	28.1	25.1	21.3	
				080	108	87.3	82.6	75.8	67.1	60.9	55.8	47.5	42.4	36.0	
				110	331	280	266	244	216	195	179	153	136	115	
并行凸轮单元	基本型	48	210	140	760	534	505	463	410	372	341	290	258	216	
				180	1490	1130	1070	980	870	790	720	610	540	450	
				250	3910	2390	2260	2070	1830	1660	1520	1280	1120	900	
				032	2.70	2.28	2.16	1.98	1.76	1.61	1.48	1.26	1.13	0.96	
				040	10.2	9.40	8.90	8.16	7.23	6.63	6.09	5.20	4.65	3.96	
				050	12.8	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.2	10.5	9.3	8.0	
				063	63.6	52.2	49.5	45.4	40.2	36.8	33.8	28.9	25.8	21.9	
				080	152	101	95	88	78	71	65	56	50	42	
拾放单元	基本型	48	240	110	331	284	269	247	218	200	184	157	140	119	
				140	760	541	512	470	416	381	350	298	266	224	
				180	1490	1150	1080	1000	880	810	740	630	560	470	
				250	4150	2930	2770	2540	2250	2060	1890	1600	1420	1160	
				032	2.70	2.30	2.18	2.00	1.77	1.63	1.51	1.29	1.15	0.98	
				040	10.2	9.47	8.96	8.22	7.28	6.68	6.21	5.30	4.74	4.04	
				050	12.8	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.4	10.7	9.5	8.1	
				063	63.6	52.7	49.9	45.7	40.5	37.2	34.6	29.5	26.3	22.4	
选择项	基本型	48	270	080	152	102	96	88	78	72	67	57	51	43	
				110	331	286	271	249	220	202	188	160	143	121	
				140	760	545	516	474	419	385	358	305	272	230	
				180	1490	1160	1090	1000	890	810	760	640	570	480	
				250	4150	2950	2800	2560	2270	2080	1930	1640	1450	1210	
				032	2.70	2.32	2.20	2.01	1.78	1.64	1.53	1.31	1.17	1.00	
				040	10.2	9.51	9.01	8.26	7.31	6.71	6.28	5.38	4.81	4.10	
				050	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	10.8	9.7	8.2	

●RGIS直轴(4停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				10	15	20	30	40	50	75	100	150
48	300	032	2.70	2.33	2.21	2.02	1.79	1.64	1.54	1.33	1.19	1.0
		040	10.2	9.55	9.04	8.29	7.34	6.73	6.30	5.45	4.87	4.16
		050	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	11.0	9.8	8.4
		063	63.6	53.2	50.4	46.2	40.9	37.5	35.1	30.4	27.2	23.1
		080	152	103	97	89	79	72	68	59	52	45
		110	331	289	274	251	222	204	191	165	147	126
		140	760	551	522	479	424	389	363	314	281	238
		180	1490	1170	1110	1010	900	820	770	670	590	500
		250	4150	2980	2820	2590	2290	2100	1960	1700	1510	1260
	330	032	2.70	2.34	2.21	2.03	1.80	1.65	1.54	1.35	1.20	1.03
		040	10.2	9.57	9.06	8.31	7.36	6.75	6.31	5.52	4.93	4.21
		050	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	11.1	9.9	8.4
		063	63.6	53.4	50.5	46.4	41.0	37.6	35.2	30.8	27.5	23.4
		080	152	103	98	90	79	73	68	59	53	45
		110	331	290	275	252	223	205	191	167	149	127
		140	760	553	524	480	425	390	365	318	284	241
		180	1490	1170	1110	1020	900	830	770	670	600	510
		250	4150	2990	2830	2600	2300	2110	1970	1720	1530	1290

产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型

并行凸轮单元
拾放单元
回旋式
直进式
选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	2	150	025	1.09	0.56	0.49	0.42	0.38	0.34	0.30	0.25			
				032	1.99	1.02	0.90	0.77	0.68	0.62	0.55				
			180	025	1.09	0.63	0.56	0.48	0.43	0.39	0.35	0.29	0.25		
				032	2.69	1.56	1.39	1.19	1.06	0.97	0.86	0.73			
			210	025	1.09	0.69	0.62	0.53	0.47	0.43	0.38	0.32	0.28		
				032	2.69	1.70	1.53	1.30	1.16	1.07	0.95	0.80	0.71		
			240	025	1.09	0.73	0.66	0.57	0.51	0.46	0.41	0.35	0.31		
				032	2.69	1.81	1.64	1.40	1.25	1.15	1.02	0.87	0.77		
			270	025	1.09	0.76	0.70	0.60	0.53	0.49	0.44	0.37	0.33		
				032	2.69	1.89	1.74	1.48	1.33	1.21	1.08	0.92	0.82		
				040	10.9	6.64	6.44	6.19	6.02	5.88	5.68	4.73	4.02	2.86	
				050	19.9	12.3	12.0	11.5	11.2	10.9	10.6	10.0	9.1	6.9	
				063	85.1	44.2	40.6	34.6	30.9	28.2	25.0	20.9	18.0	13.4	
				080	164	100	97	89	79	73	64	54	46	35	
				110	359	220	211	180	160	146	129	105	87		
				140	950	443	407	346	307	279	244	192	149		
			300	180	2860	1110	1020	860	760	690	590	450			
				250	5840	2620	2390	2020	1760	1570	1290				
滑台型	基本型	2	300	025	2.13	1.19	1.10	0.94	0.84	0.77	0.68	0.57	0.50		
				032	4.77	2.69	2.49	2.13	1.90	1.74	1.55	1.31	1.15		
			330	040	30.6	16.1	14.9	12.7	11.4	10.4	9.2	7.8	6.8	5.3	
				050	50.1	28.1	26.1	22.2	19.9	18.2	16.2	13.6	11.9	9.5	
			360	063	85.1	47.0	43.6	37.2	33.2	30.4	27.0	22.7	19.7	15.2	
				080	242	140	130	111	99	90	81	68	59	46	
			390	110	591	286	265	226	201	184	163	135	114	81	
				140	1160	598	554	472	420	383	338	275	227		
			420	180	3030	1430	1330	1130	1000	910	800	630			
				250	10400	3250	3010	2540	2240	2010	1700				
并行凸轮单元	基本型	3	120	025	2.13	1.25	1.17	1.00	0.89	0.82	0.73	0.61	0.54		
				032	4.77	2.83	2.65	2.26	2.02	1.85	1.65	1.40	1.24		
			150	040	30.6	17.0	15.9	13.5	12.1	11.1	9.9	8.3	7.3	5.8	
				050	50.1	29.6	27.7	23.6	21.1	19.3	17.2	14.6	12.8	10.4	
			180	063	119	56.6	52.9	45.1	40.3	36.9	32.9	27.7	24.3	19.4	
				080	242	148	138	118	105	96	86	72	64	51	
			210	110	591	301	281	240	214	196	174	145	124	92	
				140	1160	631	590	503	448	409	362	298	250		
			240	180	3030	1510	1410	1200	1070	970	850	690	550		
				250	10400	3430	3200	2710	2400	2160	1850	1370			
拾放单元	选择项	3	120	025	1.09	0.62	0.55	0.47	0.42	0.38	0.34	0.28	0.24		
				032	2.69	1.54	1.37	1.16	1.04	0.95	0.84	0.70			
			150	025	1.09	0.71	0.63	0.54	0.48	0.44	0.39	0.33	0.29		
				032	2.69	1.75	1.56	1.33	1.19	1.09	0.97	0.82	0.71		
			180	025	1.09	0.76	0.69	0.59	0.52	0.48	0.43	0.36	0.32		
				032	2.69	1.89	1.71	1.46	1.30	1.19	1.06	0.90	0.79		
			210	040	10.9	6.64	6.32	6.07	5.89	5.74	5.53	4.52	3.74	2.32	
				050	19.9	12.3	11.7	11.3	11.0	10.7	10.3	9.7	8.6	6.1	
			240	063	85.1	44.1	39.8	33.9	30.2	27.6	24.4	20.1	16.9	11.5	
				080	164	100	96	87	78	71	63	52	44	30	
			270	110	359	220	207	176	157	142	125	99	78		
				140	950	443	399	338	300	271	233	175	123		
回旋式直进式	基本型	3	300	180	2860	1110	1000	840	740	660	560	390			
				250	5840	2620	2340	1960	1690	1470	1160				

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
3	210	025	2.13	1.22	1.12	0.95	0.85	0.78	0.69	0.58	0.50	
		032	4.77	2.76	2.53	2.16	1.93	1.76	1.57	1.32	1.16	
		040	10.9	7.27	7.02	6.76	6.56	6.41	6.19	5.15	4.38	3.10
		050	50.1	28.9	26.4	22.5	20.1	18.4	16.4	13.7	11.9	9.2
		063	85.1	48.3	44.2	37.7	33.6	30.7	27.3	22.8	19.6	14.6
		080	242	144	132	112	100	92	81	68	59	45
		110	591	293	268	228	203	186	164	134	112	72
		140	1160	615	562	478	425	387	339	271	217	
		180	2860	1220	1110	940	830	750	650	490		
	250	5840	2860	2610	2190	1920	1700	1400				
	240	025	2.13	1.31	1.22	1.04	0.93	0.85	0.75	0.63	0.55	
		032	4.77	2.97	2.75	2.34	2.09	1.92	1.71	1.44	1.27	
		040	30.6	17.7	16.4	14.0	12.5	11.4	10.2	8.6	7.5	5.9
		050	50.1	30.9	28.6	24.4	21.8	20.0	17.8	15.0	13.1	10.5
		063	85.1	51.8	48.0	40.9	36.5	33.4	29.7	25.0	21.7	16.9
		080	242	154	143	122	109	100	89	75	65	51
		110	591	314	291	248	221	202	179	148	126	90
		140	1160	660	611	520	463	422	372	304	252	
		180	3030	1580	1460	1240	1100	1000	880	690	540	
	250	10400	3580	3300	2790	2460	2210	1880	1340			
	270	025	2.13	1.39	1.30	1.11	0.99	0.91	0.81	0.68	0.60	
		032	7.41	4.87	4.56	3.89	3.48	3.19	2.84	2.42	2.14	
		040	41.6	26.1	24.4	20.8	18.6	17.0	15.2	12.9	11.4	9.3
		050	50.1	32.6	30.5	26.0	23.2	21.3	19.0	16.0	14.1	11.5
		063	85.1	54.6	51.1	43.6	39.0	35.7	31.8	26.8	23.5	18.8
080		242	163	152	130	116	106	95	80	70	57	
110		591	332	310	264	236	216	192	160	138	104	
140		1160	697	652	556	495	452	400	331	280	195	
180		3030	1670	1560	1330	1180	1080	950	770	620		
250	10400	3770	3520	2990	2640	2390	2060	1540				
300	025	2.89	1.97	1.86	1.59	1.42	1.30	1.16	0.98	0.87		
	032	7.41	5.09	4.81	4.11	3.67	3.36	3.00	2.55	2.27		
	040	41.6	27.2	25.7	22.0	19.6	18.0	16.0	13.6	12.0	10.0	
	050	67.0	45.2	42.7	36.4	32.5	29.8	26.6	22.6	20.0	16.6	
	063	119	65.0	61.4	52.4	46.8	42.9	38.2	32.4	28.5	23.3	
	080	262	207	204	174	156	142	127	108	95	79	
	110	738	451	426	364	325	297	264	223	195	154	
	140	1640	907	857	731	652	596	529	443	382	289	
	180	3030	1740	1650	1400	1250	1140	1010	820	690		
250	10400	3930	3710	3150	2790	2530	2200	1710	1280			
330	025	2.89	2.04	1.93	1.66	1.48	1.36	1.21	1.03	0.91		
	032	7.41	5.27	4.99	4.29	3.83	3.51	3.14	2.67	2.38		
	040	41.6	28.2	26.7	22.9	20.5	18.7	16.7	14.2	12.6	10.5	
	050	67.0	46.7	44.2	38.0	33.9	31.1	27.8	23.6	20.9	17.5	
	063	129	106	106	97	87	80	71	60	54	45	
	080	262	214	211	182	162	149	133	113	100	83	
	110	738	467	442	379	339	310	276	233	205	165	
	140	1640	939	888	763	681	623	554	465	405	315	
	180	3030	1800	1710	1460	1310	1190	1060	870	740	520	
250	10400	4070	3840	3290	2920	2650	2320	1840	1440			

产品规格

小型

标准型

滑台型

滚柱凸轮单元

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	4	120	032	1.39	0.78	0.69	0.59	0.53	0.48	0.42	0.34			
				025	1.09	0.72	0.64	0.55	0.49	0.45	0.40	0.33	0.29		
				032	1.39	0.92	0.82	0.70	0.62	0.57	0.51	0.42	0.36		
				025	1.49	0.83	0.75	0.63	0.57	0.52	0.45	0.37	0.31		
				032	2.70	1.52	1.37	1.17	1.04	0.95	0.84	0.69	0.58		
				040	10.2	6.66	5.98	5.08	4.52	4.10	3.58	2.83	2.20	0.95	
				050	12.8	8.90	8.44	8.11	7.87	7.66	7.36	5.99	4.90	2.89	
				063	63.6	35.4	31.8	27.0	24.1	21.9	19.3	15.7	12.9	7.8	
				080	108	59.7	53.6	45.6	40.5	36.8	32.2	25.6	20.3	9.8	
				110	331	193	173	147	130	118	103	79	59	18	
标准型	滑台型	4	150	140	760	362	324	275	242	218	185	132	82		
				180	1490	768	686	577	503	445	362	211			
				250	4150	1990	1770	1460	1250	1060	780				
			180	025	1.49	0.92	0.84	0.71	0.64	0.58	0.52	0.43	0.37		
				032	2.70	1.68	1.54	1.31	1.17	1.07	0.95	0.79	0.68		
				040	10.9	7.79	7.52	7.23	7.03	6.87	6.64	5.53	4.71	3.37	
				050	19.9	14.4	13.9	13.4	13.0	12.7	12.3	11.7	10.6	8.1	
				063	63.6	38.9	35.6	30.3	27.0	24.7	21.9	18.1	15.4	10.9	
				080	152	75.0	68.5	58.4	52.0	47.5	41.9	34.5	28.9	19.3	
				110	359	258	246	210	187	170	150	122	101	63	
				140	950	522	476	405	359	326	285	225	174		
				180	2100	1060	960	820	720	650	550	400	260		
基本型	广角型	4	210	250	4150	2190	1990	1670	1450	1270	1020	530			
				025	2.13	1.41	1.31	1.12	1.00	0.91	0.81	0.68	0.60		
				032	4.77	3.18	2.95	2.52	2.25	2.06	1.84	1.55	1.37		
				040	17.9	13.9	13.4	13.1	12.8	12.3	10.9	9.2	8.0	6.4	
				050	19.9	15.4	15.1	14.5	14.2	13.8	13.4	12.8	11.7	9.3	
				063	63.6	41.7	38.6	33.0	29.4	26.9	23.9	20.0	17.3	13.1	
				080	164	126	124	113	101	92	82	69	60	47	
				110	359	276	268	228	203	186	164	136	116	82	
				140	950	560	518	441	393	358	315	255	208	123	
				180	2100	1130	1050	890	790	720	620	480	350		
并行凸轮单元	拾放单元	4	240	250	4150	2350	2160	1830	1600	1430	1190	770			
				025	2.13	1.49	1.40	1.19	1.06	0.97	0.87	0.73	0.65		
				032	4.77	3.35	3.15	2.69	2.40	2.20	1.96	1.66	1.47		
				040	17.9	14.6	14.5	14.0	13.6	13.1	11.6	9.9	8.7	7.0	
				050	19.9	16.2	16.1	15.5	15.1	14.7	14.3	13.7	12.6	10.2	
				063	63.6	43.9	41.1	35.1	31.3	28.7	25.5	21.5	18.7	14.7	
				080	164	133	132	120	107	98	88	74	65	52	
				110	359	291	285	243	217	198	176	147	127	95	
				140	950	589	552	471	419	383	338	278	234	158	
				180	2100	1190	1120	950	840	770	670	530	420	200	
选择项	直进式	4	270	250	5840	3450	3230	2740	2420	2190	1880	1410	970		
				025	2.13	1.55	1.47	1.25	1.12	1.03	0.92	0.78	0.69		
				032	4.77	3.49	3.30	2.82	2.52	2.31	2.06	1.75	1.55		
				040	17.9	15.1	15.1	14.6	14.2	13.7	12.2	10.4	9.2	7.5	
				050	19.9	16.8	16.8	16.2	15.8	15.5	15.0	14.4	13.3	11.0	
				063	63.6	45.5	43.1	36.8	32.9	30.1	26.8	22.7	19.9	16.0	
				080	164	138	138	126	113	103	92	78	69	56	
				110	591	367	348	297	265	243	216	182	158	124	
				140	1160	775	733	626	558	510	453	378	326	243	
				180	2860	1530	1450	1240	1100	1000	890	720	600	380	
选择项	直进式	4	270	250	5840	3580	3380	2880	2550	2310	2010	1560	1170		

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
4	300	025	2.13	1.60	1.51	1.31	1.17	1.07	0.95	0.81	0.72	
		032	4.77	3.59	3.40	2.94	2.62	2.40	2.15	1.83	1.62	
		040	30.6	21.3	20.2	17.4	15.6	14.3	12.7	10.8	9.6	7.9
		050	50.1	37.1	35.1	30.3	27.1	24.8	22.1	18.8	16.7	13.9
		063	85.1	62.3	59.0	50.9	45.5	41.7	37.2	31.5	27.9	23.0
		080	164	142	142	131	117	107	96	81	72	59
		110	591	378	358	309	276	252	225	190	166	133
		140	1160	798	755	651	581	532	473	396	344	266
		180	2860	1580	1490	1290	1150	1050	930	760	650	450
	250	5840	3680	3480	2990	2660	2420	2110	1680	1320		
	330	025	2.13	1.64	1.55	1.35	1.21	1.10	0.99	0.84	0.74	
		032	4.77	3.68	3.48	3.03	2.71	2.48	2.22	1.89	1.68	
		040	30.6	21.8	20.7	18.0	16.1	14.7	13.1	11.2	9.9	8.3
		050	50.1	37.9	35.9	31.2	27.9	25.6	22.8	19.4	17.2	14.4
		063	85.1	63.8	60.4	52.5	46.9	43.0	38.4	32.6	28.9	24.0
		080	164	145	145	135	121	111	99	84	75	62
		110	591	386	366	318	284	260	232	196	173	140
		140	1160	816	773	672	600	549	489	411	359	284
		180	2860	1620	1530	1330	1180	1080	960	800	680	500
		250	5840	3760	3560	3090	2750	2500	2200	1770	1430	800
5		120	040	7.19	4.92	4.36	3.70	3.27	2.95	2.53	1.88	1.27
	050		13.1	8.31	7.38	6.27	5.55	5.02	4.35	3.32	2.40	
	063		16.4	11.2	10.5	10.0	9.7	9.3	8.8	6.6	4.6	
	080		80.0	45.0	39.9	33.9	30.0	27.1	23.4	17.6	12.4	
	110		200	94.1	83.3	70.3	61.6	54.9	45.7	29.6	13.1	
	140		420	245	217	182	159	140	115	67	16	
	180		976	464	407	337	285	241	172			
	250		2870	1330	1150	930	750	590	320			
	150	032	1.89	1.20	1.09	0.93	0.83	0.75	0.67	0.55	0.46	
		040	7.19	5.45	4.94	4.20	3.73	3.39	2.97	2.35	1.84	0.83
		050	12.8	9.86	9.45	9.09	8.83	8.61	8.31	6.87	5.77	3.88
		063	25.3	18.5	17.7	17.1	16.5	16.1	15.5	14.4	12.6	8.2
		080	108	67.0	60.8	51.8	46.1	42.0	37.0	30.1	24.7	15.0
		110	225	165	158	144	128	116	102	80	63	28
		140	462	335	317	269	237	214	184	137	93	
		180	976	523	471	396	344	302	242			
		250	2870	1490	1340	1110	940	800	580			
	180	032	2.70	1.86	1.71	1.46	1.31	1.19	1.06	0.89	0.78	
		040	10.2	7.92	7.31	6.23	5.55	5.07	4.48	3.70	3.12	2.15
		050	12.8	10.5	10.3	9.9	9.6	9.4	9.1	7.6	6.6	4.9
		063	25.3	20.0	19.5	18.7	18.2	17.8	17.2	16.2	14.5	10.7
		080	108	72.4	66.8	56.9	50.8	46.4	41.1	34.0	28.9	20.4
		110	225	178	174	158	141	129	113	92	76	47
		140	462	362	349	296	263	239	208	164	126	51
		180	1220	739	680	575	507	456	388	276	169	
		250	3910	1990	1820	1530	1340	1180	960	550		
	210	032	2.70	1.96	1.84	1.57	1.40	1.28	1.14	0.96	0.85	
		040	14.8	8.30	7.77	6.62	5.91	5.40	4.79	4.00	3.44	2.55
		050	12.8	11.0	10.9	10.5	10.2	9.9	9.6	8.1	7.1	5.5
		063	63.6	45.2	42.3	36.1	32.2	29.4	26.2	22.0	19.2	15.1
		080	152	87.1	81.5	69.5	62.0	56.7	50.4	42.2	36.6	28.0
		110	331	246	230	196	175	160	141	117	100	72
		140	462	382	373	318	283	257	226	183	149	85
		180	1490	986	922	783	695	630	548	427	323	111
		250	4150	2540	2370	2000	1760	1580	1340	940	550	

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)														
						输入轴旋转速度(rpm)														
						30	60	90	120	150	200	300	400	600						
小型	标准型	5	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	选择项	240	025	1.49	1.12	1.06	0.90	0.81	0.74	0.66	0.56	0.49	
										032	2.70	2.04	1.93	1.65	1.47	1.35	1.20	1.02	0.90	
										040	10.9	9.39	9.39	9.05	8.81	8.63	8.38	7.12	6.26	5.04
										050	37.9	26.6	25.1	21.5	19.2	17.6	15.7	13.3	11.7	9.6
										063	63.6	46.9	44.4	37.9	33.8	31.0	27.6	23.3	20.5	16.4
										080	152	90.4	85.6	73.1	65.2	59.7	53.1	44.7	39.1	30.9
										110	331	255	241	206	184	168	149	125	108	82
										140	760	483	457	390	348	317	281	231	195	133
										180	1490	1020	970	830	730	670	590	470	370	190
										250	4150	2630	2490	2110	1870	1690	1450	1080	750	
标准型	滑台型	5	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	选择项	270	025	1.49	1.15	1.09	0.94	0.84	0.77	0.69	0.58	0.51	
										032	3.66	2.84	2.69	2.32	2.08	1.90	1.70	1.44	1.28	
										040	10.9	9.65	9.65	9.41	9.16	8.97	8.72	7.42	6.55	5.36
										050	37.9	27.3	25.8	22.3	19.9	18.2	16.3	13.8	12.2	10.1
										063	63.6	48.2	45.6	39.4	35.2	32.2	28.7	24.3	21.4	17.5
										080	152	92.9	87.9	75.9	67.8	62.1	55.3	46.7	41.1	33.1
										110	359	319	315	272	243	222	198	167	146	116
										140	760	497	470	406	362	331	293	244	208	152
										180	1490	1050	1000	860	760	700	610	500	410	250
										250	4150	2710	2560	2200	1950	1760	1530	1190	890	260
基本型	广角型	5	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	选择项	240	025	1.49	1.18	1.11	0.97	0.87	0.79	0.71	0.60	0.53			
								032	3.66	2.90	2.75	2.40	2.14	1.96	1.75	1.49	1.32			
								040	10.9	9.85	9.85	9.70	9.44	9.25	9.00	7.67	6.79	5.60		
								050	37.9	27.8	26.3	23.0	20.5	18.8	16.8	14.3	12.6	10.5		
								063	63.6	49.1	46.5	40.6	36.2	33.2	29.6	25.1	22.2	18.3		
								080	152	94.8	89.8	78.3	69.9	64.0	57.1	48.3	42.6	34.8		
								110	359	326	322	280	250	229	204	173	152	123		
								140	760	508	480	418	373	341	303	254	219	166		
								180	1490	1080	1020	890	790	720	640	520	440	290		
								250	4150	2760	2610	2270	2010	1830	1600	1270	990	450		
并行凸轮单元	拾放单元	5	选择项	240	025	1.49	1.20	1.13	1.00	0.89	0.81	0.73	0.62	0.55						
					032	3.66	2.95	2.79	2.46	2.20	2.01	1.80	1.53	1.36						
					040	10.9	10.0	10.0	9.9	9.7	9.5	9.2	7.9	7.0	5.8					
					050	37.9	28.3	26.7	23.5	21.0	19.3	17.2	14.6	13.0	10.9					
					063	63.6	49.9	47.3	41.6	37.1	34.0	30.4	25.8	22.8	19.0					
					080	152	96.4	91.2	80.2	71.6	65.6	58.5	49.6	43.9	36.2					
					110	359	331	327	287	257	235	210	178	157	128					
					140	760	516	488	429	383	350	312	262	228	177					
					180	1490	1090	1030	910	810	740	660	540	460	330					
					250	4150	2800	2650	2320	2070	1880	1650	1330	1070	580					
选择项	拾放单元	6	选择项	240	025	1.09	0.60	0.53	0.45	0.40	0.37	0.32	0.26	0.21						
					032	2.69	1.49	1.32	1.13	1.00	0.91	0.80	0.66							
					025	1.09	0.75	0.67	0.57	0.51	0.46	0.41	0.35	0.30						
					032	2.69	1.86	1.65	1.41	1.26	1.15	1.02	0.86	0.75						
					040	10.9	6.52	6.11	5.85	5.65	5.48	5.20	4.03	2.98	0.81					
					050	19.9	12.1	11.3	10.9	10.5	10.2	9.8	8.8	7.4	3.8					
					063	85.1	43.4	38.5	32.8	29.1	26.4	23.1	18.3	14.3	6.3					
					080	164	98.7	92.5	84.4	75.0	68.1	59.6	47.4	37.3	17.7					
					110	591	263	234	198	175	158	135	100	67						
					140	950	436	385	325	284	252	209	131							
选择项	拾放单元	6	选择项	240	180	2860	1090	960	800	690	610	480	220							
					250	5840	2570	2240	1830	1520	1240	790								

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)								
				输入轴旋转速度(rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
6	120	025	2.89	1.78	1.60	1.36	1.21	1.11	0.99	0.82	0.71	
		032	7.41	4.61	4.14	3.53	3.15	2.88	2.57	2.16	1.89	
		040	41.6	24.7	22.2	18.9	16.9	15.4	13.7	11.4	9.9	7.4
		050	67.0	41.1	36.9	31.5	28.1	25.7	22.8	19.1	16.5	12.6
		063	119	59.1	53.0	45.2	40.3	36.8	32.6	27.0	22.9	16.2
		080	262	188	176	150	134	122	109	90	78	57
		110	738	410	368	313	279	254	224	182	149	90
		140	1640	822	737	626	556	505	441	347	269	
		180	4270	2210	1980	1680	1480	1340	1150	860	600	
		250	10400	3570	3180	2670	2320	2030	1620			
	150	025	3.76	2.56	2.35	2.00	1.79	1.64	1.46	1.23	1.08	
		032	7.41	5.09	4.66	3.98	3.55	3.25	2.90	2.46	2.17	
		040	41.6	27.2	24.9	21.3	19.0	17.4	15.5	13.0	11.4	9.1
		050	67.0	45.2	41.4	35.3	31.5	28.8	25.7	21.7	19.1	15.3
		063	129	102	99	90	81	74	66	56	49	39
		080	262	207	198	169	151	138	123	103	90	71
		110	738	451	413	352	314	287	254	211	180	130
		140	1640	907	830	707	629	574	506	413	343	218
		180	4270	2440	2230	1890	1680	1530	1340	1070	840	
		250	10400	3930	3580	3030	2660	2380	2010	1370		
	180	025	3.76	2.73	2.54	2.17	1.94	1.78	1.59	1.35	1.19	
		032	7.41	5.42	5.05	4.31	3.85	3.53	3.15	2.67	2.37	
		040	41.6	28.9	26.9	23.0	20.5	18.8	16.8	14.2	12.5	10.2
		050	67.0	47.9	44.6	38.1	34.0	31.2	27.8	23.6	20.8	17.1
		063	129	109	107	98	87	80	71	60	53	44
		080	431	268	249	213	190	174	155	131	116	94
		110	903	606	564	481	430	393	350	294	256	201
		140	2230	1190	1110	950	840	770	680	570	490	360
		180	4270	2590	2410	2050	1830	1670	1470	1200	1000	630
		250	10400	4170	3870	3290	2910	2620	2260	1690	1170	
	210	025	3.76	2.86	2.70	2.30	2.06	1.88	1.68	1.43	1.27	
		032	7.41	5.66	5.34	4.56	4.07	3.73	3.33	2.84	2.52	
		040	41.6	30.1	28.5	24.3	21.7	19.9	17.7	15.1	13.3	11.1
		050	67.0	49.9	47.1	40.2	35.9	32.9	29.4	24.9	22.1	18.4
		063	129	113	113	103	92	84	75	64	57	47
		080	431	279	263	225	201	184	164	139	123	102
		110	903	631	596	508	454	416	370	313	275	221
		140	2230	1240	1170	1000	890	820	730	610	530	410
		180	4270	2700	2550	2170	1940	1770	1570	1300	1100	780
		250	10400	4340	4090	3480	3090	2800	2440	1910	1450	
	240	025	3.76	2.94	2.79	2.40	2.15	1.97	1.76	1.49	1.33	
		032	7.41	5.83	5.52	4.75	4.25	3.89	3.48	2.96	2.64	
		040	41.6	31.0	29.4	25.3	22.6	20.7	18.5	15.7	14.0	11.7
		050	67.0	51.3	48.5	41.8	37.4	34.2	30.6	26.0	23.1	19.4
		063	129	116	116	107	96	88	78	67	59	50
		080	431	287	271	234	209	191	171	145	129	108
		110	903	649	614	529	473	433	386	327	289	236
		140	2230	1280	1210	1040	930	850	760	640	560	450
		180	4270	2780	2630	2270	2020	1850	1640	1370	1180	890
		250	10400	4470	4220	3630	3220	2930	2570	2060	1650	

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式
直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	6	270	025	3.76	3.01	2.85	2.48	2.22	2.03	1.81	1.55	1.38		
				032	7.41	5.95	5.64	4.91	4.39	4.02	3.59	3.06	2.73		
				040	41.6	31.7	30.0	26.1	23.3	21.4	19.1	16.2	14.4	12.1	
				050	67.0	52.3	49.5	43.1	38.5	35.3	31.5	26.8	23.9	20.1	
				063	129	119	119	111	99	91	81	69	61	52	
				080	431	293	277	241	216	198	176	150	133	112	
				110	1270	825	781	680	608	557	497	422	374	311	
				140	2230	1310	1240	1080	960	880	790	660	580	470	
				180	4270	2840	2690	2340	2090	1910	1700	1430	1240	960	
				250	10400	4560	4310	3740	3330	3040	2680	2180	1790	1100	
滑台型	标准型	6	300	025	3.76	3.06	2.90	2.55	2.27	2.08	1.86	1.59	1.41		
				032	7.41	6.05	5.73	5.03	4.50	4.12	3.68	3.14	2.80		
				040	41.6	32.1	30.4	26.7	23.9	21.9	19.6	16.7	14.8	12.5	
				050	67.0	53.1	50.2	44.2	39.5	36.2	32.3	27.5	24.5	20.7	
				063	129	120	120	113	101	93	83	71	63	53	
				080	431	297	281	247	221	203	181	154	137	115	
				110	1270	838	793	697	623	571	510	433	385	321	
				140	2230	1330	1260	1100	990	900	810	680	600	490	
				180	4270	2890	2730	2400	2140	1960	1750	1470	1290	1020	
				250	10400	4620	4370	3840	3420	3120	2760	2270	1900	1280	
广角型	基本型	6	330	025	3.76	3.10	2.93	2.60	2.32	2.13	1.90	1.62	1.45		
				032	7.41	6.12	5.80	5.13	4.59	4.21	3.76	3.21	2.86		
				040	41.6	32.5	30.8	27.3	24.4	22.4	20.0	17.0	15.2	12.8	
				050	67.0	53.7	50.8	45.0	40.3	36.9	33.0	28.1	25.0	21.2	
				063	129	122	122	116	103	95	85	72	64	54	
				080	431	301	285	252	226	207	185	157	140	118	
				110	1270	847	802	710	636	582	520	442	393	330	
				140	2230	1340	1270	1130	1010	920	820	700	620	510	
				180	4270	2920	2760	2450	2190	2000	1780	1510	1320	1070	
				250	10400	4680	4420	3910	3490	3190	2820	2340	1990	1410	
并行凸轮单元	拾放单元	8	45	032	1.39	0.76	0.67	0.57	0.50	0.46	0.39	0.30			
			60	032	1.39	0.89	0.79	0.68	0.60	0.55	0.48	0.39	0.32		
			90	025	2.13	1.31	1.16	0.99	0.88	0.80	0.71	0.58	0.48		
				032	4.77	2.95	2.63	2.24	2.00	1.82	1.62	1.34	1.15		
				040	10.9	7.76	7.28	6.99	6.77	6.59	6.31	5.09	4.08	2.18	
				050	50.1	30.8	27.4	23.3	20.8	19.0	16.8	13.8	11.6	7.9	
				063	85.1	51.6	45.8	39.0	34.7	31.7	27.9	22.7	18.7	11.4	
				080	164	117	110	101	90	82	72	59	48	30	
				110	359	257	238	202	179	163	141	109	81		
				140	950	519	460	390	343	309	263	187	114		
			120	180	2100	1050	930	780	680	600	490	280			
				250	4150	2180	1900	1570	1310	1090	740				
选择项	直进式	8	120	025	2.13	1.49	1.35	1.15	1.03	0.94	0.84	0.70	0.61		
				032	4.77	3.35	3.05	2.60	2.32	2.13	1.89	1.59	1.40		
				040	30.6	20.0	18.1	15.5	13.8	12.6	11.2	9.4	8.1	6.2	
				050	50.1	34.7	31.6	26.9	24.0	22.0	19.6	16.4	14.3	11.0	
				063	85.1	58.3	53.0	45.2	40.3	36.9	32.7	27.3	23.5	17.5	
				080	242	174	158	135	120	110	98	82	71	53	
				110	591	354	321	274	244	222	196	161	134	86	
				140	1160	745	677	576	512	465	408	326	260	134	
				180	2100	1190	1080	920	810	730	620	450	290		
				250	4150	2460	2220	1860	1620	1420	1130	590			

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
8	150	025	2.13	1.60	1.48	1.27	1.13	1.03	0.92	0.78	0.68	
		032	4.77	3.59	3.33	2.85	2.54	2.33	2.08	1.76	1.55	
		040	30.6	21.3	19.8	16.9	15.1	13.8	12.3	10.4	9.1	7.3
		050	50.1	37.1	34.4	29.3	26.2	24.0	21.4	18.1	15.9	12.8
		063	85.1	62.3	57.8	49.3	44.0	40.3	35.9	30.2	26.4	20.9
		080	242	186	172	147	131	120	107	90	79	63
		110	591	378	350	299	266	244	216	180	155	114
		140	1160	798	740	630	561	512	453	372	313	210
		180	2860	1580	1460	1240	1100	1000	880	700	550	260
	250	5840	3680	3400	2880	2540	2290	1950	1410	900		
	180	025	2.13	1.67	1.57	1.34	1.20	1.10	0.98	0.83	0.73	
		032	4.77	3.75	3.54	3.02	2.70	2.47	2.20	1.87	1.66	
		040	30.6	22.2	21.0	17.9	16.0	14.6	13.1	11.1	9.8	8.0
		050	50.1	38.5	36.4	31.0	27.7	25.4	22.6	19.2	17.0	14.0
		063	85.1	64.9	61.2	52.2	46.6	42.7	38.1	32.2	28.4	23.1
		080	242	193	182	156	139	127	114	96	85	70
		110	738	513	484	413	369	337	300	253	221	176
		140	1640	1040	980	830	740	680	600	500	440	330
		180	2860	1640	1550	1320	1170	1070	940	770	640	400
	250	5840	3830	3600	3060	2710	2460	2130	1640	1220		
	210	025	2.13	1.72	1.62	1.40	1.25	1.15	1.02	0.87	0.77	
		032	4.77	3.85	3.65	3.14	2.81	2.57	2.30	1.96	1.74	
		040	30.6	22.8	21.6	18.6	16.6	15.2	13.6	11.5	10.2	8.5
		050	50.1	39.5	37.4	32.3	28.8	26.4	23.6	20.0	17.8	14.8
		063	85.1	66.6	63.0	54.3	48.6	44.5	39.7	33.7	29.8	24.6
080		242	199	188	162	145	133	118	101	89	74	
110		738	527	498	430	384	351	313	265	233	189	
140		1640	1060	1010	870	770	710	630	530	460	360	
180		2860	1690	1600	1380	1230	1120	990	820	690	480	
250	5840	3930	3710	3190	2830	2580	2260	1800	1420	690		
240	025	2.13	1.75	1.66	1.45	1.29	1.18	1.06	0.90	0.80		
	032	4.77	3.92	3.71	3.24	2.90	2.65	2.37	2.02	1.80		
	040	30.6	23.2	22.0	19.2	17.1	15.7	14.0	11.9	10.6	8.9	
	050	50.1	40.2	38.1	33.2	29.7	27.2	24.3	20.7	18.4	15.4	
	063	85.1	67.8	64.2	56.0	50.0	45.8	40.9	34.8	30.8	25.7	
	080	242	202	191	167	149	137	122	104	92	77	
	110	738	536	507	443	395	362	323	274	242	199	
	140	1640	1080	1030	890	800	730	650	550	480	390	
	180	2860	1720	1630	1420	1270	1160	1030	860	740	550	
250	5840	3990	3780	3290	2930	2670	2350	1900	1560	930		
270	025	2.13	1.77	1.68	1.48	1.32	1.21	1.08	0.92	0.82		
	032	4.77	3.97	3.76	3.32	2.97	2.72	2.43	2.07	1.84		
	040	30.6	23.5	22.3	19.6	17.5	16.1	14.4	12.2	10.9	9.1	
	050	50.1	40.7	38.5	34.0	30.4	27.8	24.9	21.2	18.8	15.9	
	063	85.1	68.6	65.0	57.3	51.2	46.9	41.9	35.6	31.7	26.5	
	080	262	249	246	217	194	178	159	135	121	101	
	110	738	542	513	453	405	371	331	281	249	207	
	140	1640	1100	1040	920	820	750	670	570	500	410	
	180	2860	1740	1650	1450	1300	1190	1050	880	770	590	
250	5840	4040	3820	3370	3000	2740	2420	1990	1660	1100		

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式直进式

选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	8	300	025	2.89	2.43	2.30	2.03	1.83	1.68	1.50	1.28	1.14		
				032	4.77	4.01	3.80	3.36	3.02	2.77	2.48	2.11	1.88		
				040	30.6	23.7	22.5	19.9	17.9	16.4	14.6	12.5	11.1	9.4	
				050	50.1	41.1	38.9	34.4	30.9	28.3	25.3	21.6	19.2	16.2	
				063	85.1	69.2	65.5	58.0	52.2	47.8	42.7	36.3	32.3	27.2	
				080	262	252	249	220	198	181	162	138	123	104	
				110	738	547	518	459	412	378	337	287	254	212	
				140	1640	1110	1050	930	830	760	680	580	510	420	
				180	2860	1760	1660	1470	1320	1210	1080	910	790	620	
				250	5840	4080	3860	3410	3060	2790	2470	2050	1740	1230	
滑台型	标准型	8	330	025	2.89	2.44	2.31	2.05	1.86	1.70	1.52	1.30	1.16		
				032	4.77	4.04	3.83	3.39	3.07	2.82	2.52	2.14	1.91		
				040	30.6	23.9	22.6	20.0	18.2	16.6	14.9	12.7	11.3	9.5	
				050	50.1	41.3	39.1	34.6	31.4	28.8	25.7	21.9	19.5	16.5	
				063	85.1	69.7	66.0	58.4	53.0	48.5	43.4	36.9	32.9	27.7	
				080	262	253	250	222	201	184	165	140	125	106	
				110	738	551	522	462	419	384	342	291	259	217	
				140	1640	1120	1060	940	850	780	690	590	520	430	
				180	2860	1770	1680	1480	1340	1230	1100	920	810	650	
				250	5840	4110	3890	3440	3110	2840	2520	2100	1800	1330	
广角型	基本型	9	90	032	2.70	1.78	1.58	1.35	1.20	1.10	0.97	0.79	0.67		
				040	10.9	8.22	7.72	7.42	7.20	7.01	6.74	5.49	4.49	2.66	
				050	37.9	23.3	20.8	17.7	15.8	14.4	12.7	10.4	8.7	5.7	
				063	63.6	41.1	36.5	31.1	27.7	25.2	22.2	17.9	14.6	8.5	
				080	152	79.2	70.4	59.9	53.2	48.4	42.4	33.8	26.8	13.2	
				110	331	224	199	169	149	135	117	90	66	15	
				140	760	422	374	317	279	250	212	149	87		
				180	1490	894	791	664	578	509	411	228			
				250	4150	2310	2030	1670	1420	1200	860				
并行凸轮单元	拾放单元	9	120	025	1.49	1.08	0.99	0.84	0.75	0.69	0.61	0.51	0.44		
				032	2.70	1.98	1.81	1.54	1.38	1.26	1.12	0.94	0.81		
				040	10.9	9.12	8.80	8.47	8.24	8.05	7.79	6.52	5.59	4.12	
				050	37.9	25.8	23.6	20.1	18.0	16.4	14.6	12.2	10.6	8.1	
				063	63.6	45.5	41.6	35.5	31.6	28.9	25.6	21.3	18.3	13.3	
				080	152	87.8	80.2	68.4	60.9	55.6	49.2	40.7	34.4	24.0	
				110	359	302	288	245	218	199	176	144	121	79	
				140	760	469	428	364	323	293	255	200	153		
				180	2100	1240	1130	960	850	760	660	490	340		
				250	4150	2560	2320	1950	1700	1500	1220	700			
选择项	螺旋式直进式	150	025	2.13	1.65	1.54	1.31	1.17	1.07	0.95	0.81	0.71			
			032	3.66	2.84	2.65	2.26	2.02	1.85	1.65	1.40	1.23			
			040	10.9	9.65	9.50	9.15	8.91	8.72	8.46	7.15	6.24	4.91		
			050	37.9	27.3	25.4	21.7	19.4	17.7	15.8	13.3	11.7	9.4		
			063	85.1	64.1	59.7	51.0	45.5	41.7	37.1	31.3	27.5	22.0		
			080	164	146	144	131	117	107	96	81	71	57		
			110	359	319	311	265	236	216	192	160	138	102		
			140	950	649	605	515	459	419	370	303	254	168		
			180	2100	1310	1220	1040	920	840	730	580	450	210		
			250	5840	3780	3510	2980	2630	2380	2040	1510	1020			

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺 寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
9	180	025	2.13	1.71	1.62	1.38	1.23	1.13	1.01	0.85	0.76	
		032	4.77	3.83	3.63	3.10	2.77	2.54	2.26	1.92	1.71	
		040	10.9	9.98	9.98	9.63	9.37	9.18	8.92	7.58	6.67	5.40
		050	51.5	39.3	37.2	31.8	28.4	26.0	23.2	19.7	17.5	14.5
		063	85.1	66.2	62.7	53.6	47.9	43.8	39.1	33.1	29.2	23.9
		080	164	151	151	138	123	113	101	85	75	62
		110	359	330	326	278	249	227	202	170	148	116
		140	950	671	635	542	484	442	392	326	280	205
		180	2860	1680	1590	1360	1210	1100	970	800	660	430
		250	5840	3910	3690	3140	2790	2530	2200	1720	1310	470
	210	025	2.13	1.75	1.65	1.43	1.28	1.17	1.05	0.89	0.79	
		032	4.77	3.92	3.71	3.21	2.87	2.63	2.35	2.00	1.78	
		040	30.6	23.2	21.9	19.0	17.0	15.6	13.9	11.8	10.5	8.7
		050	51.5	40.1	38.0	32.9	29.4	27.0	24.1	20.5	18.2	15.2
		063	85.1	67.6	64.0	55.5	49.6	45.4	40.5	34.4	30.5	25.3
		080	164	154	154	143	128	117	105	89	79	65
		110	359	337	333	288	258	236	210	177	156	125
		140	1160	868	821	712	635	581	517	435	379	297
		180	2860	1720	1620	1410	1250	1140	1010	840	720	510
		250	5840	3990	3770	3260	2900	2640	2310	1860	1490	800
	240	025	2.13	1.77	1.68	1.47	1.32	1.21	1.08	0.92	0.81	
		032	4.77	3.97	3.76	3.30	2.95	2.70	2.42	2.06	1.83	
		040	30.6	23.5	22.3	19.5	17.5	16.0	14.3	12.1	10.8	9.0
		050	51.5	40.7	38.5	33.8	30.2	27.7	24.7	21.0	18.7	15.7
		063	85.1	68.6	65.0	57.0	50.9	46.7	41.6	35.4	31.5	26.3
080		164	156	156	147	131	120	107	91	81	68	
110		359	341	338	296	265	242	216	183	161	131	
140		1160	881	834	731	653	598	532	449	395	317	
180		2860	1740	1650	1440	1290	1180	1050	870	760	570	
250		5840	4040	3820	3350	2980	2720	2400	1960	1620	1020	
270	025	2.13	1.79	1.70	1.50	1.34	1.23	1.10	0.94	0.83		
	032	4.77	4.02	3.80	3.37	3.01	2.76	2.47	2.10	1.87		
	040	30.6	23.7	22.5	19.9	17.8	16.3	14.6	12.4	11.1	9.3	
	050	51.5	41.1	38.9	34.4	30.8	28.3	25.2	21.5	19.1	16.1	
	063	85.1	69.3	65.6	58.1	52.0	47.6	42.5	36.2	32.2	27.0	
	080	164	158	158	150	134	123	110	93	83	70	
	110	359	345	341	302	270	247	221	187	166	136	
	140	1160	890	842	746	667	611	545	461	406	331	
	180	2860	1760	1670	1470	1320	1200	1070	900	780	610	
	250	5840	4080	3860	3410	3050	2780	2460	2030	1710	1170	
300	025	2.13	1.81	1.71	1.51	1.37	1.25	1.12	0.95	0.85		
	032	4.77	4.05	3.83	3.39	3.07	2.81	2.51	2.14	1.91		
	040	30.6	23.9	22.6	20.1	18.1	16.6	14.8	12.6	11.3	9.5	
	050	51.5	41.4	39.2	34.7	31.3	28.7	25.7	21.9	19.5	16.5	
	063	85.1	69.8	66.1	58.5	52.9	48.4	43.3	36.9	32.8	27.6	
	080	164	159	159	151	136	125	112	95	85	71	
	110	591	423	400	354	320	293	262	222	197	164	
	140	1160	897	849	751	679	622	554	470	416	342	
	180	2860	1770	1680	1480	1340	1230	1090	920	810	640	
	250	5840	4110	3890	3440	3100	2830	2510	2090	1780	1290	

产品规格

小型

标准型

滑台型

广角型

基本型

并行动轮单元

拾放单元

回程式直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

		产品规格	分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)							
							输入轴旋转速度(rpm)							
							30	60	90	120	150	200	300	400
小型	标准型	9	330	025	2.13	1.82	1.72	1.52	1.39	1.27	1.14	0.97	0.86	
				032	4.77	4.07	3.85	3.41	3.11	2.85	2.55	2.17	1.94	
				040	30.6	24.1	22.8	20.2	18.4	16.8	15.0	12.8	11.4	9.7
				050	51.5	41.6	39.4	34.9	31.8	29.1	26.0	22.2	19.8	16.8
				063	85.1	70.2	66.4	58.8	53.6	49.1	43.9	37.4	33.3	28.1
				080	164	160	160	152	138	127	113	97	86	73
				110	591	425	402	356	325	297	266	226	201	168
				140	1160	902	854	756	689	631	563	478	423	351
				180	2860	1780	1690	1490	1360	1250	1110	940	820	660
	250	5840	4130	3910	3460	3150	2880	2560	2130	1840	1380			
滑台型	标准型	9	90	032	2.70	1.86	1.66	1.41	1.26	1.15	1.02	0.84	0.71	
				040	10.2	7.92	7.08	6.02	5.35	4.86	4.25	3.37	2.85	1.23
				050	12.8	10.5	9.9	9.6	9.3	9.0	8.7	7.1	5.8	3.5
				063	25.3	20.0	18.9	18.1	17.5	17.1	16.3	15.0	12.8	7.4
				080	108	72.4	64.7	55.0	48.9	44.5	39.0	31.2	24.8	12.7
				110	225	178	168	153	136	123	107	82	61	16
				140	462	362	337	285	251	226	192	135	81	
				180	1220	738	655	549	477	419	336	177		
				250	3910	1990	1750	1450	1220	1030	730			
广角型	基本型	10	120	025	1.49	1.12	1.03	0.87	0.78	0.71	0.63	0.53	0.46	
				032	2.70	2.04	1.87	1.60	1.42	1.30	1.16	0.97	0.85	
				040	10.9	9.39	9.10	8.76	8.52	8.33	8.07	6.77	5.84	4.39
				050	37.9	26.6	24.4	20.8	18.6	17.0	15.1	12.7	11.0	8.5
				063	63.6	46.9	43.0	36.7	32.7	29.9	26.6	22.2	19.1	14.2
				080	152	90.4	83.0	70.7	63.1	57.6	51.1	42.3	36.1	25.9
				110	331	255	234	199	177	162	143	117	97	62
				140	760	483	443	377	335	304	266	210	164	74
				180	1490	1020	940	790	700	630	540	400	270	
	250	4150	2630	2400	2020	1770	1570	1290	790					
并行凸轮单元	基本型	10	150	025	1.49	1.18	1.10	0.94	0.84	0.77	0.68	0.58	0.51	
				032	2.70	2.14	2.01	1.71	1.53	1.40	1.25	1.06	0.93	
				040	10.9	9.85	9.75	9.39	9.14	8.94	8.68	7.35	6.44	5.12
				050	37.9	27.8	26.1	22.2	19.9	18.2	16.2	13.7	12.0	9.7
				063	63.6	49.1	46.0	39.3	35.1	32.1	28.6	24.1	21.0	16.7
				080	152	94.8	88.9	75.8	67.6	61.9	55.0	46.2	40.2	31.1
				110	359	326	318	272	242	222	197	165	142	108
				140	760	508	475	405	360	329	290	237	197	125
				180	1490	1080	1010	860	760	690	600	470	370	150
	250	4150	2760	2580	2180	1920	1730	1480	1060	670				
拾放单元	标准型	10	180	025	1.49	1.21	1.15	0.99	0.88	0.81	0.72	0.61	0.54	
				032	3.66	2.99	2.83	2.43	2.17	1.99	1.78	1.51	1.34	
				040	10.9	10.1	10.1	9.8	9.6	9.4	9.1	7.7	6.8	5.6
				050	37.9	28.6	27.1	23.2	20.8	19.0	17.0	14.4	12.7	10.5
				063	85.1	67.2	63.6	54.7	48.8	44.7	39.9	33.8	29.9	24.6
				080	152	97.5	92.3	79.3	70.8	64.8	57.7	48.7	42.8	34.3
				110	359	335	331	284	254	232	207	174	152	120
				140	950	682	645	554	494	451	401	334	288	215
				180	2100	1380	1310	1120	1000	910	800	660	540	350
	250	4150	2840	2680	2290	2030	1840	1590	1220	890				

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺 寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
10	210	025	2.13	1.77	1.67	1.46	1.30	1.19	1.07	0.91	0.80	
		032	3.66	3.05	2.88	2.51	2.24	2.06	1.84	1.56	1.39	
		040	10.9	10.3	10.3	10.1	9.9	9.7	9.4	8.0	7.1	5.9
		050	37.9	29.1	27.5	24.0	21.4	19.6	17.5	14.9	13.2	11.0
		063	85.1	68.4	64.8	56.4	50.4	46.2	41.2	35.0	31.1	25.8
		080	164	156	156	146	130	119	106	90	80	67
		110	359	341	337	293	262	240	214	181	159	129
		140	950	694	657	572	511	467	415	349	304	236
		180	2100	1410	1330	1160	1030	940	830	690	590	420
		250	5840	4030	3810	3310	2950	2680	2360	1910	1550	890
	240	025	2.13	1.79	1.70	1.49	1.34	1.22	1.09	0.93	0.83	
		032	3.66	3.08	2.92	2.57	2.30	2.11	1.88	1.60	1.43	
		040	10.9	10.4	10.4	10.4	10.1	9.9	9.6	8.2	7.3	6.1
		050	37.9	29.4	27.9	24.6	21.9	20.1	17.9	15.3	13.6	11.4
		063	85.1	69.2	65.5	57.8	51.6	47.3	42.2	35.9	31.9	26.7
		080	164	158	158	149	133	122	109	93	82	69
		110	359	345	341	300	268	246	219	186	164	135
		140	950	703	665	586	523	479	427	360	315	252
		180	2100	1420	1350	1190	1060	970	860	720	620	460
		250	5840	4080	3860	3390	3020	2760	2440	2000	1670	1090
	270	025	2.13	1.81	1.71	1.51	1.36	1.25	1.12	0.95	0.85	
		032	3.66	3.11	2.94	2.61	2.34	2.15	1.92	1.64	1.46	
		040	10.9	10.5	10.5	10.5	10.3	10.1	9.8	8.4	7.5	6.3
		050	37.9	29.7	28.1	24.9	22.4	20.5	18.3	15.6	13.9	11.7
		063	85.1	69.8	66.1	58.5	52.6	48.2	43.1	36.7	32.6	27.4
		080	164	159	159	151	136	124	111	95	84	71
		110	359	347	343	304	273	250	223	190	168	139
		140	950	709	671	594	534	489	436	368	324	263
		180	2100	1430	1360	1200	1080	990	880	740	640	490
		250	5840	4110	3890	3440	3090	2820	2490	2060	1750	1230
	300	025	2.13	1.82	1.72	1.52	1.38	1.27	1.13	0.97	0.86	
		032	3.66	3.13	2.96	2.62	2.38	2.18	1.95	1.66	1.48	
		040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.5	10.3	10.0	8.5	7.6	6.4
		050	37.9	29.8	28.2	25.0	22.7	20.8	18.6	15.8	14.1	11.9
		063	85.1	70.2	66.5	58.9	53.4	49.0	43.7	37.3	33.2	28.0
		080	164	160	160	152	138	126	113	96	86	72
		110	359	349	346	306	278	254	227	193	171	143
		140	950	713	675	598	542	497	443	375	332	272
		180	2100	1440	1370	1210	1100	1000	890	750	660	520
		250	5840	4140	3910	3460	3140	2870	2540	2120	1820	1340
	330	025	2.13	1.83	1.73	1.53	1.40	1.29	1.15	0.98	0.87	
		032	3.66	3.14	2.98	2.64	2.41	2.21	1.98	1.69	1.50	
		040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.4	10.1	8.7	7.7	6.5
		050	37.9	30.0	28.4	25.1	23.0	21.1	18.8	16.0	14.3	12.1
		063	85.1	70.5	66.8	59.1	54.1	49.6	44.3	37.8	33.7	28.5
		080	164	161	161	153	140	128	114	98	87	73
		110	359	351	347	307	281	258	230	196	174	146
		140	950	717	678	601	550	504	449	381	338	279
		180	2100	1450	1370	1210	1110	1020	910	770	670	540
		250	5840	4150	3930	3480	3180	2910	2580	2160	1870	1420

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式直进式

选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	12	90	032	1.89	1.38	1.25	1.06	0.95	0.86	0.76	0.63	0.53		
				040	7.19	6.13	5.52	4.69	4.17	3.79	3.31	2.61	2.03	0.88	
				050	12.8	11.1	10.6	10.2	9.9	9.6	9.3	7.7	6.4	4.3	
				063	25.3	21.2	20.2	19.4	18.8	18.4	17.7	16.3	14.3	9.2	
				080	108	77.0	69.4	59.1	52.6	47.9	42.2	34.2	28.0	16.6	
				110	225	189	180	164	146	132	116	91	71	30	
				140	462	385	362	307	271	245	210	155	104		
				180	976	602	539	452	392	344	275				
滑台型	标准型	12	120	250	2870	1710	1520	1260	1070	900	650				
				032	1.89	1.49	1.38	1.17	1.05	0.96	0.85	0.71	0.62		
				040	7.19	6.49	6.01	5.12	4.56	4.16	3.67	3.02	2.52	1.70	
				050	12.8	11.7	11.5	11.1	10.8	10.5	10.2	8.6	7.4	5.7	
				063	25.3	22.8	22.2	21.4	20.8	20.3	19.7	18.6	16.8	12.7	
				080	108	82.5	76.4	65.1	58.1	53.1	47.1	39.2	33.6	24.6	
				110	225	203	198	181	161	147	130	107	89	59	
				140	462	414	400	340	302	275	241	192	152	76	
广角型	基本型	12	150	180	976	646	596	504	444	399	338	237			
				250	2870	1830	1680	1410	1230	1090	880	500			
				032	1.89	1.54	1.46	1.24	1.11	1.02	0.91	0.76	0.67		
				040	10.2	9.14	8.64	7.37	6.57	6.01	5.35	4.49	3.90	3.02	
				050	12.8	12.1	12.1	11.6	11.3	11.1	10.8	9.1	8.0	6.4	
				063	25.3	23.6	23.5	22.7	22.1	21.6	20.9	19.9	18.3	14.5	
				080	108	85.5	80.8	68.9	61.5	56.3	50.1	42.1	36.7	28.7	
				110	225	210	209	191	171	156	139	116	99	74	
并行凸轮单元	基本型	12	180	140	462	429	423	361	321	293	259	212	177	117	
				180	1220	875	826	702	623	566	494	388	299		
				250	3910	2340	2200	1870	1650	1480	1270	920	580		
				032	1.89	1.58	1.49	1.29	1.15	1.06	0.94	0.80	0.71		
				040	10.2	9.30	8.80	7.62	6.80	6.23	5.55	4.68	4.11	3.29	
				050	12.8	12.3	12.3	12.0	11.7	11.5	11.1	9.5	8.4	6.8	
				063	25.3	24.1	24.1	23.5	22.9	22.4	21.8	20.8	19.2	15.7	
				080	108	87.3	82.6	71.5	63.9	58.5	52.1	44.0	38.7	31.2	
拾放单元	基本型	12	210	110	331	280	265	230	205	188	167	141	123	97	
				140	760	534	505	437	390	356	316	263	226	168	
				180	1220	894	845	730	650	592	521	421	343	200	
				250	3910	2390	2260	1940	1720	1560	1350	1040	770		
				032	1.89	1.60	1.51	1.33	1.19	1.09	0.97	0.82	0.73		
				040	10.2	9.40	8.90	7.81	6.98	6.39	5.70	4.82	4.26	3.47	
				050	12.8	12.4	12.4	12.3	12.0	11.7	11.4	9.7	8.6	7.1	
				063	25.3	24.4	24.4	24.2	23.5	23.0	22.4	21.5	19.9	16.5	
选择项	基本型	12	210	080	108	88.4	83.7	73.5	65.6	60.1	53.6	45.4	40.1	32.9	
				110	331	284	269	236	211	193	172	145	128	103	
				140	760	541	512	449	401	367	326	274	238	185	
				180	1220	906	857	751	669	611	540	444	372	249	
				250	3910	2420	2290	2000	1780	1620	1410	1120	880	420	
				032	1.89	1.60	1.51	1.33	1.19	1.09	0.97	0.82	0.73		
				040	10.2	9.40	8.90	7.81	6.98	6.39	5.70	4.82	4.26	3.47	
				050	12.8	12.4	12.4	12.3	12.0	11.7	11.4	9.7	8.6	7.1	

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
12	240	032	1.89	1.61	1.52	1.35	1.21	1.11	0.99	0.84	0.75	
		040	10.2	9.47	8.96	7.93	7.11	6.52	5.81	4.93	4.37	3.61
		050	12.8	12.5	12.5	12.5	12.2	12.0	11.7	10.0	8.8	7.4
		063	25.3	24.6	24.6	24.6	24.0	23.5	22.9	22.0	20.4	17.0
		080	108	89.2	84.4	74.7	67.0	61.4	54.8	46.5	41.2	34.2
		110	331	286	271	240	215	197	176	149	131	108
		140	760	545	516	457	409	375	334	281	246	196
		180	1220	914	865	764	684	625	554	460	392	283
		250	3910	2440	2310	2040	1820	1660	1460	1180	960	560
	270	032	1.89	1.62	1.53	1.36	1.23	1.13	1.01	0.86	0.76	
		040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.5	10.3	10.0	8.5	7.6	6.4
		050	19.9	19.5	19.5	19.5	19.3	18.9	18.4	15.9	14.1	11.9
		063	25.3	24.7	24.7	24.7	24.4	23.9	23.3	22.4	20.8	17.4
		080	108	89.7	84.9	75.2	68.1	62.4	55.7	47.4	42.1	35.1
		110	331	288	273	241	219	200	179	152	134	111
		140	760	549	519	460	417	381	340	287	253	205
		180	1220	919	870	769	697	637	565	472	408	307
		250	3910	2450	2320	2050	1850	1690	1490	1220	1020	670
	300	032	2.70	2.33	2.21	1.95	1.79	1.64	1.46	1.25	1.11	
		040	10.9	10.7	10.7	10.7	10.6	10.4	10.2	8.7	7.7	6.5
		050	19.9	19.6	19.6	19.6	19.5	19.1	18.6	16.1	14.3	12.1
		063	63.6	53.2	50.4	44.6	40.8	37.4	33.4	28.5	25.3	21.4
		080	152	103	97	86	79	72	65	55	49	41
		110	331	289	274	242	222	203	181	154	137	114
		140	760	551	522	462	423	387	345	292	258	211
		180	1490	1170	1110	980	890	820	730	610	540	420
		250	4150	2980	2820	2490	2280	2080	1850	1530	1310	950
	330	032	2.70	2.34	2.21	1.96	1.80	1.66	1.48	1.26	1.13	
		040	10.9	10.7	10.7	10.7	10.7	10.6	10.3	8.8	7.8	6.6
		050	19.9	19.6	19.6	19.6	19.6	19.4	18.9	16.3	14.5	12.3
		063	63.6	53.4	50.5	44.7	41.0	37.9	33.8	28.8	25.7	21.7
		080	152	103	98	86	79	73	65	56	50	42
		110	331	290	275	243	223	206	184	156	139	116
		140	760	553	523	463	425	392	349	296	262	216
		180	1490	1170	1110	980	900	830	740	620	550	440
		250	4150	2990	2830	2500	2290	2110	1870	1560	1350	1010
15	90	080	31.8	28.4	27.2	26.2	25.3	24.6	23.5	21.4	18.2	10.0
		110	143	109	99	84	74	67	58	44	31	
		140	285	254	244	221	195	176	151	110	73	
		180	591	523	494	415	362	320	260	150		
		250	1630	1130	1010	830	700	580	400			
	120	080	80.0	63.7	59.6	50.8	45.3	41.4	36.7	30.5	26.1	19.1
		110	200	130	121	103	92	84	74	60	49	29
		140	285	266	263	239	213	193	169	134	105	48
		180	591	550	535	453	400	360	307	222	140	
		250	2020	1510	1400	1180	1030	910	740	430		
	150	080	80.0	65.2	61.7	53.1	47.4	43.3	38.6	32.4	28.2	22.0
		110	200	133	126	108	96	88	78	64	55	38
		140	420	357	338	290	258	236	208	171	143	95
		180	976	688	650	557	494	449	391	307	237	
		250	2020	1540	1450	1240	1090	980	830	580	340	

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总制 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	15	180	080	80.0	66.1	62.5	54.7	48.8	44.7	39.8	33.6	29.6	23.8	
				110	200	134	127	111	99	91	80	67	58	44	
				140	420	362	342	299	267	244	216	180	154	112	
				180	976	697	659	575	512	466	410	331	270	156	
				250	2020	1560	1470	1280	1140	1030	890	670	470		
滑台型	210		080	80.0	66.6	63.0	55.8	49.9	45.7	40.8	34.6	30.5	25.0		
			110	200	135	128	113	101	93	82	69	60	47		
			140	420	365	345	305	273	250	222	186	161	124		
			180	976	704	665	588	525	479	423	348	291	194		
			250	2870	1980	1870	1650	1470	1340	1170	930	740	360		
广角型	240		080	80.0	67.0	63.4	56.1	50.8	46.6	41.6	35.3	31.2	25.9		
			110	200	136	129	114	103	94	84	71	62	50		
			140	420	367	347	307	278	254	227	191	167	132		
			180	976	708	669	592	535	489	433	359	306	220		
			250	2870	1990	1880	1660	1500	1370	1200	980	800	480		
基本型	270		080	80.0	67.2	63.6	56.3	51.6	47.3	42.2	35.9	31.8	26.5		
			110	200	136	129	114	105	96	85	72	64	52		
			140	420	368	348	308	282	258	230	194	171	137		
			180	976	710	672	594	544	497	441	368	317	238		
			250	2870	2000	1890	1670	1530	1390	1230	1010	850	560		
并行凸轮单元	300		080	80.0	67.4	63.8	56.5	51.8	47.8	42.7	36.3	32.3	27.1		
			110	200	137	129	115	105	97	86	73	65	53		
			140	420	369	349	309	283	262	233	197	174	142		
			180	976	712	674	596	546	504	448	376	326	252		
			250	2870	2010	1900	1680	1530	1410	1250	1040	880	620		
拾放单元	选择项	16	90	080	80.0	67.5	63.9	56.6	51.9	48.4	43.2	36.8	32.7	27.5	
				110	200	137	130	115	105	98	87	74	66	54	
				140	420	370	350	310	284	265	236	200	177	145	
				180	976	714	676	598	548	510	454	382	333	262	
				250	2870	2010	1900	1680	1540	1430	1270	1060	910	660	
	回旋式	直进式	120	080	31.8	28.7	27.7	26.6	25.7	25.0	24.0	21.9	18.7	10.8	
				110	143	110	101	85	76	68	59	45	33		
				140	305	267	257	233	206	185	159	116	75.4		
				180	591	530	503	423	369	327	268	161			
				250	1630	1140	1030	850	720	600	420				
	选择项	150	080	31.8	30.0	29.7	28.5	27.7	27.1	26.1	24.5	21.9	15.8		
			110	143	115	107	91	81	74	65	53	43	25		
			140	285	268	266	242	215	196	171	137	108	53		
			180	591	554	541	459	405	365	313	229	150			
			250	1630	1190	1110	930	810	710	570	300				
	选择项	180	080	31.8	30.6	30.6	29.8	28.9	28.3	27.4	26.0	23.7	18.4		
			110	143	117	110	95	85	77	69	57	48	33		
			140	285	274	274	253	225	205	181	149	124	81		
			180	591	567	559	480	426	387	337	263	200			
			250	2020	1550	1460	1250	1100	990	840	600	370			
选择项	180	080	80.0	66.3	62.8	55.1	49.2	45.0	40.1	33.9	29.8	24.1			
		110	143	118	112	98	87	80	71	59	51	38			
		140	285	277	277	260	232	212	188	156	133	97			
		180	591	574	566	496	441	401	353	284	230	128			
		250	2020	1570	1480	1290	1140	1030	900	680	490				

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
16	210	080	80.0	66.8	63.2	56.0	50.2	46.0	41.0	34.8	30.7	25.2
		110	200	136	128	114	102	93	83	70	61	48
		140	285	279	279	265	237	217	193	162	140	107
		180	591	578	571	504	452	412	364	298	249	162
		250	2020	1580	1490	1320	1170	1070	930	730	570	240
	240	080	80.0	67.1	63.5	56.2	51.1	46.8	41.8	35.5	31.4	26.1
		110	200	136	129	114	104	95	84	71	63	50
		140	285	281	281	266	242	221	197	166	145	114
		180	591	581	574	507	460	420	372	308	262	185
		250	2020	1590	1500	1320	1200	1090	960	770	620	340
	270	080	80.0	67.3	63.7	56.4	51.7	47.5	42.4	36.0	32.0	26.7
		110	200	137	129	114	105	96	86	73	64	52
		140	285	282	282	267	245	224	200	169	148	119
		180	976	712	673	596	545	499	444	371	320	242
		250	2020	1590	1510	1330	1220	1110	980	800	660	420
	300	080	80.0	67.5	63.9	56.6	51.9	48.0	42.9	36.5	32.5	27.2
		110	200	137	130	115	105	97	87	74	65	54
		140	285	282	282	268	245	227	203	171	151	123
		180	976	713	675	597	547	506	450	378	329	255
		250	2020	1600	1510	1330	1220	1130	1000	820	690	470
	330	080	80.0	67.6	64.0	56.7	52.0	48.6	43.4	36.9	32.9	27.6
		110	200	137	130	115	105	98	88	75	66	55
		140	285	283	283	268	246	230	205	174	153	126
		180	976	715	676	599	548	512	456	384	336	266
		250	2020	1600	1510	1340	1220	1140	1010	840	710	510

产品规格

- 小型
- 标准型
- 滚柱凸轮单元
- 滑台型
- 广角型
- 基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(2停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	16	120	025	1.49	1.04	0.98	0.83	0.74	0.68	0.61	0.51	0.45	0.35	
				032	2.70	1.90	1.78	1.52	1.36	1.24	1.11	0.94	0.82	0.66	
				040	16.1	13.0	12.9	12.4	12.1	11.8	11.5	9.8	8.6	7.0	
				050	19.9	16.2	16.1	15.5	15.1	14.7	14.3	13.7	12.6	10.2	
				063	63.6	43.9	41.1	35.1	31.3	28.7	25.5	21.5	18.7	14.7	
				080	164	133	132	120	107	98.4	87.7	74.0	65.1	52.4	
				110	359	291	285	243	217	198	176	147	127	95	
				140	950	589	552	471	419	383	338	278	234	158	
				180	2860	1470	1380	1180	1050	950	840	670	540	300	
滑台型	标准型	16	150	250	5840	3450	3230	2740	2420	2190	1880	1410	970		
				025	2.13	1.60	1.51	1.31	1.17	1.07	0.95	0.81	0.72	0.59	
				032	4.77	3.59	3.40	2.94	2.62	2.40	2.15	1.83	1.62	1.36	
				040	30.6	21.3	20.2	17.4	15.6	14.3	12.7	10.8	9.6	7.9	
				050	50.1	37.1	35.1	30.3	27.1	24.8	22.1	18.8	16.7	13.9	
				063	85.1	62.3	59.0	50.9	45.5	41.7	37.2	31.5	27.9	23.0	
				080	164	142	142	131	117	107	96	81	72	59	
				110	591	378	358	309	276	252	225	190	166	133	
				140	1160	798	755	651	581	532	473	396	344	266	
广角型	基本型	16	180	180	2860	1580	1490	1290	1150	1050	930	760	650	450	
				250	5840	3680	3480	2990	2660	2420	2110	1680	1320	610	
				025	2.13	1.67	1.58	1.39	1.24	1.14	1.01	0.86	0.77	0.64	
				032	4.77	3.75	3.55	3.11	2.78	2.55	2.28	1.94	1.73	1.46	
				040	30.6	22.2	21.0	18.5	16.5	15.1	13.5	11.5	10.2	8.5	
				050	50.1	38.5	36.5	32.0	28.6	26.2	23.4	19.9	17.7	14.9	
				063	119	74.0	70.1	61.5	54.9	50.3	44.9	38.2	34.0	28.4	
				080	242	194	183	161	144	132	117	100	89	74	
				110	591	393	372	327	292	267	238	202	178	146	
并行凸轮单元	拾放单元	16	210	140	1160	832	787	690	616	564	503	424	372	298	
				180	2860	1640	1560	1360	1220	1110	990	830	710	530	
				250	5840	3830	3620	3170	2820	2570	2270	1850	1520	950	
				025	2.89	2.33	2.20	1.95	1.75	1.60	1.43	1.22	1.09	0.92	
				032	4.77	3.85	3.65	3.23	2.90	2.66	2.37	2.02	1.80	1.53	
				040	30.6	22.8	21.6	19.1	17.2	15.7	14.1	12.0	10.7	9.0	
				050	50.1	39.5	37.4	33.1	29.8	27.3	24.4	20.7	18.5	15.6	
				063	119	76.0	71.9	63.7	57.2	52.4	46.8	39.8	35.5	29.8	
				080	242	199	188	166	149	137	122	104	93	78	
选择项	直进式	16	240	110	591	403	382	338	304	278	248	211	187	155	
				140	1640	1060	1010	890	800	730	650	550	490	400	
				180	2860	1690	1600	1410	1270	1160	1030	870	760	590	
				250	5840	3930	3720	3280	2940	2690	2380	1960	1660	1160	
				025	2.89	2.37	2.24	1.99	1.81	1.66	1.48	1.26	1.12	0.95	
				032	4.77	3.92	3.71	3.29	2.99	2.74	2.45	2.09	1.86	1.58	
				040	30.6	23.2	22.0	19.5	17.7	16.2	14.5	12.3	11.0	9.3	
				050	50.1	40.2	38.1	33.7	30.6	28.1	25.1	21.4	19.1	16.1	
				063	119	77.3	73.2	64.8	58.9	54.0	48.2	41.1	36.6	30.9	
选择项	直进式	16	240	080	242	202	191	169	154	141	126	107	96	81	
				110	591	411	389	344	313	286	256	217	193	161	
				140	1640	1080	1030	910	830	760	670	570	510	420	
				180	2860	1720	1630	1440	1310	1200	1070	900	790	630	
				250	5840	4000	3780	3340	3030	2770	2460	2050	1760	1300	

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(2停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
16	270	025	2.89	2.40	2.27	2.01	1.85	1.70	1.52	1.29	1.15	0.98
		032	4.77	3.97	3.76	3.33	3.06	2.81	2.51	2.14	1.91	1.62
		040	30.6	23.5	22.3	19.7	18.1	16.6	14.8	12.6	11.3	9.5
		050	50.1	40.7	38.5	34.1	31.3	28.7	25.7	21.9	19.5	16.6
		063	119	78.3	74.1	65.6	60.2	55.2	49.4	42.1	37.5	31.8
		080	242	205	194	172	157	144	129	110	98	83
		110	591	416	393	348	319	293	262	223	198	166
		140	1640	1100	1040	920	840	770	690	590	520	440
		180	2860	1740	1650	1460	1340	1230	1090	930	820	660
		250	5840	4040	3830	3390	3100	2840	2520	2120	1840	1410
	300	025	2.89	2.43	2.30	2.03	1.87	1.73	1.55	1.32	1.18	1.00
		032	4.77	4.01	3.80	3.36	3.09	2.86	2.56	2.18	1.95	1.65
		040	30.6	23.7	22.5	19.9	18.2	16.9	15.1	12.9	11.5	9.8
		050	50.1	41.1	38.9	34.4	31.6	29.3	26.1	22.3	19.9	16.9
		063	119	79.0	74.8	66.2	60.7	56.3	50.3	42.9	38.3	32.4
		080	262	252	249	220	202	187	167	143	127	108
		110	738	547	518	459	421	390	348	297	264	223
		140	1640	1110	1050	930	850	790	700	600	530	450
		180	2860	1760	1660	1470	1350	1250	1120	950	840	690
		250	5840	4080	3860	3420	3130	2900	2580	2170	1890	1490
	330	025	2.89	2.44	2.31	2.05	1.88	1.76	1.57	1.34	1.20	1.02
		032	4.77	4.04	3.83	3.39	3.11	2.91	2.60	2.22	1.98	1.68
		040	30.6	23.9	22.6	20.0	18.4	17.2	15.3	13.1	11.7	9.9
		050	50.1	41.3	39.1	34.6	31.8	29.7	26.5	22.6	20.2	17.2
		063	119	79.5	75.3	66.7	61.1	57.2	51.1	43.6	38.9	33.0
		080	262	253	250	222	203	190	170	145	129	110
		110	738	551	522	462	424	396	354	301	269	227
		140	1640	1120	1060	940	860	800	720	610	540	460
		180	2860	1770	1680	1480	1360	1270	1130	960	850	710
		250	5840	4110	3890	3440	3150	2940	2620	2210	1940	1550
18	120	025	1.49	1.08	1.02	0.87	0.78	0.71	0.63	0.54	0.47	0.38
		032	3.66	2.68	2.53	2.16	1.93	1.76	1.57	1.33	1.18	0.97
		040	10.9	9.12	9.08	8.75	8.52	8.34	8.10	6.86	6.02	4.81
		050	37.9	25.8	24.4	20.8	18.6	17.0	15.1	12.8	11.3	9.2
		063	85.1	60.6	57.1	48.7	43.5	39.9	35.5	30.0	26.4	21.4
		080	152	87.8	82.8	70.6	63.1	57.7	51.3	43.1	37.6	29.4
		110	359	302	297	253	226	207	184	154	133	102
		140	950	612	577	492	439	400	354	293	248	174
		180	2100	1240	1170	990	880	800	710	570	460	250
		250	4150	2560	2410	2040	1800	1620	1390	1020	670	
	150	025	2.13	1.65	1.56	1.35	1.21	1.11	0.99	0.84	0.74	0.62
		032	3.66	2.84	2.69	2.33	2.09	1.91	1.71	1.45	1.29	1.08
		040	10.9	9.65	9.65	9.45	9.20	9.01	8.77	7.47	6.60	5.42
		050	37.9	27.3	25.8	22.4	20.0	18.3	16.4	13.9	12.3	10.2
		063	85.1	64.1	60.6	52.6	47.0	43.1	38.4	32.6	28.9	23.9
		080	164	146	146	136	121	111	99	84	75	62
		110	359	319	315	274	244	224	199	168	148	118
		140	950	649	614	532	475	434	386	324	281	215
		180	2100	1310	1240	1080	960	880	770	640	540	370
		250	5840	3780	3570	3090	2750	2500	2190	1760	1400	730

产品规格

小型

标准型

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(2停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	18	180	025	2.13	1.71	1.62	1.42	1.27	1.17	1.04	0.89	0.79	0.66	
				032	4.77	3.83	3.63	3.20	2.86	2.62	2.34	1.99	1.78	1.50	
				040	30.6	22.7	21.5	18.9	16.9	15.5	13.9	11.8	10.5	8.8	
				050	51.5	39.3	37.2	32.8	29.3	26.9	24.0	20.4	18.2	15.3	
				063	85.1	66.2	62.7	55.3	49.4	45.3	40.4	34.4	30.6	25.6	
				080	164	151	151	143	127	117	104	89	79	66	
				110	359	330	326	287	257	235	210	178	157	129	
				140	1160	849	804	709	633	579	516	436	384	310	
				180	2860	1680	1590	1400	1250	1140	1020	850	740	560	
				250	5840	3910	3690	3250	2900	2640	2330	1910	1590	1040	
滑台型	标准型	18	210	025	2.13	1.75	1.65	1.46	1.32	1.21	1.08	0.92	0.82	0.69	
				032	4.77	3.92	3.71	3.28	2.96	2.72	2.43	2.07	1.84	1.56	
				040	30.6	23.2	21.9	19.4	17.5	16.1	14.4	12.2	10.9	9.2	
				050	51.5	40.1	38.0	33.6	30.4	27.8	24.9	21.2	18.9	16.0	
				063	85.1	67.6	64.0	56.7	51.2	46.9	41.9	35.7	31.8	26.7	
				080	164	154	154	146	132	121	108	92	82	69	
				110	591	410	388	343	310	284	253	215	191	159	
				140	1160	868	822	727	656	601	536	454	401	330	
				180	2860	1720	1620	1440	1300	1190	1060	890	780	610	
				250	5840	3990	3770	3340	3000	2740	2430	2020	1720	1230	
广角型	基本型	18	240	025	2.13	1.77	1.68	1.49	1.36	1.24	1.11	0.95	0.85	0.72	
				032	4.77	3.97	3.76	3.33	3.04	2.79	2.49	2.13	1.90	1.61	
				040	30.6	23.5	22.3	19.7	18.0	16.5	14.7	12.6	11.2	9.5	
				050	51.5	40.7	38.5	34.1	31.2	28.6	25.5	21.8	19.4	16.4	
				063	85.1	68.6	65.0	57.5	52.6	48.2	43.0	36.7	32.7	27.6	
				080	164	156	156	148	136	124	111	95	84	71	
				110	591	416	393	348	318	292	260	221	197	165	
				140	1160	881	834	738	674	618	551	468	415	344	
				180	2860	1740	1650	1460	1330	1220	1090	920	810	650	
				250	5840	4040	3830	3380	3090	2820	2510	2090	1810	1360	
并行凸轮单元	基本型	18	270	025	2.13	1.79	1.70	1.50	1.38	1.27	1.14	0.97	0.86	0.73	
				032	4.77	4.02	3.80	3.37	3.09	2.85	2.55	2.17	1.94	1.65	
				040	30.6	23.7	22.5	19.9	18.3	16.9	15.1	12.8	11.5	9.7	
				050	51.5	41.1	38.9	34.4	31.6	29.2	26.1	22.2	19.8	16.8	
				063	85.1	69.3	65.6	58.1	53.3	49.2	43.9	37.4	33.4	28.3	
				080	164	158	158	150	137	127	113	97	86	73	
				110	591	420	397	352	323	298	266	226	201	169	
				140	1160	890	843	746	684	631	563	479	425	355	
				180	2860	1760	1670	1470	1350	1250	1110	940	830	680	
				250	5840	4080	3860	3420	3130	2880	2570	2150	1870	1460	
拾放单元	选择项	18	300	025	2.13	1.81	1.71	1.51	1.39	1.29	1.16	0.99	0.88	0.75	
				032	4.77	4.05	3.83	3.39	3.11	2.90	2.59	2.21	1.97	1.68	
				040	30.6	23.9	22.7	20.1	18.4	17.1	15.3	13.1	11.7	9.9	
				050	51.5	41.4	39.2	34.7	31.8	29.6	26.5	22.6	20.2	17.1	
				063	85.1	69.8	66.1	58.5	53.7	50.0	44.7	38.1	34.0	28.8	
				080	164	159	159	151	138	129	115	98	88	74	
				110	591	423	400	354	325	303	270	230	205	173	
				140	1160	897	849	752	689	642	573	488	434	364	
				180	2860	1770	1680	1490	1360	1270	1130	960	850	700	
				250	5840	4110	3890	3440	3160	2940	2610	2200	1930	1530	

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(2停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
18	330	025	2.13	1.82	1.72	1.52	1.40	1.31	1.17	1.00	0.89	0.76
		032	4.77	4.07	3.85	3.41	3.13	2.93	2.63	2.24	2.00	1.71
		040	30.6	24.1	22.8	20.2	18.5	17.3	15.5	13.3	11.8	10.1
		050	51.5	41.6	39.4	34.9	32.0	29.9	26.9	22.9	20.5	17.4
		063	85.1	70.2	66.4	58.8	54.0	50.5	45.3	38.7	34.5	29.3
		080	164	160	160	152	139	130	117	100	89	76
		110	591	425	402	356	327	306	274	234	208	176
		140	1160	902	854	756	693	648	582	495	441	371
		180	2860	1780	1690	1490	1370	1280	1150	980	860	720
		250	5840	4130	3910	3460	3170	2960	2650	2240	1970	1590
20	90	040	10.2	7.92	7.31	6.23	5.55	5.07	4.48	3.70	3.12	2.15
		050	19.9	15.8	15.4	14.9	14.5	14.2	13.7	11.7	10.2	7.9
		063	25.3	20.0	19.5	18.7	18.2	17.8	17.2	16.2	14.5	10.7
		080	108	72.4	66.8	56.9	50.8	46.4	41.1	34.0	28.9	20.4
		110	225	178	174	158	141	129	113	92	76	47
		140	462	362	349	296	263	239	208	164	126	51
		180	1220	739	680	575	507	456	388	276	169	
		250	3910	1990	1820	1530	1340	1180	960	550		
	120	025	1.49	1.12	1.06	0.90	0.81	0.74	0.66	0.56	0.49	0.40
		032	2.70	2.04	1.93	1.65	1.47	1.35	1.20	1.02	0.90	0.74
		040	10.9	9.39	9.39	9.05	8.81	8.63	8.38	7.12	6.26	5.04
		050	37.9	26.6	25.1	21.5	19.2	17.6	15.7	13.3	11.7	9.6
		063	63.6	46.9	44.4	37.9	33.8	31.0	27.6	23.3	20.5	16.4
		080	152	90.4	85.6	73.1	65.2	59.7	53.1	44.7	39.1	30.9
		110	331	255	241	206	184	168	149	125	108	82
		140	760	483	457	390	348	317	281	231	195	133
	150	180	1490	1020	970	830	730	670	590	470	370	190
		250	4150	2630	2490	2110	1870	1690	1450	1080	750	
		025	1.49	1.18	1.11	0.97	0.87	0.79	0.71	0.60	0.53	0.44
		032	3.66	2.90	2.75	2.40	2.14	1.96	1.75	1.49	1.32	1.11
		040	10.9	9.85	9.85	9.70	9.44	9.25	9.00	7.67	6.79	5.60
		050	37.9	27.8	26.3	23.0	20.5	18.8	16.8	14.3	12.6	10.5
		063	63.6	49.1	46.5	40.6	36.2	33.2	29.6	25.1	22.2	18.3
		080	152	94.8	89.8	78.3	69.9	64.0	57.1	48.3	42.6	34.8
	180	110	359	326	322	280	250	229	204	173	152	123
		140	760	508	480	418	373	341	303	254	219	166
		180	2100	1340	1270	1100	980	900	800	660	560	390
		250	4150	2760	2610	2270	2010	1830	1600	1270	990	450
025		1.49	1.21	1.15	1.02	0.91	0.83	0.74	0.63	0.56	0.47	
032		3.66	2.99	2.83	2.51	2.24	2.05	1.83	1.56	1.39	1.17	
040		10.9	10.1	10.1	10.1	9.9	9.7	9.4	8.0	7.1	6.0	
050		37.9	28.6	27.1	24.0	21.4	19.6	17.5	14.9	13.3	11.1	
180	063	63.6	50.5	47.8	42.4	37.9	34.7	31.0	26.3	23.4	19.5	
	080	152	97.6	92.3	81.7	73.1	67.0	59.8	50.8	45.0	37.3	
	110	359	335	331	293	262	240	214	182	161	132	
	140	950	682	645	571	511	467	416	352	309	248	
	180	2100	1380	1310	1160	1030	940	840	700	610	460	
	250	4150	2840	2680	2370	2110	1920	1690	1380	1130	690	

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(2停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	20	210	025	2.13	1.77	1.67	1.48	1.34	1.23	1.10	0.94	0.84	0.71	
				032	3.66	3.05	2.88	2.55	2.32	2.12	1.90	1.62	1.44	1.22	
				040	10.9	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	9.7	8.3	7.4	6.2	
				050	37.9	29.1	27.5	24.4	22.1	20.3	18.1	15.4	13.7	11.6	
				063	63.6	51.4	48.7	43.1	39.1	35.8	32.0	27.2	24.2	20.3	
				080	164	156	156	148	134	123	110	94	83	70	
				110	359	341	337	298	270	248	221	188	167	139	
				140	950	694	657	582	528	483	431	365	322	264	
滑台型	标准型	20	240	180	2100	1410	1330	1180	1070	980	870	730	640	500	
				250	4150	2890	2730	2410	2180	1990	1760	1450	1230	840	
		20	270	025	2.13	1.79	1.70	1.50	1.38	1.26	1.13	0.96	0.86	0.73	
				032	3.66	3.08	2.92	2.58	2.37	2.17	1.94	1.66	1.48	1.25	
				040	10.9	10.4	10.4	10.4	10.4	10.2	10.0	8.5	7.6	6.4	
				050	37.9	29.4	27.9	24.7	22.6	20.8	18.5	15.8	14.1	11.9	
				063	63.6	52.0	49.3	43.6	40.0	36.7	32.8	27.9	24.9	21.0	
				080	164	158	158	150	137	126	113	96	86	72	
				110	359	345	341	302	277	254	227	193	171	144	
基本型	并行凸轮单元	20	300	140	950	703	665	589	540	495	442	375	332	275	
				180	2100	1420	1350	1190	1090	1000	890	750	660	530	
		20	330	250	5840	4080	3860	3410	3130	2860	2540	2130	1840	1410	
				025	2.13	1.81	1.71	1.51	1.39	1.29	1.15	0.98	0.88	0.74	
				032	3.66	3.11	2.94	2.61	2.39	2.22	1.98	1.69	1.51	1.28	
				040	10.9	10.5	10.5	10.5	10.5	10.4	10.2	8.7	7.8	6.6	
				050	37.9	29.7	28.1	24.9	22.8	21.1	18.9	16.1	14.4	12.2	
				063	63.6	52.5	49.7	44.0	40.3	37.4	33.4	28.5	25.4	21.5	
拾放单元	选择项	20	300	080	164	159	159	151	138	128	115	98	87	74	
				110	359	347	344	304	279	259	231	197	175	147	
				140	950	709	671	594	545	505	451	383	340	283	
				180	2100	1430	1360	1200	1100	1020	910	770	680	550	
		20	330	250	5840	4110	3890	3440	3150	2920	2600	2190	1910	1500	
				025	2.13	1.82	1.72	1.52	1.40	1.31	1.17	1.00	0.89	0.76	
				032	3.66	3.13	2.96	2.62	2.41	2.25	2.01	1.72	1.53	1.30	
				040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.3	8.8	7.9	6.7	
				050	37.9	29.8	28.2	25.0	22.9	21.4	19.2	16.4	14.6	12.4	
				063	85.1	70.2	66.5	58.9	54.0	50.5	45.2	38.5	34.4	29.2	
				080	164	160	160	152	139	130	117	99	89	75	
				110	359	349	346	306	281	262	235	200	178	150	
拾放单元	选择项	20	330	140	950	713	675	598	548	513	458	390	346	290	
				180	2100	1440	1370	1210	1110	1040	930	780	690	570	
				250	5840	4140	3920	3460	3170	2960	2640	2230	1960	1560	
		20	330	025	2.13	1.83	1.73	1.53	1.41	1.31	1.19	1.01	0.90	0.77	
				032	3.66	3.14	2.98	2.64	2.42	2.26	2.04	1.74	1.55	1.32	
				040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.5	9.0	8.0	6.8	
				050	37.9	30.0	28.4	25.1	23.0	21.5	19.4	16.6	14.8	12.6	
				063	85.1	70.5	66.8	59.1	54.2	50.7	45.8	39.0	34.8	29.6	
				080	164	161	161	153	140	131	118	101	90	76	
				110	359	351	347	307	282	264	238	203	181	153	
				140	950	717	679	601	551	515	464	395	352	296	
拾放单元	选择项	20	330	180	2100	1450	1370	1220	1110	1040	940	800	710	590	
				250	5840	4150	3930	3480	3190	2980	2680	2270	2000	1620	

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(2停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
24	90	032	1.89	1.38	1.29	1.10	0.98	0.90	0.80	0.67	0.58	0.45
		040	7.19	6.13	5.70	4.86	4.33	3.95	3.49	2.88	2.42	1.64
		050	12.8	11.1	10.9	10.5	10.2	10.0	9.7	8.2	7.1	5.4
		063	25.3	21.2	20.9	20.1	19.5	19.1	18.5	17.5	15.9	12.1
		080	80.0	57.6	53.6	45.7	40.7	37.2	32.9	27.2	23.1	16.2
		110	200	119	110	94	83	76	67	53	43	22
		140	462	386	374	318	283	258	226	181	144	75
		180	976	602	559	473	417	375	318	226		
		250	2870	1710	1580	1330	1160	1030	840	490		
	120	032	1.89	1.49	1.41	1.21	1.08	0.99	0.88	0.74	0.65	0.50
		040	7.19	6.49	6.14	5.29	4.72	4.32	3.84	3.21	2.79	2.10
		050	12.8	11.7	11.7	11.4	11.1	10.9	10.6	9.0	7.9	6.4
		063	25.3	22.8	22.8	22.1	21.5	21.1	20.5	19.5	18.0	14.5
		080	108	82.5	78.1	67.2	60.0	55.0	48.9	41.3	36.2	28.8
		110	225	203	203	187	167	153	136	114	99	76
		140	462	414	409	352	314	286	254	210	178	125
		180	1220	844	798	685	609	554	486	389	310	160
		250	3910	2260	2140	1830	1620	1460	1260	950	660	
	150	032	2.70	2.21	2.09	1.84	1.64	1.50	1.34	1.14	1.01	0.85
		040	10.2	9.14	8.65	7.60	6.79	6.22	5.55	4.70	4.14	3.38
		050	12.8	12.1	12.1	12.0	11.7	11.4	11.1	9.5	8.4	7.0
		063	63.6	50.5	47.8	42.0	37.6	34.4	30.7	26.1	23.1	19.2
		080	108	85.5	80.9	71.1	63.5	58.2	51.9	44.0	38.9	31.9
		110	225	210	210	198	177	162	144	122	107	86
		140	462	429	424	373	333	304	270	226	196	150
		180	1220	876	828	727	647	591	522	429	359	240
		250	3910	2340	2210	1940	1720	1570	1370	1090	850	400
	180	032	2.70	2.25	2.13	1.89	1.70	1.56	1.39	1.19	1.06	0.89
		040	10.2	9.30	8.80	7.79	7.03	6.44	5.74	4.88	4.32	3.58
		050	12.8	12.3	12.3	12.3	12.1	11.8	11.5	9.8	8.7	7.3
		063	63.6	51.6	48.8	43.2	39.0	35.7	31.9	27.1	24.1	20.2
		080	108	87.3	82.6	73.1	66.0	60.4	53.9	45.8	40.6	33.8
		110	225	214	214	203	183	168	150	127	112	92
		140	462	438	433	384	346	316	282	237	208	166
		180	1490	1130	1070	950	850	780	690	580	500	380
		250	3910	2390	2260	2000	1790	1630	1440	1170	970	600
	210	032	2.70	2.28	2.16	1.91	1.75	1.61	1.43	1.22	1.09	0.92
		040	10.2	9.40	8.90	7.88	7.20	6.60	5.89	5.01	4.45	3.72
		050	12.8	12.4	12.4	12.4	12.4	12.1	11.8	10.1	9.0	7.6
		063	63.6	52.2	49.5	43.8	40.0	36.7	32.8	27.9	24.8	20.9
		080	152	101	95	85	77	71	63	54	48	40
		110	225	217	217	206	188	172	154	131	116	96
		140	760	541	512	453	414	379	338	286	253	206
		180	1490	1150	1080	960	880	800	710	600	520	410
		250	4150	2930	2770	2450	2240	2040	1810	1500	1280	920
	240	032	2.70	2.30	2.18	1.93	1.77	1.64	1.46	1.25	1.11	0.94
		040	10.2	9.47	8.96	7.93	7.28	6.73	6.01	5.12	4.55	3.82
		050	12.8	12.5	12.5	12.5	12.5	12.4	12.0	10.3	9.2	7.8
		063	63.6	52.7	49.9	44.2	40.5	37.5	33.5	28.5	25.4	21.5
		080	152	102	96	85	78	72	65	55	49	41
		110	225	219	219	208	190	176	157	134	119	99
		140	760	545	516	457	419	387	346	293	260	215
		180	1490	1160	1090	970	890	820	730	620	540	440
		250	4150	2950	2800	2470	2260	2090	1860	1550	1340	1010

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(2停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	24	270	032	2.70	2.32	2.20	1.94	1.78	1.67	1.49	1.27	1.13	0.96	
				040	10.2	9.51	9.01	7.97	7.31	6.84	6.11	5.20	4.63	3.91	
				050	37.9	29.9	28.3	25.1	23.0	21.5	19.2	16.4	14.6	12.4	
				063	63.6	53.0	50.2	44.4	40.7	38.1	34.0	29.0	25.9	21.9	
				080	152	102	97	86	79	74	66	56	50	42	
				110	225	220	220	209	191	179	160	136	121	102	
				140	760	549	520	460	422	394	352	299	265	221	
				180	1490	1160	1100	970	890	830	740	630	560	450	
滑台型	基本型	24	300	250	4150	2970	2810	2490	2280	2130	1890	1590	1380	1080	
				032	2.70	2.33	2.21	1.95	1.79	1.67	1.51	1.29	1.15	0.98	
				040	10.2	9.55	9.04	8.00	7.34	6.86	6.19	5.27	4.70	3.97	
				050	37.9	30.1	28.5	25.2	23.1	21.6	19.5	16.6	14.8	12.6	
				063	63.6	53.2	50.4	44.6	40.9	38.3	34.5	29.4	26.2	22.3	
				080	152	103	97	86	79	74	67	57	51	43	
				110	331	289	274	242	222	208	187	160	142	120	
				140	760	551	522	462	424	396	357	304	270	226	
广角型	基本型	24	330	180	1490	1170	1110	980	900	840	750	640	570	470	
				250	4150	2980	2820	2500	2290	2140	1920	1620	1420	1120	
				032	2.70	2.34	2.21	1.96	1.80	1.68	1.53	1.30	1.16	0.99	
				040	10.2	9.57	9.06	8.02	7.36	6.88	6.26	5.33	4.76	4.03	
				050	37.9	30.2	28.5	25.3	23.2	21.7	19.7	16.8	15.0	12.8	
				063	63.6	53.4	50.5	44.7	41.0	38.4	34.9	29.8	26.6	22.6	
				080	152	103	98	86	79	74	67	57	51	44	
				110	331	290	275	243	223	209	190	162	144	122	
并行动单元	基本型	30	90	140	760	553	524	463	425	397	361	307	273	230	
				180	1490	1170	1110	980	900	840	760	650	580	480	
				250	4150	2990	2830	2510	2300	2150	1950	1640	1440	1160	
				080	31.8	28.4	28.2	27.1	26.3	25.7	24.8	23.3	20.8	15.0	
				110	143	109	102	87	78	71	62	50	41	24	
				140	285	254	252	230	204	186	163	130	103	51	
				180	591	523	512	434	383	346	296	217	142		
				250	2020	1440	1350	1130	990	880	720	440			
拾放单元	基本型	30	120	080	80.0	63.7	60.3	52.5	46.8	42.9	38.2	32.2	28.2	22.5	
				110	200	130	123	107	95	87	77	64	55	41	
				140	285	266	266	248	221	202	178	147	124	85	
				180	591	550	543	471	418	380	332	263	207	95	
				250	2020	1510	1420	1230	1090	980	840	620	410		
				080	80.0	65.2	61.7	54.6	48.9	44.8	40.0	33.9	29.9	24.5	
				110	200	133	126	111	100	91	81	68	59	47	
				140	420	357	338	299	268	245	217	182	158	121	
选择项	基本型	30	150	180	976	688	651	575	514	469	414	340	285	190	
				250	2020	1540	1460	1290	1140	1040	910	710	540	210	

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(2停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
30	180	080	80.0	66.1	62.5	55.4	50.4	46.2	41.2	35.0	31.0	25.8
		110	200	134	127	113	102	94	84	71	62	50
		140	420	362	342	303	276	252	225	190	166	132
		180	976	698	660	584	531	485	430	358	307	224
		250	2020	1560	1480	1300	1180	1080	950	760	620	350
	210	080	80.0	66.6	63.1	55.8	51.2	47.2	42.2	35.9	31.9	26.7
		110	200	135	128	113	104	96	85	72	64	53
		140	420	365	345	306	280	258	230	195	172	140
		180	976	704	666	589	539	497	442	370	321	247
		250	2870	1980	1880	1660	1520	1400	1240	1020	860	600
	240	080	80.0	67.0	63.4	56.1	51.5	48.1	42.9	36.6	32.5	27.4
		110	200	136	129	114	104	98	87	74	65	54
		140	420	367	347	307	282	263	235	199	176	145
		180	976	708	670	593	543	507	451	380	332	262
		250	2870	1990	1890	1670	1530	1420	1260	1050	900	670
	270	080	80.0	67.2	63.6	56.3	51.7	48.3	43.6	37.1	33.1	27.9
		110	200	136	129	114	105	98	88	75	67	56
		140	420	368	349	309	283	264	238	202	179	149
		180	976	710	672	595	545	509	458	387	340	274
		250	2870	2000	1890	1680	1530	1430	1280	1080	930	720
	300	080	80.0	67.4	63.8	56.5	51.8	48.4	44.1	37.6	33.5	28.4
		110	200	137	129	115	105	98	89	76	68	57
		140	420	369	349	309	284	265	241	205	182	152
		180	976	712	674	597	547	511	465	393	347	283
		250	2870	2010	1900	1680	1540	1440	1300	1100	960	750
	330	080	80.0	67.5	63.9	56.6	51.9	48.5	44.5	38.0	33.9	28.7
		110	200	137	130	115	105	98	90	77	68	58
		140	420	370	350	310	284	266	244	208	185	155
		180	976	714	676	598	548	512	469	399	352	290
		250	2870	2010	1900	1680	1540	1440	1320	1110	980	780
32	90	080	31.8	28.7	28.6	27.5	26.7	26.1	25.2	23.7	21.3	15.6
		110	143	110	104	89	79	72	63	51	42	25
		140	285	257	256	233	208	189	166	133	106	56
		180	591	530	521	442	390	352	303	224	152	
		250	1630	1140	1070	900	780	690	560	320		
	120	080	31.8	30.0	29.9	29.5	28.7	28.1	27.2	25.9	23.8	18.8
		110	143	115	108	94	84	77	68	57	49	36
		140	285	268	268	251	223	204	181	149	127	89
		180	591	554	547	476	423	385	337	269	213	105
		250	2020	1520	1430	1240	1100	990	850	640	430	
	150	080	31.8	30.6	30.6	30.6	29.9	29.3	28.5	27.2	25.2	20.5
		110	143	117	110	98	88	80	71	60	52	41
		140	285	274	274	260	233	213	190	159	137	105
		180	591	567	560	495	443	404	357	292	244	159
		250	2020	1550	1470	1290	1150	1050	920	720	560	240
	180	080	80.0	66.3	62.8	55.6	50.8	46.5	41.5	35.3	31.3	26.0
		110	143	118	112	99	90	83	74	62	55	44
		140	285	277	277	263	240	220	196	165	144	115
		180	591	574	567	501	457	418	370	308	263	190
		250	2020	1570	1480	1310	1190	1090	960	770	630	370
	210	080	80.0	66.8	63.2	56.0	51.3	47.5	42.4	36.1	32.1	26.9
		110	200	136	128	114	104	96	86	73	64	53
		140	285	279	279	265	243	225	200	169	149	121
		180	591	578	571	505	463	428	380	318	276	210
		250	2020	1580	1490	1320	1210	1110	980	810	680	460

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) 停产产品

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(2停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N・m)	动态额定输出扭矩 (N・m)								
						输入轴旋转速度 (rpm)								
						15	30	45	60	75	100	150	200	300
小型	标准型	32	240	080	80.0	67.1	63.5	56.2	51.6	48.2	43.2	36.8	32.7	27.6
				110	200	136	129	114	105	98	87	74	66	55
				140	285	281	281	266	244	228	204	173	153	126
				180	591	581	574	508	466	435	388	326	285	224
				250	2020	1590	1500	1330	1210	1130	1010	840	710	520
滑台型	滚柱凸轮单元		270	080	80.0	67.3	63.7	56.4	51.8	48.4	43.8	37.3	33.2	28.1
				110	200	137	129	114	105	98	89	75	67	56
				140	285	282	282	267	245	229	207	176	156	129
				180	976	712	674	596	546	510	461	389	342	277
				250	2020	1590	1510	1330	1220	1140	1020	860	740	560
基本型	并行凸轮单元		300	080	80.0	67.5	63.9	56.6	51.9	48.5	44.3	37.8	33.7	28.5
				110	200	137	130	115	105	98	90	76	68	57
				140	285	282	282	268	246	230	210	178	158	132
				180	976	714	675	598	548	512	467	395	349	285
				250	2020	1600	1510	1340	1220	1140	1040	870	760	590
选择项	拾放单元		330	080	80.0	67.6	64.0	56.7	52.0	48.6	44.6	38.2	34.1	28.9
				110	200	137	130	115	105	98	90	77	69	58
				140	285	283	283	268	246	230	211	180	160	134
				180	976	715	677	599	549	513	470	400	354	292
				250	2020	1600	1510	1340	1230	1140	1050	880	770	610

产品规格

滚柱凸轮单元	小型
	标准型
	滑台型
	广角型
	基本型
并行凸轮单元	
拾放单元	回旋式
	直进式
选择项	

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(3停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						10	20	30	40	50	70	100	140	200	
小型	标准型	24	150	025	1.49	1.12	1.06	0.93	0.83	0.76	0.67	0.58	0.50	0.43	
				032	2.70	2.04	1.93	1.70	1.52	1.39	1.22	1.05	0.92	0.78	
				040	10.9	9.39	9.39	9.32	9.08	8.89	8.52	7.38	6.40	5.43	
				050	19.9	17.3	17.3	17.2	16.7	16.4	15.9	15.3	14.0	11.9	
				063	85.1	62.3	59.0	51.9	46.4	42.5	37.2	32.2	28.0	23.9	
				080	164	142	142	134	120	109	96	83	72	62	
				110	591	378	358	314	281	257	225	194	168	141	
				140	1160	798	755	664	593	542	474	408	349	287	
				180	2860	1580	1490	1310	1170	1070	930	790	670	510	
				250	5840	3680	3480	3050	2720	2480	2140	1780	1410	910	
滑台型	标准型	24	180	025	2.89	2.26	2.14	1.90	1.71	1.57	1.37	1.19	1.04	0.90	
				032	4.77	3.75	3.55	3.14	2.83	2.60	2.28	1.98	1.73	1.49	
				040	30.6	22.2	21.0	18.6	16.8	15.4	13.5	11.7	10.2	8.8	
				050	50.1	38.5	36.5	32.3	29.1	26.7	23.4	20.3	17.8	15.3	
				063	85.1	64.9	61.4	54.4	49.1	45.0	39.4	34.2	29.8	25.6	
				080	242	194	183	162	146	134	117	102	89	77	
				110	591	393	372	330	297	272	238	206	179	152	
				140	1160	832	787	697	628	575	503	435	376	315	
				180	2860	1640	1560	1380	1240	1140	990	850	720	590	
				250	5840	3830	3620	3200	2880	2630	2280	1930	1590	1170	
广角型	基本型	24	210	025	2.89	2.33	2.20	1.95	1.78	1.63	1.43	1.25	1.09	0.94	
				032	4.77	3.85	3.65	3.23	2.95	2.71	2.37	2.06	1.80	1.56	
				040	30.6	22.8	21.6	19.1	17.5	16.0	14.0	12.2	10.7	9.2	
				050	50.1	39.5	37.4	33.1	30.3	27.8	24.3	21.2	18.5	16.0	
				063	85.1	66.6	63.0	55.8	51.1	46.8	41.0	35.6	31.1	26.8	
				080	242	199	188	166	152	140	122	106	93	80	
				110	738	527	498	441	404	370	324	281	245	210	
				140	1640	1060	1010	890	820	750	650	570	490	420	
				180	2860	1690	1600	1410	1290	1180	1030	890	770	630	
				250	5840	3930	3720	3290	3000	2740	2390	2040	1710	1330	
并行凸轮单元	拾放单元	24	240	025	2.89	2.37	2.24	1.99	1.82	1.69	1.48	1.29	1.12	0.97	
				032	4.77	3.92	3.71	3.29	3.02	2.79	2.45	2.13	1.86	1.61	
				040	30.6	23.2	22.0	19.5	17.9	16.5	14.5	12.6	11.0	9.5	
				050	50.1	40.2	38.1	33.7	30.9	28.6	25.1	21.8	19.1	16.5	
				063	85.1	67.8	64.2	56.8	52.1	48.2	42.2	36.7	32.1	27.7	
				080	262	246	243	216	198	183	160	139	122	106	
				110	738	536	507	449	412	381	334	290	253	218	
				140	1640	1080	1030	910	830	770	670	590	510	440	
				180	2860	1720	1630	1440	1320	1220	1070	920	800	670	
				250	5840	4000	3780	3350	3060	2830	2470	2120	1800	1440	
选择项	直进式	270	270	025	2.89	2.40	2.27	2.01	1.85	1.73	1.51	1.32	1.15	1.00	
				032	4.77	3.97	3.76	3.33	3.06	2.86	2.51	2.18	1.91	1.66	
				040	30.6	23.5	22.3	19.7	18.1	16.9	14.8	12.9	11.3	9.8	
				050	50.1	40.7	38.5	34.1	31.3	29.3	25.6	22.3	19.5	16.9	
				063	85.1	68.6	65.0	57.5	52.8	49.3	43.2	37.6	32.9	28.5	
				080	262	249	246	218	200	187	164	143	125	108	
				110	738	542	514	455	417	390	342	297	259	224	
				140	1640	1100	1040	920	840	790	690	600	520	450	
				180	2860	1740	1650	1460	1340	1250	1090	950	820	690	
				250	5840	4040	3830	3390	3100	2900	2530	2180	1860	1520	

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(3停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
				输入轴旋转速度 (rpm)									
				10	20	30	40	50	70	100	140	200	
24	300	025	2.89	2.43	2.30	2.03	1.87	1.74	1.54	1.34	1.18	1.02	
		032	4.77	4.01	3.80	3.36	3.09	2.89	2.55	2.22	1.95	1.69	
		040	30.6	23.7	22.5	19.9	18.2	17.1	15.1	13.1	11.5	10.0	
		050	50.1	41.1	38.9	34.4	31.6	29.5	26.1	22.7	19.9	17.3	
		063	85.1	69.2	65.5	58.0	53.2	49.8	44.1	38.3	33.5	29.1	
		080	262	252	249	220	202	189	167	145	127	110	
		110	738	547	518	459	421	393	348	303	265	229	
		140	1640	1110	1050	930	850	800	700	610	530	460	
		180	2860	1760	1660	1470	1350	1260	1120	970	840	720	
		250	5840	4080	3860	3420	3130	2930	2580	2230	1920	1590	
	330	025	2.89	2.44	2.31	2.05	1.88	1.76	1.57	1.36	1.20	1.04	
		032	4.77	4.04	3.83	3.39	3.11	2.91	2.59	2.26	1.98	1.72	
		040	30.6	23.9	22.6	20.0	18.4	17.2	15.3	13.3	11.7	10.1	
		050	50.1	41.3	39.1	34.6	31.8	29.7	26.5	23.1	20.2	17.5	
		063	85.1	69.7	66.0	58.4	53.6	50.1	44.7	38.9	34.1	29.5	
		080	262	253	250	222	203	190	170	148	129	112	
		110	738	551	522	462	424	396	354	307	269	233	
		140	1640	1120	1060	940	860	800	720	620	540	470	
		180	2860	1770	1680	1480	1360	1270	1130	980	860	730	
		250	5840	4110	3890	3440	3150	2950	2620	2270	1960	1640	
30	120	040	10.9	9.39	9.39	9.22	8.98	8.8	8.43	7.29	6.31	5.3	
		050	22.8	19.7	19.7	19.4	18.8	17.9	15.7	13.6	11.8	10.0	
		063	63.6	46.9	44.4	38.6	34.5	31.6	27.6	23.9	20.6	17.3	
		080	152	90.4	85.6	74.4	66.5	60.9	53.2	45.9	39.6	32.9	
		110	359	311	307	267	238	218	191	164	141	116	
		140	760	483	457	398	355	324	282	240	201	154	
		180	1490	1020	970	840	750	680	590	490	400	270	
		250	4150	2630	2490	2160	1920	1740	1480	1190	860	370	
	150	025	1.49	1.18	1.11	0.99	0.88	0.81	0.71	0.61	0.53	0.46	
		032	3.66	2.90	2.75	2.43	2.18	2.00	1.75	1.52	1.33	1.14	
		040	10.9	9.85	9.85	9.85	9.62	9.42	9.04	7.84	6.82	5.82	
		050	37.9	27.8	26.3	23.3	20.9	19.2	16.8	14.6	12.7	10.9	
		063	85.1	65.4	61.9	54.8	49.1	45.0	39.4	34.2	29.8	25.5	
		080	152	94.9	89.8	79.5	71.2	65.2	57.1	49.4	42.9	36.4	
		110	359	326	322	285	255	234	205	177	153	129	
		140	950	663	627	555	497	455	397	342	294	242	
		180	2100	1340	1270	1120	1000	920	800	680	570	450	
		250	4150	2760	2610	2310	2060	1880	1620	1350	1060	680	
	180	025	2.13	1.73	1.64	1.45	1.32	1.21	1.06	0.92	0.81	0.70	
		032	3.66	2.99	2.83	2.51	2.28	2.09	1.83	1.59	1.39	1.20	
		040	10.9	10.1	10.1	10.1	10.1	9.9	9.5	8.2	7.2	6.2	
		050	37.9	28.6	27.1	24.0	21.8	20.0	17.5	15.2	13.3	11.5	
		063	85.1	67.2	63.6	56.4	51.3	47.1	41.2	35.8	31.3	26.9	
		080	152	97.6	92.4	81.8	74.5	68.2	59.8	51.8	45.1	38.6	
		110	359	335	331	293	267	244	214	186	161	137	
		140	950	682	646	571	520	477	417	360	311	261	
		180	2100	1380	1310	1160	1050	960	840	720	620	500	
		250	4150	2840	2680	2370	2160	1970	1710	1440	1180	860	

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(3停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						10	20	30	40	50	70	100	140	200	
小型	标准型	30	210	025	2.13	1.77	1.67	1.48	1.36	1.25	1.10	0.96	0.84	0.72	
				032	3.66	3.05	2.88	2.55	2.34	2.16	1.89	1.65	1.44	1.25	
				040	10.9	10.3	10.3	10.3	10.3	10.2	9.8	8.5	7.4	6.4	
				050	37.9	29.1	27.5	24.4	22.4	20.6	18.1	15.7	13.7	11.9	
				063	85.1	68.4	64.8	57.4	52.6	48.6	42.6	37.0	32.3	27.9	
				080	164	156	156	148	136	125	110	95	83	72	
				110	359	341	337	298	273	252	221	192	167	143	
				140	950	695	657	582	534	492	431	373	324	275	
滑台型	标准型	30	240	180	2100	1410	1330	1180	1080	1000	870	750	650	540	
				250	4150	2890	2730	2420	2210	2040	1770	1510	1270	980	
		30	270	025	2.13	1.79	1.70	1.50	1.38	1.29	1.13	0.98	0.86	0.74	
				032	3.66	3.08	2.92	2.58	2.37	2.22	1.94	1.69	1.48	1.28	
				040	10.9	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.0	8.7	7.6	6.6	
				050	37.9	29.4	27.9	24.7	22.6	21.1	18.5	16.1	14.1	12.2	
				063	85.1	69.2	65.5	58.0	53.2	49.7	43.6	37.9	33.2	28.7	
				080	164	158	158	150	137	128	113	98	86	74	
				110	359	345	341	302	277	258	226	197	172	148	
并行动单元	基本型	30	300	140	950	703	666	589	540	505	442	383	334	285	
				180	2100	1420	1350	1190	1090	1020	890	770	670	560	
				250	5840	4080	3860	3420	3130	2920	2550	2190	1870	1530	
		30	330	025	2.13	1.81	1.71	1.51	1.39	1.30	1.15	1.00	0.88	0.76	
				032	3.66	3.11	2.94	2.61	2.39	2.24	1.98	1.72	1.51	1.31	
				040	10.9	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.2	8.9	7.8	6.7	
				050	37.9	29.7	28.1	24.9	22.8	21.3	18.9	16.4	14.4	12.5	
				063	85.1	69.8	66.1	58.5	53.7	50.2	44.4	38.6	33.8	29.3	
				080	164	159	159	151	139	130	115	100	87	76	
				110	359	347	344	304	279	261	231	201	175	151	
				140	950	709	671	594	545	510	451	391	341	292	
拾放单元	选择项	30	330	180	2100	1430	1360	1200	1100	1030	910	790	680	580	
				250	5840	4110	3890	3450	3160	2950	2600	2240	1930	1600	
		30	360	025	2.13	1.82	1.72	1.52	1.40	1.31	1.17	1.02	0.89	0.77	
				032	3.66	3.13	2.96	2.62	2.41	2.25	2.01	1.75	1.53	1.33	
				040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.4	9.0	7.9	6.8	
				050	37.9	29.8	28.2	25.0	22.9	21.4	19.2	16.7	14.6	12.7	
				063	85.1	70.2	66.5	58.9	54.0	50.5	45.1	39.2	34.4	29.8	
				080	164	160	160	152	139	130	116	101	89	77	
				110	359	349	346	306	281	262	234	204	178	154	
				140	950	713	675	598	548	513	458	398	347	299	
拾放单元	选择项	30	390	180	2100	1440	1370	1210	1110	1040	930	800	700	590	
				250	5840	4140	3920	3470	3180	2970	2650	2290	1970	1650	
		30	420	025	2.13	1.83	1.73	1.53	1.41	1.31	1.19	1.03	0.90	0.78	
				032	3.66	3.14	2.98	2.64	2.42	2.26	2.04	1.77	1.55	1.35	
				040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.5	9.1	8.0	6.9	
				050	37.9	30.0	28.4	25.1	23.0	21.5	19.4	16.9	14.8	12.8	
				063	85.1	70.5	66.8	59.1	54.2	50.7	45.7	39.8	34.8	30.2	
				080	164	161	161	153	140	131	118	103	90	78	
				110	359	351	347	307	282	264	238	207	181	156	
				140	950	717	679	601	551	515	464	403	352	304	
拾放单元	选择项	30	450	180	2100	1450	1370	1220	1110	1040	940	810	710	610	
				250	5840	4160	3930	3480	3190	2980	2680	2320	2010	1690	

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(3停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺 寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)								
				输入轴旋转速度(rpm)								
				10	20	30	40	50	70	100	140	200
36	90	040	7.19	6.13	5.80	4.95	4.42	4.04	3.51	2.99	2.50	1.91
		050	13.1	10.2	9.6	8.2	7.3	6.7	5.8	5.0	4.2	3.3
		063	16.4	14.1	14.1	13.6	13.2	12.9	12.3	10.5	8.8	6.8
		080	80.0	57.6	54.5	46.6	41.5	38.0	33.1	28.2	23.7	18.5
		110	200	119	112	96	85	78	67	56	45	31
		140	420	315	298	254	226	206	177	147	115	72
		180	976	603	569	484	429	388	327	256	172	
		250	2020	1370	1290	1090	950	850	680	460		
	120	032	2.70	2.13	2.01	1.77	1.58	1.45	1.27	1.10	0.95	0.81
		040	10.2	8.87	8.40	7.37	6.58	6.02	5.26	4.54	3.91	3.26
		050	12.8	11.7	11.7	11.6	11.3	11.1	10.6	9.2	8.0	6.7
		063	25.3	22.8	22.8	22.5	22.0	21.5	20.8	20.0	18.1	15.3
		080	108	82.5	78.1	68.5	61.2	56.0	49.0	42.3	36.5	30.5
		110	225	203	203	190	170	156	136	117	100	82
		140	462	414	409	359	320	293	255	217	183	142
		180	1220	844	799	699	623	568	491	411	330	222
	250	3910	2260	2140	1870	1660	1510	1280	1040	760	340	
	150	032	2.70	2.21	2.09	1.85	1.67	1.53	1.34	1.16	1.02	0.87
		040	10.2	9.14	8.65	7.66	6.92	6.34	5.55	4.80	4.17	3.53
		050	12.8	12.1	12.1	12.1	11.9	11.7	11.2	9.7	8.4	7.2
		063	63.6	50.5	47.8	42.4	38.3	35.1	30.7	26.6	23.2	19.8
		080	108	85.5	80.9	71.7	64.7	59.3	51.9	45.0	39.1	33.2
		110	225	210	210	199	180	165	144	125	108	90
		140	462	429	424	376	339	310	271	233	199	163
		180	1220	876	829	733	661	604	525	446	372	282
	250	3910	2340	2220	1960	1760	1610	1380	1150	920	590	
	180	032	2.70	2.25	2.13	1.89	1.73	1.59	1.39	1.21	1.06	0.91
		040	10.2	9.30	8.80	7.79	7.15	6.56	5.75	4.98	4.34	3.71
		050	12.8	12.3	12.3	12.3	12.3	12.1	11.6	10.0	8.8	7.5
		063	63.6	51.6	48.8	43.2	39.6	36.4	31.9	27.7	24.2	20.8
		080	108	87.3	82.6	73.2	67.1	61.6	53.9	46.8	40.8	34.9
		110	225	214	214	203	186	171	150	130	113	96
		140	760	534	505	447	410	376	329	284	246	206
		180	1490	1130	1070	950	870	800	690	600	510	410
	250	3910	2390	2260	2000	1830	1670	1450	1230	1010	740	
	210	032	2.70	2.28	2.16	1.91	1.76	1.63	1.43	1.25	1.09	0.94
		040	10.2	9.40	8.90	7.88	7.23	6.72	5.89	5.11	4.46	3.83
		050	12.8	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	11.9	10.3	9.0	7.8
		063	63.6	52.2	49.5	43.8	40.2	37.4	32.8	28.5	24.9	21.5
		080	152	101	95	85	78	72	63	55	48	41
		110	331	284	269	238	218	203	178	154	135	115
		140	760	541	512	453	415	387	338	293	254	215
		180	1490	1150	1080	960	880	820	710	620	530	440
	250	4150	2930	2770	2450	2250	2090	1820	1550	1310	1040	
	240	032	2.70	2.30	2.18	1.93	1.77	1.66	1.46	1.27	1.11	0.97
		040	10.2	9.47	8.96	7.93	7.28	6.80	6.01	5.22	4.56	3.93
		050	12.8	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.1	10.5	9.2	7.9
		063	63.6	52.7	49.9	44.2	40.5	37.9	33.4	29.1	25.4	22.0
		080	152	102	96	85	78	73	65	56	49	42
		110	331	286	271	240	220	206	182	158	138	118
		140	760	545	516	457	419	392	346	300	261	223
		180	1490	1160	1090	970	890	830	730	630	550	460
	250	4150	2950	2800	2470	2270	2120	1860	1600	1360	1100	

产品规格

小型

标准型

滚柱
凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行
凸轮单元

拾放单元

回旋式
直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(3停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						10	20	30	40	50	70	100	140	200	
小型	标准型	36	270	032	2.70	2.32	2.20	1.94	1.78	1.67	1.49	1.29	1.13	0.98	
				040	10.2	9.51	9.01	7.97	7.31	6.84	6.10	5.30	4.64	4.01	
				050	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.3	10.7	9.3	8.1		
				063	63.6	53.0	50.2	44.4	40.7	38.1	34.0	29.6	25.9	22.4	
				080	152	102	97	86	79	74	66	57	50	43	
				110	331	288	273	241	221	207	185	160	140	121	
				140	760	549	520	460	422	394	352	305	266	228	
				180	1490	1160	1100	970	890	840	740	640	560	470	
				250	4150	2970	2810	2490	2280	2130	1890	1630	1400	1150	
				滑台型	标准型	36	300	032	2.70	2.33	2.21	1.95	1.79	1.68	1.51
040	10.2	9.55	9.04					8.00	7.34	6.86	6.18	5.37	4.70	4.07	
050	12.8	12.6	12.6					12.6	12.6	12.4	10.8	9.5	8.2		
063	63.6	53.2	50.4					44.6	40.9	38.3	34.5	30.0	26.3	22.8	
080	152	103	97					86	79	74	67	58	51	44	
110	331	289	274					242	222	208	187	163	142	123	
140	760	551	522					462	424	396	357	310	270	232	
180	1490	1170	1110					980	900	840	760	650	570	480	
250	4150	2980	2820					2500	2290	2140	1920	1660	1430	1190	
广角型	标准型	36	330					032	2.70	2.34	2.21	1.96	1.80	1.68	1.52
				040	10.2	9.57	9.06	8.02	7.36	6.88	6.22	5.44	4.76	4.12	
				050	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.5	10.9	9.6	8.3	
				063	63.6	53.4	50.5	44.7	41.0	38.4	34.7	30.3	26.6	23.1	
				080	152	103	98	86	79	74	67	59	51	44	
				110	331	290	275	243	223	209	188	165	144	125	
				140	760	553	524	464	425	397	359	314	274	236	
				180	1490	1170	1110	980	900	840	760	660	580	490	
				250	4150	2990	2830	2510	2300	2150	1940	1680	1460	1220	
				基本型	90	080	31.8	28.7	28.7	28.1	27.3	26.7	25.7	24.5	21.8
110	143	110	104			90	80	73	64	54	44	32			
140	285	257	257			238	212	194	167	140	113	77			
180	591	530	523			451	401	363	309	248	178				
250	1630	1150	1080			930	810	730	590	410					
120	080	31.8	30.0		30.0	29.9	29.3	28.6	27.7	26.6	24.0	20.0			
	110	143	115		108	96	86	79	69	59	50	40			
	140	285	268		268	254	228	208	181	155	130	101			
	180	591	555		548	484	433	394	340	284	227	151			
	250	2020	1520		1440	1270	1130	1020	870	700	510	210			
150	080	31.8	30.6	30.6	30.6	30.5	29.9	28.9	27.9	25.3	21.5				
	110	143	117	110	98	89	82	72	62	53	44				
	140	285	274	274	260	238	218	190	163	140	114				
	180	591	567	560	495	452	413	359	305	253	190				
	250	2020	1550	1470	1300	1180	1080	930	770	600	380				
180	080	80.0	66.3	62.8	55.6	51.0	47.4	41.5	36.0	31.4	26.9				
	110	143	118	112	99	91	84	74	64	55	46				
	140	285	277	277	263	241	224	196	169	146	122				
	180	591	574	567	502	459	426	372	318	269	213				
	250	2020	1570	1480	1310	1200	1110	960	810	660	480				
210	080	80.0	66.8	63.2	56.0	51.3	48.0	42.4	36.8	32.2	27.7				
	110	200	136	128	114	104	97	86	75	65	55				
	140	285	279	279	265	243	227	200	173	150	127				
	180	591	578	572	506	463	433	381	328	280	228				
	250	2020	1580	1490	1320	1210	1130	990	840	700	540				
回旋式 直进式	拾放单元	48	180	080	80.0	66.3	62.8	55.6	51.0	47.4	41.5	36.0	31.4	26.9	
				110	143	118	112	99	91	84	74	64	55	46	
选择项		48	180	140	285	277	277	263	241	224	196	169	146	122	
				180	591	574	567	502	459	426	372	318	269	213	
		48	210	080	80.0	66.8	63.2	56.0	51.3	48.0	42.4	36.8	32.2	27.7	
				110	200	136	128	114	104	97	86	75	65	55	
		48	210	140	285	279	279	265	243	227	200	173	150	127	
				180	591	578	572	506	463	433	381	328	280	228	
		48	210	250	2020	1580	1490	1320	1210	1130	990	840	700	540	

●RGIS法兰轴(3停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				10	20	30	40	50	70	100	140	200
48	240	080	80.0	67.1	63.5	56.2	51.6	48.2	43.1	37.5	32.8	28.3
		110	200	136	129	114	105	98	87	76	66	57
		140	285	281	281	266	244	228	204	177	154	131
		180	591	581	574	508	466	435	388	335	288	239
		250	2020	1590	1500	1330	1220	1140	1010	860	730	580
	270	080	80.0	67.3	63.7	56.4	51.8	48.4	43.7	38.0	33.3	28.8
		110	200	137	129	114	105	98	89	77	67	58
		140	285	282	282	267	245	229	207	180	156	134
		180	976	712	674	596	547	511	461	399	345	291
		250	2020	1590	1510	1330	1220	1140	1030	880	750	610
	300	080	80.0	67.5	63.9	56.6	51.9	48.5	43.8	38.5	33.7	29.2
		110	200	137	130	115	105	98	89	78	68	59
		140	285	282	282	268	246	230	207	182	159	136
		180	976	714	675	598	548	512	462	404	351	298
		250	2020	1600	1510	1340	1220	1140	1030	900	770	630
	330	080	80.0	67.6	64.0	56.7	52.0	48.6	43.9	38.9	34.1	29.5
		110	200	137	130	115	105	99	89	79	69	59
		140	285	283	283	268	246	230	208	184	161	138
		180	976	715	677	599	549	513	463	409	356	303
		250	2020	1600	1510	1340	1230	1150	1030	910	780	650

产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型

并行凸轮单元
拾放单元
回旋式直进式
选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(4停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						10	15	20	30	40	50	75	100	150	
小型	标准型	32	180	025	1.49	1.17	1.10	1.01	0.89	0.80	0.73	0.62	0.55	0.47	
				032	2.70	2.13	2.01	1.85	1.63	1.45	1.33	1.14	1.01	0.86	
				040	10.9	9.78	9.78	9.78	9.74	9.48	9.29	7.95	7.08	5.96	
				050	50.1	38.5	36.5	33.5	29.5	26.4	24.2	20.6	18.4	15.6	
				063	85.1	64.9	61.4	56.4	49.7	44.4	40.7	34.7	30.9	26.1	
				080	164	148	148	145	128	115	105	89	80	67	
				110	591	393	372	341	301	269	246	210	186	156	
				140	1160	832	787	722	637	568	520	442	391	324	
				180	2860	1640	1560	1430	1260	1120	1030	870	760	610	
				250	5840	3830	3620	3320	2920	2600	2370	1980	1710	1280	
滑台型	标准型	32	210	025	2.89	2.33	2.20	2.02	1.79	1.61	1.48	1.26	1.13	0.96	
				032	4.77	3.85	3.65	3.35	2.96	2.67	2.45	2.09	1.87	1.59	
				040	30.6	22.8	21.6	19.8	17.5	15.8	14.5	12.4	11.0	9.4	
				050	50.1	39.5	37.4	34.3	30.4	27.4	25.1	21.4	19.1	16.2	
				063	85.1	66.6	63.0	57.8	51.2	46.2	42.4	36.1	32.2	27.3	
				080	242	199	188	172	153	138	126	108	96	81	
				110	738	527	498	457	405	365	335	285	254	214	
				140	1640	1060	1010	920	820	740	680	580	510	430	
				180	2860	1690	1600	1470	1300	1170	1070	910	800	660	
				250	5840	3930	3720	3410	3010	2710	2480	2080	1820	1420	
广角型	基本型	32	240	025	2.89	2.37	2.24	2.06	1.82	1.67	1.53	1.30	1.16	0.99	
				032	4.77	3.92	3.71	3.41	3.02	2.76	2.53	2.16	1.93	1.64	
				040	30.6	23.2	22.0	20.2	17.9	16.3	15.0	12.8	11.4	9.7	
				050	50.1	40.2	38.1	34.9	30.9	28.3	25.9	22.1	19.7	16.8	
				063	85.1	67.8	64.2	58.9	52.1	47.6	43.6	37.2	33.2	28.2	
				080	262	246	243	223	198	181	166	141	126	107	
				110	738	536	507	465	412	376	345	294	262	222	
				140	1640	1080	1030	940	830	760	700	590	530	450	
				180	2860	1720	1630	1490	1320	1210	1100	940	830	690	
				250	5840	4000	3780	3470	3070	2800	2560	2160	1890	1520	
并行凸轮单元	拾放单元	32	270	025	2.89	2.40	2.27	2.09	1.85	1.69	1.56	1.33	1.19	1.01	
				032	4.77	3.97	3.76	3.45	3.06	2.80	2.59	2.21	1.97	1.68	
				040	30.6	23.5	22.3	20.4	18.1	16.6	15.3	13.1	11.7	9.9	
				050	50.1	40.7	38.5	35.3	31.3	28.7	26.5	22.6	20.2	17.2	
				063	85.1	68.6	65.0	59.6	52.8	48.4	44.7	38.1	34.0	28.9	
				080	262	249	246	226	200	184	169	145	129	110	
				110	738	542	514	471	417	382	353	301	268	228	
				140	1640	1100	1040	950	840	770	710	610	540	460	
				180	2860	1740	1650	1510	1340	1230	1130	960	850	710	
				250	5840	4040	3830	3510	3110	2840	2620	2220	1950	1590	
选择项	直进式	300	180	025	2.89	2.43	2.30	2.11	1.87	1.71	1.59	1.36	1.22	1.04	
				032	4.77	4.01	3.80	3.49	3.09	2.83	2.64	2.25	2.01	1.71	
				040	30.6	23.7	22.5	20.6	18.2	16.7	15.6	13.3	11.9	10.1	
				050	50.1	41.1	38.9	35.7	31.6	29.0	27.0	23.0	20.6	17.5	
				063	85.1	69.2	65.5	60.1	53.2	48.8	45.5	38.8	34.7	29.5	
				080	262	252	249	228	202	185	173	147	132	112	
				110	738	547	518	475	421	386	360	307	274	232	
				140	1640	1110	1050	960	850	780	730	620	550	470	
				180	2860	1760	1660	1530	1350	1240	1150	980	870	730	
				250	5840	4080	3860	3540	3130	2870	2670	2260	2000	1640	

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(4停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				10	15	20	30	40	50	75	100	150
32	330	025	2.89	2.44	2.31	2.12	1.88	1.72	1.61	1.38	1.24	1.05
		032	4.77	4.04	3.83	3.51	3.11	2.85	2.67	2.29	2.04	1.74
		040	30.6	23.9	22.6	20.7	18.4	16.8	15.8	13.5	12.1	10.3
		050	50.1	41.3	39.1	35.9	31.8	29.1	27.3	23.4	20.9	17.8
		063	85.1	69.7	66.0	60.5	53.6	49.2	46.0	39.4	35.2	30.0
		080	262	253	250	230	203	187	174	150	134	114
		110	738	551	522	479	424	389	363	311	278	236
		140	1640	1120	1060	970	860	790	740	630	560	480
		180	2860	1770	1680	1540	1360	1250	1170	1000	890	750
		250	5840	4110	3890	3570	3160	2890	2700	2300	2040	1690
36	150	032	2.70	2.10	1.99	1.82	1.59	1.42	1.30	1.11	0.99	0.83
		040	10.9	9.65	9.65	9.65	9.50	9.26	9.06	7.75	6.89	5.78
		050	37.9	27.3	25.8	23.7	20.7	18.5	16.9	14.4	12.8	10.8
		063	63.6	48.2	45.6	41.8	36.5	32.6	29.8	25.4	22.6	18.9
		080	152	92.9	88.0	80.7	70.4	62.8	57.5	48.9	43.4	36.2
		110	359	319	315	289	252	225	206	175	155	129
		140	760	497	471	432	376	335	307	259	227	182
		180	2100	1310	1240	1140	990	880	810	680	590	460
		250	4150	2710	2560	2350	2040	1810	1640	1350	1130	740
	180	025	2.13	1.71	1.62	1.48	1.31	1.17	1.08	0.92	0.82	0.69
		032	4.77	3.83	3.63	3.33	2.94	2.64	2.42	2.06	1.84	1.56
		040	30.6	22.7	21.5	19.7	17.4	15.6	14.3	12.2	10.9	9.2
		050	51.5	39.3	37.2	34.1	30.2	27.1	24.8	21.1	18.9	16.0
		063	85.1	66.2	62.7	57.5	50.9	45.6	41.8	35.6	31.7	26.8
		080	164	151	151	148	131	118	108	92	82	69
		110	591	401	380	348	308	276	253	215	191	160
		140	1160	849	804	737	653	584	534	454	403	335
		180	2860	1680	1590	1460	1290	1150	1050	890	790	640
		250	5840	3910	3700	3390	2990	2670	2440	2040	1770	1350
	210	025	2.13	1.75	1.65	1.52	1.34	1.22	1.12	0.95	0.85	0.72
		032	4.77	3.92	3.71	3.40	3.01	2.73	2.50	2.14	1.91	1.62
		040	30.6	23.2	21.9	20.1	17.8	16.2	14.8	12.6	11.3	9.6
		050	51.5	40.1	38.0	34.9	30.9	28.0	25.7	21.9	19.5	16.6
		063	85.1	67.6	64.0	58.7	52.0	47.2	43.3	36.9	32.9	27.9
		080	164	154	154	152	134	122	112	95	85	72
		110	591	410	388	356	315	286	262	223	199	168
		140	1160	868	822	754	667	605	554	472	419	351
		180	2860	1720	1620	1490	1320	1200	1090	930	820	680
		250	5840	3990	3780	3460	3060	2770	2530	2130	1860	1470
	240	025	2.13	1.77	1.68	1.54	1.36	1.25	1.15	0.98	0.87	0.74
		032	4.77	3.97	3.76	3.45	3.06	2.80	2.57	2.20	1.96	1.67
		040	30.6	23.5	22.3	20.4	18.1	16.6	15.2	13.0	11.6	9.9
		050	51.5	40.7	38.5	35.3	31.3	28.7	26.3	22.5	20.1	17.1
		063	85.1	68.6	65.0	59.6	52.8	48.4	44.4	37.9	33.8	28.7
		080	164	156	156	154	136	125	115	98	87	74
		110	591	416	394	361	320	293	269	229	204	173
		140	1160	881	834	765	677	621	570	485	432	364
		180	2860	1740	1650	1510	1340	1230	1120	960	850	700
		250	5840	4040	3830	3510	3100	2840	2600	2200	1930	1560

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式直进式

选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(4停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						10	15	20	30	40	50	75	100	150	
小型	标准型	36	270	025	2.13	1.79	1.70	1.56	1.38	1.26	1.17	1.00	0.89	0.76	
				032	4.77	4.02	3.80	3.49	3.09	2.83	2.63	2.24	2.00	1.71	
				040	30.6	23.7	22.5	20.6	18.3	16.7	15.5	13.3	11.8	10.1	
				050	51.5	41.1	38.9	35.7	31.6	29.0	26.9	22.9	20.5	17.4	
				063	85.1	69.3	65.6	60.2	53.3	48.9	45.3	38.7	34.5	29.4	
				080	164	158	158	155	137	126	117	100	89	76	
				110	591	420	397	365	323	296	275	234	209	177	
				140	1160	890	843	773	684	627	582	496	442	373	
				180	2860	1760	1670	1530	1350	1240	1150	980	870	730	
				250	5840	4080	3870	3550	3140	2870	2660	2250	1990	1630	
滑台型	基本型	36	300	025	2.13	1.81	1.71	1.57	1.39	1.27	1.19	1.02	0.91	0.77	
				032	4.77	4.05	3.83	3.52	3.11	2.86	2.67	2.28	2.04	1.74	
				040	30.6	23.9	22.7	20.8	18.4	16.9	15.8	13.5	12.0	10.3	
				050	51.5	41.4	39.2	35.9	31.8	29.2	27.3	23.3	20.8	17.8	
				063	85.1	69.8	66.1	60.6	53.7	49.2	46.0	39.3	35.1	29.9	
				080	164	159	159	156	139	127	119	102	91	77	
				110	591	423	400	367	325	298	279	238	213	180	
				140	1160	897	849	779	689	632	591	505	450	381	
				180	2860	1770	1680	1540	1360	1250	1170	1000	890	740	
				250	5840	4110	3890	3570	3160	2900	2700	2300	2030	1680	
广角型	基本型	36	330	025	2.13	1.82	1.72	1.58	1.40	1.28	1.20	1.03	0.92	0.79	
				032	4.77	4.07	3.85	3.54	3.13	2.87	2.69	2.32	2.07	1.76	
				040	30.6	24.1	22.8	20.9	18.5	17.0	15.9	13.7	12.2	10.4	
				050	51.5	41.6	39.4	36.1	32.0	29.3	27.4	23.7	21.1	18.0	
				063	85.1	70.2	66.5	61.0	54.0	49.5	46.3	39.9	35.6	30.4	
				080	164	160	160	157	139	128	119	103	92	78	
				110	591	425	402	369	327	300	280	242	216	183	
				140	1160	902	854	783	693	636	595	512	457	387	
				180	2860	1780	1690	1550	1370	1260	1170	1010	900	760	
				250	5840	4130	3910	3590	3180	2910	2720	2330	2070	1720	
并行凸轮单元	拾放单元	40	150	025	1.49	1.18	1.11	1.02	0.89	0.80	0.73	0.62	0.55	0.47	
				032	2.70	2.14	2.03	1.86	1.63	1.46	1.33	1.14	1.01	0.85	
				040	10.9	9.85	9.85	9.85	9.75	9.49	9.30	7.95	7.07	5.94	
				050	37.9	27.8	26.3	24.2	21.2	18.9	17.3	14.8	13.1	11.1	
				063	63.6	49.2	46.5	42.7	37.4	33.4	30.6	26.0	23.2	19.4	
				080	152	94.8	89.8	82.4	72.2	64.5	59.0	50.2	44.6	37.3	
				110	359	326	322	295	259	231	211	180	159	133	
				140	950	663	627	575	504	450	411	348	307	251	
				180	2100	1340	1270	1160	1020	910	830	700	610	480	
				250	4150	2760	2610	2390	2090	1860	1690	1390	1170	800	
选择项	直进式	40	180	025	2.13	1.73	1.64	1.51	1.33	1.20	1.10	0.94	0.84	0.71	
				032	3.66	2.99	2.83	2.60	2.30	2.07	1.89	1.62	1.44	1.22	
				040	10.9	10.1	10.1	10.1	10.1	9.9	9.7	8.3	7.4	6.3	
				050	37.9	28.6	27.1	24.8	22.0	19.8	18.1	15.4	13.8	11.7	
				063	85.1	67.2	63.6	58.4	51.7	46.5	42.6	36.3	32.4	27.4	
				080	164	153	153	151	133	120	110	94	84	71	
				110	359	335	331	304	269	242	221	188	167	141	
				140	950	682	646	592	524	471	431	366	324	269	
				180	2100	1380	1310	1200	1060	950	870	740	650	520	
				250	4150	2840	2680	2460	2170	1950	1770	1480	1270	950	

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(4停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				10	15	20	30	40	50	75	100	150
40	210	025	2.13	1.77	1.67	1.54	1.36	1.24	1.14	0.97	0.86	0.73
		032	3.66	3.05	2.88	2.64	2.34	2.14	1.96	1.67	1.49	1.27
		040	10.9	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.0	8.6	7.7	6.5
		050	37.9	29.1	27.5	25.3	22.4	20.4	18.7	15.9	14.2	12.1
		063	85.1	68.4	64.8	59.4	52.6	48.0	44.0	37.5	33.5	28.4
		080	164	156	156	153	136	124	113	97	86	73
		110	359	341	337	309	273	249	228	195	173	146
		140	950	694	657	603	534	487	446	379	337	282
		180	2100	1410	1330	1220	1080	980	900	760	670	550
		250	5840	4030	3820	3500	3100	2820	2570	2170	1900	1510
	240	025	2.13	1.79	1.70	1.56	1.38	1.26	1.16	0.99	0.89	0.75
		032	3.66	3.08	2.92	2.68	2.37	2.17	2.01	1.71	1.53	1.30
		040	10.9	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.3	8.8	7.9	6.7
		050	37.9	29.4	27.9	25.6	22.6	20.7	19.1	16.3	14.6	12.4
		063	85.1	69.2	65.5	60.1	53.2	48.8	45.0	38.4	34.3	29.1
		080	164	158	158	155	137	126	116	99	88	75
		110	359	345	341	313	277	254	234	199	178	150
		140	950	703	666	610	540	495	457	389	346	291
		180	2100	1420	1350	1240	1090	1000	920	780	690	580
		250	5840	4080	3860	3540	3130	2870	2640	2230	1970	1600
	270	025	2.13	1.81	1.71	1.57	1.39	1.27	1.19	1.01	0.91	0.77
		032	4.77	4.05	3.83	3.52	3.11	2.86	2.66	2.27	2.03	1.70
		040	10.9	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	9.0	8.0	6.8
		050	37.9	29.7	28.1	25.8	22.8	20.9	19.5	16.6	14.9	12.6
		063	85.1	69.8	66.1	60.6	53.7	49.2	45.9	39.2	35.0	29.7
		080	164	159	159	156	139	127	118	101	90	77
		110	359	347	344	315	279	256	238	203	181	154
		140	950	709	671	616	545	500	466	397	353	298
		180	2100	1430	1360	1250	1100	1010	940	800	710	590
		250	5840	4110	3890	3570	3160	2890	2690	2280	2020	1660
	300	025	2.13	1.82	1.72	1.58	1.40	1.28	1.20	1.03	0.92	0.78
		032	4.77	4.07	3.86	3.54	3.13	2.87	2.69	2.31	2.06	1.80
		040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	9.1	8.2	6.9
		050	37.9	29.8	28.2	25.9	22.9	21.0	19.7	16.9	15.1	12.8
		063	85.1	70.2	66.5	61.0	54.0	49.5	46.3	39.8	35.5	30.2
		080	164	160	160	157	139	128	120	103	92	78
		110	359	349	346	317	281	257	241	207	184	156
		140	950	713	675	620	548	503	470	403	359	304
		180	2100	1440	1370	1250	1110	1020	950	810	720	610
		250	5840	4140	3920	3590	3180	2910	2720	2320	2060	1700
	330	025	2.13	1.83	1.73	1.59	1.41	1.29	1.21	1.04	0.93	0.80
		032	4.77	4.09	3.88	3.55	3.15	2.89	2.70	2.34	2.09	1.80
		040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	9.3	8.3	7.0
		050	37.9	30.0	28.4	26.0	23.0	21.1	19.8	17.1	15.3	13.0
		063	85.1	70.5	66.8	61.3	54.2	49.8	46.5	40.3	36.0	30.7
		080	164	161	161	158	140	128	120	104	93	79
		110	359	351	347	318	282	259	242	209	187	159
		140	950	717	679	622	551	505	472	409	365	309
		180	2100	1450	1370	1260	1110	1020	960	830	740	620
		250	5840	4150	3930	3610	3190	2930	2730	2360	2090	1740

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式直进式

选择项

滚柱凸轮单元(标准外壳)

停产产品

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(4停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						10	15	20	30	40	50	75	100	150	
小型		48	120	032	1.89	1.49	1.41	1.29	1.12	1.00	0.91	0.78	0.69	0.58	
				040	10.2	8.87	8.40	7.70	6.67	5.95	5.45	4.62	4.09	3.37	
				050	12.8	11.7	11.7	11.7	11.5	11.2	10.9	9.3	8.3	6.9	
				063	25.3	22.8	22.8	22.8	22.2	21.7	21.2	20.3	18.9	15.7	
				080	80.0	61.6	58.3	53.5	46.3	41.3	37.8	32.0	28.3	23.1	
				110	225	203	203	199	172	154	141	119	105	85	
				140	462	414	409	375	324	289	264	222	194	152	
				180	1220	844	799	732	632	562	511	423	360	255	
标准型		48	150	250	3910	2260	2140	1960	1690	1490	1350	1090	880	490	
				032	2.70	2.21	2.09	1.92	1.69	1.51	1.39	1.18	1.05	0.89	
				040	10.2	9.14	8.65	7.94	7.01	6.26	5.74	4.88	4.33	3.62	
				050	12.8	12.1	12.1	12.1	12.1	11.8	11.5	9.8	8.8	7.4	
				063	63.6	50.5	47.8	43.9	38.8	34.6	31.7	27.0	24.1	20.3	
				080	108	85.5	81.0	74.2	65.6	58.6	53.7	45.7	40.6	34.0	
				110	225	210	210	206	182	163	149	127	112	93	
				140	462	429	424	389	344	307	281	237	209	170	
滑台型		48	180	180	1220	876	829	760	670	597	545	457	396	305	
				250	3910	2340	2220	2030	1790	1590	1440	1190	1010	690	
				032	2.70	2.25	2.13	1.96	1.73	1.57	1.44	1.23	1.10	0.93	
				040	10.2	9.30	8.80	8.08	7.15	6.48	5.94	5.05	4.50	3.79	
				050	12.8	12.3	12.3	12.3	12.3	12.1	11.9	10.2	9.1	7.7	
				063	63.6	51.6	48.8	44.8	39.7	36.0	32.9	28.1	25.0	21.2	
				080	108	87.3	82.6	75.8	67.1	60.8	55.7	47.5	42.3	35.6	
				110	331	280	266	244	216	195	179	152	135	114	
广角型		48	210	140	760	534	505	463	410	372	340	289	256	212	
				180	1490	1130	1070	980	870	790	720	610	530	430	
				250	3910	2390	2260	2070	1830	1650	1510	1260	1080	810	
				032	2.70	2.28	2.16	1.98	1.76	1.61	1.48	1.26	1.13	0.96	
				040	10.2	9.40	8.90	8.16	7.23	6.63	6.09	5.19	4.62	3.91	
				050	12.8	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.2	10.4	9.3	7.9	
				063	63.6	52.2	49.5	45.4	40.2	36.8	33.8	28.9	25.7	21.8	
				080	152	101	95	88	78	71	65	56	50	42	
基本型		48	240	110	331	284	269	247	218	200	184	157	139	118	
				140	760	541	512	470	416	381	350	297	264	221	
				180	1490	1150	1080	990	880	810	740	630	550	460	
				250	4150	2930	2770	2540	2250	2060	1880	1590	1390	1100	
				032	2.70	2.30	2.18	2.00	1.77	1.63	1.51	1.29	1.15	0.98	
				040	10.2	9.47	8.96	8.22	7.28	6.67	6.21	5.29	4.72	4.00	
				050	12.8	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.4	10.6	9.5	8.1	
				063	63.6	52.7	49.9	45.7	40.5	37.1	34.5	29.5	26.3	22.3	
并行凸轮单元		48	240	080	152	102	96	88	78	72	67	57	51	43	
				110	331	286	271	249	220	202	188	160	143	121	
				140	760	545	516	474	419	384	357	304	271	227	
				180	1490	1160	1090	1000	890	810	760	640	570	470	
				250	4150	2950	2800	2560	2270	2080	1930	1630	1430	1160	
				032	2.70	2.30	2.18	2.00	1.77	1.63	1.51	1.29	1.15	0.98	
				040	10.2	9.47	8.96	8.22	7.28	6.67	6.21	5.29	4.72	4.00	
				050	12.8	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.4	10.6	9.5	8.1	
回旋式 直进式		48	240	063	63.6	52.7	49.9	45.7	40.5	37.1	34.5	29.5	26.3	22.3	
				080	152	102	96	88	78	72	67	57	51	43	
				110	331	286	271	249	220	202	188	160	143	121	
				140	760	545	516	474	419	384	357	304	271	227	
				180	1490	1160	1090	1000	890	810	760	640	570	470	
				250	4150	2950	2800	2560	2270	2080	1930	1630	1430	1160	
				032	2.70	2.30	2.18	2.00	1.77	1.63	1.51	1.29	1.15	0.98	
				040	10.2	9.47	8.96	8.22	7.28	6.67	6.21	5.29	4.72	4.00	
选择项		48	240	050	12.8	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.4	10.6	9.5	8.1	
				063	63.6	52.7	49.9	45.7	40.5	37.1	34.5	29.5	26.3	22.3	
				080	152	102	96	88	78	72	67	57	51	43	
				110	331	286	271	249	220	202	188	160	143	121	
				140	760	545	516	474	419	384	357	304	271	227	
				180	1490	1160	1090	1000	890	810	760	640	570	470	
				250	4150	2950	2800	2560	2270	2080	1930	1630	1430	1160	
				032	2.70	2.30	2.18	2.00	1.77	1.63	1.51	1.29	1.15	0.98	

●RGIS法兰轴(4停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				10	15	20	30	40	50	75	100	150
48	270	032	2.70	2.32	2.20	2.01	1.78	1.64	1.53	1.31	1.17	1.00
		040	10.2	9.51	9.01	8.26	7.31	6.71	6.27	5.38	4.80	4.07
		050	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	10.8	9.7	8.2
		063	63.6	53.0	50.2	46.0	40.7	37.4	34.9	30.0	26.8	22.8
		080	152	102	97	89	79	72	67	58	52	44
		110	331	288	273	250	221	203	190	163	145	123
		140	760	549	520	477	422	387	362	310	276	233
		180	1490	1160	1100	1010	890	820	770	650	580	490
		250	4150	2970	2810	2580	2280	2090	1950	1660	1470	1200
	300	032	2.70	2.33	2.21	2.02	1.79	1.64	1.54	1.33	1.19	1.01
		040	10.2	9.55	9.04	8.29	7.34	6.73	6.29	5.45	4.86	4.13
		050	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	11.0	9.8	8.3
		063	63.6	53.2	50.4	46.2	40.9	37.5	35.1	30.4	27.1	23.1
		080	152	103	97	89	79	72	68	59	52	45
		110	331	289	274	251	222	204	191	165	147	125
		140	760	551	522	479	424	389	363	314	280	237
		180	1490	1170	1110	1010	900	820	770	660	590	500
		250	4150	2980	2820	2590	2290	2100	1960	1690	1490	1230
	330	032	2.70	2.34	2.21	2.03	1.80	1.65	1.54	1.35	1.20	1.03
		040	10.2	9.57	9.06	8.31	7.36	6.75	6.31	5.51	4.92	4.18
		050	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	11.1	9.9	8.4
		063	63.6	53.4	50.5	46.4	41.0	37.6	35.2	30.7	27.5	23.4
		080	152	103	98	90	79	73	68	59	53	45
		110	331	290	275	252	223	205	191	167	149	127
		140	760	553	524	480	425	390	365	318	284	240
		180	1490	1170	1110	1020	900	830	770	670	600	500
		250	4150	2990	2830	2600	2300	2110	1970	1710	1520	1260

产品规格

- 小型
- 标准型
- 滚柱凸轮单元
- 滑台型
- 广角型
- 基本型

- 并行凸轮单元
- 拾放单元
- 回旋式直进式
- 选择项

输出扭矩表

摆动分度头系列

●RGOS直轴

凸轮曲线/MS

产品规格		摆角 (deg)	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
						输入轴旋转速度 (rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	180	300	025	1.09	0.57	0.53	0.45	0.40	0.37	0.33	0.28	0.25	0.20	
				032	1.99	1.04	0.96	0.82	0.73	0.67	0.60	0.51	0.45		
				025	1.09	0.63	0.60	0.51	0.46	0.42	0.37	0.32	0.28	0.23	
				032	2.69	1.57	1.48	1.26	1.13	1.03	0.92	0.79	0.70	0.59	
			360	025	1.09	0.63	0.59	0.50	0.45	0.41	0.37	0.31	0.27	0.23	
				032	2.69	1.57	1.45	1.24	1.11	1.02	0.91	0.77	0.68	0.57	
标准型	滑台型	120	240	025	1.09	0.71	0.67	0.57	0.51	0.47	0.42	0.36	0.32	0.26	
				032	2.69	1.76	1.66	1.42	1.27	1.16	1.04	0.88	0.78	0.66	
			360	025	1.09	0.76	0.72	0.63	0.56	0.51	0.46	0.39	0.35	0.29	
				032	2.69	1.89	1.79	1.55	1.39	1.27	1.13	0.97	0.86	0.73	
				040	10.9	6.64	6.64	6.50	6.33	6.20	6.04	5.17	4.61	3.90	
				050	19.9	12.3	12.3	12.1	11.7	11.5	11.2	10.8	10.0	8.4	
				063	85.1	44.2	41.8	36.2	32.3	29.6	26.5	22.5	19.9	16.6	
				080	164	100	100	93	83	76	68	58	51	43	
				110	359	220	218	189	168	154	138	116	103	84	
				140	950	444	420	363	324	297	264	222	194	152	
				180	2860	1110	1050	910	810	740	660	550	470	350	
				250	5840	2620	2480	2140	1910	1740	1530	1250	1040		
基本型	并角型	90	180	032	1.39	0.81	0.74	0.63	0.56	0.52	0.46	0.39	0.34	0.27	
				025	1.09	0.73	0.68	0.58	0.52	0.48	0.43	0.36	0.32	0.27	
			240	032	1.39	0.93	0.87	0.75	0.67	0.61	0.54	0.46	0.41	0.34	
				025	1.49	0.83	0.79	0.68	0.61	0.56	0.50	0.42	0.37	0.31	
			300	032	2.70	1.52	1.44	1.24	1.11	1.02	0.91	0.77	0.69	0.57	
				040	10.2	6.67	6.31	5.45	4.87	4.46	3.98	3.39	3.02	2.54	
				050	12.8	8.90	8.90	8.68	8.45	8.28	8.06	6.88	6.10	5.08	
				063	63.6	35.4	33.5	28.9	25.8	23.6	21.1	17.9	15.8	13.0	
				080	108	59.7	56.5	48.8	43.6	39.9	35.6	30.1	26.6	21.7	
				110	331	193	182	157	140	129	115	97	85	68	
				140	760	363	343	296	264	241	214	179	155	117	
				180	1490	769	728	627	559	510	451	371	312	211	
				250	4150	2000	1890	1620	1440	1310	1150	920	740		
选择项	拾放单元	60	120	025	1.49	0.92	0.87	0.76	0.68	0.62	0.56	0.48	0.42	0.36	
				032	2.70	1.68	1.59	1.40	1.25	1.14	1.02	0.87	0.77	0.65	
				040	10.9	7.79	7.79	7.72	7.53	7.38	7.18	6.16	5.49	4.66	
			360	050	19.9	14.4	14.4	14.3	13.9	13.6	13.3	12.8	11.9	10.1	
				063	63.6	38.9	36.9	32.3	28.9	26.5	23.6	20.1	17.8	14.9	
				080	152	75.0	71.0	62.3	55.7	51.0	45.5	38.7	34.3	28.6	
				110	359	258	255	224	200	183	164	139	123	102	
				140	950	522	494	433	387	354	316	267	234	189	
				180	2100	1060	1000	880	780	720	640	530	460	350	
				250	4150	2200	2080	1820	1620	1480	1310	1070	900	590	
			180	025	1.09	0.63	0.57	0.48	0.43	0.40	0.35	0.30	0.26	0.21	
				032	2.69	1.57	1.41	1.20	1.07	0.98	0.88	0.74	0.65	0.52	
				025	1.09	0.76	0.71	0.61	0.54	0.50	0.44	0.38	0.33	0.28	
				032	2.69	1.89	1.76	1.50	1.34	1.23	1.10	0.93	0.83	0.69	
				040	10.9	6.64	6.53	6.29	6.13	6.01	5.85	5.00	4.44	3.72	
				050	37.9	18.9	17.6	15.0	13.4	12.3	11.0	9.3	8.2	6.8	
				063	85.1	44.2	41.1	35.1	31.3	28.7	25.6	21.6	19.0	15.4	
				080	164	100	99	90	81	74	66	56	49	40	
				110	591	268	250	213	190	174	155	130	113	88	
				140	950	444	413	352	314	286	253	210	178	124	
				180	2860	1110	1030	880	780	710	630	510	420	250	
				250	5840	2620	2440	2070	1830	1660	1440	1120	830		

停产产品

摆动分度头系列

●RGOS直轴

凸轮曲线/MS

摆角 (deg)	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
60	240	025	2.89	1.78	1.68	1.45	1.30	1.19	1.06	0.90	0.81	0.68
		032	7.41	4.61	4.37	3.76	3.36	3.08	2.75	2.35	2.09	1.77
		040	41.6	24.7	23.4	20.2	18.0	16.5	14.8	12.6	11.2	9.5
		050	67.0	41.1	38.9	33.5	30.0	27.5	24.5	20.9	18.6	15.7
		063	119	59.1	55.9	48.2	43.1	39.5	35.2	29.9	26.6	22.2
		080	262	188	186	160	143	131	117	100	89	74
		110	738	410	388	334	299	274	244	207	183	151
		140	1640	823	779	671	599	548	488	412	362	291
		180	4270	2210	2090	1800	1610	1470	1310	1100	950	740
		250	10400	3580	3390	2910	2590	2370	2090	1710	1420	920
	300	025	3.76	2.56	2.43	2.13	1.91	1.75	1.56	1.33	1.19	1.01
		032	7.41	5.09	4.82	4.24	3.79	3.47	3.10	2.65	2.36	2.00
		040	41.6	27.2	25.8	22.7	20.3	18.6	16.6	14.2	12.6	10.8
		050	67.0	45.2	42.8	37.6	33.6	30.8	27.5	23.5	20.9	17.8
		063	129	102	102	96	86	79	70	60	54	45
		080	262	207	204	180	161	147	132	112	100	84
		110	738	451	427	375	335	307	274	233	207	174
		140	1640	907	859	755	674	618	551	468	414	342
		180	4270	2440	2310	2030	1810	1660	1480	1250	1100	890
		250	10400	3930	3720	3270	2920	2670	2370	1970	1700	1260
	360	025	3.76	2.73	2.59	2.29	2.07	1.89	1.69	1.44	1.29	1.10
		032	7.41	5.42	5.14	4.55	4.10	3.76	3.36	2.87	2.56	2.18
		040	41.6	28.9	27.4	24.3	21.9	20.1	17.9	15.3	13.7	11.6
		050	67.0	47.9	45.4	40.2	36.3	33.2	29.7	25.3	22.6	19.2
		063	129	109	109	103	93	85	76	65	58	49
		080	431	268	253	224	202	185	166	141	126	107
		110	903	606	574	508	458	420	375	320	285	240
		140	2230	1190	1130	1000	900	830	740	630	560	470
		180	4270	2590	2460	2170	1960	1790	1600	1360	1200	990
		250	10400	4180	3950	3500	3150	2880	2570	2160	1880	1480
45	90	032	1.39	0.81	0.72	0.61	0.55	0.50	0.44	0.37	0.31	0.23
		120	032	1.39	0.93	0.85	0.72	0.65	0.59	0.53	0.44	0.39
	180	025	2.13	1.31	1.24	1.06	0.94	0.87	0.77	0.66	0.58	0.49
		032	4.77	2.97	2.80	2.39	2.13	1.96	1.75	1.48	1.32	1.10
		040	10.9	7.79	7.77	7.49	7.29	7.15	6.96	5.95	5.30	4.47
		050	50.1	30.9	29.2	24.9	22.2	20.4	18.2	15.5	13.7	11.5
		063	85.1	51.8	48.9	41.7	37.2	34.1	30.4	25.8	22.8	18.8
		080	164	118	117	107	96	88	78	67	59	49
		110	359	258	254	217	194	177	158	133	117	94
		140	950	522	492	420	374	342	304	254	219	165
		180	2100	1060	1000	850	760	690	610	500	420	280
		250	4150	2200	2070	1760	1560	1420	1230	970	740	
	240	025	2.13	1.49	1.41	1.23	1.10	1.01	0.90	0.77	0.68	0.58
		032	4.77	3.35	3.18	2.77	2.48	2.27	2.03	1.73	1.54	1.30
		040	30.6	20.0	18.9	16.5	14.7	13.5	12.1	10.3	9.2	7.8
		050	50.1	34.7	32.9	28.7	25.7	23.5	21.0	17.9	16.0	13.5
		063	85.1	58.3	55.2	48.2	43.1	39.5	35.2	30.0	26.7	22.4
		080	242	174	165	144	128	118	105	89	80	67
		110	591	354	335	292	261	239	213	181	161	133
		140	1160	745	706	616	550	503	449	380	335	272
		180	2100	1190	1130	990	880	800	710	600	520	400
		250	4150	2470	2340	2030	1810	1650	1460	1200	1000	660

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行动轮单元

拾放单元

回旋式直进式

选择项

输出扭矩表

摆动分度头系列

●RGOS直轴

凸轮曲线/MS

产品规格		摆角 (deg)	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
						输入轴旋转速度 (rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	45	300	025	2.13	1.60	1.51	1.34	1.20	1.10	0.99	0.84	0.75	0.64	
				032	4.77	3.59	3.40	3.01	2.71	2.48	2.22	1.89	1.69	1.43	
				040	30.6	21.3	20.2	17.9	16.1	14.7	13.2	11.2	10.0	8.6	
				050	50.1	37.1	35.1	31.1	27.9	25.6	22.9	19.5	17.4	14.8	
				063	85.1	62.3	59.0	52.3	47.0	43.0	38.5	32.8	29.2	24.7	
				080	242	186	176	156	140	128	115	98	87	74	
				110	591	378	358	317	285	261	233	198	176	148	
				140	1160	798	755	669	601	550	491	417	370	307	
				180	2860	1580	1490	1320	1190	1090	970	820	720	580	
				250	5840	3680	3490	3080	2770	2530	2250	1890	1640	1260	
滑台型	标准型	45	360	025	2.13	1.67	1.58	1.40	1.28	1.17	1.05	0.89	0.80	0.68	
				032	4.77	3.75	3.55	3.14	2.87	2.63	2.35	2.01	1.79	1.52	
				040	30.6	22.2	21.0	18.6	17.0	15.6	14.0	11.9	10.6	9.1	
				050	50.1	38.5	36.5	32.3	29.5	27.1	24.2	20.6	18.4	15.7	
				063	85.1	64.9	61.4	54.4	49.7	45.6	40.7	34.7	31.0	26.3	
				080	242	194	183	162	148	136	121	104	92	78	
				110	738	513	486	430	393	360	322	274	244	207	
				140	1640	1040	980	870	790	730	650	550	490	410	
				180	2860	1650	1560	1380	1260	1150	1030	870	770	640	
				250	5840	3830	3630	3210	2930	2680	2390	2020	1770	1410	
广角型	基本型	30	180	032	1.89	1.38	1.31	1.13	1.01	0.93	0.83	0.70	0.62	0.52	
				040	7.19	6.13	5.81	5.03	4.49	4.12	3.68	3.13	2.79	2.35	
				050	12.8	11.1	11.1	10.9	10.6	10.4	10.1	8.6	7.7	6.4	
				063	25.3	21.3	21.2	20.8	20.2	19.8	19.3	18.5	17.1	14.2	
				080	108	77.0	72.9	63.1	56.4	51.6	46.1	39.1	34.6	28.5	
				110	225	189	189	176	157	144	128	108	95	77	
				140	462	386	381	330	294	269	239	201	175	135	
				180	976	603	570	493	439	400	353	288	239	153	
				250	2870	1710	1620	1400	1240	1130	990	790	620	300	
				032	1.89	1.49	1.41	1.25	1.12	1.02	0.91	0.78	0.69	0.58	
并 行 凸 轮 单 元	拾放单元	30	240	040	10.2	8.87	8.40	7.44	6.67	6.12	5.47	4.66	4.16	3.53	
				050	12.8	11.8	11.7	11.7	11.5	11.3	11.0	9.4	8.4	7.1	
				063	25.3	22.8	22.8	22.8	22.3	21.8	21.2	20.4	19.0	16.0	
				080	108	82.5	78.1	69.2	62.0	56.9	50.8	43.2	38.4	32.2	
				110	225	203	203	192	173	158	141	120	106	88	
				140	462	414	409	362	325	297	265	224	198	161	
				180	976	647	612	542	485	443	394	329	284	213	
				250	2870	1830	1730	1530	1370	1250	1110	910	770	530	
				032	1.89	1.54	1.46	1.29	1.18	1.08	0.97	0.83	0.74	0.62	
				040	10.2	9.14	8.66	7.66	7.02	6.43	5.75	4.90	4.38	3.73	
回 旋 式 直 进 式	选择项	30	300	050	12.8	12.1	12.1	12.1	12.1	11.8	11.5	9.9	8.8	7.5	
				063	25.3	23.6	23.6	23.6	23.5	23.1	22.5	21.6	20.2	17.1	
				080	108	85.5	81.0	71.7	65.6	60.1	53.7	45.8	40.8	34.5	
				110	225	210	210	199	182	167	149	127	113	95	
				140	462	429	425	376	344	315	281	239	212	176	
				180	1220	876	829	734	671	614	547	463	407	328	
				250	3910	2340	2220	1960	1790	1640	1460	1220	1060	820	
				032	1.89	1.54	1.46	1.29	1.18	1.08	0.97	0.83	0.74	0.62	
				040	10.2	9.14	8.66	7.66	7.02	6.43	5.75	4.90	4.38	3.73	
				050	12.8	12.1	12.1	12.1	12.1	11.8	11.5	9.9	8.8	7.5	

●RGOS直轴

凸轮曲线/MS

摆角 (deg)	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
30	360	032	1.89	1.58	1.49	1.32	1.21	1.13	1.01	0.86	0.77	0.65
		040	10.2	9.30	8.81	7.80	7.15	6.65	5.94	5.07	4.53	3.86
		050	12.8	12.3	12.3	12.3	12.3	12.2	11.9	10.2	9.1	7.7
		063	25.3	24.1	24.1	24.1	24.1	23.9	23.3	22.4	21.0	17.8
		080	108	87.3	82.6	73.2	67.1	62.4	55.8	47.5	42.4	36.0
		110	331	280	266	235	216	200	179	153	136	115
		140	760	534	505	447	410	381	341	290	258	216
		180	1220	894	847	749	687	638	569	483	427	351
		250	3910	2390	2260	2000	1830	1700	1520	1280	1120	900

产品规格

滚柱凸轮单元	小型
	标准型
	滑台型
	广角型
	基本型
并行凸轮单元	
拾放单元	回旋式
	直进式
选择项	

输出扭矩表

摆动分度头系列

●RGOS法兰轴

凸轮曲线/MS

产品规格		摆角 (deg)	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)											
						输入轴旋转速度 (rpm)											
						15	30	45	60	75	100	150	200	300			
小型	标准型	180	300	025	1.09	0.57	0.53	0.45	0.40	0.37	0.33	0.28	0.25	0.20			
				032	1.99	1.04	0.96	0.82	0.73	0.67	0.60	0.51	0.45				
			360	025	1.09	0.63	0.60	0.51	0.46	0.42	0.37	0.32	0.28	0.23			
				032	2.69	1.57	1.48	1.26	1.13	1.03	0.92	0.79	0.70	0.59			
			120	240	025	1.09	0.63	0.59	0.50	0.45	0.41	0.37	0.31	0.27	0.23		
					032	2.69	1.57	1.45	1.24	1.11	1.02	0.91	0.77	0.68	0.57		
300	025	1.09		0.71	0.67	0.57	0.51	0.47	0.42	0.36	0.32	0.26					
	032	2.69		1.76	1.66	1.42	1.27	1.16	1.04	0.88	0.78	0.66					
滑台型	基本型	120	360	025	1.09	0.76	0.72	0.63	0.56	0.51	0.46	0.39	0.35	0.29			
				032	2.69	1.89	1.79	1.55	1.39	1.27	1.13	0.97	0.86	0.73			
				040	10.9	6.64	6.64	6.49	6.32	6.18	6.01	5.10	4.48	3.61			
				050	19.9	12.3	12.3	12.0	11.7	11.5	11.2	10.7	9.9	8.1			
				063	85.1	44.2	41.8	36.2	32.3	29.6	26.4	22.4	19.7	16.1			
				080	164	100	100	93	83	76	68	58	51	42			
			90	110	359	220	218	188	168	154	137	115	100	78			
				140	950	444	420	363	324	296	262	218	186	135			
				180	2860	1110	1050	910	810	740	650	530	440	290			
				250	5840	2620	2480	2140	1890	1720	1500	1160	880				
				60	180	032	1.39	0.81	0.74	0.63	0.56	0.52	0.46	0.39	0.34	0.27	
						025	1.09	0.73	0.68	0.58	0.52	0.48	0.43	0.36	0.32	0.27	
240	032	1.39	0.93		0.87	0.75	0.67	0.61	0.54	0.46	0.41	0.34					
	025	1.49	0.83		0.79	0.68	0.61	0.55	0.49	0.42	0.37	0.30					
300	032	2.70	1.52		1.44	1.24	1.11	1.02	0.91	0.77	0.68	0.55					
	040	10.2	6.66		6.31	5.44	4.85	4.44	3.95	3.31	2.88	2.23					
	050	12.8	8.90	8.90	8.67	8.44	8.26	8.02	6.80	5.96	4.77						
	063	63.6	35.4	33.5	28.9	25.8	23.6	21.0	17.8	15.6	12.5						
	080	108	59.7	56.5	48.7	43.5	39.8	35.4	29.8	25.9	20.3						
	110	331	193	182	157	140	128	114	95	82	62						
	140	760	362	343	295	263	240	212	175	147	100						
	180	1490	769	727	625	556	506	443	354	281	142						
250	4150	2000	1880	1620	1430	1290	1110	830	570								
并行凸轮单元	基本型	90	360	025	1.49	0.92	0.87	0.76	0.68	0.62	0.56	0.47	0.42	0.34			
				032	2.70	1.68	1.59	1.40	1.25	1.14	1.02	0.87	0.77	0.64			
				040	10.9	7.79	7.79	7.72	7.52	7.36	7.16	6.10	5.40	4.44			
				050	19.9	14.4	14.4	14.3	13.9	13.6	13.3	12.7	11.8	9.9			
				063	63.6	38.9	36.9	32.3	28.9	26.5	23.6	20.0	17.7	14.5			
				080	152	75.0	71.0	62.3	55.6	51.0	45.4	38.4	33.9	27.6			
			60	180	110	359	258	255	224	200	183	163	138	121	98		
					140	950	522	494	433	386	353	314	264	229	177		
					180	2100	1060	1000	880	780	710	630	520	440	310		
					250	4150	2200	2080	1810	1610	1460	1280	1010	780	330		
					60	120	025	1.09	0.63	0.57	0.48	0.43	0.40	0.35	0.30	0.26	0.21
							032	2.69	1.57	1.41	1.20	1.07	0.98	0.88	0.74	0.65	0.52
025	1.09	0.76	0.71	0.61			0.54	0.50	0.44	0.38	0.33	0.28					
032	2.69	1.89	1.76	1.50			1.34	1.23	1.10	0.93	0.83	0.69					
040	10.9	6.64	6.52	6.28			6.11	5.97	5.78	4.85	4.18	3.14					
050	37.9	18.9	17.6	15.0			13.4	12.3	10.9	9.2	8.0	6.2					
拾放单元	选择项	60	180	063	85.1	44.2	41.1	35.1	31.3	28.6	25.5	21.4	18.6	14.4			
				080	164	100	99	90	81	74	66	55	48	37			
				110	591	268	249	213	190	173	153	127	108	77			
				140	950	444	412	351	312	284	250	201	163	92			
				180	2860	1110	1030	880	780	710	610	480	360	120			
				250	5840	2620	2430	2050	1810	1620	1370	940	520				

停产产品

摆动分度头系列

●RGOS法兰轴

凸轮曲线/MS

摆角 (deg)	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
60	240	025	2.89	1.78	1.68	1.45	1.30	1.19	1.06	0.90	0.80	0.66
		032	7.41	4.61	4.37	3.76	3.36	3.08	2.75	2.34	2.08	1.75
		040	41.6	24.7	23.4	20.2	18.0	16.5	14.7	12.5	11.1	9.2
		050	67.0	41.1	38.9	33.5	30.0	27.4	24.5	20.8	18.5	15.4
		063	119	59.1	55.9	48.2	43.0	39.4	35.2	29.8	26.3	21.6
		080	262	188	186	160	143	131	117	99	88	73
		110	738	410	388	334	299	273	243	206	180	145
		140	1640	823	778	670	598	547	486	408	354	273
		180	4270	2210	2090	1800	1600	1470	1300	1080	920	660
		250	10400	3580	3380	2900	2580	2340	2040	1610	1250	
	300	025	3.76	2.56	2.43	2.13	1.91	1.75	1.56	1.33	1.18	1.00
		032	7.41	5.09	4.82	4.24	3.79	3.47	3.10	2.64	2.36	1.99
		040	41.6	27.2	25.8	22.7	20.2	18.5	16.6	14.1	12.5	10.5
		050	67.0	45.2	42.8	37.6	33.6	30.8	27.5	23.4	20.8	17.6
		063	129	102	102	96	86	79	70	60	53	45
		080	262	207	204	180	161	147	131	112	99	83
		110	738	451	427	375	335	307	274	232	206	170
		140	1640	907	859	754	674	617	550	465	409	330
		180	4270	2440	2310	2030	1810	1650	1470	1240	1080	840
		250	10400	3930	3720	3260	2910	2650	2340	1910	1580	1010
	360	025	3.76	2.73	2.59	2.29	2.07	1.89	1.69	1.44	1.29	1.09
		032	7.41	5.42	5.14	4.55	4.10	3.76	3.36	2.86	2.56	2.17
		040	41.6	28.9	27.4	24.3	21.9	20.1	17.9	15.3	13.6	11.5
		050	67.0	47.9	45.4	40.2	36.2	33.2	29.7	25.3	22.6	19.1
		063	129	109	109	103	93	85	76	65	58	49
		080	431	268	253	224	202	185	166	141	126	106
		110	903	606	574	508	458	420	375	319	283	238
		140	2230	1190	1130	1000	900	830	740	630	550	460
		180	4270	2590	2450	2170	1960	1790	1600	1350	1190	960
		250	10400	4180	3950	3490	3140	2870	2550	2110	1800	1300
45	90	032	1.39	0.81	0.72	0.61	0.55	0.50	0.44	0.37	0.31	0.23
		120	032	1.39	0.93	0.85	0.72	0.65	0.59	0.53	0.44	0.31
	180	025	2.13	1.31	1.24	1.06	0.94	0.86	0.77	0.65	0.57	0.47
		032	4.77	2.97	2.80	2.39	2.13	1.95	1.74	1.48	1.31	1.08
		040	10.9	7.79	7.76	7.48	7.28	7.12	6.91	5.85	5.11	4.03
		050	50.1	30.9	29.1	24.9	22.2	20.3	18.1	15.4	13.6	11.1
		063	85.1	51.8	48.8	41.7	37.2	34.1	30.4	25.6	22.5	18.1
		080	164	118	117	107	96	88	78	66	58	47
		110	359	258	254	217	193	177	157	131	113	85
		140	950	522	492	419	373	341	301	248	208	140
		180	2100	1060	1000	850	750	680	600	480	380	180
		250	4150	2200	2060	1750	1540	1380	1180	840	510	
	240	025	2.13	1.49	1.41	1.23	1.10	1.01	0.90	0.76	0.68	0.56
		032	4.77	3.35	3.18	2.77	2.48	2.27	2.03	1.72	1.53	1.29
		040	30.6	20.0	18.9	16.5	14.7	13.5	12.1	10.2	9.1	7.6
		050	50.1	34.7	32.9	28.7	25.6	23.5	21.0	17.8	15.8	13.2
		063	85.1	58.3	55.2	48.2	43.1	39.4	35.2	29.9	26.5	22.0
		080	242	174	165	144	128	118	105	89	79	66
		110	591	354	335	292	261	239	213	180	158	128
		140	1160	745	705	615	549	503	447	376	329	258
		180	2100	1190	1130	980	880	800	710	590	500	340
		250	4150	2470	2330	2030	1800	1630	1430	1120	870	360

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

输出扭矩表

摆动分度头系列

●RGOS法兰轴

凸轮曲线/MS

产品规格		摆角 (deg)	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
						输入轴旋转速度 (rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	45	300	025	2.13	1.60	1.51	1.34	1.20	1.10	0.99	0.84	0.75	0.63	
				032	4.77	3.59	3.40	3.01	2.71	2.48	2.22	1.89	1.68	1.42	
				040	30.6	21.3	20.2	17.9	16.1	14.7	13.2	11.2	10.0	8.4	
				050	50.1	37.1	35.1	31.1	27.9	25.6	22.9	19.5	17.3	14.6	
				063	85.1	62.3	59.0	52.3	47.0	43.0	38.4	32.7	29.1	24.4	
				080	242	186	176	156	140	128	115	98	87	73	
				110	591	378	358	317	285	261	233	197	175	145	
				140	1160	798	755	668	601	550	490	415	366	298	
				180	2860	1580	1490	1320	1190	1090	970	810	710	550	
				250	5840	3680	3480	3080	2760	2520	2230	1840	1550	1070	
滑台型	标准型	45	360	025	2.13	1.67	1.58	1.40	1.28	1.17	1.05	0.89	0.80	0.67	
				032	4.77	3.75	3.55	3.14	2.87	2.63	2.35	2.01	1.79	1.52	
				040	30.6	22.2	21.0	18.6	17.0	15.6	13.9	11.9	10.6	9.0	
				050	50.1	38.5	36.5	32.3	29.5	27.1	24.2	20.6	18.4	15.6	
				063	85.1	64.9	61.4	54.4	49.7	45.5	40.7	34.7	30.9	26.1	
				080	242	194	183	162	148	136	121	103	92	78	
				110	738	513	486	430	393	360	322	274	243	205	
				140	1640	1040	980	870	790	730	650	550	490	410	
				180	2860	1650	1560	1380	1260	1150	1030	870	760	610	
				250	5840	3830	3620	3210	2920	2670	2370	1980	1710	1280	
广角型	基本型	30	180	032	1.89	1.38	1.31	1.13	1.01	0.93	0.83	0.70	0.62	0.50	
				040	7.19	6.13	5.80	5.02	4.48	4.10	3.65	3.06	2.66	2.06	
				050	12.8	11.1	11.1	10.8	10.6	10.3	10.0	8.5	7.5	6.1	
				063	25.3	21.3	21.2	20.8	20.2	19.8	19.2	18.4	16.9	13.7	
				080	108	77.0	72.9	63.1	56.3	51.6	45.9	38.8	34.0	27.2	
				110	225	189	189	176	157	143	127	107	93	72	
				140	462	386	381	330	294	268	238	197	167	119	
				180	976	603	570	491	436	396	346	273	211		
				250	2870	1710	1620	1390	1230	1110	950	700	470		
				032	1.89	1.49	1.41	1.25	1.12	1.02	0.91	0.78	0.69	0.58	
并 行 凸 轮 单 元		30	240	040	10.2	8.87	8.40	7.43	6.67	6.11	5.45	4.62	4.09	3.37	
				050	12.8	11.8	11.7	11.7	11.5	11.3	10.9	9.3	8.3	6.9	
				063	25.3	22.8	22.8	22.8	22.2	21.8	21.2	20.3	18.9	15.7	
				080	108	82.5	78.1	69.1	62.0	56.8	50.7	43.0	38.1	31.5	
				110	225	203	203	192	172	158	141	119	105	85	
				140	462	414	409	362	324	297	264	222	194	152	
				180	976	647	612	541	484	441	390	320	268	177	
				250	2870	1830	1730	1530	1360	1240	1080	860	680	330	
				032	1.89	1.54	1.46	1.29	1.18	1.08	0.97	0.82	0.73	0.62	
				040	10.2	9.14	8.65	7.66	7.01	6.43	5.74	4.88	4.33	3.62	
回 旋 式 直 进 式	拾 放 单 元	30	300	050	12.8	12.1	12.1	12.1	12.1	11.8	11.5	9.8	8.8	7.4	
				063	25.3	23.6	23.6	23.6	23.5	23.1	22.4	21.6	20.1	16.9	
				080	108	85.5	81.0	71.7	65.6	60.1	53.7	45.7	40.6	34.0	
				110	225	210	210	199	182	167	149	127	112	93	
				140	462	429	424	376	344	315	281	237	209	170	
				180	1220	876	829	733	670	613	545	457	396	305	
				250	3910	2340	2220	1960	1790	1630	1440	1190	1010	690	
				032	1.89	1.54	1.46	1.29	1.18	1.08	0.97	0.82	0.73	0.62	
				040	10.2	9.14	8.65	7.66	7.01	6.43	5.74	4.88	4.33	3.62	
				050	12.8	12.1	12.1	12.1	12.1	11.8	11.5	9.8	8.8	7.4	
选 择 项		30	300	063	25.3	23.6	23.6	23.6	23.5	23.1	22.4	21.6	20.1	16.9	
				080	108	85.5	81.0	71.7	65.6	60.1	53.7	45.7	40.6	34.0	
				110	225	210	210	199	182	167	149	127	112	93	
				140	462	429	424	376	344	315	281	237	209	170	
				180	1220	876	829	733	670	613	545	457	396	305	
				250	3910	2340	2220	1960	1790	1630	1440	1190	1010	690	
				032	1.89	1.54	1.46	1.29	1.18	1.08	0.97	0.82	0.73	0.62	
				040	10.2	9.14	8.65	7.66	7.01	6.43	5.74	4.88	4.33	3.62	
				050	12.8	12.1	12.1	12.1	12.1	11.8	11.5	9.8	8.8	7.4	
				063	25.3	23.6	23.6	23.6	23.5	23.1	22.4	21.6	20.1	16.9	

●RGOS法兰轴

凸轮曲线/MS

摆角 (deg)	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
30	360	032	1.89	1.58	1.49	1.32	1.21	1.13	1.01	0.86	0.76	0.65
		040	10.2	9.30	8.80	7.80	7.15	6.65	5.94	5.05	4.50	3.79
		050	12.8	12.3	12.3	12.3	12.3	12.2	11.9	10.2	9.1	7.7
		063	25.3	24.1	24.1	24.1	24.1	23.9	23.3	22.4	20.9	17.7
		080	108	87.3	82.6	73.2	67.1	62.4	55.7	47.5	42.3	35.6
		110	331	280	266	235	216	200	179	152	135	114
		140	760	534	505	447	410	381	340	289	256	212
		180	1220	894	846	749	686	637	568	479	420	335
		250	3910	2390	2260	2000	1830	1700	1510	1260	1080	810

产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型

并行凸轮单元
拾放单元
回旋式
直进式
选择项

输出扭矩表

减速机系列

●RGCS直轴

凸轮曲线/CV

产品规格		减速比	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	3	360	040	41.6	32.4	30.6	27.1	24.9	23.3	21.4	18.9	17.3	15.4	
				050	50.1	40.2	38.0	33.7	30.9	28.9	26.5	23.5	21.5	19.1	
				063	129	121	121	115	106	99	91	80	74	65	
				080	262	246	243	215	197	185	169	150	138	122	
				110	738	535	507	449	412	385	353	313	287	254	
				140	1640	1080	1020	910	830	780	710	630	580	510	
				180	3030	2080	1970	1740	1600	1500	1370	1220	1110	990	
标准型	3	360	360	250	10400	4650	4410	3900	3580	3350	3070	2720	2490	2210	
				040	30.6	23.8	22.6	20.0	18.3	17.1	15.7	13.9	12.8	11.3	
				050	50.1	41.2	39.0	34.6	31.7	29.6	27.2	24.1	22.1	19.6	
				063	85.1	69.5	65.8	58.3	53.5	50.0	45.9	40.6	37.3	33.0	
				080	164	158	158	150	138	129	118	105	96	85	
				110	591	421	399	353	324	303	278	246	226	200	
				140	1160	893	845	749	687	642	589	522	478	424	
滑台型	4	360	360	180	2860	1770	1670	1480	1360	1270	1160	1030	950	840	
				250	5840	4100	3880	3430	3150	2950	2700	2390	2200	1940	
	5	360	360	040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	9.4	8.7	7.7	
				050	37.9	29.9	28.3	25.1	23.0	21.5	19.7	17.5	16.0	14.2	
				063	63.6	52.9	50.1	44.4	40.7	38.1	34.9	30.9	28.4	25.1	
				080	152	102	97	86	79	74	67	60	55	49	
				110	359	350	346	307	281	263	241	214	196	174	
				140	760	548	519	460	422	394	362	320	294	260	
				180	1490	1160	1100	970	890	840	770	680	620	550	
广角型	5	360	360	250	4150	2970	2810	2490	2280	2130	1960	1730	1590	1410	
	6	360	360	040	41.6	33.9	32.1	28.4	26.1	24.4	22.4	19.8	18.2	16.1	
				050	67.0	55.9	52.9	46.9	43.0	40.2	36.9	32.7	30.0	26.5	
				063	129	127	127	121	111	103	95	84	77	68	
				080	431	314	297	263	241	226	207	183	168	149	
				110	1270	883	836	741	679	635	583	516	473	419	
				140	2230	1400	1330	1180	1080	1010	930	820	750	670	
基本型	6	360	360	180	4270	3050	2890	2560	2340	2190	2010	1780	1630	1450	
				250	10400	4870	4610	4080	3750	3500	3210	2850	2610	2310	
并行凸轮单元	8	360	360	040	30.6	24.5	23.2	20.5	18.8	17.6	16.2	14.3	13.1	11.6	
				050	50.1	42.3	40.1	35.5	32.5	30.4	27.9	24.7	22.7	20.1	
				063	85.1	71.4	67.6	59.9	54.9	51.4	47.1	41.7	38.3	33.9	
				080	262	260	257	227	208	195	179	158	145	129	
				110	738	564	534	473	434	406	372	330	302	268	
				140	1640	1140	1080	960	880	820	760	670	610	540	
				180	2860	1820	1720	1520	1400	1310	1200	1060	970	860	
拾放单元	9	360	360	250	5840	4210	3980	3530	3230	3020	2770	2460	2250	2000	
	9	360	360	040	30.6	24.5	23.2	20.6	18.9	17.6	16.2	14.3	13.1	11.6	
				050	51.5	42.4	40.1	35.5	32.6	30.5	28.0	24.8	22.7	20.1	
				063	85.1	71.6	67.8	60.0	55.0	51.5	47.2	41.8	38.3	34.0	
				080	164	163	163	155	142	133	122	108	99	88	
				110	591	433	410	363	333	312	286	253	232	206	
				140	1160	920	871	771	708	662	607	538	493	437	
选择项	回旋式直进式	9	360	180	2860	1820	1720	1530	1400	1310	1200	1060	970	860	
				250	5840	4210	3990	3530	3240	3030	2780	2460	2260	2000	

●RGCS直轴

凸轮曲线/CV

减 速 比	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
10	360	040	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	9.6	8.8	7.8	
		050	37.9	30.4	28.8	25.5	23.4	21.9	20.1	17.8	16.3	14.4
		063	85.1	71.7	67.8	60.1	55.1	51.5	47.3	41.9	38.4	34.0
		080	164	163	163	155	142	133	122	108	99	88
		110	359	357	353	312	286	268	246	218	200	177
		140	950	729	690	611	560	524	481	426	390	346
		180	2100	1470	1400	1240	1130	1060	970	860	790	700
		250	5840	4220	3990	3540	3240	3030	2780	2460	2260	2000
12	360	040	10.2	9.66	9.14	8.10	7.43	6.95	6.37	5.64	5.18	4.58
		050	12.8	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	11.3	10.4	9.2
		063	63.6	54.0	51.1	45.2	41.5	38.8	35.6	31.5	28.9	25.6
		080	152	104	99	87	80	75	69	61	56	49
		110	331	293	278	246	226	211	194	171	157	139
		140	760	559	530	469	430	402	369	327	300	265
		180	1490	1190	1120	990	910	850	780	690	640	560
		250	4150	3020	2860	2540	2330	2180	2000	1770	1620	1440

产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型

并行凸轮单元
拾放单元
回旋式 直进式
选择项

输出扭矩表

减速机系列

●RGCS法兰轴

凸轮曲线/CV

产品规格		减速比	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	3	360	040	41.6	32.4	30.6	27.1	24.9	23.3	21.4	18.9	17.3	15.4	
				050	50.1	40.2	38.0	33.7	30.9	28.9	26.5	23.5	21.5	19.1	
				063	129	121	121	115	106	99	91	80	74	65	
				080	262	246	243	215	197	185	169	150	138	122	
				110	738	535	507	449	412	385	353	313	287	254	
				140	1640	1080	1020	910	830	780	710	630	580	510	
				180	3030	2080	1970	1740	1600	1500	1370	1220	1110	990	
标准型	3	360	360	250	10400	4650	4410	3900	3580	3350	3070	2720	2490	2210	
				040	30.6	23.8	22.6	20.0	18.3	17.1	15.7	13.9	12.8	11.3	
				050	50.1	41.2	39.0	34.6	31.7	29.6	27.2	24.1	22.1	19.6	
				063	85.1	69.5	65.8	58.3	53.5	50.0	45.9	40.6	37.3	33.0	
				080	164	158	158	150	138	129	118	105	96	85	
				110	591	421	399	353	324	303	278	246	226	200	
				140	1160	893	845	749	687	642	589	522	478	424	
滑台型	4	360	360	180	2860	1770	1670	1480	1360	1270	1160	1030	950	840	
				250	5840	4100	3880	3430	3150	2950	2700	2390	2200	1940	
	5	360	360	040	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	9.4	8.7	7.7	
				050	37.9	29.9	28.3	25.1	23.0	21.5	19.7	17.5	16.0	14.2	
				063	63.6	52.9	50.1	44.4	40.7	38.1	34.9	30.9	28.4	25.1	
				080	152	102	97	86	79	74	67	60	55	49	
				110	359	350	346	307	281	263	241	214	196	174	
				140	760	548	519	460	422	394	362	320	294	260	
				180	1490	1160	1100	970	890	840	770	680	620	550	
广角型	5	360	360	250	4150	2970	2810	2490	2280	2130	1960	1730	1590	1410	
	6	360	360	040	41.6	33.9	32.1	28.4	26.1	24.4	22.4	19.8	18.2	16.1	
				050	67.0	55.9	52.9	46.9	43.0	40.2	36.9	32.7	30.0	26.5	
				063	129	127	127	121	111	103	95	84	77	68	
				080	431	314	297	263	241	226	207	183	168	149	
				110	1270	883	836	741	679	635	583	516	473	419	
				140	2230	1400	1330	1180	1080	1010	930	820	750	670	
基本型	6	360	360	180	4270	3050	2890	2560	2340	2190	2010	1780	1630	1450	
				250	10400	4870	4610	4080	3750	3500	3210	2850	2610	2310	
并行凸轮单元	8	360	360	040	30.6	24.5	23.2	20.5	18.8	17.6	16.2	14.3	13.1	11.6	
				050	50.1	42.3	40.1	35.5	32.5	30.4	27.9	24.7	22.7	20.1	
				063	85.1	71.4	67.6	59.9	54.9	51.4	47.1	41.7	38.3	33.9	
				080	262	260	257	227	208	195	179	158	145	129	
				110	738	564	534	473	434	406	372	330	302	268	
				140	1640	1140	1080	960	880	820	760	670	610	540	
				180	2860	1820	1720	1520	1400	1310	1200	1060	970	860	
拾放单元	9	360	360	250	5840	4210	3980	3530	3230	3020	2770	2460	2250	2000	
	9	360	360	040	30.6	24.5	23.2	20.6	18.9	17.6	16.2	14.3	13.1	11.6	
				050	51.5	42.4	40.1	35.5	32.6	30.5	28.0	24.8	22.7	20.1	
				063	85.1	71.6	67.8	60.0	55.0	51.5	47.2	41.8	38.3	34.0	
				080	164	163	163	155	142	133	122	108	99	88	
				110	591	433	410	363	333	312	286	253	232	206	
				140	1160	920	871	771	708	662	607	538	493	437	
选择项	回旋式直进式	9	360	180	2860	1820	1720	1530	1400	1310	1200	1060	970	860	
				250	5840	4210	3990	3530	3240	3030	2780	2460	2260	2000	

●RGCS法兰轴

凸轮曲线/CV

减 速 比	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
10	360	040	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	9.6	8.8	7.8	
		050	37.9	30.4	28.8	25.5	23.4	21.9	20.1	17.8	16.3	14.4
		063	85.1	71.7	67.8	60.1	55.1	51.5	47.3	41.9	38.4	34.0
		080	164	163	163	155	142	133	122	108	99	88
		110	359	357	353	312	286	268	246	218	200	177
		140	950	729	690	611	560	524	481	426	390	346
		180	2100	1470	1400	1240	1130	1060	970	860	790	700
		250	5840	4220	3990	3540	3240	3030	2780	2460	2260	2000
12	360	040	10.2	9.66	9.14	8.10	7.43	6.95	6.37	5.64	5.18	4.58
		050	12.8	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	11.3	10.4	9.2
		063	63.6	54.0	51.1	45.2	41.5	38.8	35.6	31.5	28.9	25.6
		080	152	104	99	87	80	75	69	61	56	49
		110	331	293	278	246	226	211	194	171	157	139
		140	760	559	530	469	430	402	369	327	300	265
		180	1490	1190	1120	990	910	850	780	690	640	560
		250	4150	3020	2860	2540	2330	2180	2000	1770	1620	1440

产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型

并行凸轮单元
拾放单元
回旋式
直进式
选择项

输出扭矩表

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

		分度 数	总制 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)							
						输入轴旋转速度 (rpm)							
						30	60	90	120	150	200	300	400
产品规格	2	270	040	10.9	5.41	4.71	4.34	4.10	3.91	3.69	3.00		
			050	19.9	10.0	8.7	8.1	7.6	7.2	6.8			
			063	85.1	36.0	29.7	24.2	20.9	18.7				
			080	164	81.8	71.2	62.3	53.8	48.0				
		300	040	30.6	13.4	11.0	9.0	7.8	7.0	6.0	4.9		
			050	50.1	23.4	19.3	15.7	13.6	12.2	10.5			
			063	85.1	39.2	32.3	26.3	22.8	20.3	17.5			
			080	242	117	96	78	68	61				
		330	040	30.6	14.4	11.9	9.7	8.4	7.5	6.5	5.3		
			050	50.1	25.1	20.7	16.9	14.6	13.1	11.3	9.2		
			063	119	48.0	39.5	32.3	27.9	24.9	21.5			
			080	242	125	103	84	73	65				
滚柱凸轮单元	3	180	040	10.9	5.20	4.52	4.17	3.93	3.75	3.53	2.86		
			050	19.9	9.65	8.39	7.72	7.28	6.94	6.50			
			063	85.1	34.6	28.5	23.2	20.0	17.8				
			080	164	78.6	68.3	59.7	51.6	46.0				
		210	040	10.9	5.87	5.11	4.71	4.44	4.24	4.00	3.25		
			050	50.1	23.3	19.2	15.7	13.6	12.1	10.4			
			063	85.1	39.0	32.2	26.2	22.7	20.2	17.4			
			080	242	116	96	78	68	60				
		240	040	30.6	14.7	12.1	9.9	8.6	7.6	6.6	5.4	4.6	
			050	50.1	25.6	21.1	17.2	14.9	13.3	11.5	9.3		
			063	85.1	42.9	35.4	28.9	25.0	22.3	19.2			
			080	242	128	105	86	74	66	57			
270	040	41.6	22.1	18.3	14.9	12.9	11.5	10.0	8.1	7.0			
	050	50.1	27.7	22.8	18.6	16.1	14.4	12.4	10.1				
	063	85.1	46.4	38.2	31.2	27.0	24.1	20.8					
	080	242	138	114	93	80	72	62					
300	040	41.6	23.6	19.5	15.9	13.8	12.3	10.6	8.7	7.5			
	050	67.0	39.2	32.3	26.3	22.8	20.4	17.6	14.3				
	063	119	56.4	46.5	37.9	32.8	29.3	25.3					
	080	262	179	154	126	109	97	84					
并行凸轮单元	4	330	040	41.6	24.9	20.5	16.7	14.5	13.0	11.2	9.1	7.9	
			050	67.0	41.3	34.0	27.8	24.0	21.5	18.6	15.1		
			063	129	93.3	81.2	71.1	61.5	55.0	47.6			
			080	262	189	163	133	115	103	89			
		150	040	10.2	5.18	4.26	3.48	3.01	2.68	2.31	1.85		
			050	12.8	6.92	6.01	5.53	5.21	4.96	4.64			
			063	63.6	27.5	22.6	18.4	15.9	14.1	12.1			
			080	108	46.4	38.2	31.1	26.8	23.8				
		180	040	10.9	6.28	5.47	5.04	4.75	4.54	4.28	3.48	2.97	
			050	19.9	11.6	10.1	9.3	8.8	8.4	7.9	7.2		
			063	63.6	31.4	25.8	21.1	18.2	16.2	13.9			
			080	152	60.4	49.8	40.6	35.0	31.2	26.8			
210	040	17.9	11.5	10.1	9.3	8.7	8.2	7.1	5.8	5.0			
	050	19.9	12.8	11.2	10.3	9.7	9.3	8.7	8.0				
	063	63.6	34.7	28.5	23.3	20.1	18.0	15.5					
	080	164	105	91	80	69	62	53					
240	040	17.9	12.4	10.8	10.4	9.5	8.9	7.7	6.3	5.4			
	050	19.9	13.8	12.0	11.1	10.5	10.0	9.4	8.6				
	063	63.6	37.4	30.8	25.2	21.8	19.4	16.8					
	080	164	113	99	86	75	67	58					
270	040	17.9	13.2	11.5	10.6	10.0	9.4	8.2	6.7	5.7			
	050	19.9	14.7	12.8	11.8	11.1	10.6	10.0	9.2				
回 旋 式	拾 放 单 元												
选择项													

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
				输入轴旋转速度 (rpm)									
				30	60	90	120	150	200	300	400	600	
4	270	063	63.6	39.8	32.8	26.8	23.2	20.7	17.9				
		080	164	120	105	92	79	71	61				
	300	040	30.6	19.0	15.7	12.8	11.1	9.9	8.6	7.0	6.0		
		050	50.1	33.1	27.3	22.3	19.3	17.2	14.9	12.1			
		063	85.1	55.6	45.8	37.4	32.4	28.9	25.0				
		080	164	127	110	96	84	75	65				
	330	040	30.6	19.9	16.4	13.4	11.6	10.3	9.0	7.3	6.3		
		050	50.1	34.5	28.4	23.2	20.1	17.9	15.5	12.6			
		063	85.1	58.0	47.8	39.0	33.8	30.2	26.1				
		080	164	132	115	101	87	78	67				
	5	120	040	7.19	3.74	3.08	2.51	2.17	1.93	1.66	1.31		
			050	13.1	6.32	5.20	4.23	3.64	3.23	2.74	2.08		
063			16.4	8.51	7.38	6.76	6.32	5.97	5.46				
080			80.0	34.2	28.1	22.8	19.6	17.3					
150		040	7.19	4.33	3.57	2.91	2.52	2.25	1.93	1.55	1.30		
		050	12.8	7.84	6.82	6.28	5.91	5.64	5.29	4.23			
		063	25.3	14.7	12.8	11.8	11.1	10.5	9.8				
		080	108	53.3	43.9	35.7	30.8	27.4	23.5				
180		040	10.2	6.53	5.38	4.39	3.80	3.40	2.93	2.37	2.02		
		050	12.8	8.68	7.55	6.96	6.56	6.26	5.89	4.76			
		063	25.3	16.5	14.3	13.2	12.4	11.8	11.1				
		080	108	59.7	49.1	40.1	34.6	30.9	26.5				
210		040	14.8	7.05	5.81	4.74	4.11	3.67	3.17	2.57	2.21		
		050	12.8	9.3	8.1	7.5	7.0	6.7	6.3	5.1			
		063	63.6	38.4	31.6	25.8	22.3	19.9	17.2				
		080	152	74.0	61.0	49.7	43.0	38.4	33.1				
240		040	10.9	8.19	7.13	6.58	6.21	5.93	5.60	4.58	3.94		
		050	37.9	23.2	19.1	15.6	13.5	12.1	10.4	8.5			
		063	63.6	40.9	33.7	27.5	23.8	21.3	18.4				
		080	152	78.9	65.0	53.0	45.9	41.0	35.4				
270		040	10.9	8.62	7.51	6.92	6.53	6.25	5.89	4.82	4.16		
		050	37.9	24.4	20.1	16.4	14.2	12.7	11.0	8.9			
		063	63.6	43.0	35.5	28.9	25.0	22.4	19.3				
		080	152	83.0	68.4	55.8	48.3	43.2	37.3				
300	040	10.9	8.99	7.83	7.22	6.81	6.51	6.14	5.03	4.35			
	050	37.9	25.4	20.9	17.1	14.8	13.2	11.4	9.3				
	063	63.6	44.8	37.0	30.2	26.1	23.3	20.2					
	080	152	86.5	71.3	58.2	50.4	45.0	38.9					
330	040	10.9	9.31	8.10	7.47	7.05	6.74	6.36	5.21	4.50			
	050	37.9	26.3	21.7	17.7	15.3	13.7	11.8	9.6				
	063	63.6	46.4	38.3	31.2	27.0	24.2	20.9					
	080	152	89.6	73.8	60.3	52.2	46.6	40.3					
6	90	040	10.9	4.85	4.22	3.88	3.66	3.49	3.27	2.60			
		050	19.9	9.00	7.82	7.19	6.75	6.42	5.97				
		063	85.1	32.2	26.5	21.6	18.6	16.5					
		080	164	73.3	63.7	55.6	47.9	42.5					
	120	040	41.6	19.1	15.8	12.9	11.1	10.0	8.6	7.0	6.0		
		050	67.0	31.8	26.2	21.4	18.5	16.5	14.2	11.4			
		063	119	45.7	37.7	30.7	26.5	23.6	20.3				
		080	262	145	125	102	88	79	68				
	150	040	41.6	22.0	18.1	14.8	12.8	11.5	9.9	8.1	6.9		
		050	67.0	36.5	30.1	24.6	21.3	19.0	16.4	13.3			
		063	129	82.6	71.9	62.9	54.4	48.6	42.0				
		080	262	167	144	117	102	91	78				

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

滚柱凸轮单元(铝制外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	6	180	040	41.6	24.3	20.0	16.3	14.1	12.6	10.9	8.9	7.7		
				050	67.0	40.2	33.1	27.1	23.4	20.9	18.1	14.7			
				063	129	91.0	79.2	69.3	60.0	53.6	46.4				
				080	431	224	185	151	131	117	101				
			210	040	41.6	26.1	21.5	17.6	15.2	13.6	11.8	9.6	8.3		
				050	67.0	43.2	35.6	29.0	25.1	22.5	19.4	15.8			
				063	129	97.8	85.1	74.5	64.5	57.6	49.8				
				080	431	241	199	162	140	126	109				
			240	040	41.6	27.6	22.7	18.5	16.1	14.4	12.4	10.1	8.8		
				050	67.0	45.6	37.6	30.7	26.5	23.7	20.5	16.7			
				063	129	103	90	79	68	61	53				
				080	431	255	210	171	148	133	115				
270	040		41.6	28.8	23.7	19.4	16.8	15.0	13.0	10.6	9.2				
	050		67.0	47.6	39.2	32.0	27.7	24.8	21.5	17.5					
	063		129	108	94	82	71	64	55						
	080		431	266	219	179	155	139	120						
300	040		41.6	29.9	24.6	20.1	17.4	15.6	13.5	11.0	9.5				
	050		67.0	49.3	40.6	33.2	28.7	25.7	22.2	18.1					
	063		129	112	97	85	74	66	57						
	080		431	276	228	186	161	144	124						
330	040		41.6	30.8	25.4	20.7	17.9	16.1	13.9	11.3	9.8				
	050		67.0	50.8	41.9	34.2	29.6	26.5	22.9	18.7					
	063		129	115	100	88	76	68	59						
	080		431	285	235	192	166	148	128						
基本型	8	90	040	10.9	5.86	5.10	4.70	4.43	4.22	3.97	3.20	2.68			
			050	50.1	23.2	19.1	15.6	13.5	12.0	10.3	8.2				
			063	85.1	38.9	32.1	26.1	22.5	20.0	17.1					
			080	164	88.5	77.0	67.3	58.0	51.6	44.1					
		120	040	30.6	15.9	13.1	10.7	9.3	8.3	7.2	5.8	5.0			
			050	50.1	27.7	22.8	18.6	16.1	14.4	12.4	10.0				
			063	85.1	46.4	38.3	31.2	27.0	24.1	20.7					
			080	242	138	114	93	80	72	62					
		150	040	30.6	17.8	14.6	12.0	10.4	9.3	8.0	6.5	5.6			
			050	50.1	30.9	25.4	20.8	18.0	16.1	13.9	11.2				
			063	85.1	51.9	42.8	34.9	30.2	27.0	23.3					
			080	242	155	127	104	90	80	69					
180		040	30.6	19.2	15.8	12.9	11.2	10.0	8.7	7.0	6.1				
		050	50.1	33.3	27.4	22.4	19.4	17.3	15.0	12.2					
		063	85.1	56.0	46.2	37.7	32.6	29.1	25.2						
		080	242	167	138	112	97	87	75						
210		040	30.6	20.3	16.7	13.7	11.8	10.6	9.2	7.5	6.5				
		050	50.1	35.2	29.0	23.7	20.5	18.3	15.9	12.9					
		063	85.1	59.3	48.9	39.9	34.5	30.9	26.7						
		080	242	177	146	119	103	92	80						
240		040	30.6	21.2	17.5	14.3	12.4	11.1	9.6	7.8	6.8				
		050	50.1	36.8	30.3	24.7	21.4	19.2	16.6	13.5					
		063	85.1	62.0	51.1	41.7	36.1	32.3	27.9						
		080	242	185	152	124	108	96	83						
270	040	30.6	22.0	18.1	14.8	12.8	11.5	9.9	8.1	7.0					
	050	50.1	38.1	31.4	25.6	22.2	19.9	17.2	14.0						
	063	85.1	64.2	52.9	43.2	37.4	33.5	28.9							
	080	262	233	201	164	142	127	110							
300	040	30.6	22.7	18.7	15.3	13.2	11.8	10.2	8.4	7.2					
	050	50.1	39.3	32.4	26.4	22.9	20.5	17.7	14.4						
选择项		直进式	拾放单元												

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分度数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
8	300	063	85.1	66.2	54.6	44.5	38.6	34.5	29.8			
		080	262	241	207	169	146	131	113			
	330	040	30.6	23.3	19.2	15.7	13.6	12.1	10.5	8.6	7.4	
		050	50.1	40.3	33.2	27.1	23.5	21.0	18.2	14.8		
		063	85.1	67.9	56.0	45.7	39.6	35.4	30.6			
9	90	080	262	247	212	173	150	134	116			
		040	10.9	6.26	5.44	5.01	4.73	4.51	4.24	3.43	2.89	
		050	37.9	17.8	14.6	11.9	10.3	9.2	7.9	6.2		
		063	63.6	31.2	25.7	20.9	18.1	16.0	13.7			
	120	080	152	60.2	49.6	40.3	34.8	30.9	26.2			
		040	10.9	7.35	6.40	5.90	5.56	5.32	5.01	4.08	3.49	
		050	37.9	20.8	17.1	14.0	12.1	10.8	9.3	7.5		
		063	63.6	36.7	30.2	24.6	21.3	19.0	16.3			
	150	080	152	70.8	58.3	47.5	41.0	36.6	31.4			
		040	10.9	8.13	7.08	6.52	6.16	5.89	5.55	4.53	3.90	
		050	37.9	23.0	18.9	15.5	13.4	12.0	10.3	8.4		
		063	85.1	54.0	44.5	36.3	31.4	28.0	24.2			
	180	080	164	123	107	94	81	72	62			
		040	10.9	8.72	7.59	7.00	6.61	6.31	5.96	4.87	4.20	
		050	51.5	34.4	28.3	23.1	20.0	17.9	15.5	12.6		
		063	85.1	57.9	47.7	38.9	33.7	30.1	26.0			
	210	080	164	132	115	100	87	78	67			
		040	30.6	20.9	17.2	14.1	12.2	10.9	9.4	7.7	6.6	
		050	51.5	36.2	29.8	24.3	21.1	18.8	16.3	13.3		
		063	85.1	60.9	50.2	41.0	35.5	31.7	27.4			
	240	080	164	139	121	106	92	82	71			
		040	30.6	21.8	17.9	14.6	12.7	11.3	9.8	8.0	6.9	
		050	51.5	37.7	31.0	25.3	21.9	19.6	17.0	13.8		
		063	85.1	63.5	52.3	42.7	37.0	33.1	28.6			
	270	080	164	145	126	110	95	85	74			
		040	30.6	22.5	18.5	15.1	13.1	11.7	10.2	8.3	7.2	
		050	51.5	38.9	32.1	26.2	22.7	20.3	17.6	14.3		
		063	85.1	65.7	54.1	44.2	38.2	34.2	29.6			
	300	080	164	150	130	114	99	88	76			
		040	30.6	23.2	19.1	15.6	13.5	12.1	10.4	8.5	7.4	
		050	51.5	40.0	33.0	26.9	23.3	20.9	18.1	14.7		
		063	85.1	67.5	55.7	45.4	39.4	35.2	30.5			
	330	080	164	154	134	117	102	91	79			
		040	30.6	23.7	19.6	16.0	13.8	12.4	10.7	8.7	7.6	
050		51.5	41.0	33.8	27.6	23.9	21.4	18.5	15.1			
063		85.1	69.2	57.1	46.6	40.3	36.1	31.2				
10	90	080	164	158	137	120	104	93	81			
		040	10.2	6.09	5.02	4.09	3.54	3.16	2.72	2.18	1.82	
		050	12.8	8.10	7.04	6.48	6.10	5.81	5.44	4.31		
		063	25.3	15.4	13.4	12.3	11.5	10.9	10.2			
	120	080	108	55.6	45.8	37.3	32.1	28.6	24.3			
		040	10.9	7.65	6.65	6.13	5.79	5.53	5.21	4.25	3.64	
		050	37.9	21.6	17.8	14.5	12.6	11.2	9.7	7.8		
		063	63.6	38.2	31.4	25.6	22.2	19.8	17.0			
	150	080	152	73.6	60.6	49.4	42.7	38.1	32.7			
		040	10.9	8.39	7.30	6.73	6.35	6.07	5.73	4.68	4.03	
		050	37.9	23.7	19.5	15.9	13.8	12.3	10.7	8.6		
		063	63.6	41.8	34.5	28.1	24.3	21.7	18.7			
180	080	152	80.7	66.5	54.3	46.9	41.9	36.1				

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直旋式

选择项

滚柱凸轮单元(铝制外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)								
						输入轴旋转速度(rpm)								
						30	60	90	120	150	200	300	400	600
小型	标准型	10	180	040	10.9	8.95	7.79	7.18	6.78	6.48	6.11	5.00	4.31	
				050	37.9	25.2	20.8	17.0	14.7	13.1	11.4	9.2		
				063	85.1	59.4	48.9	39.9	34.6	30.9	26.7			
				080	152	86.1	71.0	57.9	50.1	44.8	38.7			
滑台型	210		040	10.9	9.39	8.18	7.54	7.12	6.80	6.42	5.26	4.54		
			050	37.9	26.5	21.8	17.8	15.4	13.8	11.9	9.7			
			063	85.1	62.3	51.3	41.9	36.3	32.4	28.1				
			080	164	142	124	108	94	84	72				
广角型	240		040	10.9	9.76	8.50	7.84	7.40	7.07	6.67	5.47	4.73		
			050	37.9	27.5	22.7	18.5	16.0	14.3	12.4	10.1			
			063	85.1	64.7	53.4	43.6	37.7	33.7	29.2				
			080	164	148	128	112	97	87	75				
基本型	270		040	10.9	10.1	8.8	8.1	7.6	7.3	6.9	5.6	4.9		
			050	37.9	28.4	23.4	19.1	16.5	14.8	12.8	10.4			
			063	85.1	66.8	55.1	45.0	38.9	34.8	30.1				
			080	164	152	133	116	100	90	78				
拾放单元	300		040	10.9	10.4	9.0	8.3	7.8	7.5	7.1	5.8	5.0		
			050	37.9	29.2	24.0	19.6	17.0	15.2	13.2	10.7			
			063	85.1	68.7	56.6	46.2	40.0	35.8	31.0				
			080	164	157	136	119	103	92	80				
选择项	330		040	10.9	10.6	9.2	8.5	8.0	7.7	7.3	5.9	5.1		
			050	37.9	29.9	24.6	20.1	17.4	15.6	13.5	11.0			
			063	85.1	70.3	57.9	47.3	41.0	36.6	31.7				
			080	164	160	139	122	106	95	82				
并行凸轮单元	90	040	7.19	4.80	3.95	3.23	2.79	2.49	2.14	1.71	1.43			
		050	12.8	8.69	7.55	6.96	6.55	6.25	5.85	4.67				
		063	25.3	16.6	14.5	13.3	12.5	11.9	11.1					
		080	108	60.3	49.6	40.4	34.9	31.0	26.5					
	120	040	7.19	5.38	4.44	3.62	3.13	2.80	2.42	1.95	1.66			
		050	12.8	9.74	8.48	7.81	7.37	7.03	6.62	5.36				
		063	25.3	18.9	16.4	15.1	14.2	13.6	12.7					
		080	108	68.4	56.4	46.0	39.7	35.4	30.5					
	150	040	10.2	7.93	6.53	5.33	4.62	4.13	3.57	2.90	2.49			
		050	12.8	10.5	9.1	8.4	7.9	7.6	7.1	5.8				
		063	25.3	20.4	17.8	16.4	15.5	14.8	13.9					
		080	108	74.1	61.1	49.8	43.1	38.5	33.2					
	180	040	10.2	8.36	6.89	5.63	4.87	4.36	3.77	3.07	2.64			
		050	12.8	11.1	9.6	8.9	8.4	8.0	7.5	6.2				
		063	25.3	21.6	18.8	17.4	16.4	15.6	14.7					
		080	108	78.5	64.7	52.8	45.7	40.8	35.3					
	210	040	10.2	8.72	7.18	5.87	5.08	4.54	3.93	3.20	2.76			
		050	12.8	11.5	10.0	9.2	8.7	8.3	7.9	6.4				
		063	25.3	22.6	19.7	18.1	17.1	16.4	15.4					
		080	108	82.0	67.6	55.1	47.7	42.7	36.9					
	240	040	10.2	9.02	7.43	6.07	5.25	4.70	4.07	3.32	2.86			
		050	12.8	11.9	10.4	9.6	9.0	8.6	8.1	6.7				
		063	25.3	23.4	20.4	18.8	17.7	16.9	16.0					
		080	108	84.9	70.0	57.1	49.5	44.2	38.2					
270	040	10.9	10.4	9.0	8.3	7.8	7.5	7.0	5.8	5.0				
	050	19.9	19.0	16.6	15.3	14.4	13.8	13.0	10.7					
	063	25.3	24.1	21.0	19.4	18.3	17.5	16.5						
	080	108	87.5	72.1	58.8	50.9	45.5	39.4						
300	040	10.9	10.6	9.2	8.5	8.0	7.7	7.2	5.9	5.1				
	050	19.9	19.5	17.0	15.6	14.8	14.1	13.3	11.0					

●RGIS直轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
12	300	063	63.6	53.0	43.7	35.7	30.9	27.6	23.9			
		080	152	102	84	69	60	53	46			
	330	040	10.9	10.7	9.4	8.7	8.2	7.8	7.4	6.1	5.2	
		050	19.9	19.6	17.4	16.0	15.1	14.4	13.6	11.3		
		063	63.6	53.4	44.7	36.5	31.6	28.2	24.4			
15	90	080	152	103	86	70	61	55	47			
		080	31.8	22.7	19.7	18.1	17.0	16.2	15.0			
	120	080	80.0	54.0	44.5	36.3	31.4	28.0	24.1			
		150	080	80.0	57.8	47.6	38.9	33.6	30.0	25.9		
	180	080	80.0	60.8	50.1	40.9	35.4	31.6	27.3			
		210	080	80.0	63.2	52.1	42.5	36.8	32.9	28.4		
	240	080	80.0	65.2	53.7	43.9	38.0	34.0	29.4			
		270	080	80.0	67.0	55.2	45.1	39.0	34.9	30.2		
	300	080	80.0	67.4	56.6	46.2	40.0	35.7	30.9			
16	330	080	80.0	67.5	57.8	47.2	40.8	36.5	31.6			
		90	080	31.8	23.1	20.1	18.5	17.4	16.5	15.3		
	120	080	31.8	25.6	22.2	20.5	19.3	18.4	17.2			
		150	080	31.8	27.3	23.8	21.9	20.6	19.7	18.5		
	180	080	80.0	61.4	50.6	41.3	35.7	31.9	27.6			
		210	080	80.0	63.7	52.5	42.9	37.1	33.2	28.7		
	240	080	80.0	65.8	54.2	44.3	38.3	34.2	29.6			
		270	080	80.0	67.3	55.7	45.5	39.4	35.2	30.4		
	300	080	80.0	67.5	57.0	46.5	40.3	36.0	31.2			
330	080	80.0	67.6	58.2	47.5	41.1	36.8	31.8				

产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型

并行凸轮单元
拾放单元
回旋式 直进式
选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(2停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总制付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
						输入轴旋转速度 (rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	16	120	040	16.1	11.1	9.6	8.9	8.4	8.0	7.5	6.2	5.3	4.3	
				050	19.9	13.8	12.0	11.1	10.5	10.0	9.4	8.6	7.7	6.1	
				063	63.6	37.4	30.8	25.2	21.8	19.4	16.8	13.5	11.4		
				080	152	72.2	59.5	48.5	42.0	37.5	32.3	25.9	21.9		
			150	040	30.6	19.0	15.7	12.8	11.1	9.9	8.6	7.0	6.0	4.9	
				050	50.1	33.1	27.3	22.3	19.3	17.2	14.9	12.1	10.4	8.3	
				063	85.1	55.6	45.8	37.4	32.4	28.9	25.0	20.3	17.4		
				080	164	127	110	96	84	75	65	52	45		
			180	040	30.6	20.6	17.0	13.8	12.0	10.7	9.3	7.6	6.5	5.3	
				050	50.1	35.7	29.4	24.0	20.8	18.6	16.1	13.1	11.3	9.1	
				063	119	68.5	56.5	46.1	39.9	35.7	30.9	25.1	21.6		
				080	242	179	148	120	104	93	81	66	57		
210	040		30.6	21.8	17.9	14.7	12.7	11.3	9.8	8.0	6.9	5.6			
	050		50.1	37.7	31.1	25.4	22.0	19.7	17.0	13.9	12.0	9.7			
	063		119	72.5	59.8	48.8	42.2	37.8	32.7	26.6	23.0				
	080		242	190	156	128	110	99	85	70	60				
240	040		30.6	22.8	18.8	15.3	13.3	11.9	10.3	8.4	7.3	5.9			
	050		50.1	39.4	32.5	26.5	23.0	20.5	17.8	14.5	12.5	10.2			
	063		119	75.8	62.5	51.0	44.2	39.5	34.2	27.9	24.0				
	080		242	198	163	133	115	103	89	73	63				
270	040		30.6	23.5	19.4	15.9	13.8	12.3	10.6	8.7	7.5	6.1			
	050		50.1	40.7	33.7	27.5	23.8	21.3	18.4	15.0	13.0	10.6			
	063		119	78.3	64.7	52.9	45.8	40.9	35.4	28.9	25.0				
	080		242	205	169	138	120	107	92.7	75.6	65.3				
300	040		30.6	23.7	20.0	16.4	14.2	12.7	11.0	9.0	7.8	6.3			
	050		50.1	41.1	34.7	28.3	24.5	21.9	19.0	15.5	13.4	10.9			
	063		119	79.0	66.7	54.5	47.2	42.2	36.5	29.8	25.7				
	080		262	252	222	181	157	140	121	99	86				
330	040		30.6	23.9	20.6	16.8	14.5	13.0	11.3	9.2	8.0	6.5			
	050		50.1	41.3	35.6	29.1	25.2	22.5	19.5	15.9	13.8	11.2			
	063		119	79.5	68.5	55.9	48.4	43.3	37.5	30.6	26.4				
	080		262	253	228	186	161	144	125	102	88				
并行凸轮单元	拾放单元	18	120	040	10.9	7.88	6.86	6.32	5.97	5.70	5.38	4.40	3.79	3.03	
				050	37.9	22.3	18.4	15.0	13.0	11.6	10.0	8.1	7.0	5.5	
				063	85.1	52.3	43.1	35.2	30.4	27.2	23.5	19.0	16.2		
				080	152	75.8	62.5	51.0	44.1	39.4	34.0	27.3	23.1		
			150	040	10.9	8.71	7.59	6.99	6.60	6.31	5.96	4.88	4.21	3.40	
				050	37.9	24.6	20.3	16.6	14.3	12.8	11.1	9.0	7.8	6.2	
				063	85.1	57.8	47.7	38.9	33.7	30.1	26.0	21.1	18.1		
				080	164	132	115	100	87	78	67	55	47		
			180	040	30.6	21.2	17.5	14.3	12.4	11.1	9.6	7.8	6.8	5.5	
				050	51.5	36.8	30.3	24.8	21.5	19.2	16.6	13.5	11.7	9.4	
				063	85.1	62.0	51.1	41.7	36.1	32.3	27.9	22.7	19.6		
				080	164	141	123	108	93	83	72	59	51		
210	040		30.6	22.4	18.4	15.1	13.0	11.7	10.1	8.2	7.1	5.8			
	050		51.5	38.8	31.9	26.1	22.6	20.2	17.5	14.3	12.3	10.0			
	063		85.1	65.3	53.8	44.0	38.1	34.0	29.4	24.0	20.7				
	080		164	149	130	113	98	88	76	62	53				
240	040		30.6	23.3	19.2	15.7	13.6	12.2	10.5	8.6	7.4	6.1			
	050		51.5	40.4	33.3	27.2	23.5	21.0	18.2	14.9	12.8	10.4			
	063		85.1	68.1	56.1	45.8	39.6	35.5	30.7	25.0	21.6				
	080		164	155	135	118	102	91	79	65	56				
270	040		30.6	23.7	19.9	16.2	14.1	12.6	10.9	8.9	7.7	6.3			
	050		51.5	41.1	34.4	28.1	24.3	21.7	18.8	15.4	13.3	10.8			

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(2停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
				输入轴旋转速度 (rpm)									
				15	30	45	60	75	100	150	200	300	
18	270	063	85.1	69.3	58.0	47.4	41.0	36.7	31.7	25.9	22.4		
		080	164	158	140	122	106	95	82	67	58		
	300	040	30.6	23.9	20.5	16.7	14.5	12.9	11.2	9.1	7.9	6.4	
		050	51.5	41.4	35.4	28.9	25.0	22.4	19.4	15.8	13.7	11.1	
		063	85.1	69.8	59.7	48.7	42.2	37.7	32.7	26.6	23.0		
		080	164	159	144	126	109	97	84	69	59		
	330	040	30.6	24.1	21.0	17.1	14.8	13.3	11.5	9.4	8.1	6.6	
		050	51.5	41.6	36.2	29.6	25.6	22.9	19.8	16.2	14.0	11.4	
		063	85.1	70.2	61.1	49.9	43.2	38.7	33.5	27.3	23.6		
		080	164	160	147	129	112	100	86	70	61		
	20	90	040	10.2	6.53	5.38	4.39	3.80	3.40	2.93	2.37	2.02	1.57
			050	19.9	13.1	11.4	10.5	9.8	9.4	8.8	7.2	6.1	4.7
063			25.3	16.5	14.3	13.2	12.4	11.8	11.1	10.0	8.7		
080			108	59.7	49.1	40.1	34.6	30.9	26.5	21.1	17.4		
120		040	10.9	8.19	7.13	6.58	6.21	5.93	5.60	4.58	3.94	3.17	
		050	37.9	23.2	19.1	15.6	13.5	12.1	10.4	8.5	7.3	5.7	
		063	63.6	40.9	33.7	27.5	23.8	21.3	18.4	14.8	12.6		
		080	152	78.9	65.0	53.0	45.9	41.0	35.4	28.5	24.2		
150		040	10.9	8.99	7.83	7.22	6.81	6.51	6.14	5.03	4.35	3.51	
		050	37.9	25.4	20.9	17.1	14.8	13.2	11.4	9.3	8.0	6.4	
		063	63.6	44.8	37.0	30.2	26.1	23.3	20.2	16.4	14.0		
		080	152	86.5	71.3	58.2	50.4	45.0	38.9	31.5	27.0		
180		040	10.9	9.59	8.35	7.70	7.27	6.95	6.56	5.37	4.64	3.77	
		050	37.9	27.1	22.3	18.2	15.8	14.1	12.2	9.9	8.6	6.9	
		063	63.6	47.8	39.4	32.2	27.9	24.9	21.5	17.5	15.1		
		080	152	92.3	76.1	62.1	53.8	48.1	41.6	33.8	29.0		
210		040	10.9	10.1	8.8	8.1	7.6	7.3	6.9	5.6	4.9	4.0	
		050	37.9	28.4	23.4	19.1	16.5	14.8	12.8	10.4	9.0	7.3	
		063	63.6	50.2	41.4	33.8	29.2	26.1	22.6	18.4	15.9		
		080	164	152	132	116	100	90	78	63	55		
240		040	10.9	10.4	9.1	8.4	7.9	7.6	7.2	5.9	5.1	4.1	
		050	37.9	29.4	24.3	19.8	17.2	15.4	13.3	10.9	9.4	7.6	
		063	63.6	52.0	43.0	35.1	30.4	27.2	23.5	19.2	16.5		
		080	164	158	138	120	104	93	81	66	57		
270	040	10.9	10.5	9.4	8.7	8.2	7.8	7.4	6.1	5.2	4.3		
	050	37.9	29.7	25.1	20.5	17.7	15.9	13.7	11.2	9.7	7.9		
	063	63.6	52.5	44.4	36.2	31.4	28.1	24.3	19.8	17.1			
	080	164	159	142	124	108	96	83	68	59			
300	040	10.9	10.6	9.7	8.9	8.4	8.0	7.6	6.2	5.4	4.4		
	050	37.9	29.8	25.8	21.0	18.2	16.3	14.1	11.5	10.0	8.1		
	063	85.1	70.2	60.7	49.5	42.9	38.4	33.2	27.1	23.4			
	080	164	160	146	128	111	99	86	70	60			
330	040	10.9	10.6	9.9	9.1	8.6	8.2	7.8	6.4	5.5	4.5		
	050	37.9	30.0	26.4	21.5	18.7	16.7	14.4	11.8	10.2	8.3		
	063	85.1	70.5	62.1	50.7	43.9	39.3	34.0	27.7	24.0			
	080	164	161	150	131	113	101	88	72	62			
24	90	040	7.19	5.14	4.24	3.46	2.99	2.67	2.31	1.87	1.59	1.23	
		050	12.8	9.31	8.10	7.47	7.04	6.72	6.33	5.13	4.35	3.29	
		063	25.3	17.8	15.5	14.3	13.5	12.8	12.0	10.9	9.6		
		080	80.0	48.3	39.8	32.5	28.0	25.0	21.5	17.1	14.1		
	120	040	7.19	5.77	4.75	3.88	3.36	3.00	2.60	2.11	1.81	1.40	
		050	12.8	10.4	9.1	8.4	7.9	7.6	7.1	5.8	5.0	3.9	
		063	25.3	20.2	17.6	16.2	15.3	14.6	13.8	12.6	11.2		
		080	108	73.3	60.4	49.3	42.7	38.1	32.9	26.6	22.6		

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式直进式

选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(2停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	24	150	040	10.2	8.50	7.00	5.72	4.95	4.43	3.83	3.12	2.69	2.17	
				050	12.8	11.2	9.8	9.0	8.5	8.1	7.7	6.3	5.4	4.3	
				063	63.6	47.0	38.7	31.6	27.3	24.4	21.1	17.2	14.7		
				080	108	79.5	65.5	53.4	46.3	41.3	35.7	29.0	24.8		
标准型	滑台型	24	180	040	10.2	8.96	7.39	6.03	5.22	4.67	4.04	3.30	2.85	2.31	
				050	12.8	11.8	10.3	9.5	9.0	8.6	8.1	6.6	5.7	4.6	
				063	63.6	49.7	41.0	33.4	29.0	25.9	22.4	18.2	15.7		
				080	108	84.1	69.3	56.6	49.0	43.8	37.9	30.8	26.5		
基本型	并行动轮单元	24	210	040	10.2	9.34	7.70	6.29	5.44	4.87	4.22	3.44	2.97	2.41	
				050	12.8	12.3	10.7	9.9	9.4	8.9	8.4	6.9	6.0	4.8	
				063	63.6	51.9	42.8	34.9	30.2	27.0	23.4	19.1	16.4		
				080	152	100	83	67	58	52	45	37	32		
基本型	并行动轮单元	24	240	040	10.2	9.47	7.96	6.50	5.63	5.04	4.36	3.56	3.08	2.50	
				050	12.8	12.5	11.1	10.2	9.7	9.2	8.7	7.2	6.2	5.0	
				063	63.6	52.7	44.3	36.2	31.3	28.0	24.3	19.8	17.1		
				080	152	102	86	70	60	54	47	38	33		
基本型	并行动轮单元	24	270	040	10.2	9.51	8.19	6.69	5.79	5.18	4.49	3.66	3.17	2.58	
				050	37.9	29.9	25.8	21.1	18.2	16.3	14.1	11.5	9.9	8.1	
				063	63.6	53.0	45.6	37.3	32.3	28.9	25.0	20.4	17.6		
				080	152	102	88	72	62	56	48	39	34		
基本型	并行动轮单元	24	300	040	10.2	9.55	8.40	6.86	5.94	5.31	4.60	3.75	3.25	2.65	
				050	37.9	30.1	26.4	21.6	18.7	16.7	14.5	11.8	10.2	8.3	
				063	63.6	53.2	46.8	38.2	33.1	29.6	25.6	20.9	18.1		
				080	152	103	90	74	64	57	49	40	35		
基本型	并行动轮单元	24	330	040	10.2	9.57	8.58	7.01	6.07	5.43	4.70	3.84	3.32	2.71	
				050	37.9	30.2	27.0	22.1	19.1	17.1	14.8	12.1	10.5	8.5	
				063	63.6	53.4	47.9	39.1	33.8	30.3	26.2	21.4	18.5		
				080	152	103	92	75	65	58	51	41	36		
基本型	并行动轮单元	30	90	080	31.8	24.3	21.2	19.5	18.4	17.5	16.4	14.8	12.9		
				120	080	80.0	57.9	47.7	38.9	33.7	30.1	26.0	21.0	17.8	
				150	080	80.0	62.0	51.1	41.7	36.1	32.2	27.9	22.6	19.4	
				180	080	80.0	65.1	53.7	43.8	37.9	33.9	29.3	23.8	20.5	
基本型	并行动轮单元	30	210	080	80.0	66.6	55.8	45.5	39.4	35.3	30.5	24.8	21.4		
				240	080	80.0	67.0	57.6	47.0	40.7	36.4	31.5	25.7	22.2	
				270	080	80.0	67.2	59.2	48.3	41.8	37.4	32.4	26.4	22.8	
				300	080	80.0	67.4	60.6	49.5	42.9	38.3	33.2	27.1	23.4	
基本型	并行动轮单元	30	330	080	80.0	67.5	61.9	50.5	43.8	39.1	33.9	27.6	23.9		
				90	080	31.8	24.8	21.6	19.9	18.7	17.8	16.7	15.1	13.2	
				120	080	31.8	27.4	23.9	22.0	20.7	19.8	18.6	17.0	15.1	
				150	080	31.8	29.3	25.5	23.5	22.1	21.2	19.9	18.3	16.4	
基本型	并行动轮单元	32	180	080	80.0	65.8	54.2	44.3	38.3	34.3	29.6	24.1	20.7		
				210	080	80.0	66.8	56.3	46.0	39.8	35.6	30.8	25.1	21.6	
				240	080	80.0	67.1	58.1	47.4	41.1	36.7	31.8	25.9	22.4	
				270	080	80.0	67.3	59.7	48.7	42.2	37.7	32.7	26.6	23.0	
基本型	并行动轮单元	32	300	080	80.0	67.5	61.1	49.9	43.2	38.6	33.4	27.3	23.6		
				330	080	80.0	67.6	62.4	50.9	44.1	39.4	34.1	27.9	24.1	

产品规格

滚柱凸轮单元	小型
	标准型
	滑台型
	广角型
	基本型
并行凸轮单元	
拾放单元	回旋式
	直进式
选择项	

滚柱凸轮单元(铝制外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(3停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总制 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						10	20	30	40	50	70	100	140	200	
小型	标准型	24	150	040	10.9	8.73	7.60	7.00	6.61	6.32	5.85	4.89	4.12	3.42	
				050	19.9	16.1	14.0	12.9	12.2	11.6	10.9	10.1	8.9	7.3	
				063	85.1	57.9	47.7	39.0	33.7	30.2	25.5	21.2	17.8	14.6	
				080	164	132	115	100	87	78	66	55	46	38	
180			040	30.6	21.4	17.7	14.4	12.5	11.2	9.4	7.9	6.7	5.5		
			050	50.1	37.1	30.6	25.0	21.6	19.4	16.4	13.7	11.5	9.6		
			063	85.1	62.5	51.5	42.1	36.4	32.6	27.5	23.0	19.3	15.9		
			080	242	186	154	125	109	97	82	68	58	48		
210			040	30.6	22.7	18.7	15.3	13.2	11.8	10.0	8.4	7.1	5.9		
			050	50.1	39.3	32.4	26.4	22.9	20.5	17.3	14.5	12.2	10.1		
			063	85.1	66.2	54.5	44.5	38.6	34.5	29.1	24.3	20.5	17.0		
			080	242	197	163	133	115	103	87	73	61	51		
240	040		30.6	23.2	19.5	16.0	13.8	12.4	10.4	8.7	7.4	6.2			
	050		50.1	40.2	33.8	27.6	23.9	21.4	18.1	15.1	12.8	10.6			
	063		85.1	67.8	57.0	46.5	40.3	36.0	30.5	25.4	21.5	17.8			
	080		262	246	216	177	153	137	116	97	81	68			
滑台型	24		270	040	30.6	23.5	20.3	16.5	14.3	12.8	10.8	9.1	7.6	6.4	
				050	50.1	40.7	35.1	28.6	24.8	22.2	18.7	15.7	13.2	11.0	
				063	85.1	68.6	59.1	48.3	41.8	37.4	31.6	26.4	22.3	18.5	
				080	262	249	224	183	159	142	120	100	85	70	
300			040	30.6	23.7	20.9	17.0	14.8	13.2	11.2	9.3	7.9	6.6		
			050	50.1	41.1	36.1	29.5	25.5	22.8	19.3	16.1	13.6	11.4		
			063	85.1	69.2	60.9	49.7	43.1	38.5	32.5	27.2	23.0	19.1		
			080	262	252	231	189	163	146	123	103	87	73		
330			040	30.6	23.9	21.4	17.5	15.1	13.5	11.4	9.6	8.1	6.8		
			050	50.1	41.3	37.1	30.3	26.2	23.4	19.8	16.6	14.0	11.7		
			063	85.1	69.7	62.5	51.0	44.2	39.5	33.4	27.9	23.6	19.7		
			080	262	253	237	194	168	150	127	106	89	75		
基本型		24	120	040	10.9	8.53	7.43	6.85	6.47	6.18	5.72	4.78	4.02	3.30	
				050	22.8	17.9	15.6	14.3	13.5	12.6	10.6	8.8	7.4	6.1	
				063	63.6	42.6	35.1	28.6	24.8	22.2	18.7	15.5	12.9	10.4	
				080	152	82.2	67.7	55.3	47.8	42.7	36.0	29.9	24.9	19.9	
150			040	10.9	9.36	8.15	7.51	7.09	6.78	6.28	5.25	4.42	3.68		
			050	37.9	26.4	21.8	17.8	15.4	13.8	11.6	9.7	8.2	6.8		
			063	85.1	62.1	51.2	41.8	36.2	32.4	27.3	22.8	19.1	15.8		
			080	152	90.1	74.3	60.6	52.5	46.9	39.6	33.0	27.6	22.5		
180			040	10.9	9.99	8.69	8.02	7.57	7.24	6.70	5.60	4.72	3.94		
			050	37.9	28.2	23.2	19.0	16.4	14.7	12.4	10.4	8.7	7.3		
			063	85.1	66.3	54.6	44.6	38.6	34.5	29.2	24.3	20.5	17.0		
			080	152	96.1	79.2	64.7	56.0	50.1	42.3	35.3	29.6	24.4		
210			040	10.9	10.3	9.1	8.4	7.9	7.6	7.0	5.9	5.0	4.1		
			050	37.9	29.1	24.4	19.9	17.2	15.4	13.0	10.9	9.2	7.6		
			063	85.1	68.4	57.3	46.8	40.5	36.2	30.6	25.6	21.6	17.9		
			080	164	156	138	121	105	93	79	66	56	46		
240	040		10.9	10.4	9.5	8.7	8.3	7.9	7.3	6.1	5.2	4.3			
	050		37.9	29.4	25.3	20.7	17.9	16.0	13.5	11.3	9.5	8.0			
	063		85.1	69.2	59.6	48.6	42.1	37.7	31.8	26.6	22.4	18.7			
	080		164	158	143	125	109	97	82	69	58	48			
270	040		10.9	10.5	9.8	9.0	8.5	8.2	7.5	6.3	5.3	4.5			
	050		37.9	29.7	26.1	21.3	18.5	16.5	14.0	11.7	9.9	8.2			
	063		85.1	69.8	61.5	50.2	43.5	38.9	32.9	27.5	23.2	19.3			
	080		164	159	148	130	112	100	85	71	60	50			
300	040		10.9	10.6	10.1	9.3	8.8	8.4	7.8	6.5	5.5	4.6			
	050		37.9	29.8	26.8	21.9	19.0	17.0	14.3	12.0	10.1	8.5			
并行凸轮单元	拾放单元		30	120	040	10.9	8.53	7.43	6.85	6.47	6.18	5.72	4.78	4.02	3.30
					050	22.8	17.9	15.6	14.3	13.5	12.6	10.6	8.8	7.4	6.1
063	63.6	42.6			35.1	28.6	24.8	22.2	18.7	15.5	12.9	10.4			
080	152	82.2			67.7	55.3	47.8	42.7	36.0	29.9	24.9	19.9			
150	040	10.9		9.36	8.15	7.51	7.09	6.78	6.28	5.25	4.42	3.68			
	050	37.9		26.4	21.8	17.8	15.4	13.8	11.6	9.7	8.2	6.8			
	063	85.1		62.1	51.2	41.8	36.2	32.4	27.3	22.8	19.1	15.8			
	080	152		90.1	74.3	60.6	52.5	46.9	39.6	33.0	27.6	22.5			
180	040	10.9		9.99	8.69	8.02	7.57	7.24	6.70	5.60	4.72	3.94			
	050	37.9		28.2	23.2	19.0	16.4	14.7	12.4	10.4	8.7	7.3			
	063	85.1		66.3	54.6	44.6	38.6	34.5	29.2	24.3	20.5	17.0			
	080	152		96.1	79.2	64.7	56.0	50.1	42.3	35.3	29.6	24.4			
210	040	10.9		10.3	9.1	8.4	7.9	7.6	7.0	5.9	5.0	4.1			
	050	37.9		29.1	24.4	19.9	17.2	15.4	13.0	10.9	9.2	7.6			
	063	85.1		68.4	57.3	46.8	40.5	36.2	30.6	25.6	21.6	17.9			
	080	164		156	138	121	105	93	79	66	56	46			
240	040	10.9		10.4	9.5	8.7	8.3	7.9	7.3	6.1	5.2	4.3			
	050	37.9		29.4	25.3	20.7	17.9	16.0	13.5	11.3	9.5	8.0			
	063	85.1		69.2	59.6	48.6	42.1	37.7	31.8	26.6	22.4	18.7			
	080	164		158	143	125	109	97	82	69	58	48			
270	040	10.9		10.5	9.8	9.0	8.5	8.2	7.5	6.3	5.3	4.5			
	050	37.9		29.7	26.1	21.3	18.5	16.5	14.0	11.7	9.9	8.2			
	063	85.1		69.8	61.5	50.2	43.5	38.9	32.9	27.5	23.2	19.3			
	080	164		159	148	130	112	100	85	71	60	50			
300	040	10.9		10.6	10.1	9.3	8.8	8.4	7.8	6.5	5.5	4.6			
	050	37.9		29.8	26.8	21.9	19.0	17.0	14.3	12.0	10.1	8.5			
螺旋式 直齿式	选择项	30		120	040	10.9	8.53	7.43	6.85	6.47	6.18	5.72	4.78	4.02	3.30
					050	22.8	17.9	15.6	14.3	13.5	12.6	10.6	8.8	7.4	6.1
063	63.6		42.6		35.1	28.6	24.8	22.2	18.7	15.5	12.9	10.4			
080	152		82.2		67.7	55.3	47.8	42.7	36.0	29.9	24.9	19.9			
150	040		10.9	9.36	8.15	7.51	7.09	6.78	6.28	5.25	4.42	3.68			
	050		37.9	26.4	21.8	17.8	15.4	13.8	11.6	9.7	8.2	6.8			
	063		85.1	62.1	51.2	41.8	36.2	32.4	27.3	22.8	19.1	15.8			
	080		152	90.1	74.3	60.6	52.5	46.9	39.6	33.0	27.6	22.5			
180	040		10.9	9.99	8.69	8.02	7.57	7.24	6.70	5.60	4.72	3.94			
	050		37.9	28.2	23.2	19.0	16.4	14.7	12.4	10.4	8.7	7.3			
	063		85.1	66.3	54.6	44.6	38.6	34.5	29.2	24.3	20.5	17.0			
	080		152	96.1	79.2	64.7	56.0	50.1	42.3	35.3	29.6	24.4			
210	040		10.9	10.3	9.1	8.4	7.9	7.6	7.0	5.9	5.0	4.1			
	050		37.9	29.1	24.4	19.9	17.2	15.4	13.0	10.9	9.2	7.6			
	063		85.1	68.4	57.3	46.8	40.5	36.2	30.6	25.6	21.6	17.9			
	080		164	156	138	121	105	93	79	66	56	46			
240	040		10.9	10.4	9.5	8.7	8.3	7.9	7.3	6.1	5.2	4.3			
	050		37.9	29.4	25.3	20.7	17.9	16.0	13.5	11.3	9.5	8.0			
	063		85.1	69.2	59.6	48.6	42.1	37.7	31.8	26.6	22.4	18.7			
	080		164	158	143	125	109	97	82	69	58	48			
270	040		10.9	10.5	9.8	9.0	8.5	8.2	7.5	6.3	5.3	4.5			
	050		37.9	29.7	26.1	21.3	18.5	16.5	14.0	11.7	9.9	8.2			
	063		85.1	69.8	61.5	50.2	43.5	38.9	32.9	27.5	23.2	19.3			
	080		164	159	148	130	112	100	85	71	60	50			
300	040		10.9	10.6	10.1	9.3	8.8	8.4	7.8	6.5	5.5	4.6			
	050		37.9	29.8	26.8	21.9	19.0	17.0	14.3	12.0	10.1	8.5			

停产产品

分度头系列

●RGIS直轴(3停留)

凸轮曲线/MS

分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				10	20	30	40	50	70	100	140	200
30	300	063	85.1	70.2	63.2	51.6	44.7	39.9	33.8	28.2	23.8	19.9
		080	164	160	152	133	115	103	87	73	61	51
	330	040	10.9	10.6	10.3	9.5	9.0	8.6	7.9	6.6	5.6	4.7
		050	37.9	30.0	27.5	22.4	19.4	17.4	14.7	12.3	10.4	8.7
		063	85.1	70.5	64.7	52.8	45.7	40.9	34.6	28.9	24.4	20.4
		080	164	161	156	136	118	106	89	75	63	53
36	90	040	7.19	5.36	4.41	3.60	3.12	2.79	2.35	1.96	1.63	1.32
		050	13.1	8.87	7.31	5.96	5.16	4.61	3.88	3.21	2.64	2.06
		063	16.4	12.3	10.7	9.9	9.3	8.9	8.2	6.7	5.4	4.1
		080	80.0	50.3	41.5	33.8	29.3	26.1	21.9	18.0	14.7	11.1
	120	040	10.2	8.21	6.77	5.52	4.78	4.28	3.61	3.02	2.54	2.10
		050	12.8	10.9	9.5	8.7	8.2	7.9	7.3	6.1	5.1	4.2
		063	25.3	21.1	18.3	16.9	15.9	15.2	14.2	13.2	11.5	9.3
		080	108	76.4	62.9	51.4	44.5	39.7	33.5	27.8	23.2	18.7
	150	040	10.2	8.85	7.29	5.95	5.16	4.61	3.89	3.25	2.74	2.28
		050	12.8	11.7	10.2	9.4	8.9	8.5	7.8	6.5	5.5	4.5
		063	63.6	48.9	40.3	32.9	28.5	25.5	21.5	17.9	15.1	12.4
		080	108	82.7	68.2	55.7	48.2	43.1	36.4	30.3	25.4	20.8
180	040	10.2	9.30	7.69	6.28	5.44	4.86	4.11	3.44	2.90	2.41	
	050	12.8	12.3	10.7	9.9	9.3	8.9	8.3	6.9	5.8	4.8	
	063	63.6	51.6	42.7	34.8	30.2	27.0	22.8	19.0	16.0	13.2	
	080	108	87.3	72.2	58.9	51.0	45.6	38.5	32.2	27.0	22.3	
36	210	040	10.2	9.40	8.02	6.55	5.67	5.07	4.28	3.58	3.02	2.52
		050	12.8	12.4	11.2	10.3	9.7	9.3	8.6	7.2	6.1	5.1
		063	63.6	52.2	44.6	36.4	31.5	28.2	23.8	19.9	16.8	13.9
		080	152	101	86	70	61	54	46	38	32	27
	240	040	10.2	9.47	8.29	6.77	5.86	5.24	4.43	3.71	3.13	2.61
		050	12.8	12.5	11.6	10.7	10.1	9.6	8.9	7.5	6.3	5.2
		063	63.6	52.7	46.2	37.7	32.6	29.2	24.7	20.6	17.4	14.5
		080	152	102	89	73	63	56	48	40	34	28
	270	040	10.2	9.51	8.53	6.97	6.03	5.40	4.56	3.81	3.22	2.69
		050	12.8	12.6	11.9	11.0	10.4	9.9	9.2	7.7	6.5	5.4
		063	63.6	53.0	47.5	38.8	33.6	30.1	25.4	21.2	17.9	14.9
		080	152	102	92	75	65	58	49	41	35	29
300	040	10.2	9.55	8.75	7.14	6.18	5.53	4.67	3.91	3.30	2.76	
	050	12.8	12.6	12.2	11.2	10.6	10.2	9.4	7.9	6.6	5.5	
	063	63.6	53.2	48.7	39.8	34.5	30.8	26.0	21.8	18.4	15.3	
	080	152	103	94	77	67	60	50	42	35	30	
330	040	10.2	9.57	8.94	7.30	6.32	5.65	4.78	4.00	3.38	2.82	
	050	12.8	12.6	12.5	11.5	10.8	10.4	9.6	8.0	6.8	5.7	
	063	63.6	53.4	49.8	40.7	35.2	31.5	26.6	22.3	18.8	15.7	
	080	152	103	96	79	68	61	51	43	36	30	
48	90	080	31.8	25.8	22.5	20.7	19.5	18.6	17.3	15.9	13.7	10.6
	120	080	31.8	28.5	24.8	22.9	21.6	20.6	19.2	17.8	15.5	12.5
	150	080	31.8	30.5	26.5	24.4	23.1	22.1	20.6	19.1	16.7	13.7
	180	080	80.0	66.3	56.5	46.1	39.9	35.7	30.1	25.1	21.1	17.4
	210	080	80.0	66.8	58.6	47.9	41.5	37.1	31.3	26.2	22.0	18.2
	240	080	80.0	67.1	60.5	49.4	42.8	38.3	32.3	27.0	22.8	18.9
	270	080	80.0	67.3	62.2	50.7	43.9	39.3	33.2	27.8	23.4	19.5
	300	080	80.0	67.5	63.6	51.9	45.0	40.2	34.0	28.4	24.0	20.0
	330	080	80.0	67.6	64.0	53.0	45.9	41.1	34.7	29.0	24.5	20.4

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式直进式

选择项

滚柱凸轮单元(铝制外壳)

停产产品

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴(4停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						10	15	20	30	40	50	75	100	150	
小型	标准型	32	180	040	10.9	9.16	8.44	7.97	7.35	6.94	6.63	5.44	4.70	3.83	
				050	50.1	36.1	31.5	27.3	22.3	19.3	17.2	14.1	12.2	9.9	
				063	85.1	60.8	53.0	45.9	37.5	32.5	29.0	23.7	20.4	16.5	
				080	164	138	128	118	97	84	75	61	53	43	
	滑台型		210	040	30.6	22.0	19.2	16.7	13.6	11.8	10.5	8.6	7.4	6.1	
				050	50.1	38.2	33.3	28.9	23.6	20.4	18.2	14.9	12.9	10.5	
				063	85.1	64.3	56.1	48.6	39.7	34.4	30.7	25.1	21.7	17.6	
				080	242	192	167	145	118	103	92	75	65	52	
广角型	240		040	30.6	23.0	20.1	17.4	14.2	12.3	11.0	9.0	7.8	6.3		
			050	50.1	39.9	34.8	30.2	24.6	21.3	19.1	15.6	13.5	11.0		
			063	85.1	67.2	58.7	50.8	41.5	35.9	32.1	26.2	22.7	18.4		
			080	262	244	223	193	157	136	122	99	86	70		
基本型	270		040	30.6	23.5	20.8	18.1	14.7	12.8	11.4	9.3	8.1	6.6		
			050	50.1	40.7	36.1	31.2	25.5	22.1	19.8	16.1	14.0	11.4		
			063	85.1	68.6	60.8	52.7	43.0	37.2	33.3	27.2	23.5	19.1		
			080	262	249	231	200	163	141	126	103	89	73		
并行凸轮单元	滑台型		300	040	30.6	23.7	21.5	18.6	15.2	13.2	11.8	9.6	8.3	6.8	
				050	50.1	41.1	37.2	32.2	26.3	22.8	20.4	16.6	14.4	11.7	
				063	85.1	69.2	62.7	54.3	44.3	38.4	34.3	28.0	24.2	19.7	
				080	262	252	238	206	168	146	130	106	92	75	
	广角型		330	040	30.6	23.9	22.0	19.1	15.6	13.5	12.1	9.9	8.5	7.0	
				050	50.1	41.3	38.1	33.0	27.0	23.4	20.9	17.0	14.8	12.0	
				063	85.1	69.7	64.3	55.7	45.5	39.4	35.2	28.7	24.9	20.3	
				080	262	253	244	211	173	149	134	109	94	77	
选择项	回旋式 直进式	36	150	040	10.9	8.82	8.13	7.68	7.08	6.68	6.39	5.24	4.53	3.68	
				050	37.9	24.9	21.8	18.8	15.4	13.3	11.9	9.7	8.4	6.8	
				063	63.6	44.0	38.4	33.3	27.1	23.5	21.0	17.1	14.7	11.8	
				080	152	84.9	74.1	64.2	52.4	45.3	40.5	33.0	28.4	22.7	
	拾放单元		180	040	30.6	21.5	18.8	16.3	13.3	11.5	10.3	8.4	7.3	5.9	
				050	51.5	37.3	32.5	28.2	23.0	19.9	17.8	14.5	12.6	10.2	
				063	85.1	62.7	54.8	47.4	38.7	33.5	30.0	24.4	21.1	17.1	
				080	164	143	132	122	100	86	77	63	54	44	
选择项	210	040	30.6	22.6	19.8	17.1	14.0	12.1	10.8	8.8	7.6	6.2			
		050	51.5	39.2	34.2	29.7	24.2	21.0	18.7	15.3	13.2	10.8			
		063	85.1	66.1	57.7	50.0	40.8	35.3	31.6	25.8	22.3	18.1			
		080	164	151	139	129	105	91	81	66	57	47			
选择项	240	040	30.6	23.5	20.6	17.8	14.6	12.6	11.3	9.2	8.0	6.5			
		050	51.5	40.7	35.7	30.9	25.2	21.8	19.5	15.9	13.8	11.2			
		063	85.1	68.6	60.1	52.1	42.5	36.8	32.9	26.8	23.2	18.9			
		080	164	156	145	134	110	95	85	69	60	49			
选择项	270	040	30.6	23.7	21.3	18.5	15.1	13.0	11.7	9.5	8.2	6.7			
		050	51.5	41.1	36.9	31.9	26.1	22.6	20.2	16.5	14.3	11.6			
		063	85.1	69.3	62.2	53.8	44.0	38.1	34.0	27.8	24.0	19.5			
		080	164	158	150	139	113	98	88	72	62	50			
选择项	300	040	30.6	23.9	21.9	19.0	15.5	13.4	12.0	9.8	8.5	6.9			
		050	51.5	41.4	37.9	32.8	26.8	23.2	20.8	16.9	14.7	12.0			
		063	85.1	69.8	64.0	55.4	45.2	39.2	35.0	28.6	24.7	20.1			
		080	164	159	154	143	117	101	90	74	64	52			
选择项	330	040	30.6	24.1	22.5	19.5	15.9	13.8	12.3	10.0	8.7	7.1			
		050	51.5	41.6	38.8	33.6	27.5	23.8	21.3	17.4	15.0	12.3			
		063	85.1	70.2	65.5	56.8	46.3	40.1	35.9	29.3	25.4	20.7			
		080	164	160	158	146	120	104	93	76	65	53			

●RGIS直轴(4停留)

凸轮曲线/MS

分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
				输入轴旋转速度(rpm)									
				10	15	20	30	40	50	75	100	150	
40	150	040	10.9	9.10	8.39	7.92	7.30	6.89	6.59	5.40	4.67	3.80	产品规格
		050	37.9	25.7	22.4	19.4	15.9	13.7	12.3	10.0	8.6	7.0	
		063	63.6	45.4	39.6	34.3	28.0	24.2	21.7	17.6	15.2	12.2	
		080	152	87.6	76.4	66.2	54.0	46.8	41.8	34.0	29.3	23.5	
	180	040	10.9	9.70	8.95	8.45	7.79	7.35	7.03	5.76	4.99	4.06	
		050	37.9	27.4	23.9	20.7	16.9	14.6	13.1	10.7	9.2	7.5	
		063	85.1	64.4	56.2	48.7	39.7	34.4	30.8	25.1	21.7	17.5	
		080	164	147	135	126	102	89	79	65	56	45	
	210	040	10.9	10.2	9.4	8.9	8.2	7.7	7.4	6.1	5.2	4.3	
		050	37.9	28.7	25.1	21.7	17.7	15.4	13.7	11.2	9.7	7.9	
		063	85.1	67.6	59.0	51.1	41.7	36.1	32.3	26.3	22.8	18.5	
		080	164	154	142	132	108	93	83	68	59	48	
	240	040	10.9	10.4	9.8	9.2	8.5	8.0	7.7	6.3	5.4	4.4	
		050	37.9	29.4	26.1	22.6	18.4	16.0	14.3	11.6	10.1	8.2	
		063	85.1	69.2	61.3	53.1	43.3	37.5	33.6	27.4	23.7	19.3	
		080	164	158	148	137	112	97	87	71	61	50	
	270	040	10.9	10.5	10.1	9.5	8.8	8.3	7.9	6.5	5.6	4.6	
		050	37.9	29.7	26.9	23.3	19.0	16.5	14.7	12.0	10.4	8.5	
		063	85.1	69.8	63.3	54.8	44.7	38.7	34.6	28.3	24.5	19.9	
		080	164	159	152	141	115	100	89	73	63	51	
	300	040	10.9	10.6	10.4	9.8	9.0	8.5	8.1	6.7	5.8	4.7	
		050	37.9	29.8	27.6	23.9	19.5	16.9	15.1	12.3	10.7	8.7	
		063	85.1	70.2	65.0	56.3	46.0	39.8	35.6	29.1	25.1	20.5	
		080	164	160	157	145	119	103	92	75	65	53	
	330	040	10.9	10.6	10.6	10.0	9.2	8.7	8.3	6.8	5.9	4.8	
		050	37.9	30.0	28.3	24.5	20.0	17.3	15.5	12.6	10.9	8.9	
		063	85.1	70.5	66.6	57.6	47.1	40.8	36.5	29.8	25.8	21.0	
		080	164	161	160	149	121	105	94	77	66	54	
48	120	040	10.2	7.98	6.96	6.03	4.92	4.26	3.81	3.11	2.68	2.17	产品规格
		050	12.8	10.6	9.7	9.2	8.5	8.0	7.6	6.3	5.4	4.3	
		063	25.3	20.5	18.9	17.8	16.4	15.5	14.8	13.6	12.2	9.7	
		080	80.0	55.4	48.3	41.9	34.1	29.5	26.4	21.4	18.3	14.4	
	150	040	10.2	8.60	7.50	6.50	5.31	4.59	4.11	3.35	2.90	2.35	
		050	12.8	11.4	10.5	9.9	9.1	8.6	8.2	6.7	5.8	4.7	
		063	63.6	47.5	41.5	35.9	29.3	25.4	22.7	18.5	15.9	12.8	
		080	108	80.4	70.2	60.8	49.6	42.9	38.4	31.2	26.9	21.6	
	180	040	10.2	9.07	7.92	6.86	5.60	4.85	4.34	3.54	3.06	2.49	
		050	12.8	12.0	11.1	10.4	9.6	9.1	8.7	7.1	6.2	5.0	
		063	63.6	50.3	43.9	38.0	31.0	26.9	24.0	19.6	16.9	13.7	
		080	108	85.1	74.3	64.3	52.5	45.5	40.7	33.1	28.6	23.1	
	210	040	10.2	9.40	8.25	7.15	5.84	5.05	4.52	3.69	3.19	2.60	
		050	12.8	12.4	11.5	10.9	10.0	9.5	9.0	7.4	6.4	5.2	
		063	63.6	52.2	45.9	39.7	32.4	28.1	25.1	20.5	17.7	14.4	
		080	152	101	89	77	63	54	48	40	34	28	
	240	040	10.2	9.47	8.54	7.39	6.04	5.23	4.67	3.82	3.30	2.69	
		050	12.8	12.5	11.9	11.2	10.4	9.8	9.4	7.7	6.6	5.4	
		063	63.6	52.7	47.5	41.1	33.6	29.1	26.0	21.2	18.3	14.9	
		080	152	102	92	79	65	56	50	41	35	29	
	270	040	10.2	9.51	8.78	7.61	6.21	5.38	4.81	3.93	3.40	2.77	
		050	12.8	12.6	12.2	11.6	10.7	10.1	9.6	7.9	6.8	5.6	
		063	63.6	53.0	48.9	42.4	34.6	29.9	26.8	21.9	18.9	15.4	
		080	152	102	94	82	67	58	52	42	36	30	
	300	040	10.2	9.55	9.00	7.79	6.36	5.51	4.93	4.02	3.48	2.84	
		050	12.8	12.6	12.6	11.9	10.9	10.3	9.9	8.1	7.0	5.7	
48	120	040	10.2	7.98	6.96	6.03	4.92	4.26	3.81	3.11	2.68	2.17	产品规格
		050	12.8	10.6	9.7	9.2	8.5	8.0	7.6	6.3	5.4	4.3	
		063	25.3	20.5	18.9	17.8	16.4	15.5	14.8	13.6	12.2	9.7	
		080	80.0	55.4	48.3	41.9	34.1	29.5	26.4	21.4	18.3	14.4	
	150	040	10.2	8.60	7.50	6.50	5.31	4.59	4.11	3.35	2.90	2.35	
		050	12.8	11.4	10.5	9.9	9.1	8.6	8.2	6.7	5.8	4.7	
		063	63.6	47.5	41.5	35.9	29.3	25.4	22.7	18.5	15.9	12.8	
		080	108	80.4	70.2	60.8	49.6	42.9	38.4	31.2	26.9	21.6	
	180	040	10.2	9.07	7.92	6.86	5.60	4.85	4.34	3.54	3.06	2.49	
		050	12.8	12.0	11.1	10.4	9.6	9.1	8.7	7.1	6.2	5.0	
		063	63.6	50.3	43.9	38.0	31.0	26.9	24.0	19.6	16.9	13.7	
		080	108	85.1	74.3	64.3	52.5	45.5	40.7	33.1	28.6	23.1	
	210	040	10.2	9.40	8.25	7.15	5.84	5.05	4.52	3.69	3.19	2.60	
		050	12.8	12.4	11.5	10.9	10.0	9.5	9.0	7.4	6.4	5.2	
		063	63.6	52.2	45.9	39.7	32.4	28.1	25.1	20.5	17.7	14.4	
		080	152	101	89	77	63	54	48	40	34	28	
	240	040	10.2	9.47	8.54	7.39	6.04	5.23	4.67	3.82	3.30	2.69	
		050	12.8	12.5	11.9	11.2	10.4	9.8	9.4	7.7	6.6	5.4	
		063	63.6	52.7	47.5	41.1	33.6	29.1	26.0	21.2	18.3	14.9	
		080	152	102	92	79	65	56	50	41	35	29	
	270	040	10.2	9.51	8.78	7.61	6.21	5.38	4.81	3.93	3.40	2.77	
		050	12.8	12.6	12.2	11.6	10.7	10.1	9.6	7.9	6.8	5.6	
		063	63.6	53.0	48.9	42.4	34.6	29.9	26.8	21.9	18.9	15.4	
		080	152	102	94	82	67	58	52	42	36	30	
	300	040	10.2	9.55	9.00	7.79	6.36	5.51	4.93	4.02	3.48	2.84	
		050	12.8	12.6	12.6	11.9	10.9	10.3	9.9	8.1	7.0	5.7	

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式直进式

选择项

滚柱凸轮单元 (铝制外壳) 停产产品

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS直轴 (4停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				10	15	20	30	40	50	75	100	150
48	300	063	63.6	53.2	50.2	43.4	35.5	30.7	27.5	22.4	19.4	15.8
		080	152	103	97	84	69	59	53	43	37	30
	330	040	10.2	9.57	9.06	7.97	6.50	5.63	5.04	4.11	3.56	2.90
		050	12.8	12.6	12.6	12.1	11.2	10.5	10.1	8.3	7.2	5.8
		063	63.6	53.4	50.5	44.4	36.3	31.4	28.1	22.9	19.8	16.2
		080	152	103	98	86	70	61	54	44	38	31

产品规格	小型	标准型	滚柱凸轮单元	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	选择项
								回旋式	直进式

停产产品

分度头系列

产品规格

滚柱凸轮单元	小型
	标准型
	滑台型
	广角型
	基本型
并行凸轮单元	
拾放单元	回旋式
	直进式
选择项	

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总制 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	2	270	040	10.9	5.41	4.70	4.32	4.07	3.87	3.60	2.81			
				050	19.9	10.0	8.7	8.0	7.6	7.2	6.7				
				063	85.1	36.0	29.6	24.2	20.9	18.6					
				080	164	81.8	71.2	62.2	53.7	47.8					
			300	040	30.6	13.4	11.0	9.0	7.8	6.9	6.0	4.7			
				050	50.1	23.4	19.3	15.7	13.6	12.1	10.4				
				063	85.1	39.2	32.3	26.3	22.7	20.3	17.4				
				080	242	117	96	78	68	60					
			330	040	30.6	14.4	11.9	9.7	8.4	7.5	6.4	5.1			
				050	50.1	25.1	20.7	16.9	14.6	13.0	11.2	9.0			
				063	119	48.0	39.5	32.2	27.9	24.9	21.4				
				080	242	125	103	84	73	65					
滚柱凸轮单元	滑台型	3	180	040	10.9	5.19	4.51	4.14	3.88	3.68	3.40	2.57			
				050	19.9	9.64	8.38	7.70	7.23	6.87	6.38				
				063	85.1	34.6	28.4	23.2	20.0	17.7					
				080	164	78.5	68.3	59.6	51.4	45.7					
			210	040	10.9	5.87	5.10	4.69	4.41	4.19	3.90	3.04			
				050	50.1	23.3	19.2	15.7	13.5	12.1	10.4				
				063	85.1	39.0	32.1	26.2	22.6	20.1	17.2				
				080	242	116	96	78	67	60					
			240	040	30.6	14.7	12.1	9.9	8.5	7.6	6.5	5.2	4.3		
				050	50.1	25.6	21.1	17.2	14.9	13.3	11.4	9.2			
				063	85.1	42.9	35.4	28.8	24.9	22.2	19.1				
				080	242	128	105	86	74	66	57				
	270		040	41.6	22.1	18.2	14.9	12.9	11.5	9.9	8.0	6.8			
			050	50.1	27.7	22.8	18.6	16.1	14.4	12.4	10.0				
			063	85.1	46.4	38.2	31.2	27.0	24.1	20.7					
			080	242	138	114	93	80	72	62					
	300		040	41.6	23.6	19.4	15.9	13.7	12.3	10.6	8.6	7.3			
			050	67.0	39.2	32.3	26.3	22.8	20.4	17.6	14.2				
			063	119	56.4	46.5	37.9	32.8	29.3	25.3					
			080	262	179	154	126	109	97	84					
	广角型		330	040	41.6	24.9	20.5	16.7	14.5	12.9	11.2	9.1	7.8		
				050	67.0	41.2	34.0	27.7	24.0	21.5	18.6	15.0			
				063	129	93.3	81.2	71.1	61.5	55.0	47.5				
				080	262	189	163	133	115	103	89				
基本型		150	040	10.2	5.17	4.25	3.45	2.96	2.61	2.17	1.54				
			050	12.8	6.91	6.00	5.51	5.16	4.88	4.50					
			063	63.6	27.5	22.6	18.4	15.8	14.0	11.8					
			080	108	46.3	38.1	30.9	26.5	23.4						
		180	040	10.9	6.28	5.46	5.02	4.72	4.49	4.18	3.26	2.58			
			050	19.9	11.6	10.1	9.3	8.7	8.3	7.8	6.9				
			063	63.6	31.4	25.8	21.0	18.1	16.1	13.8					
			080	152	60.4	49.7	40.5	34.9	31.0	26.3					
并行凸轮单元	210	040	17.9	11.5	10.1	9.3	8.7	8.2	7.0	5.6	4.7				
		050	19.9	12.8	11.2	10.3	9.7	9.2	8.6	7.8					
		063	63.6	34.7	28.5	23.3	20.1	17.9	15.4						
		080	164	105	91	80	69	61	53						
	240	040	17.9	12.4	10.8	10.0	9.5	8.8	7.6	6.1	5.2				
		050	19.9	13.8	12.0	11.1	10.5	10.0	9.4	8.5					
		063	63.6	37.4	30.8	25.1	21.7	19.4	16.7						
		080	164	113	99	86	75	67	57						
	270	040	17.9	13.2	11.5	10.6	10.0	9.4	8.1	6.6	5.6				
		050	19.9	14.7	12.8	11.8	11.1	10.6	10.0	9.1					

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
				输入轴旋转速度 (rpm)									
				(deg)	60	90	120	150	200	300	400	600	
4	270	063	63.6	39.8	32.8	26.7	23.1	20.6	17.8				
		080	164	120	105	92	79	71	61				
	300	040	30.6	19.0	15.7	12.8	11.1	9.9	8.6	6.9	5.9		
		050	50.1	33.1	27.3	22.2	19.3	17.2	14.9	12.0			
		063	85.1	55.6	45.8	37.4	32.4	28.9	25.0				
		080	164	127	110	96	83	75	64				
	330	040	30.6	19.9	16.4	13.4	11.6	10.3	8.9	7.2	6.2		
		050	50.1	34.5	28.4	23.2	20.1	17.9	15.5	12.6			
		063	85.1	58.0	47.8	39.0	33.7	30.2	26.1				
		080	164	132	115	101	87	78	67				
	5	120	040	7.19	3.73	3.06	2.47	2.10	1.83	1.48	0.91		
			050	13.1	6.31	5.18	4.20	3.58	3.13	2.57	1.69		
063			16.4	8.50	7.35	6.70	6.22	5.80	5.17				
080			80.0	34.1	28.0	22.7	19.3	16.9					
150		040	7.19	4.33	3.56	2.89	2.48	2.18	1.82	1.30	0.85		
		050	12.8	7.83	6.81	6.25	5.87	5.58	5.18	3.98			
		063	25.3	14.7	12.8	11.7	11.0	10.4	9.6				
		080	108	53.3	43.8	35.6	30.7	27.2	23.0				
180		040	10.2	6.53	5.37	4.38	3.77	3.35	2.86	2.20	1.71		
		050	12.8	8.68	7.55	6.94	6.53	6.22	5.81	4.58			
		063	25.3	16.5	14.3	13.2	12.4	11.8	11.0				
		080	108	59.6	49.1	40.0	34.5	30.7	26.2				
210	040	14.8	7.05	5.81	4.73	4.08	3.64	3.12	2.45	1.98			
	050	12.8	9.3	8.1	7.5	7.0	6.7	6.3	5.0				
	063	63.6	38.4	31.6	25.8	22.3	19.9	17.1					
	080	152	74.0	60.9	49.7	42.9	38.2	32.8					
240	040	10.9	8.19	7.13	6.57	6.19	5.91	5.55	4.48	3.77			
	050	37.9	23.2	19.1	15.6	13.5	12.0	10.4	8.4				
	063	63.6	40.9	33.7	27.5	23.8	21.2	18.3					
	080	152	78.9	65.0	53.0	45.8	40.9	35.2					
270	040	10.9	8.62	7.50	6.91	6.52	6.23	5.86	4.75	4.02			
	050	37.9	24.4	20.1	16.4	14.2	12.7	10.9	8.8				
	063	63.6	43.0	35.4	28.9	25.0	22.3	19.3					
	080	152	83.0	68.4	55.8	48.3	43.1	37.1					
300	040	10.9	8.99	7.82	7.21	6.80	6.50	6.12	4.97	4.23			
	050	37.9	25.4	20.9	17.1	14.8	13.2	11.4	9.2				
	063	63.6	44.8	37.0	30.2	26.1	23.3	20.1					
	080	152	86.5	71.3	58.2	50.3	45.0	38.8					
330	040	10.9	9.31	8.10	7.47	7.04	6.73	6.34	5.16	4.41			
	050	37.9	26.3	21.7	17.7	15.3	13.7	11.8	9.6				
	063	63.6	46.4	38.3	31.2	27.0	24.1	20.9					
	080	152	89.6	73.8	60.3	52.1	46.6	40.2					
6	90	040	10.9	4.84	4.19	3.83	3.56	3.34	3.01	2.03			
		050	19.9	8.99	7.80	7.13	6.66	6.27	5.71				
		063	85.1	32.2	26.5	21.5	18.4	16.2					
		080	164	73.3	63.6	55.3	47.5	41.8					
	120	040	41.6	19.1	15.7	12.8	11.1	9.9	8.5	6.6	5.4		
		050	67.0	31.8	26.2	21.4	18.4	16.4	14.1	11.1			
		063	119	45.7	37.6	30.6	26.4	23.5	20.0				
		080	262	145	125	102	88	78	67				
	150	040	41.6	22.0	18.1	14.8	12.8	11.4	9.8	7.9	6.6		
		050	67.0	36.5	30.1	24.6	21.2	18.9	16.3	13.1			
		063	129	82.6	71.9	62.9	54.4	48.5	41.8				
		080	262	167	144	117	101	91	78				

产品规格

小型

标准型

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式

直进式

选择项

滚柱凸轮单元(铝制外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总制 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
小型	标准型	6	180	040	41.6	24.3	20.0	16.3	14.1	12.6	10.9	8.8	7.4		
				050	67.0	40.2	33.1	27.0	23.4	20.9	18.0	14.6			
				063	129	91.0	79.2	69.3	60.0	53.6	46.2				
				080	431	224	185	151	131	117	101				
滑台型	210		040	41.6	26.1	21.5	17.5	15.2	13.6	11.7	9.5	8.1			
			050	67.0	43.2	35.6	29.0	25.1	22.4	19.4	15.7				
			063	129	97.8	85.1	74.5	64.4	57.6	49.8					
			080	431	241	199	162	140	125	108					
并角型	240		040	41.6	27.6	22.7	18.5	16.0	14.3	12.4	10.1	8.6			
			050	67.0	45.6	37.6	30.7	26.5	23.7	20.5	16.6				
			063	129	103	90	79	68	61	53					
			080	431	255	210	171	148	133	115					
基本型	270		040	41.6	28.8	23.7	19.4	16.8	15.0	13.0	10.5	9.1			
			050	67.0	47.6	39.2	32.0	27.7	24.8	21.4	17.4				
			063	129	108	94	82	71	64	55					
			080	431	266	219	179	155	139	120					
拾放单元	300		040	41.6	29.9	24.6	20.1	17.4	15.6	13.5	10.9	9.4			
			050	67.0	49.3	40.6	33.2	28.7	25.7	22.2	18.1				
			063	129	112	97	85	74	66	57					
			080	431	276	228	186	161	144	124					
选择项	330		040	41.6	30.8	25.4	20.7	17.9	16.0	13.9	11.3	9.7			
			050	67.0	50.8	41.9	34.2	29.6	26.5	22.9	18.7				
			063	129	115	100	88	76	68	59					
			080	431	285	235	192	166	148	128					
回旋式 直立式	8	90	040	10.9	5.85	5.08	4.66	4.36	4.11	3.77	2.76	1.91			
			050	50.1	23.2	19.1	15.6	13.4	11.9	10.1	7.8				
			063	85.1	38.9	32.0	26.0	22.4	19.8	16.8					
			080	164	88.5	76.9	67.1	57.7	51.2	43.3					
基本型	120	040	30.6	15.9	13.1	10.7	9.2	8.2	7.0	5.6	4.5				
		050	50.1	27.7	22.8	18.6	16.0	14.3	12.3	9.7					
		063	85.1	46.4	38.2	31.2	26.9	24.0	20.5						
		080	242	138	114	93	80	71	61						
并行凸轮单元	150	040	30.6	17.8	14.6	11.9	10.3	9.2	7.9	6.4	5.3				
		050	50.1	30.9	25.4	20.7	17.9	16.0	13.8	11.1					
		063	85.1	51.9	42.8	34.9	30.1	26.9	23.1						
		080	242	155	127	104	90	80	69						
选择项	180	040	30.6	19.2	15.8	12.9	11.2	10.0	8.6	6.9	5.9				
		050	50.1	33.3	27.4	22.4	19.4	17.3	14.9	12.1					
		063	85.1	56.0	46.2	37.7	32.6	29.1	25.1						
		080	242	167	138	112	97	87	75						
基本型	210	040	30.6	20.3	16.7	13.7	11.8	10.6	9.1	7.4	6.3				
		050	50.1	35.2	29.0	23.7	20.5	18.3	15.8	12.8					
		063	85.1	59.3	48.9	39.9	34.5	30.8	26.6						
		080	242	177	146	119	103	92	79						
选择项	240	040	30.6	21.2	17.5	14.3	12.4	11.1	9.6	7.8	6.6				
		050	50.1	36.8	30.3	24.7	21.4	19.1	16.6	13.4					
		063	85.1	62.0	51.1	41.7	36.1	32.2	27.9						
		080	242	185	152	124	108	96	83						
基本型	270	040	30.6	22.0	18.1	14.8	12.8	11.5	9.9	8.1	6.9				
		050	50.1	38.1	31.4	25.6	22.2	19.8	17.2	14.0					
		063	85.1	64.2	52.9	43.2	37.4	33.4	28.9						
		080	262	233	201	164	142	127	110						
选择项	300	040	30.6	22.7	18.7	15.3	13.2	11.8	10.2	8.3	7.2				
		050	50.1	39.3	32.4	26.4	22.9	20.4	17.7	14.4					

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
				输入轴旋转速度 (rpm)									
				(deg)	60	90	120	150	200	300	400	600	
8	300	063	85.1	66.2	54.6	44.5	38.6	34.5	29.8				
		080	262	241	207	169	146	131	113				
	330	040	30.6	23.3	19.2	15.7	13.6	12.1	10.5	8.5	7.4		
		050	50.1	40.3	33.2	27.1	23.5	21.0	18.2	14.8			
		063	85.1	67.9	56.0	45.7	39.6	35.4	30.6				
9	90	080	262	247	212	173	150	134	116				
		040	10.9	6.25	5.43	4.98	4.67	4.42	4.07	3.04	2.20		
		050	37.9	17.8	14.6	11.9	10.2	9.1	7.7	5.9			
		063	63.6	31.2	25.7	20.9	18.0	15.9	13.4				
	080	152	60.2	49.5	40.2	34.5	30.4	25.5					
	120	040	10.9	7.35	6.39	5.88	5.53	5.26	4.91	3.86	3.10		
		050	37.9	20.8	17.1	14.0	12.1	10.8	9.2	7.3			
		063	63.6	36.7	30.2	24.6	21.2	18.9	16.2				
		080	152	70.7	58.2	47.4	40.9	36.3	31.0				
	150	040	10.9	8.13	7.07	6.51	6.13	5.85	5.49	4.39	3.65		
		050	37.9	23.0	18.9	15.4	13.4	11.9	10.3	8.2			
		063	85.1	54.0	44.5	36.3	31.4	28.0	24.1				
		080	164	123	107	94	81	72	62				
	180	040	10.9	8.72	7.59	6.99	6.59	6.29	5.91	4.78	4.03		
		050	51.5	34.3	28.3	23.1	20.0	17.9	15.4	12.5			
		063	85.1	57.9	47.7	38.9	33.7	30.1	25.9				
		080	164	132	115	100	87	78	67				
	210	040	30.6	20.9	17.2	14.0	12.2	10.9	9.4	7.6	6.5		
		050	51.5	36.2	29.8	24.3	21.1	18.8	16.3	13.2			
		063	85.1	60.9	50.2	41.0	35.5	31.7	27.4				
		080	164	139	121	106	92	82	71				
	240	040	30.6	21.8	17.9	14.6	12.7	11.3	9.8	8.0	6.8		
		050	51.5	37.7	31.0	25.3	21.9	19.6	17.0	13.8			
		063	85.1	63.5	52.3	42.7	37.0	33.0	28.6				
		080	164	145	126	110	95	85	74				
	270	040	30.6	22.5	18.5	15.1	13.1	11.7	10.1	8.2	7.1		
		050	51.5	38.9	32.1	26.2	22.7	20.3	17.5	14.3			
		063	85.1	65.7	54.1	44.2	38.2	34.2	29.6				
		080	164	150	130	114	99	88	76				
	300	040	30.6	23.2	19.1	15.6	13.5	12.1	10.4	8.5	7.3		
		050	51.5	40.0	33.0	26.9	23.3	20.9	18.1	14.7			
		063	85.1	67.5	55.7	45.4	39.3	35.2	30.4				
		080	164	154	134	117	102	91	79				
	330	040	30.6	23.7	19.6	16.0	13.8	12.4	10.7	8.7	7.5		
		050	51.5	41.0	33.8	27.6	23.9	21.4	18.5	15.1			
		063	85.1	69.2	57.1	46.6	40.3	36.1	31.2				
		080	164	158	137	120	104	93	81				
	10	90	040	10.2	6.09	5.00	4.06	3.48	3.07	2.57	1.83	1.21	
			050	12.8	8.10	7.03	6.45	6.05	5.73	5.28	3.97		
			063	25.3	15.4	13.3	12.2	11.4	10.8	9.9			
			080	108	55.6	45.7	37.2	31.9	28.2	23.6			
		120	040	10.9	7.64	6.65	6.12	5.76	5.48	5.13	4.05	3.29	
050			37.9	21.6	17.8	14.5	12.5	11.2	9.6	7.6			
063			63.6	38.1	31.4	25.6	22.1	19.7	16.9				
080			152	73.6	60.6	49.4	42.6	37.9	32.3				
150		040	10.9	8.39	7.30	6.72	6.33	6.04	5.67	4.55	3.80		
		050	37.9	23.7	19.5	15.9	13.8	12.3	10.6	8.5			
		063	63.6	41.8	34.5	28.1	24.3	21.7	18.7				
		080	152	80.7	66.5	54.2	46.9	41.8	35.9				

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

滚柱凸轮单元(铝制外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)								
						输入轴旋转速度(rpm)								
						30	60	90	120	150	200	300	400	600
小型	标准型	10	180	040	10.9	8.95	7.78	7.17	6.76	6.46	6.07	4.92	4.16	
				050	37.9	25.2	20.8	17.0	14.7	13.1	11.3	9.2		
				063	85.1	59.4	48.9	39.9	34.5	30.8	26.6			
				080	152	86.1	71.0	57.9	50.1	44.7	38.5			
滑台型	广角型		210	040	10.9	9.39	8.17	7.53	7.11	6.79	6.39	5.19	4.43	
				050	37.9	26.5	21.8	17.8	15.4	13.8	11.9	9.6		
				063	85.1	62.3	51.3	41.9	36.3	32.4	28.0			
				080	164	142	124	108	94	84	72			
基本型	并行凸轮单元		240	040	10.9	9.76	8.50	7.83	7.39	7.06	6.65	5.42	4.64	
				050	37.9	27.5	22.7	18.5	16.0	14.3	12.4	10.1		
				063	85.1	64.7	53.4	43.6	37.7	33.7	29.1			
				080	164	148	128	112	97	87	75			
拾放单元	选择项		270	040	10.9	10.1	8.8	8.1	7.6	7.3	6.9	5.6	4.8	
				050	37.9	28.4	23.4	19.1	16.5	14.8	12.8	10.4		
				063	85.1	66.8	55.1	45.0	38.9	34.8	30.1			
				080	164	152	133	116	100	90	78			
			300	040	10.9	10.4	9.0	8.3	7.8	7.5	7.1	5.8	5.0	
				050	37.9	29.2	24.0	19.6	17.0	15.2	13.1	10.7		
				063	85.1	68.7	56.6	46.2	40.0	35.8	30.9			
				080	164	157	136	119	103	92	80			
			330	040	10.9	10.6	9.2	8.5	8.0	7.7	7.2	5.9	5.1	
				050	37.9	29.9	24.6	20.1	17.4	15.6	13.5	11.0		
				063	85.1	70.3	57.9	47.3	41.0	36.6	31.7			
				080	164	160	139	122	106	95	82			
		90	040	7.19	4.80	3.94	3.20	2.74	2.42	2.01	1.42	0.92		
			050	12.8	8.68	7.54	6.93	6.51	6.17	5.73	4.39			
			063	25.3	16.6	14.4	13.2	12.4	11.8	10.9				
			080	108	60.2	49.6	40.3	34.7	30.7	25.9				
		120	040	7.19	5.38	4.43	3.61	3.11	2.76	2.34	1.79	1.37		
			050	12.8	9.74	8.47	7.80	7.34	6.99	6.54	5.19			
			063	25.3	18.9	16.4	15.1	14.2	13.5	12.6				
			080	108	68.4	56.3	45.9	39.6	35.3	30.2				
		150	040	10.2	7.93	6.53	5.32	4.60	4.10	3.52	2.80	2.31		
			050	12.8	10.5	9.1	8.4	7.9	7.6	7.1	5.7			
			063	25.3	20.4	17.8	16.4	15.4	14.7	13.8				
			080	108	74.1	61.1	49.8	43.0	38.4	33.0				
		180	040	10.2	8.36	6.89	5.62	4.86	4.34	3.74	3.00	2.51		
			050	12.8	11.1	9.6	8.9	8.4	8.0	7.5	6.1			
			063	25.3	21.6	18.8	17.3	16.4	15.6	14.7				
			080	108	78.5	64.7	52.8	45.6	40.7	35.1				
		210	040	10.2	8.72	7.18	5.86	5.07	4.53	3.91	3.15	2.67		
			050	12.8	11.5	10.0	9.2	8.7	8.3	7.8	6.4			
			063	25.3	22.6	19.7	18.1	17.1	16.3	15.4				
			080	108	82.0	67.5	55.1	47.7	42.6	36.8				
		240	040	10.2	9.02	7.43	6.06	5.25	4.69	4.05	3.27	2.79		
			050	12.8	11.9	10.4	9.6	9.0	8.6	8.1	6.6			
			063	25.3	23.4	20.4	18.8	17.7	16.9	15.9				
			080	108	84.9	70.0	57.1	49.4	44.2	38.2				
		270	040	10.9	10.4	9.0	8.3	7.8	7.5	7.0	5.7	4.9		
			050	19.9	19.0	16.5	15.3	14.4	13.8	13.0	10.7			
			063	25.3	24.1	21.0	19.3	18.3	17.4	16.4				
			080	108	87.5	72.1	58.8	50.9	45.5	39.3				
		300	040	10.9	10.6	9.2	8.5	8.0	7.7	7.2	5.9	5.1		
			050	19.9	19.5	17.0	15.6	14.8	14.1	13.3	11.0			

●RGIS法兰轴(1停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)								
				输入轴旋转速度(rpm)								
				(deg)	60	90	120	150	200	300	400	600
12	300	063	63.6	53.0	43.7	35.7	30.9	27.6	23.9			
		080	152	102	84	69	60	53	46			
	330	040	10.9	10.7	9.4	8.7	8.2	7.8	7.4	6.0	5.2	
		050	19.9	19.6	17.4	16.0	15.1	14.4	13.6	11.2		
		063	63.6	53.4	44.7	36.5	31.6	28.2	24.4			
15	90	080	152	103	86	70	61	54	47			
		080	31.8	22.7	19.7	18.0	16.9	15.9	14.6			
		080	80.0	54.0	44.5	36.2	31.3	27.8	23.8			
	150	080	80.0	57.8	47.6	38.8	33.6	29.9	25.7			
		080	80.0	60.7	50.1	40.8	35.3	31.5	27.2			
		080	80.0	63.2	52.0	42.5	36.7	32.8	28.3			
	210	080	80.0	65.2	53.7	43.9	38.0	33.9	29.3			
		080	80.0	67.0	55.2	45.1	39.0	34.9	30.1			
		080	80.0	67.4	56.6	46.2	40.0	35.7	30.9			
16	330	080	80.0	67.5	57.8	47.1	40.8	36.5	31.6			
		080	31.8	23.1	20.1	18.4	17.2	16.3	14.9			
		080	31.8	25.6	22.2	20.4	19.2	18.2	17.0			
	150	080	31.8	27.3	23.7	21.8	20.6	19.6	18.3			
		080	80.0	61.4	50.6	41.3	35.7	31.9	27.5			
		080	80.0	63.7	52.5	42.9	37.1	33.1	28.6			
	240	080	80.0	65.8	54.2	44.2	38.3	34.2	29.6			
		080	80.0	67.3	55.7	45.4	39.3	35.2	30.4			
		080	80.0	67.5	57.0	46.5	40.3	36.0	31.1			
	330	080	80.0	67.6	58.2	47.5	41.1	36.8	31.8			

产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型

并行凸轮单元
拾放单元
回旋式 直进式
选择项

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(2停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总制付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	16	120	040	16.1	11.1	9.6	8.9	8.3	8.0	7.5	6.1	5.1	3.8	
				050	19.9	13.8	12.0	11.1	10.5	10.0	9.4	8.5	7.5	5.6	
063				63.6	37.4	30.8	25.1	21.7	19.4	16.7	13.3	11.1			
080				152	72.2	59.4	48.5	41.9	37.3	32.0	25.4	20.9			
150			040	30.6	19.0	15.7	12.8	11.1	9.9	8.6	6.9	5.9	4.6		
			050	50.1	33.1	27.3	22.2	19.3	17.2	14.9	12.0	10.3	8.0		
			063	85.1	55.6	45.8	37.4	32.4	28.9	25.0	20.2	17.2			
			080	164	127	110	96	83	75	64	52	44			
180			040	30.6	20.6	17.0	13.8	12.0	10.7	9.3	7.5	6.4	5.1		
			050	50.1	35.7	29.4	24.0	20.8	18.6	16.1	13.0	11.2	8.9		
			063	119	68.5	56.5	46.1	39.9	35.7	30.8	25.0	21.4			
			080	242	179	148	120	104	93	81	65	56			
滑台型	基本型		210	040	30.6	21.8	17.9	14.6	12.7	11.3	9.8	8.0	6.9	5.5	
				050	50.1	37.7	31.1	25.4	22.0	19.6	17.0	13.8	11.9	9.5	
				063	119	72.5	59.8	48.8	42.2	37.8	32.7	26.6	22.8		
				080	242	190	156	128	110	99	85	69	60		
广角型	基本型		240	040	30.6	22.8	18.8	15.3	13.3	11.9	10.3	8.4	7.2	5.8	
				050	50.1	39.4	32.5	26.5	23.0	20.5	17.8	14.5	12.5	10.0	
				063	119	75.8	62.5	51.0	44.1	39.5	34.2	27.8	24.0		
				080	242	198	163	133	115	103	89	73	63		
基本型	基本型		270	040	30.6	23.5	19.4	15.9	13.7	12.3	10.6	8.7	7.5	6.0	
				050	50.1	40.7	33.7	27.5	23.8	21.3	18.4	15.0	13.0	10.5	
				063	119	78.3	64.7	52.9	45.8	40.9	35.4	28.9	24.9		
				080	242	205	169	138	120	107	92.6	75.4	65.1		
基本型	基本型		300	040	30.6	23.7	20.0	16.4	14.2	12.7	11.0	8.9	7.7	6.2	
				050	50.1	41.1	34.7	28.3	24.5	21.9	19.0	15.5	13.4	10.8	
				063	119	79.0	66.7	54.5	47.2	42.2	36.5	29.8	25.7		
				080	262	252	222	181	157	140	121	99	86		
并行凸轮单元	基本型		330	040	30.6	23.9	20.6	16.8	14.5	13.0	11.3	9.2	7.9	6.4	
				050	50.1	41.3	35.6	29.1	25.2	22.5	19.5	15.9	13.7	11.1	
				063	119	79.5	68.5	55.9	48.4	43.3	37.5	30.6	26.4		
				080	262	253	228	186	161	144	125	102	88		
回旋式 直进式	拾放单元	18	120	040	10.9	7.88	6.85	6.31	5.95	5.68	5.33	4.29	3.59	2.60	
				050	37.9	22.3	18.4	15.0	13.0	11.6	10.0	8.0	6.8	5.0	
063	85.1			52.3	43.1	35.2	30.4	27.2	23.4	18.8	15.9				
080	152			75.8	62.5	50.9	44.0	39.3	33.8	26.9	22.3				
150	040		10.9	8.71	7.58	6.99	6.59	6.29	5.93	4.81	4.09	3.12			
	050		37.9	24.6	20.3	16.6	14.3	12.8	11.1	9.0	7.6	5.9			
	063		85.1	57.8	47.7	38.9	33.7	30.1	26.0	21.0	17.9				
	080		164	132	115	100	87	78	67	54	46				
180	040		30.6	21.2	17.5	14.3	12.4	11.1	9.6	7.8	6.7	5.3			
	050		51.5	36.8	30.3	24.8	21.4	19.2	16.6	13.5	11.6	9.2			
	063		85.1	62.0	51.1	41.7	36.1	32.3	27.9	22.7	19.4				
	080		164	141	123	108	93	83	72	58	50				
210	040		30.6	22.4	18.4	15.1	13.0	11.7	10.1	8.2	7.1	5.7			
	050		51.5	38.8	31.9	26.1	22.6	20.2	17.5	14.2	12.3	9.8			
	063		85.1	65.3	53.8	43.9	38.0	34.0	29.4	23.9	20.6				
	080		164	149	130	113	98	88	76	62	53				
240	040		30.6	23.3	19.2	15.7	13.6	12.1	10.5	8.6	7.4	5.9			
	050		51.5	40.4	33.3	27.2	23.5	21.0	18.2	14.8	12.8	10.3			
	063		85.1	68.1	56.1	45.8	39.6	35.4	30.7	25.0	21.5				
	080		164	155	135	118	102	91	79	64	56				
选择项			270	040	30.6	23.7	19.9	16.2	14.1	12.6	10.9	8.9	7.7	6.2	
				050	51.5	41.1	34.4	28.1	24.3	21.7	18.8	15.3	13.3	10.7	

停产产品

分度头系列

●RGIS法兰轴(2停留)

凸轮曲线/MS

分度数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
18	270	063	85.1	69.3	58.0	47.4	41.0	36.7	31.7	25.8	22.3	
		080	164	158	140	122	106	95	82	67	58	
	300	040	30.6	23.9	20.4	16.7	14.5	12.9	11.2	9.1	7.9	6.4
		050	51.5	41.4	35.4	28.9	25.0	22.4	19.4	15.8	13.6	11.1
		063	85.1	69.8	59.7	48.7	42.2	37.7	32.6	26.6	23.0	
		080	164	159	144	126	109	97	84	69	59	
	330	040	30.6	24.1	21.0	17.1	14.8	13.3	11.5	9.4	8.1	6.6
		050	51.5	41.6	36.2	29.6	25.6	22.9	19.8	16.2	14.0	11.4
		063	85.1	70.2	61.1	49.9	43.2	38.7	33.5	27.3	23.6	
		080	164	160	147	129	112	100	86	70	61	
20	90	040	10.2	6.53	5.37	4.38	3.77	3.35	2.86	2.20	1.71	0.87
		050	19.9	13.1	11.4	10.5	9.8	9.3	8.7	7.0	5.8	4.0
		063	25.3	16.5	14.3	13.2	12.4	11.8	11.0	9.7	8.2	
		080	108	59.6	49.1	40.0	34.5	30.7	26.2	20.3	16.0	
	120	040	10.9	8.19	7.13	6.57	6.19	5.91	5.55	4.48	3.77	2.77
		050	37.9	23.2	19.1	15.6	13.5	12.0	10.4	8.4	7.1	5.3
		063	63.6	40.9	33.7	27.5	23.8	21.2	18.3	14.7	12.3	
		080	152	78.9	65.0	53.0	45.8	40.9	35.2	28.1	23.4	
	150	040	10.9	8.99	7.82	7.21	6.80	6.50	6.12	4.97	4.23	3.26
		050	37.9	25.4	20.9	17.1	14.8	13.2	11.4	9.2	7.9	6.2
		063	63.6	44.8	37.0	30.2	26.1	23.3	20.1	16.3	13.8	
		080	152	86.5	71.3	58.2	50.3	45.0	38.8	31.3	26.5	
	180	040	10.9	9.59	8.35	7.69	7.26	6.94	6.54	5.33	4.57	3.59
		050	37.9	27.1	22.3	18.2	15.8	14.1	12.2	9.9	8.5	6.7
		063	63.6	47.8	39.4	32.2	27.8	24.9	21.5	17.4	14.9	
		080	152	92.3	76.1	62.1	53.7	48.0	41.5	33.6	28.7	
	210	040	10.9	10.1	8.8	8.1	7.6	7.3	6.9	5.6	4.8	3.8
		050	37.9	28.4	23.4	19.1	16.5	14.8	12.8	10.4	9.0	7.2
		063	63.6	50.2	41.4	33.8	29.2	26.1	22.6	18.4	15.8	
		080	164	152	132	116	100	90	78	63	54	
	240	040	10.9	10.4	9.1	8.4	7.9	7.6	7.1	5.8	5.0	4.0
		050	37.9	29.4	24.3	19.8	17.2	15.4	13.3	10.8	9.3	7.5
		063	63.6	52.0	43.0	35.1	30.4	27.2	23.5	19.1	16.5	
		080	164	158	138	120	104	93	81	66	57	
	270	040	10.9	10.5	9.4	8.7	8.2	7.8	7.4	6.0	5.2	4.2
		050	37.9	29.7	25.1	20.5	17.7	15.9	13.7	11.2	9.7	7.8
		063	63.6	52.5	44.4	36.2	31.4	28.1	24.3	19.8	17.0	
		080	164	159	142	124	108	96	83	68	59	
	300	040	10.9	10.6	9.7	8.9	8.4	8.0	7.6	6.2	5.4	4.3
		050	37.9	29.8	25.8	21.0	18.2	16.3	14.1	11.5	9.9	8.0
		063	85.1	70.2	60.7	49.5	42.9	38.3	33.2	27.1	23.4	
		080	164	160	146	128	111	99	86	70	60	
	330	040	10.9	10.6	9.9	9.1	8.6	8.2	7.8	6.4	5.5	4.4
		050	37.9	30.0	26.4	21.5	18.6	16.7	14.4	11.8	10.2	8.2
		063	85.1	70.5	62.1	50.7	43.9	39.3	34.0	27.7	24.0	
		080	164	161	150	131	113	101	88	72	62	
24	90	040	7.19	5.14	4.23	3.45	2.97	2.64	2.25	1.72	1.34	0.65
		050	12.8	9.31	8.10	7.45	7.02	6.69	6.26	4.98	4.09	2.72
		063	25.3	17.8	15.5	14.3	13.4	12.8	11.9	10.7	9.1	
		080	80.0	48.3	39.8	32.4	27.9	24.8	21.2	16.4	12.9	
	120	040	7.19	5.77	4.75	3.87	3.35	2.98	2.56	2.03	1.67	1.10
		050	12.8	10.4	9.1	8.4	7.9	7.5	7.1	5.7	4.8	3.6
		063	25.3	20.2	17.6	16.2	15.3	14.6	13.7	12.4	11.0	
		080	108	73.3	60.4	49.3	42.6	38.0	32.7	26.2	22.0	

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

滚柱凸轮单元(铝制外壳)

停产产品

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(2停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角(deg)	尺寸	静态额定输出扭矩(N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	24	150	040	10.2	8.49	7.00	5.71	4.94	4.41	3.81	3.07	2.60	1.96	
				050	12.8	11.2	9.8	9.0	8.5	8.1	7.7	6.2	5.3	4.1	
				063	63.6	47.0	38.7	31.6	27.3	24.4	21.1	17.1	14.6		
				080	108	79.5	65.5	53.4	46.2	41.3	35.6	28.8	24.4		
	滑台型	24	180	040	10.2	8.96	7.39	6.03	5.22	4.66	4.03	3.26	2.78	2.16	
				050	12.8	11.8	10.3	9.5	9.0	8.6	8.1	6.6	5.7	4.5	
				063	63.6	49.7	41.0	33.4	28.9	25.9	22.4	18.2	15.6		
				080	108	84.1	69.3	56.6	49.0	43.8	37.8	30.6	26.2		
	广角型	24	210	040	10.2	9.34	7.70	6.28	5.44	4.86	4.20	3.41	2.93	2.31	
				050	12.8	12.3	10.7	9.9	9.3	8.9	8.4	6.9	5.9	4.7	
				063	63.6	51.9	42.8	34.9	30.2	27.0	23.4	19.0	16.4		
				080	152	100	83	67	58	52	45	37	32		
基本型	并行动单元	30	240	040	10.2	9.47	7.96	6.50	5.63	5.03	4.35	3.54	3.04	2.42	
				050	12.8	12.5	11.1	10.2	9.7	9.2	8.7	7.1	6.1	4.9	
				063	63.6	52.7	44.3	36.2	31.3	28.0	24.2	19.7	17.0		
				080	152	102	86	70	60	54	47	38	33		
	拾放单元	30	270	040	10.2	9.51	8.19	6.69	5.79	5.18	4.48	3.65	3.14	2.51	
				050	37.9	29.9	25.8	21.1	18.2	16.3	14.1	11.5	9.9	8.0	
				063	63.6	53.0	45.6	37.3	32.3	28.8	25.0	20.3	17.6		
				080	152	102	88	72	62	56	48	39	34		
	选择项	30	300	040	10.2	9.55	8.40	6.86	5.94	5.31	4.59	3.74	3.22	2.59	
				050	37.9	30.1	26.4	21.6	18.7	16.7	14.5	11.8	10.2	8.3	
				063	63.6	53.2	46.8	38.2	33.1	29.6	25.6	20.9	18.0		
				080	152	103	90	74	64	57	49	40	35		
基本型	并行动单元	32	330	040	10.2	9.57	8.58	7.01	6.07	5.42	4.69	3.82	3.30	2.66	
				050	37.9	30.2	27.0	22.1	19.1	17.1	14.8	12.1	10.4	8.5	
				063	63.6	53.4	47.9	39.1	33.8	30.3	26.2	21.4	18.5		
				080	152	103	92	75	65	58	51	41	36		
	拾放单元	32	90	080	31.8	24.3	21.2	19.4	18.3	17.4	16.2	14.3	11.9		
				120	080	80.0	57.9	47.7	38.9	33.6	30.0	25.9	20.7	17.3	
				150	080	80.0	62.0	51.1	41.7	36.0	32.2	27.8	22.4	19.0	
				180	080	80.0	65.1	53.7	43.8	37.9	33.9	29.3	23.7	20.3	
	选择项	32	210	080	80.0	66.6	55.8	45.5	39.4	35.2	30.5	24.7	21.2		
				240	080	80.0	67.0	57.6	47.0	40.7	36.4	31.5	25.6	22.0	
				270	080	80.0	67.2	59.2	48.3	41.8	37.4	32.4	26.3	22.7	
				300	080	80.0	67.4	60.6	49.5	42.8	38.3	33.2	27.0	23.3	

产品规格

滚柱凸轮单元	小型	拾放单元	选择项
	标准型		
	滑台型		
	广角型		
	基本型		
并行凸轮单元		回旋式	直进式

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(3停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总制 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
						输入轴旋转速度 (rpm)									
						10	20	30	40	50	70	100	140	200	
小型	标准型	24	150	040	10.9	8.73	7.59	7.00	6.60	6.31	5.82	4.84	4.02	3.21	
				050	19.9	16.1	14.0	12.9	12.2	11.6	10.8	10.0	8.8	7.1	
				063	85.1	57.9	47.7	39.0	33.7	30.1	25.4	21.1	17.6	14.2	
				080	164	132	115	100	87	78	66	55	45	37	
			180	040	30.6	21.4	17.7	14.4	12.5	11.2	9.4	7.9	6.6	5.4	
				050	50.1	37.1	30.6	25.0	21.6	19.3	16.3	13.6	11.4	9.4	
				063	85.1	62.5	51.5	42.1	36.4	32.6	27.5	22.9	19.2	15.7	
				080	242	186	154	125	109	97	82	68	57	47	
			210	040	30.6	22.7	18.7	15.3	13.2	11.8	10.0	8.3	7.0	5.8	
				050	50.1	39.3	32.4	26.4	22.9	20.5	17.3	14.4	12.1	10.0	
				063	85.1	66.2	54.5	44.5	38.6	34.5	29.1	24.3	20.4	16.8	
				080	242	197	163	133	115	103	87	72	61	50	
240	040		30.6	23.2	19.5	15.9	13.8	12.3	10.4	8.7	7.3	6.1			
	050		50.1	40.2	33.8	27.6	23.9	21.4	18.1	15.1	12.7	10.5			
	063		85.1	67.8	57.0	46.5	40.3	36.0	30.4	25.4	21.4	17.7			
	080		262	246	216	177	153	137	115	96	81	67			
滑台型	基本型		270	040	30.6	23.5	20.3	16.5	14.3	12.8	10.8	9.0	7.6	6.3	
				050	50.1	40.7	35.1	28.6	24.8	22.2	18.7	15.6	13.2	11.0	
				063	85.1	68.6	59.1	48.3	41.8	37.4	31.6	26.4	22.2	18.4	
				080	262	249	224	183	159	142	120	100	84	70	
广角型	基本型		300	040	30.6	23.7	20.9	17.0	14.8	13.2	11.1	9.3	7.9	6.5	
				050	50.1	41.1	36.1	29.5	25.5	22.8	19.3	16.1	13.6	11.3	
				063	85.1	69.2	60.9	49.7	43.1	38.5	32.5	27.2	22.9	19.0	
				080	262	252	231	189	163	146	123	103	87	72	
基本型	基本型	330	040	30.6	23.9	21.4	17.5	15.1	13.5	11.4	9.6	8.1	6.7		
			050	50.1	41.3	37.1	30.3	26.2	23.4	19.8	16.6	14.0	11.6		
			063	85.1	69.7	62.5	51.0	44.2	39.5	33.4	27.9	23.5	19.6		
			080	262	253	237	194	168	150	127	106	89	74		
并行凸轮单元	基本型	120	040	10.9	8.53	7.43	6.84	6.45	6.17	5.69	4.71	3.89	3.10		
			050	22.8	17.9	15.6	14.3	13.5	12.6	10.6	8.8	7.3	5.8		
			063	63.6	42.6	35.1	28.6	24.8	22.1	18.6	15.4	12.7	10.0		
			080	152	82.2	67.7	55.2	47.8	42.7	35.9	29.6	24.3	18.8		
		150	040	10.9	9.36	8.15	7.51	7.09	6.77	6.26	5.20	4.34	3.51		
			050	37.9	26.4	21.8	17.8	15.4	13.8	11.6	9.7	8.1	6.6		
			063	85.1	62.1	51.2	41.8	36.2	32.3	27.3	22.7	19.0	15.5		
			080	152	90.1	74.3	60.6	52.5	46.9	39.5	32.8	27.2	21.8		
		180	040	10.9	9.99	8.69	8.01	7.56	7.23	6.68	5.57	4.67	3.82		
			050	37.9	28.2	23.2	19.0	16.4	14.7	12.4	10.3	8.7	7.1		
			063	85.1	66.3	54.6	44.6	38.6	34.5	29.1	24.3	20.4	16.8		
			080	152	96.1	79.2	64.7	56.0	50.0	42.2	35.1	29.4	23.9		
210	040	10.9	10.3	9.1	8.4	7.9	7.6	7.0	5.9	4.9	4.1				
	050	37.9	29.1	24.4	19.9	17.2	15.4	13.0	10.9	9.1	7.6				
	063	85.1	68.4	57.3	46.8	40.5	36.2	30.6	25.5	21.5	17.8				
	080	164	156	138	121	105	93	79	66	55	46				
240	040	10.9	10.4	9.5	8.7	8.3	7.9	7.3	6.1	5.1	4.2				
	050	37.9	29.4	25.3	20.7	17.9	16.0	13.5	11.3	9.5	7.9				
	063	85.1	69.2	59.6	48.6	42.1	37.7	31.8	26.6	22.4	18.6				
	080	164	158	143	125	109	97	82	69	58	48				
270	040	10.9	10.5	9.8	9.0	8.5	8.1	7.5	6.3	5.3	4.4				
	050	37.9	29.7	26.1	21.3	18.5	16.5	14.0	11.7	9.8	8.2				
	063	85.1	69.8	61.5	50.2	43.5	38.9	32.8	27.4	23.1	19.2				
	080	164	159	148	130	112	100	85	71	60	50				
300	040	10.9	10.6	10.1	9.3	8.8	8.4	7.7	6.5	5.5	4.5				
	050	37.9	29.8	26.8	21.9	19.0	17.0	14.3	12.0	10.1	8.4				

●RGIS法兰轴(3停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				10	20	30	40	50	70	100	140	200
30	300	063	85.1	70.2	63.2	51.6	44.7	39.9	33.7	28.2	23.8	19.8
		080	164	160	152	133	115	103	87	73	61	51
	330	040	10.9	10.6	10.3	9.5	9.0	8.6	7.9	6.6	5.6	4.7
		050	37.9	30.0	27.5	22.4	19.4	17.4	14.7	12.3	10.4	8.6
		063	85.1	70.5	64.7	52.8	45.7	40.9	34.6	28.9	24.4	20.3
		080	164	161	156	136	118	106	89	75	63	52
36	90	040	7.19	5.36	4.41	3.60	3.10	2.76	2.30	1.86	1.44	0.94
		050	13.1	8.87	7.31	5.96	5.15	4.58	3.83	3.11	2.45	1.68
		063	16.4	12.3	10.7	9.9	9.3	8.8	8.1	6.6	5.1	3.4
		080	80.0	50.3	41.4	33.8	29.2	26.0	21.7	17.6	13.8	9.4
	120	040	10.2	8.21	6.76	5.52	4.77	4.26	3.59	2.96	2.43	1.88
		050	12.8	10.9	9.5	8.7	8.2	7.9	7.3	6.0	5.0	3.9
		063	25.3	21.1	18.3	16.9	15.9	15.2	14.2	13.1	11.3	8.9
		080	108	76.4	62.9	51.3	44.4	39.7	33.4	27.6	22.7	17.7
	150	040	10.2	8.85	7.29	5.95	5.15	4.60	3.88	3.22	2.67	2.14
		050	12.8	11.7	10.2	9.4	8.9	8.5	7.8	6.5	5.4	4.4
		063	63.6	48.9	40.3	32.9	28.5	25.5	21.5	17.9	14.9	12.1
		080	108	82.7	68.2	55.7	48.2	43.0	36.3	30.2	25.1	20.2
	180	040	10.2	9.30	7.69	6.28	5.44	4.86	4.10	3.41	2.85	2.32
		050	12.8	12.3	10.7	9.9	9.3	8.9	8.3	6.9	5.8	4.7
		063	63.6	51.6	42.7	34.8	30.2	27.0	22.8	19.0	15.9	13.1
		080	108	87.3	72.2	58.9	51.0	45.6	38.5	32.0	26.8	21.9
	210	040	10.2	9.40	8.02	6.55	5.67	5.07	4.28	3.56	2.99	2.45
		050	12.8	12.4	11.2	10.3	9.7	9.3	8.6	7.2	6.0	5.0
		063	63.6	52.2	44.6	36.4	31.5	28.2	23.8	19.9	16.7	13.8
		080	152	101	86	70	61	54	46	38	32	26
	240	040	10.2	9.47	8.29	6.77	5.86	5.24	4.43	3.69	3.10	2.56
		050	12.8	12.5	11.6	10.7	10.1	9.6	8.9	7.4	6.3	5.2
		063	63.6	52.7	46.2	37.7	32.6	29.2	24.6	20.6	17.3	14.4
		080	152	102	89	73	63	56	48	40	33	28
	270	040	10.2	9.51	8.53	6.97	6.03	5.39	4.55	3.80	3.20	2.65
		050	12.8	12.6	11.9	11.0	10.4	9.9	9.2	7.7	6.5	5.4
		063	63.6	53.0	47.5	38.8	33.6	30.0	25.4	21.2	17.9	14.8
		080	152	102	92	75	65	58	49	41	34	29
	300	040	10.2	9.55	8.74	7.14	6.18	5.53	4.67	3.90	3.28	2.72
		050	12.8	12.6	12.2	11.2	10.6	10.2	9.4	7.8	6.6	5.5
		063	63.6	53.2	48.7	39.8	34.5	30.8	26.0	21.8	18.4	15.3
		080	152	103	94	77	67	60	50	42	35	29
	330	040	10.2	9.57	8.94	7.30	6.32	5.65	4.77	3.99	3.36	2.79
		050	12.8	12.6	12.5	11.5	10.8	10.4	9.6	8.0	6.8	5.6
		063	63.6	53.4	49.8	40.7	35.2	31.5	26.6	22.3	18.8	15.6
		080	152	103	96	79	68	61	51	43	36	30
48	90	080	31.8	25.8	22.5	20.7	19.5	18.6	17.2	15.6	13.1	9.3
	120	080	31.8	28.5	24.8	22.9	21.6	20.6	19.2	17.6	15.2	11.8
	150	080	31.8	30.5	26.5	24.4	23.1	22.0	20.5	19.0	16.5	13.2
	180	080	80.0	66.3	56.5	46.1	39.9	35.7	30.1	25.1	21.0	17.1
	210	080	80.0	66.8	58.6	47.9	41.4	37.1	31.3	26.1	21.9	18.0
	240	080	80.0	67.1	60.5	49.4	42.8	38.2	32.3	27.0	22.7	18.7
	270	080	80.0	67.3	62.1	50.7	43.9	39.3	33.2	27.7	23.3	19.3
	300	080	80.0	67.5	63.6	51.9	45.0	40.2	34.0	28.4	23.9	19.9
	330	080	80.0	67.6	64.0	53.0	45.9	41.1	34.7	29.0	24.4	20.3

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

滚柱凸轮单元(铝制外壳) **停产产品**

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴(4停留)

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩(N·m)									
						输入轴旋转速度(rpm)									
						10	15	20	30	40	50	75	100	150	
小型	标准型	32	180	040	10.9	9.16	8.44	7.97	7.34	6.93	6.62	5.41	4.66	3.72	
				050	50.1	36.1	31.5	27.3	22.3	19.3	17.2	14.0	12.1	9.8	
				063	85.1	60.8	53.0	45.9	37.5	32.5	29.0	23.6	20.3	16.3	
				080	164	138	128	118	97	84	75	61	52	42	
滑台型	广角型		210	040	30.6	22.0	19.2	16.7	13.6	11.8	10.5	8.6	7.4	6.0	
				050	50.1	38.2	33.3	28.9	23.6	20.4	18.2	14.9	12.8	10.4	
				063	85.1	64.3	56.1	48.6	39.7	34.4	30.7	25.0	21.6	17.4	
				080	242	192	167	145	118	102	92	75	64	52	
基本型	拾放单元		240	040	30.6	23.0	20.1	17.4	14.2	12.3	11.0	9.0	7.8	6.3	
				050	50.1	39.9	34.8	30.2	24.6	21.3	19.1	15.5	13.4	10.9	
				063	85.1	67.2	58.7	50.8	41.5	35.9	32.1	26.2	22.6	18.3	
				080	262	244	223	193	157	136	122	99	86	70	
并行动单元	直进式		270	040	30.6	23.5	20.8	18.1	14.7	12.8	11.4	9.3	8.0	6.5	
				050	50.1	40.7	36.1	31.2	25.5	22.1	19.8	16.1	13.9	11.3	
				063	85.1	68.6	60.8	52.7	43.0	37.2	33.3	27.2	23.5	19.0	
				080	262	249	231	200	163	141	126	103	89	72	
选择项	回旋式		300	040	30.6	23.7	21.5	18.6	15.2	13.2	11.8	9.6	8.3	6.7	
				050	50.1	41.1	37.2	32.2	26.3	22.8	20.4	16.6	14.4	11.7	
				063	85.1	69.2	62.7	54.3	44.3	38.4	34.3	28.0	24.2	19.7	
				080	262	252	238	206	168	146	130	106	92	75	
			330	040	30.6	23.9	22.0	19.1	15.6	13.5	12.1	9.8	8.5	6.9	
				050	50.1	41.3	38.1	33.0	27.0	23.4	20.9	17.0	14.7	12.0	
				063	85.1	69.7	64.3	55.7	45.5	39.4	35.2	28.7	24.9	20.2	
				080	262	253	244	211	173	149	134	109	94	77	
		36	150	040	10.9	8.82	8.13	7.67	7.07	6.67	6.37	5.20	4.46	3.54	
				050	37.9	24.9	21.8	18.8	15.4	13.3	11.9	9.7	8.3	6.6	
				063	63.6	44.0	38.4	33.3	27.1	23.5	21.0	17.0	14.6	11.6	
				080	152	84.9	74.1	64.2	52.3	45.3	40.4	32.8	28.1	22.0	
	180		040	30.6	21.5	18.8	16.3	13.3	11.5	10.3	8.4	7.2	5.8		
			050	51.5	37.3	32.5	28.2	23.0	19.9	17.8	14.5	12.5	10.1		
			063	85.1	62.7	54.8	47.4	38.7	33.5	30.0	24.4	21.0	16.9		
			080	164	143	132	122	100	86	77	63	54	44		
	210		040	30.6	22.6	19.8	17.1	14.0	12.1	10.8	8.8	7.6	6.2		
			050	51.5	39.2	34.2	29.6	24.2	21.0	18.7	15.3	13.2	10.7		
			063	85.1	66.1	57.7	50.0	40.8	35.3	31.6	25.7	22.2	17.9		
			080	164	151	139	129	105	91	81	66	57	46		
	240	040	30.6	23.5	20.6	17.8	14.6	12.6	11.3	9.2	7.9	6.4			
		050	51.5	40.7	35.7	30.9	25.2	21.8	19.5	15.9	13.8	11.2			
		063	85.1	68.6	60.1	52.1	42.5	36.8	32.9	26.8	23.2	18.8			
		080	164	156	145	134	110	95	85	69	60	48			
	270	040	30.6	23.7	21.3	18.4	15.1	13.0	11.7	9.5	8.2	6.7			
		050	51.5	41.1	36.9	31.9	26.1	22.6	20.2	16.5	14.2	11.6			
		063	85.1	69.3	62.2	53.8	44.0	38.1	34.0	27.8	24.0	19.5			
		080	164	158	150	139	113	98	88	72	62	50			
	300	040	30.6	23.9	21.9	19.0	15.5	13.4	12.0	9.8	8.5	6.9			
		050	51.5	41.4	37.9	32.8	26.8	23.2	20.8	16.9	14.7	11.9			
		063	85.1	69.8	64.0	55.4	45.2	39.2	35.0	28.6	24.7	20.1			
		080	164	159	154	143	117	101	90	74	64	52			
	330	040	30.6	24.1	22.5	19.5	15.9	13.8	12.3	10.0	8.7	7.1			
		050	51.5	41.6	38.8	33.6	27.5	23.8	21.3	17.4	15.0	12.2			
		063	85.1	70.2	65.5	56.8	46.3	40.1	35.9	29.3	25.3	20.6			
		080	164	160	158	146	120	104	93	76	65	53			

●RGIS法兰轴(4停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总 割 付 角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
				输入轴旋转速度 (rpm)									
				10	15	20	30	40	50	75	100	150	
40	150	040	10.9	9.10	8.39	7.92	7.30	6.88	6.58	5.37	4.62	3.67	
		050	37.9	25.7	22.4	19.4	15.9	13.7	12.3	10.0	8.6	6.9	
		063	63.6	45.4	39.6	34.3	28.0	24.2	21.6	17.6	15.1	12.0	
		080	152	87.6	76.4	66.2	54.0	46.7	41.7	33.9	29.0	22.9	
	180	040	10.9	9.70	8.95	8.44	7.78	7.35	7.02	5.74	4.95	3.97	
		050	37.9	27.4	23.9	20.7	16.9	14.6	13.1	10.7	9.2	7.4	
		063	85.1	64.4	56.2	48.7	39.7	34.4	30.7	25.0	21.6	17.4	
		080	164	147	135	126	102	89	79	65	56	45	
	210	040	10.9	10.2	9.4	8.9	8.2	7.7	7.4	6.0	5.2	4.2	
		050	37.9	28.7	25.1	21.7	17.7	15.3	13.7	11.2	9.7	7.8	
		063	85.1	67.6	59.0	51.1	41.7	36.1	32.3	26.3	22.7	18.4	
		080	164	154	142	132	108	93	83	68	59	47	
	240	040	10.9	10.4	9.8	9.2	8.5	8.0	7.7	6.3	5.4	4.4	
		050	37.9	29.4	26.0	22.6	18.4	15.9	14.3	11.6	10.1	8.2	
		063	85.1	69.2	61.3	53.1	43.3	37.5	33.6	27.4	23.6	19.2	
		080	164	158	148	137	112	97	87	71	61	49	
	270	040	10.9	10.5	10.1	9.5	8.8	8.3	7.9	6.5	5.6	4.5	
		050	37.9	29.7	26.9	23.3	19.0	16.5	14.7	12.0	10.4	8.4	
		063	85.1	69.8	63.3	54.8	44.7	38.7	34.6	28.3	24.4	19.8	
		080	164	159	152	141	115	100	89	73	63	51	
	300	040	10.9	10.6	10.4	9.8	9.0	8.5	8.1	6.7	5.8	4.7	
		050	37.9	29.8	27.6	23.9	19.5	16.9	15.1	12.3	10.7	8.7	
		063	85.1	70.2	65.0	56.3	46.0	39.8	35.6	29.0	25.1	20.4	
		080	164	160	157	145	119	103	92	75	65	53	
	330	040	10.9	10.6	10.6	10.0	9.2	8.7	8.3	6.8	5.9	4.8	
		050	37.9	30.0	28.3	24.5	20.0	17.3	15.5	12.6	10.9	8.9	
		063	85.1	70.5	66.6	57.6	47.1	40.8	36.4	29.7	25.7	20.9	
		080	164	161	160	149	121	105	94	77	66	54	
48	120	040	10.2	7.98	6.96	6.03	4.92	4.25	3.79	3.07	2.61	2.01	
		050	12.8	10.6	9.7	9.2	8.5	8.0	7.6	6.2	5.3	4.2	
		063	25.3	20.5	18.9	17.8	16.4	15.5	14.8	13.5	12.1	9.5	
		080	80.0	55.4	48.3	41.8	34.1	29.5	26.3	21.2	18.0	13.7	
	150	040	10.2	8.60	7.50	6.50	5.30	4.59	4.10	3.32	2.85	2.25	
		050	12.8	11.4	10.5	9.9	9.1	8.6	8.2	6.7	5.8	4.6	
		063	63.6	47.5	41.5	35.9	29.3	25.4	22.7	18.4	15.9	12.7	
		080	108	80.4	70.2	60.8	49.6	42.9	38.3	31.1	26.7	21.1	
	180	040	10.2	9.07	7.92	6.86	5.60	4.84	4.33	3.52	3.03	2.42	
		050	12.8	12.0	11.1	10.4	9.6	9.1	8.7	7.1	6.1	4.9	
		063	63.6	50.3	43.9	38.0	31.0	26.9	24.0	19.6	16.9	13.6	
		080	108	85.1	74.3	64.3	52.5	45.5	40.6	33.0	28.5	22.8	
	210	040	10.2	9.40	8.25	7.15	5.83	5.05	4.51	3.67	3.17	2.55	
		050	12.8	12.4	11.5	10.9	10.0	9.5	9.0	7.4	6.4	5.2	
		063	63.6	52.2	45.9	39.7	32.4	28.1	25.1	20.5	17.7	14.3	
		080	152	101	89	77	63	54	48	39	34	27	
	240	040	10.2	9.47	8.54	7.39	6.03	5.22	4.67	3.81	3.28	2.65	
		050	12.8	12.5	11.9	11.2	10.4	9.8	9.4	7.7	6.6	5.4	
		063	63.6	52.7	47.5	41.1	33.6	29.1	26.0	21.2	18.3	14.8	
		080	152	102	92	79	65	56	50	41	35	29	
	270	040	10.2	9.51	8.78	7.60	6.21	5.38	4.81	3.92	3.38	2.74	
		050	12.8	12.6	12.2	11.6	10.7	10.1	9.6	7.9	6.8	5.5	
		063	63.6	53.0	48.9	42.4	34.6	29.9	26.8	21.8	18.9	15.3	
		080	152	102	94	82	67	58	52	42	36	30	
	300	040	10.2	9.55	9.00	7.79	6.36	5.51	4.93	4.02	3.47	2.81	
		050	12.8	12.6	12.6	11.8	10.9	10.3	9.9	8.1	7.0	5.7	

滚柱凸轮单元 (铝制外壳) 停产产品

输出扭矩表

分度头系列

●RGIS法兰轴 (4停留)

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				10	15	20	30	40	50	75	100	150
48	300	063	63.6	53.2	50.2	43.4	35.5	30.7	27.5	22.4	19.4	15.8
		080	152	103	97	84	68	59	53	43	37	30
	330	040	10.2	9.57	9.06	7.97	6.50	5.63	5.03	4.11	3.55	2.88
		050	12.8	12.6	12.6	12.1	11.2	10.5	10.1	8.3	7.1	5.8
		063	63.6	53.4	50.5	44.4	36.3	31.4	28.1	22.9	19.8	16.1
		080	152	103	98	86	70	61	54	44	38	31

产品规格	小型	标准型	滚柱凸轮单元	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	选择项
								回旋式	直进式

产品规格

滚柱凸轮单元	小型
	标准型
	滑台型
	广角型
	基本型
并行凸轮单元	
拾放单元	回旋式
	直进式
选择项	

输出扭矩表

摆动分度头系列

●RGOS直轴

凸轮曲线/MS

产品规格		摆角 (deg)	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
						输入轴旋转速度 (rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	120	360	040	10.9	5.97	5.20	4.79	4.52	4.32	4.08	3.34	2.88	2.31	
				050	19.9	11.1	9.6	8.9	8.4	8.0	7.6	6.9	6.2		
				063	85.1	39.7	32.7	26.7	23.1	20.7	17.8	14.5			
				080	164	90.3	78.6	68.7	59.5	53.2	46.0	37.3			
标准型	滑台型	90	300	040	10.2	5.95	4.90	4.00	3.46	3.10	2.68	2.18	1.87	1.49	
				050	12.8	7.95	6.92	6.37	6.01	5.75	5.41	4.41	3.77		
				063	63.6	31.6	26.0	21.2	18.4	16.4	14.2	11.4	9.7		
				080	108	53.3	43.9	35.8	31.0	27.7	23.9	19.2			
基本型	广角型	60	360	040	10.9	7.21	6.28	5.79	5.47	5.23	4.93	4.04	3.49	2.82	
				050	19.9	13.4	11.6	10.7	10.1	9.7	9.1	8.4	7.6	6.1	
				063	63.6	36.0	29.7	24.2	21.0	18.8	16.2	13.2	11.3		
				080	152	69.4	57.2	46.7	40.4	36.1	31.2	25.3	21.6		
并杆凸轮单元	拾放单元	45	180	040	10.9	5.57	4.85	4.47	4.22	4.03	3.80	3.10	2.66	2.09	
				050	37.9	15.9	13.1	10.7	9.2	8.2	7.1	5.7	4.8		
				063	85.1	37.0	30.5	24.9	21.5	19.2	16.6	13.3			
				080	164	84.2	73.3	64.1	55.4	49.5	42.7	34.4			
选择项	直进式	30	180	040	41.6	22.0	18.1	14.8	12.8	11.4	9.9	8.1	7.0	5.6	
				050	67.0	36.5	30.1	24.6	21.3	19.0	16.5	13.4	11.5	9.2	
				063	119	52.5	43.3	35.3	30.6	27.3	23.6	19.2	16.4		
				080	262	167	144	117	102	91	78	64	55		
选择项	直进式	45	300	040	41.6	25.3	20.8	17.0	14.7	13.2	11.4	9.3	8.1	6.5	
				050	67.0	42.0	34.6	28.2	24.5	21.9	18.9	15.4	13.3	10.8	
				063	129	94.9	82.6	72.3	62.6	56.0	48.4	39.5	34.0		
				080	262	192	165	135	117	105	90	74	63		
选择项	直进式	60	360	040	41.6	27.9	23.0	18.8	16.3	14.5	12.6	10.3	8.9	7.2	
				050	67.0	46.2	38.1	31.1	26.9	24.1	20.8	17.0	14.7	11.9	
				063	129	105	91	80	69	62	53	44	38		
				080	431	258	213	174	150	134	116	95	82		
选择项	直进式	90	180	040	10.9	6.73	5.86	5.40	5.10	4.87	4.60	3.75	3.23	2.58	
				050	50.1	26.7	22.0	18.0	15.5	13.9	12.0	9.7	8.3	6.6	
				063	85.1	44.7	36.9	30.1	26.0	23.2	20.1	16.2	13.8		
				080	164	102	89	77	67	60	52	42	36		
选择项	直进式	120	360	040	30.6	18.3	15.1	12.3	10.6	9.5	8.2	6.7	5.8	4.7	
				050	50.1	31.8	26.2	21.4	18.5	16.5	14.3	11.7	10.0	8.1	
				063	85.1	53.4	44.0	35.9	31.1	27.8	24.0	19.5	16.8		
				080	242	159	131	107	93	83	72	58	50		
选择项	直进式	150	360	040	30.6	20.4	16.8	13.7	11.9	10.6	9.2	7.5	6.5	5.3	
				050	50.1	35.4	29.2	23.9	20.7	18.5	16.0	13.0	11.3	9.1	
				063	85.1	59.6	49.1	40.1	34.7	31.1	26.9	21.9	18.9		
				080	242	178	146	120	104	93	80	65	56		
选择项	直进式	180	360	040	30.6	22.0	18.2	14.8	12.8	11.5	9.9	8.1	7.0	5.7	
				050	50.1	38.2	31.5	25.7	22.3	19.9	17.2	14.1	12.2	9.9	
				063	85.1	64.4	53.0	43.3	37.5	33.5	29.0	23.7	20.4		
				080	242	192	158	129	112	100	87	71	61		
选择项	直进式	210	360	040	7.19	5.51	4.54	3.71	3.21	2.87	2.48	2.02	1.74	1.38	
				050	12.8	9.98	8.69	8.01	7.55	7.22	6.81	5.55	4.76	3.76	
				063	25.3	19.1	16.6	15.3	14.5	13.8	13.0	11.9	10.6		
				080	108	69.2	57.0	46.6	40.3	36.0	31.1	25.1	21.4		
选择项	直进式	240	360	040	10.2	8.45	6.96	5.69	4.92	4.40	3.81	3.11	2.68	2.17	
				050	12.8	11.2	9.7	9.0	8.5	8.1	7.6	6.3	5.4	4.3	
				063	25.3	21.7	18.9	17.4	16.4	15.7	14.8	13.6	12.2		
				080	108	78.6	64.8	52.9	45.8	40.9	35.4	28.7	24.7		
选择项	直进式	270	360	040	10.2	9.11	7.50	6.13	5.31	4.75	4.11	3.35	2.90	2.35	
				050	12.8	12.0	10.5	9.7	9.1	8.7	8.2	6.7	5.8	4.7	

●RGOS直轴

凸轮曲线/MS

摆角 (deg)	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
				输入轴旋转速度 (rpm)									
				15	30	45	60	75	100	150	200	300	
30	300	063	25.3	23.5	20.4	18.9	17.8	17.0	16.0	14.8	13.3		
		080	108	85.2	70.2	57.3	49.6	44.4	38.4	31.2	26.9		
	360	040	10.2	9.30	7.92	6.46	5.60	5.01	4.34	3.54	3.06	2.49	
		050	12.8	12.3	11.1	10.2	9.6	9.2	8.7	7.1	6.2	5.0	
		063	25.3	24.1	21.6	20.0	18.8	18.0	17.0	15.6	14.1		
		080	108	87.3	74.3	60.7	52.5	47.0	40.7	33.1	28.6		

产品规格

小型
标准型
滚柱凸轮单元
滑台型
广角型
基本型

并行凸轮单元
拾放单元
回旋式 直进式
选择项

输出扭矩表

摆动分度头系列

●RGOS法兰轴

凸轮曲线/MS

产品规格		摆角 (deg)	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
						输入轴旋转速度 (rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
小型	标准型	120	360	040	10.9	5.97	5.19	4.79	4.51	4.31	4.05	3.26	2.75	2.02	
				050	19.9	11.1	9.6	8.9	8.4	8.0	7.5	6.9	6.1		
				063	85.1	39.7	32.7	26.7	23.1	20.6	17.8	14.3			
				080	164	90.2	78.5	68.7	59.4	53.1	45.8	37.0			
标准型	滑台型	90	300	040	10.2	5.95	4.90	3.99	3.45	3.08	2.64	2.10	1.73	1.18	
				050	12.8	7.94	6.91	6.37	6.00	5.73	5.38	4.33	3.63		
				063	63.6	31.6	26.0	21.2	18.3	16.4	14.1	11.3	9.5		
				080	108	53.3	43.9	35.8	30.9	27.6	23.7	18.9			
基本型	广角型	60	360	040	10.9	7.21	6.28	5.78	5.46	5.21	4.91	3.98	3.39	2.60	
				050	19.9	13.3	11.6	10.7	10.1	9.7	9.1	8.3	7.5	5.8	
				063	63.6	36.0	29.7	24.2	21.0	18.7	16.2	13.1	11.1		
				080	152	69.4	57.2	46.7	40.4	36.1	31.1	25.1	21.2		
并 行 凸 轮 单 元	拾 放 单 元	45	180	040	10.9	5.57	4.84	4.46	4.19	3.99	3.73	2.95	2.40	1.51	
				050	37.9	15.9	13.1	10.7	9.2	8.2	7.0	5.6	4.6		
				063	85.1	37.0	30.5	24.9	21.5	19.2	16.5	13.1			
				080	164	84.2	73.3	64.0	55.3	49.3	42.4	33.7			
选择项	直 进 式	30	240	040	41.6	22.0	18.1	14.8	12.8	11.4	9.9	8.0	6.8	5.3	
				050	67.0	36.5	30.1	24.6	21.3	19.0	16.4	13.3	11.4	8.9	
				063	119	52.5	43.3	35.3	30.6	27.3	23.6	19.0	16.2		
				080	262	167	144	117	101	91	78	63	54		
选择项	直 进 式	30	300	040	41.6	25.3	20.8	17.0	14.7	13.2	11.4	9.3	8.0	6.3	
				050	67.0	42.0	34.6	28.2	24.4	21.9	18.9	15.4	13.2	10.6	
				063	129	94.9	82.6	72.3	62.6	55.9	48.4	39.4	33.9		
				080	262	192	165	135	117	104	90	73	63		
选择项	直 进 式	30	360	040	41.6	27.9	23.0	18.8	16.2	14.5	12.6	10.2	8.8	7.1	
				050	67.0	46.2	38.1	31.1	26.9	24.1	20.8	17.0	14.6	11.8	
				063	129	105	91	80	69	62	53	43	38		
				080	431	258	213	173	150	134	116	95	82		
选择项	直 进 式	30	180	040	10.9	6.73	5.85	5.39	5.08	4.85	4.55	3.65	3.04	2.14	
				050	50.1	26.7	22.0	17.9	15.5	13.9	12.0	9.6	8.2	6.1	
				063	85.1	44.7	36.8	30.1	26.0	23.2	20.0	16.0	13.5		
				080	164	102	89	77	67	60	52	41	35		
选择项	直 进 式	30	240	040	30.6	18.3	15.0	12.3	10.6	9.5	8.2	6.7	5.7	4.5	
				050	50.1	31.8	26.2	21.4	18.5	16.5	14.3	11.6	9.9	7.8	
				063	85.1	53.4	44.0	35.9	31.1	27.8	24.0	19.4	16.6		
				080	242	159	131	107	93	83	71	58	50		
选择项	直 进 式	30	300	040	30.6	20.4	16.8	13.7	11.9	10.6	9.2	7.5	6.4	5.1	
				050	50.1	35.4	29.2	23.8	20.6	18.5	16.0	13.0	11.2	8.9	
				063	85.1	59.6	49.1	40.1	34.7	31.0	26.8	21.8	18.7		
				080	242	178	146	120	104	93	80	65	56		
选择项	直 进 式	30	360	040	30.6	22.0	18.2	14.8	12.8	11.5	9.9	8.1	7.0	5.6	
				050	50.1	38.2	31.5	25.7	22.3	19.9	17.2	14.0	12.1	9.8	
				063	85.1	64.4	53.0	43.3	37.5	33.5	29.0	23.6	20.3		
				080	242	192	158	129	112	100	87	70	61		
选择项	直 进 式	30	180	040	7.19	5.51	4.54	3.70	3.20	2.85	2.45	1.95	1.61	1.09	
				050	12.8	9.98	8.68	8.00	7.54	7.20	6.77	5.48	4.63	3.47	
				063	25.3	19.1	16.6	15.3	14.4	13.8	12.9	11.8	10.4		
				080	108	69.2	57.0	46.5	40.2	35.9	30.9	24.8	20.8		
选择项	直 进 式	30	240	040	10.2	8.45	6.96	5.68	4.92	4.39	3.79	3.07	2.61	2.01	
				050	12.8	11.2	9.7	9.0	8.5	8.1	7.6	6.2	5.3	4.2	
				063	25.3	21.7	18.9	17.4	16.4	15.7	14.8	13.5	12.1		
				080	108	78.6	64.8	52.9	45.7	40.9	35.3	28.6	24.4		
选择项	直 进 式	30	300	040	10.2	9.10	7.50	6.12	5.30	4.74	4.10	3.32	2.85	2.25	
				050	12.8	12.0	10.5	9.7	9.1	8.7	8.2	6.7	5.8	4.6	

●RGOS法兰轴

凸轮曲线/MS

摆角 (deg)	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
30	300	063	25.3	23.5	20.4	18.8	17.8	17.0	16.0	14.7	13.2	
		080	108	85.2	70.2	57.3	49.6	44.3	38.3	31.1	26.7	
	360	040	10.2	9.30	7.92	6.46	5.60	5.00	4.33	3.52	3.03	2.42
		050	12.8	12.3	11.1	10.2	9.6	9.2	8.7	7.1	6.1	4.9
		063	25.3	24.1	21.6	20.0	18.8	18.0	17.0	15.6	14.1	
		080	108	87.3	74.3	60.7	52.5	46.9	40.6	33.0	28.5	

产品规格

小型	标准型	滚柱凸轮单元	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	回旋式	直进式	选择项