


●通用规格



1.安装规格


①以（输出轴向上）为标准。

方式1



2.外壳材质/Fc

3.输入轴的台阶部位直径



尺寸	a
规格	
200	$\phi 25$
250	$\phi 28$

产品规格

小型

标准型

滑台型

滚柱凸轮单元

广角型

小型多割类型

扁平型

基本型

并行凸轮单元

回旋式

直进式

选择项



1. 标准本体/型号表

分度头系列

RGID		250	- 024		270	S	1	F	1
A 机种型号		B	C		D	E	F	G	H

B 轴间距		C 分度数 (n)		D 总割付角 (θ)		E 凸轮曲线		F 凸轮的扭转方向・停留数		G 输出轴形状	H 安装方式
200	200mm	008	8	090	90°	S	MS曲线	1	左侧扭转・1停留	F 法兰	1 方式1
250	250mm	010	10	120	120°	C	MC曲线	2	左侧扭转・2停留		
		012	12	150	150°	T	MC曲线	5	右侧扭转・1停留		
		015	15	180	180°			6	右侧扭转・2停留		
		016	16	210	210°						
		018	18	240	240°						
		020	20	270	270°						
		024	24	300	300°						
		030	30	330	330°						
		032	32								
		036	36								
		040	40								
		048	48								
		060	60								
		064	64								
		072	72								
		080	80								

左侧扭转 (标准) 右侧扭转

时序图的详细内容请参阅B-7。

产品规格

小型
标准型
滑台型
广角型
小型多分割类型
扁平型
基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
重进式

选择项

型号例 (1)

RGID250-048240T2F1

轴间距 250mm

分度数 48分度

总割付角..... 240°

凸轮曲线..... MT曲线

凸轮的扭转方向・停留数..... 左侧扭转・2停留

输出轴形状 法兰







安装方式..... 方式1

扁平型

2-1.带选择项/型号表

分度头系列



输入输出轴规格代码		
① 输入轴规格代码【左轴】	② 输入轴规格代码【右轴】	③ 输出轴规格代码
N 	N 	N 没有扁平型输出轴选择项。 □□N
K 	K 	
C 	C 	
N 标准（有键槽） K 无键槽 C 切断 ※在台阶部位被切断，因此会从外壳突出。 请通过尺寸图确认。		

产品规格

小型

标准型

滑台型

滚柱凸轮单元

广角型

小型多分割类型

扁平型

基本型

并行凸轮单元

回旋式直进式

拾放单元

选择项



2-2.带选择项型号例/3.特殊规格型号

通过型号订货时，只要组成型号的字符出现任何错误，就会变成不同规格的产品，从而给客户带来不便。

请参考以下型号示例，仔细确定型号，以便准确交付产品。

型号例 〈2〉

RGID200-048150S2F1-NKN
输入轴规格
左轴：标准
右轴：无键槽
输出轴规格
标准

●特殊规格型号

分度头、减速机各系列通用



※在本体型号后接续-X〈6位编号〉作为特殊规格No。

该特殊规格型号在与客户商定规格后确定。

可承接标准选择项以外的定制产品，请告知具体规格。

※快速规格（输入轴旋转速度200rpm以上）属于特殊规格。

产品规格

小型
标准型
滑台型
滚柱凸轮单元
广角型
小型多分割类型
扁平型
基本型
并行凸轮单元
拾放单元
回旋式 重进式
选择项

扁平型

1.标准本体/型号表

减速机系列

产品规格	RGCD		250		- 024		360		R	L	F	1				
	A 机种型号		B		C		D		E		F		G	H		
	小型 标准型 滑台型 滚柱凸轮单元 广角型 小型多分割类型 扁平型 基本型		轴间距		C 减速比 (id)		D 总割付角 (θt)		E 凸轮曲线		F 凸轮的扭转方向		G 输出轴形状		H 安装方式	
		200 200mm		008 1/8		360 360°		R 等速旋转曲线		L 左侧扭转		F 法兰		1 方式1		
		250 250mm		010 1/10						R 右侧扭转						
				012 1/12												
				015 1/15												
				016 1/16												
				018 1/18												
				020 1/20												
				024 1/24												
				030 1/30												
				032 1/32												
				036 1/36												
				040 1/40												



型号例 〈1〉

RGCD250-020360RLF1

轴间距 250mm
减速比 1/20
总割付角 360°
凸轮曲线 等速旋转曲线
凸轮的扭转方向 左侧扭转
输出轴形状 法兰
安装方式 方式1

产品规格

滚柱凸轮单元	小型
	标准型
	滑台型
	广角型
并行凸轮单元	小型多分割类型
	扁平型
拾放单元	基本型
	并排凸轮单元
拾放单元	回旋式
	重进式
选择项	

●标准规格

RGCD 200



外形尺寸图

选择项



RGID 200- F1
RGCD 200

给排油口、油位计的位置

系列	RGID/RGCD
尺寸	

- 给排油口 (Rc³/₈)
- 油位计 (φ30)



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	9600	2000
允许径向力	N	4000	1200
允许弯曲力矩	N·m	700	-
惯性力矩	kg·m ³	0.494	4.43×10 ⁻³

项目	单位	特性值
内部摩擦力矩 (T _{in})	N·m	15
本体重量	kg	70
油量	ℓ	1.1
涂装颜色		银色

精度

精度 (秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±60
重复精度		15

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

分度头系列 RGID 200 凸轮曲线/MS									
总割付角(θt) 分度数(n)	90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	8							○	○
	10					○	○	○	○
	12				○	○	○	○	○
	15			○	○	○	○	○	○
	16		○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	○
	20		○	○	○	○	○	○	○
	24		○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	48		○	○	○	○	○	○	○
	60		○	○	○	○	○	○	○
	64		○	○	○	○	○	○	○
	72		○	○	○	○	○	○	○
	80		○	○	○	○	○	○	○

减速机系列 RGCD 200	
总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/8	○
1/10	○
1/12	○
1/15	○
1/16	○
1/18	○
1/20	○
1/24	○
1/30	○
1/32	○
1/36	○
1/40	○

产品规格

小型

标准型

滑台型

滚柱凸轮单元

广角型

小型多割类型

扁平型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
重进式

选择项

●标准规格

停产产品

分度头

RG I D 250

减速机

RGCD 250



外形尺寸图

产品规格

小型

标准型

滑台型

滚柱凸轮单元

小型多分割类型


扁平型

基本型

并行凸轮单元

回旋式	直进式
-----	-----

选择项



✓ 部分为铸造表面（黑色表面）。

RGID 250- F1
RGCD 250

给排油口、油位计的位置

系列	RGID/RGCD
尺寸	

- 给排油口 (Rc³/₈)
- 油位计 (φ30)



特性值

项目	单位	特性值	
		输出轴	输入轴
允许推力	N	23000	3200
允许径向力	N	9000	1700
允许弯曲力矩	N·m	2500	-
惯性力矩	kg·m ²	1.31	1.25×10 ⁻²

项目	单位	特性值
内部摩擦力矩 (T _{in})	N·m	25
本体重量	kg	130
油量	ℓ	2.2
涂装颜色		银色

精度

精度 (秒)		
分度精度	1 停留	±30
	2 停留	±60
	重复精度	15

※关于停留精度，请咨询本公司。

割付角一览表

分度头系列 RGID 250 凸轮曲线/MS

总割付角(θt) 分度数(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 停留	8								○	○
	10						○	○	○	○
	12					○	○	○	○	○
	15				○	○	○	○	○	○
	16			○	○	○	○	○	○	○
	18			○	○	○	○	○	○	○
	20		○	○	○	○	○	○	○	○
	24		○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 停留	48			○	○	○	○	○	○	○
	60			○	○	○	○	○	○	○
	64		○	○	○	○	○	○	○	○
	72		○	○	○	○	○	○	○	○
	80		○	○	○	○	○	○	○	○

减速机系列 RGCD 250

总割付角(θt) 减速比(id)	360
1/8	○
1/10	○
1/12	○
1/15	○
1/16	○
1/18	○
1/20	○
1/24	○
1/30	○
1/32	○
1/36	○
1/40	○

产品规格

小型

标准型

滑台型

滚柱凸轮单元

广角型

小型多割类型

扁平型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式
重进式

选择项

滚柱凸轮单元（标准外壳）

停产产品

输出扭矩表

分度头系列

●RGID法兰轴（1停留）

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总制 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
						输入轴旋转速度 (rpm)									
						20	40	60	80	100	120	150	200	250	
小型	标准型	8	300	200	597	257	256	241	219	201	183	161	128	98	
				250	1190	663	660	621	562	515	468	408	321	236	
			330	200	646	427	427	425	416	387	359	323	276	236	
				250	1290	854	851	838	763	706	652	580	481	393	
			240	200	425	225	224	210	190	171	155	133	100	66	
				250	806	506	503	497	481	432	388	330	240	148	
标准型	滑台型	10	270	200	597	275	275	258	235	216	197	173	140	108	
				250	806	542	539	535	520	476	432	375	292	211	
			300	200	597	291	290	274	249	231	213	189	157	128	
				250	806	573	570	567	552	509	469	413	334	260	
			330	200	597	305	304	287	262	243	227	203	171	144	
				250	1190	784	783	738	672	623	581	519	434	360	
滑台型	广角型	12	210	200	597	265	264	247	224	201	182	157	120	83	
				250	1290	831	827	812	735	663	602	523	406	293	
			240	200	646	448	447	445	436	402	370	331	280	235	
				250	1290	894	891	877	797	732	670	592	482	381	
			270	200	646	475	474	472	463	430	399	360	309	266	
				250	1290	947	945	931	848	786	726	648	542	449	
小型多分割类型	扁平型	15	300	200	950	650	650	614	562	523	492	446	388	342	
				250	2120	1210	1200	1140	1040	970	900	810	700	600	
			330	200	950	675	674	637	583	544	513	469	410	365	
				250	2120	1250	1250	1180	1080	1000	940	860	740	650	
			180	200	597	275	274	257	232	208	188	161	121	82	
				250	806	541	537	531	512	456	408	343	241	136	
基本型	并行凸轮单元	16	210	200	597	298	297	280	254	232	212	186	150	116	
				250	806	586	583	578	562	512	464	403	312	223	
			240	200	597	316	315	297	271	251	231	206	171	140	
				250	1190	814	812	764	695	643	592	525	432	348	
			270	200	597	331	330	312	284	264	247	222	188	159	
				250	1190	851	849	801	730	677	633	566	477	398	
拾放单元	选择项	18	300	200	646	538	537	536	526	491	462	423	370	328	
				250	1290	1070	1070	1060	970	900	840	770	660	580	
			330	200	646	553	552	552	541	505	476	441	387	346	
				250	1290	1100	1100	1090	990	930	870	800	700	610	
			150	200	425	225	223	208	183	162	143	117	73	28	
				250	745	321	316	290	248	210	173	118			
回族式直进式	选择项	16	180	200	425	250	249	233	210	189	170	146	109	73	
				250	806	560	557	550	532	476	428	363	213	161	
			210	200	597	307	306	288	262	241	220	194	158	124	
				250	806	603	601	596	580	531	483	421	331	245	
			240	200	597	324	324	305	278	258	239	213	178	148	
				250	1190	835	832	784	714	661	611	544	451	368	
拾放单元	选择项	18	270	200	597	338	338	319	291	270	253	228	194	166	
				250	1190	870	868	819	747	693	649	583	493	416	
			300	200	597	349	349	329	301	280	263	240	207	180	
				250	1190	897	896	846	773	718	674	615	527	454	
			330	200	597	358	357	338	309	288	271	250	217	191	
				250	1290	1120	1120	1100	1010	940	890	820	710	630	
拾放单元	选择项	18	150	200	318	181	180	167	148	130	114	92	40	15	
				250	745	344	339	313	272	234	198	145	52		
			180	200	425	265	264	248	224	203	184	160	114	89	
				250	745	378	374	349	312	276	244	198	123		

●RGID法兰轴（1停留）

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
				输入轴旋转速度 (rpm)									
				20	40	60	80	100	120	150	200	250	
18	210	200	425	283	282	265	241	223	204	180	147	117	
		250	806	633	631	627	611	563	514	453	364	281	
	240	200	597	338	337	318	290	269	251	225	191	161	
		250	806	664	662	659	644	596	554	493	410	336	
	270	200	597	350	350	330	302	280	263	239	205	177	
		250	806	688	686	684	669	621	581	525	445	376	
	300	200	597	360	359	339	310	289	272	250	217	190	
		250	1190	925	923	872	797	741	697	640	552	480	
	330	200	597	367	367	347	317	296	278	258	226	200	
		250	1190	944	943	891	815	759	714	660	577	507	
	20	120	200	126	78	76	72	65	57	47	30		
			250	531	281	274	248	205	165	126	65		
150		200	318	192	190	177	158	140	124	102	67	29	
		250	745	364	359	333	293	254	219	168	80		
180		200	318	208	207	194	176	159	144	124	94	64	
		250	745	395	392	366	329	295	262	217	146	70	
210		200	425	294	293	276	251	232	214	191	158	118	
		250	745	419	417	391	353	323	293	252	189	127	
240		200	425	306	305	288	263	244	228	205	174	147	
		250	806	685	684	681	665	617	577	516	433	361	
270		200	425	315	315	297	272	252	237	216	186	160	
		250	806	706	705	703	688	639	599	546	466	398	
300		200	597	368	368	347	318	296	279	258	224	198	
		250	806	722	721	719	705	656	616	568	491	426	
330		200	597	375	374	354	324	302	284	264	233	207	
		250	806	735	734	733	718	669	630	582	511	449	
24		120	200	646	448	446	442	423	381	346	302	237	175
			250	1290	893	888	868	769	685	614	519	370	218
	150	200	950	650	649	612	558	509	469	420	354	297	
		250	2120	1210	1200	1130	1030	930	850	750	610	480	
	180	200	1030	846	845	835	763	711	658	596	518	455	
		250	2120	1290	1290	1210	1110	1030	940	850	710	600	
	210	200	1030	885	885	874	800	746	701	638	559	498	
		250	2650	1760	1760	1660	1520	1410	1330	1200	1040	910	
	240	200	1030	914	913	902	826	771	728	669	590	530	
		250	2650	1810	1810	1710	1570	1460	1380	1260	1100	980	
	270	200	1030	935	934	923	846	790	746	694	614	554	
		250	2650	1860	1850	1750	1610	1500	1410	1310	1150	1030	
	300	200	1690	1160	1160	1090	1000	940	890	830	740	670	
		250	2650	1890	1890	1780	1630	1520	1440	1340	1190	1070	
	330	200	1690	1170	1170	1110	1020	950	900	840	760	690	
		250	2650	1910	1910	1810	1660	1550	1460	1360	1220	1110	
	30	90	200	597	275	272	251	217	190	165	130	70	5
			250	806	540	532	515	474	408	346	256	98	
120		200	597	316	314	295	265	237	215	185	139	94	
		250	1190	813	809	758	679	607	546	466	341	216	
150		200	646	538	537	535	524	483	446	400	341	290	
		250	1290	1070	1070	1050	960	880	810	720	590	480	
180		200	646	565	564	563	552	514	480	435	377	330	
		250	1290	1130	1120	1110	1010	940	870	790	670	570	
210		200	646	583	583	582	571	532	502	459	402	357	
		250	1290	1160	1160	1150	1050	970	920	830	720	630	
240		200	950	781	780	738	676	631	596	553	488	439	
		250	2120	1450	1440	1370	1250	1160	1100	1020	890	790	

产品规格

小型

标准型

滑台型

滚柱凸轮单元
广角型

小型多割类型

扁平型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

滚柱凸轮单元（标准外壳）

停产产品

输出扭矩表

分度头系列

●RGID法兰轴（1停留）

凸轮曲线/MS

产品规格		分度数	总制 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N·m)	动态额定输出扭矩 (N·m)									
						输入轴旋转速度 (rpm)									
						20	40	60	80	100	120	150	200	250	
小型	标准型	30	270	200	950	793	793	750	687	642	606	564	504	455	
				250	2120	1470	1470	1390	1270	1190	1120	1040	920	830	
			300	200	950	802	802	759	695	650	614	572	517	468	
				250	2120	1490	1480	1400	1290	1200	1130	1050	950	850	
			330	200	950	809	809	766	702	656	620	578	527	479	
				250	2120	1500	1500	1420	1300	1210	1140	1070	970	880	
滚柱凸轮单元	标准型	32	90	200	597	285	282	262	227	199	174	140	82	19	
				250	806	559	552	537	497	430	369	280	127		
			120	200	597	324	323	303	273	245	222	192	148	104	
				250	1190	834	830	778	700	627	566	486	364	243	
			150	200	597	349	348	328	298	275	252	224	185	149	
				250	1290	1090	1090	1070	980	900	830	740	610	500	
			180	200	646	573	572	571	560	522	489	443	385	339	
				250	1290	1140	1140	1120	1030	950	890	800	690	590	
			210	200	646	590	589	589	578	539	508	467	409	364	
				250	1290	1180	1170	1160	1060	990	930	850	730	640	
			240	200	646	602	601	601	590	550	519	483	426	383	
				250	1290	1200	1200	1180	1080	1010	950	880	770	680	
			270	200	646	610	610	609	599	559	528	491	440	397	
				250	1290	1220	1210	1200	1100	1020	970	900	800	710	
			300	200	950	807	807	763	700	654	618	576	522	474	
				250	1290	1230	1230	1210	1110	1040	980	910	820	740	
			330	200	950	813	813	770	705	659	623	581	530	484	
				250	2120	1510	1510	1420	1300	1220	1150	1070	970	880	
滚柱凸轮单元	扁平型	36	90	200	425	264	262	244	212	187	164	110	81	25	
				250	745	377	370	339	286	240	196	129			
			120	200	597	338	337	316	287	259	236	206	162	121	
				250	806	663	660	653	634	569	514	442	333	225	
			150	200	597	360	359	338	308	285	263	234	196	161	
				250	1190	924	922	869	790	731	672	597	493	400	
			180	200	597	373	373	352	321	299	280	253	216	186	
				250	1190	959	957	904	824	765	718	646	550	467	
			210	200	597	382	382	361	330	307	289	266	231	202	
				250	1290	1200	1190	1180	1080	1000	950	870	760	670	
			240	200	646	610	610	609	598	558	527	491	436	393	
				250	1290	1220	1210	1200	1100	1020	960	890	790	700	
			270	200	646	617	617	616	606	565	534	498	449	405	
				250	1290	1230	1230	1210	1110	1040	980	910	810	730	
			300	200	646	622	622	622	611	571	539	503	458	416	
				250	1290	1240	1240	1220	1120	1050	990	920	830	750	
			330	200	646	626	626	626	615	574	543	507	462	424	
				250	1290	1250	1250	1230	1130	1050	1000	930	840	770	
滚柱凸轮单元	扁平型	40	90	200	318	208	206	191	167	146	127	100	56	7	
				250	745	394	388	358	306	260	218	154	40		
			120	200	425	306	305	286	260	236	214	188	148	111	
				250	806	685	681	676	656	594	539	468	362	259	
			150	200	597	368	367	346	316	293	271	243	205	171	
				250	806	722	720	716	699	647	597	531	438	355	
			180	200	597	380	379	358	327	304	286	260	223	194	
				250	806	745	743	741	725	673	631	571	485	412	
			210	200	597	387	387	366	334	312	293	271	236	208	
				250	806	760	759	757	742	690	649	598	517	450	
			240	200	597	393	392	371	339	317	298	277	246	219	
				250	1190	1008	1007	952	871	812	765	709	628	557	

●RGID法兰轴（1停留）

凸轮曲线/MS

分 度 数	总割 付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N · m)	动态额定输出扭矩 (N · m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				20	40	60	80	100	120	150	200	250
40	270	200	597	396	396	375	343	320	302	281	253	227
		250	1190	1017	1017	961	880	821	774	719	647	578
	300	200	597	399	399	377	346	323	305	283	257	233
		250	1190	1024	1024	968	887	828	781	727	658	595
	330	200	597	401	401	379	348	325	307	286	259	238
		250	1190	1030	1029	974	892	833	786	732	664	608

产品规格

小型
标准型
滑台型
滚柱凸轮单元
广角型
小型多分割类型
扁平型
基本型
并行凸轮单元
拾放单元
回旋式
直进式
选择项

停产产品

●RGID法兰轴（2停留）

D-429

●RGID法兰轴（2停留）

凸轮曲线/MS

分度数	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N · m)	动态额定输出扭矩 (N · m)								
				输入轴旋转速度 (rpm)								
				10	20	30	40	50	60	75	100	125
72	270	200	646	617	617	617	606	567	536	500	457	424
		250	1290	1230	1230	1210	1110	1040	980	920	830	770
	300	200	646	622	622	622	611	571	541	505	461	429
		250	1290	1240	1240	1220	1120	1050	990	930	840	780
	330	200	646	626	626	626	615	575	544	508	465	433
		250	1290	1250	1250	1230	1130	1060	1000	930	850	790
80	120	200	425	306	305	288	263	244	228	205	174	147
		250	806	685	684	681	665	617	577	516	433	361
	150	200	597	368	368	347	318	296	279	258	224	198
		250	806	722	721	719	705	656	616	568	491	426
	180	200	597	380	380	359	329	306	289	268	240	214
		250	806	745	744	743	729	679	640	593	527	467
	210	200	597	387	387	366	336	313	296	275	249	226
		250	806	760	759	758	745	695	655	609	549	495
	240	200	597	393	392	371	340	318	300	280	254	234
		250	1190	1010	1010	950	870	820	770	720	650	600
	270	200	597	396	396	375	344	321	303	283	258	239
		250	1190	1020	1020	960	880	820	780	730	660	610
	300	200	597	399	399	378	346	323	306	285	260	241
		250	1190	1020	1020	970	890	830	780	730	670	620
	330	200	597	401	401	380	348	325	308	287	262	243
		250	1190	1030	1030	970	890	830	790	740	670	620

产品规格

- 小型
- 标准型
- 滑台型
- 滚柱凸轮单元
- 广角型
- 小型多割类型
- 扁平型
- 基本型

并行凸轮单元

拾放单元

回旋式

直进式

选择项

滚柱凸轮单元（标准外壳）

停产产品

输出扭矩表

减速机系列

●RGCD法兰轴

凸轮曲线/CV

产品规格		减速比	总割付角 (deg)	尺寸	静态额定 输出扭矩 (N・m)	动态额定输出扭矩 (N・m)									
						输入轴旋转速度 (rpm)									
						20	40	60	80	100	120	150	200	250	
小型	标准型	8	360	200	646	556	556	556	547	512	484	453	416	389	
			250	1290	1110	1110	1100	1010	940	890	830	760	710		
		10	360	200	646	584	584	584	574	537	509	476	436	408	
250	1290		1160	1160	1150	1060	990	930	870	800	750				
标准型	12	360	200	1030	958	958	947	869	813	769	720	660	617		
		250	2120	1460	1460	1380	1270	1180	1120	1050	960	900			
	15	360	200	646	616	616	616	606	567	536	502	460	430		
250		1290	1230	1230	1210	1110	1040	990	920	850	790				
滑台型	16	360	200	646	619	619	619	609	570	539	504	463	433		
		250	1290	1230	1230	1220	1120	1050	990	930	850	790			
	18	360	200	597	398	398	377	346	323	306	286	262	245		
250		1190	1021	1021	967	887	830	785	735	674	630				
广角型	20	360	200	597	400	400	379	348	325	308	288	264	247		
		250	806	785	785	785	772	722	683	639	586	548			
	24	360	200	1690	1230	1230	1160	1070	1000	950	880	810	760		
250		2650	2000	2000	1900	1740	1630	1540	1440	1320	1240				
小型多分割型	30	360	200	950	835	835	791	725	678	642	601	551	515		
		250	1290	1270	1270	1260	1150	1080	1020	950	870	820			
	32	360	200	646	639	639	639	628	587	556	520	477	446		
250		1290	1270	1270	1260	1150	1080	1020	960	880	820				
扁平型	36	360	200	597	408	408	386	354	331	314	293	269	252		
		250	1190	1047	1047	991	909	850	805	753	690	646			
	40	360	200	597	408	408	387	355	332	314	294	269	252		
250		806	801	801	801	787	736	697	652	598	559				
基本型	并行凸轮单元	拾放单元	选择项												